



# La solution classique pour un éclairage décoratif

## Lampes CorePro LEDbulb forme classique filament

La lampe à incandescence appartient peut-être au passé, mais son côté chaleureux étincelant et sa forme élégante sont indémodables. Vous pouvez désormais retrouver le design et l'atmosphère de l'incandescence grâce à la nouvelle gamme Classic LED Filament, disponible en formes standards, flammes ou sphériques.

### Avantages

- Une excellente efficacité énergétique : environ 90% d'économies d'énergie
- Une longue durée de vie qui réduit les frais de maintenance
- Respect de l'environnement : ne contient aucun mercure ni d'autres substances dangereuses

### Fonctions

- Design vintage "Filament" pour des ambiances déco
- Large angle de diffusion de la lumière 300°

### Application

- Maisons : salon, chambre à coucher
- Hôtellerie : restaurants et hôtels

# Lampes CorePro LEDbulb forme classique filament

## Versions




LED Lamps, LEDclassic A60 E27  
WW FR



Bulb A67 100W 1521lm 2700K E27  
NDFrosted

## Schéma dimensionnel



Product	D	C
LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	60 mm	110 mm
LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	60 mm	110 mm

# Lampes CorePro LEDbulb forme classique filament

## Informations générales

Culot	E27
Durée de vie nominale (heures)	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	30 000
Durée de vie nominale	15 000 h

## Données techniques de l'éclairage

Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Code couleur	827
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

## Fonctionnement et électricité

Fréquence d'entrée	50 Hz
Fréquence linéaire	50 Hz
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s

## Température

Température maximale du produit (nom.)	50 °C
--	-------

## Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

## Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	A60

## Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux
47218701	LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	806 lm
41965601	LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	470 lm

## Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
47218701	LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	7 W


Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
41965601	LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	4,5 W

## Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
47218701	LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	7 kWh
41965601	LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	5 kWh

120°

90°



## Lampes CorePro LEDbulb forme classique filament

