



Классический внешний вид лампы накаливания в светодиодном факторе

Классические матовые светодиодные лампы

Представленная в классическом винтажном дизайне, лампа LED Deco Classic обеспечивает эффектный декоративный теплый белый свет, и, при этом, позволяет экономить до 90% расходов на электроэнергию.

Преимущества

- Энергосбережение на уровне 90 %
- Сниженная потребность в замене ламп ввиду длительного срока эксплуатации
- Безопасны для окружающей среды: не содержит ртути и других опасных веществ

Характеристики

- Винтажный дизайн классической формы
- Высококачественная сборка и отделка. Высокий индекс цветопередачи для ярких цветов. Безопасно для окружающей среды: не содержит ртути и других опасных веществ. Мгновенная полная яркость.

Применение

- Для дома: гостиные, спальни
- Гостиницы: рестораны и отели


Классические матовые светодиодные лампы

Versions



LED Lamps, LEDclassic A60 E27 WW FR

Чертеж размеров



Product	D	C
LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	60 mm	110 mm
LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	60 mm	110 mm


Классические матовые светодиодные лампы

Общая информация	
Цоколь	E27
Технические характеристики освещения	
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2700 K
Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входная частота	50 Hz
Время включения (ном.)	0,5 s
Температура	
Температура корпуса максимальная (ном.)	50 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Матовый
Форма колбы	A60

Соответствие требованиям и область применения

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт-час/1000 ч
929001242982	LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	5 kWh
929001243082	LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	7 kWh

Классические матовые светодиодные лампы



Классические матовые светодиодные лампы

