



# Klassisk design och LED-glödtråd för dekorativ belysning

## Classic LED Lamps

LED Classic i klassisk design ger ett vackert och dekorativt varmvitt ljus med energibesparingar på ca 90 %.

### Fördelar

- Energibesparingar på ca 90 %
- Lång livslängd med färre lampbyten
- Miljövänlig: fri från kvicksilver och andra skadliga ämnen

### Funktioner

- Klassisk design och form
- Lång LED-glödtråd

### Användning


- I hemmet: vardagsrum, sovrum
- Hotell- och restaurangbranschen

# Classic LED Lamps

## Versions



## Måttskiss



Product	D	C
LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	60 mm	110 mm
LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	60 mm	110 mm
LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 2BC/10	60 mm	110 mm
LEDClassic 60W A60 E27 WW ND 2BC/10	60 mm	110 mm

### Styrenheter och dimring

Dimbar	No
--------	----

### Drift och elektricitet

Spänning (nom)	220-240 V
----------------	-----------

Tändningstid (nom)	0,5 s
--------------------	-------

### Allmän information

Socket	E27
--------	-----

Nominell livslängd (nom)	15000 h
--------------------------	---------

Nominell livslängd (timmar)	15000 h
-----------------------------	---------

Driftcykel	30000X
------------	--------

### Ljusteknik

Färgkod	827
---------	-----

Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
---------------------------------	--------

Färgåtergivningsindex (nom)	80
-----------------------------	----

LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
---	------

### Mekanik och armaturhus

Lampans ytbehandling	Matt (FR)
----------------------	-----------

Lampform	A60
----------	-----

## Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/	
		1 000 tim	Energieffektivitetsetikett (EEL)
42232800	LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 2BC/10	5 kWh	A+
41965601	LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	5 kWh	A++
47222400	LEDClassic 60W A60 E27 WW ND 2BC/10	7 kWh	A++
47218701	LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	7 kWh	A++

## Drift och elektricitet

## Classic LED Lamps

Order Code	Full Product Name	Ingångsfrekvens	Motsvarande effekt	Effekt (märkvärde) (min)
42232800	LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 2BC/10	50–60 Hz	40 W	5 W
41965601	LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	50 Hz	40 W	4.5 W

Order Code	Full Product Name	Ingångsfrekvens	Motsvarande effekt	Effekt (märkvärde) (min)
47222400	LEDClassic 60W A60 E27 WW ND 2BC/10	50–60 Hz	60 W	7 W
47218701	LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	50 Hz	60 W	7 W

### Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Spridningsvinkel (nom)	Ljusflöde (nom)	Ljusflöde (märkvärde) (nom)
42232800	LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 2BC/10	300 °	470 lm	470 lm
41965601	LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	-	470 lm	470 lm

Order Code	Full Product Name	Spridningsvinkel (nom)	Ljusflöde (nom)	Ljusflöde (märkvärde) (nom)
47222400	LEDClassic 60W A60 E27 WW ND 2BC/10	300 °	806 lm	806 lm
47218701	LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	-	806 lm	806 lm

### Temperatur

Order Code	Full Product Name	T-Case max. (nom)
42232800	LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 2BC/10	98 °C
41965601	LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	50 °C
47222400	LEDClassic 60W A60 E27 WW ND 2BC/10	90 °C
47218701	LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	50 °C

