



eW Fuse Powercore – ultrakompakt LED- armatur med stor ydeevne

eW Fuse Powercore

eW Fuse har en smal og mellemstor stråle af intenst hvidt eller blåt lys, hvilket gør den til det ideelle valg til overfladebelysning eller wall-washing. Den ultrakompakte form gør det muligt at installere på områder der er for små til konventionelle armaturer, med tilsvarende lysudbytte. eW fuse Powercore svarer til eller overgår ydeevnen fra lignende lineære lysstofrør, og samtidig gøres installation nemmere, og lavere energi- og vedligeholdelsesomkostninger opnås. Miljøbevidste kunder tilbydes et grønt, energisparende armatur, førende i kvalitet indenfor industrien og mængden af lys. Integreret Powercore-teknologi sikrer hurtig, effektiv og nøjagtig kontrol af armaturets effekt, direkte fra netspændingen og udelukker brug af ekstern strømforsyning. Ved brug af standard kabelføring, gøres installation markant nemmere og bidrager til lavere systemomkostninger.

Fordele

- Høj ydelse og høj strålekvalitet
- Ultrakompakt form
- Energisparende

Funktioner

- Fås i 2700, 3000, 3500 and 4000 K farvetemperaturer til anvendelser der behøver varmt, neutralt eller køligt hvidt lys; fås også i helfarvet blå
- Mulighed for smal 10° x 60° eller medium 30° x 60° strålevinkel
- End-to-end lås af strømkontakter med 180° vinkler; armatur roterer i 10° intervaller gennem 180° for at opnå nøjagtig farveblanding
- Mulighed for dæmpning med forskellige ELV-lysdæmpere; garanti for perfekt dæmpning fra 0 til 100 % med Precision Dimming version
- Integreret Powercore-teknologi

Anvendelsesområder

- Indendørs overfladebelysning
- Indendørs wall washing

Specifikationer

Type	LS515X
Lyskilde	Højeffektive LED'er
Effekt (maks. ved fuldt lysudbytte, stationær tilstand)	- 300 mm version: 13 W
Spredningsvinkel	10 x 60 grader (smal stråle) eller 30 x 60 grader (mellemstor stråle)
Lysstrøm	300 mm versionen: 2700 K: 480 lm (10x60 grader), 490 lm (30 x 60 grader) 3000 K: 560 lm (10x60 grader), 550 lm (30 x 60 grader) 3500 K: 560 lm (10x60 grader), 550 lm (30 x 60 grader) 4000 K: 590 lm (10x60 grader), 590 lm (30 x 60 grader)
Armaturvirkningsgrad	Version med 10 x 60 grader: 37 lm/W (2.700 K), 43 lm/W (3.000 K), 43 lm/W (3.500 K) eller 45 lm/W (4.000 K) Version med 30 x 60 grader: 37 lm/W (2.700 K), 42 lm/W (3.000 K), 42 lm/W (3.500 K) eller 45 lm/W (4.000 K)

Korreleret farvetemperatur	2.700, 3.000, 3.500 eller 4.000 K
Farvegengivelsesindeks	80+
Bevarelse af lysudbytte	50.000 timer ved 25 °C
- L70FSO	
Driftstemperaturområde	-20 til +50 °C
Driver	Integreret
Netspænding	100/120/208/220-240 V AC/50-60 Hz
Dæmpning	Digitalt via Data Enabler
Materiale	Armaturhus: Trykstøbt aluminium Linse: Polykarbonat
Farve	Hvid
Tilslutning	Integrerede han-/hunstik
Installation	Overflademonteret eller, som ekstraudstyr, skinnemonteret
Tilbehør	Monteringsskinne, forsyningskabel og forbindelseskabler

Specifikationer

Type	LS515X
Lyskilde	Højeffektive LED'er
Watt (maks. ved fuldt lysudbytte, stationær tilstand)	13 W (300 mm)
Spredningsvinkel	10 x 60 grader (smal stråle) eller 30 x 60 grader (mellemstor stråle)
Lysstrøm	300 mm versionen - 2700 K: 480 lm (10 x 60°), 490 lm (30 x 60°) - 3000 K: 560 lm (10 x 60°), 550 lm (30 x 60°) - 3500 K: 560 lm (10 x 60°), 550 lm (30 x 60°) - 4000 K: 590 lm (10 x 60°), 590 lm (30 x 60°)
Armaturvirkningsgrad	2700 K: 37 lm/W (10 x 60°), 33 lm/W (30 x 60°) 3000 K: 43 lm/W (10 x 60°), 42 lm/W (30 x 60°) 3500 K: 43 lm/W (10 x 60°), 42 lm/W (30 x 60°) 4000 K: 45 lm/W (10 x 60°), 45 lm/W (30 x 60°)

Korreleret farvetemperatur	2.700, 3.000, 3.500 eller 4.000 K
Farvegengivelsesindeks	80+
Bevarelse af lysudbytte	50.000 timer for L70 ved 25 °C
- L70F50	
Driftstemperaturområde	-20 til +50 °C
Driver	Integreret
Netspænding	100/120/208/220-240 V AC/50-60 Hz
Dæmpning	Digital via Data Enabler
Materiale	Armaturhus: Trykstøbt aluminium Linse: Polykarbonat
Farve	Hvid
Tilslutning	Integrerede han-/hunstik
Installation	Overflademonteret eller, som ekstraudstyr, skinnemonteret
Tilbehør	Monteringsskinne, forsyningskabel og forbindelseskabler

eW Fuse Powercore

Versions

LED svítidlo eW Fuse Powercore
LS515X



LED svítidlo eW Fuse Powercore
LS515X, délka 1200 mm



Oplysninger om produktet

IPDP_LS515Xi_0001-Detail photo



IPDP_LS515Xi_0003-Detail photo

