



# eW Fuse Powercore – luminária LED de luz branca ultra compacta e elevada performance

## eW Fuse Powercore

Com fechos fechados e médios de luz azul ou branca intensa, o eW Fuse Powercore é uma excelente escolha para uma iluminação de superfície e wall washer. O seu formato ultra compacto permite a instalação em espaços compactos. Na maioria das vezes excede o desempenho quando comparado às tecnologias tradicionais, ao mesmo tempo em que reduz os custos de instalação, energia e manutenção. Oferece aos compradores conscientes um produto eficiente e com qualidade. A tecnologia Powercore integrada garante um controle rápido, eficiente e preciso conectado diretamente à tensão de rede, elimina a necessidade de fontes de alimentação externas. O uso de fiação padrão simplifica drasticamente a instalação e ajuda a reduzir o custo total do sistema.

### Benefícios

- Iluminação de alto desempenho e qualidade do fecho de luz
- Formato ultra-compacto
- Maior eficiência energética

## eW Fuse Powercore

### Características

- Disponível nas temperaturas de cores 2700, 3000, 3500 e 4000K para as mais diversas aplicações
- Também disponível em azul monocromático
- Opções de ângulo de fecho fechado de 10° x 60° ou médio 30° x 60°
- Os conectores de alimentação/interligação podem girar até 180°
- Possibilidade de dimerização com dimmers tipo ELV
- Um brilho perfeito garantido o fluxo na dimerização de 0 a 100% com a versão Precision Dimming
- Tecnologia Powercore integrada.

### Aplicação

- Iluminação interna cor branca tipo "wall washer" para aplicação em lojas, hospitais, etc.

### Versions

LED svítidlo eW Fuse Powercore  
LS515X



LED svítidlo eW Fuse Powercore  
LS515X, délka 1200 mm



### Detalhes do produto

IPDP\_LS515Xi\_0001-Detail photo



IPDP\_LS515Xi\_0003-Detail photo



