



iColor MR gen3 – dynamisk RGB MR16 LED-lyskilde til intense, mættede farvespektre

iColor MR gen3

iColor MR gen3 er en dynamisk RGB-lyskilde, der giver intense, mættede farvespektre og effekter med farveskift. Lyskilden passer til de fleste standard MR16-armaturer, armaturer til skinner, kabler og pendler. Takket være LED-lyskilder med høj intensitet og tre spredningsvinkler er iColor MR gen3 velegnet til en lang række applikationer inden for arkitektur, i teatre og butikker.

Fordele

- Lysudbytte i høj kvalitet, høj ydelse og simpel montering
- Lysudbyttet kan skræddersys til anvendelsesområdet
- Nem installation og styring med toledet standardkabel eller forbindelsesledning

Funktioner

- Kan bruges i de fleste standard armaturer til MR16/GU5.3 lyskilder
- Smal medium bredstrålet optik lader dig skræddersy lyseffekten til spotlys, strejfbelysning og åbne løsninger
- Nem installation med toledet standardkabel
- Styring af de enkelte enheder via PDS-70mr 24 V-strøm-/dataforsyning – lige fra enkle forprogrammerede effekter til DMX/Ethernet-styring

iColor MR gen3

Anvendelsesområder

- Detailhandel
- Hotel og restaurant
- Underholdning
- Direkte udsyn

Specifikationer

Type	RS500S
Lyskilde	LED-modul, der ikke kan udskiftes
Effekt (+/- 10 %)	5 W
Spredningsvinkel	17, 30 eller 90°
Lysstrøm	143 lm (17°), 151 lm (30°), 87 lm (90°)
Bevarelse af lysudbytte – L70F50	100.000 timer
Driftstemperaturområde	-20 til +40 °C
Driver	Indbygget
Strøm-/dataforsyning	PDS-70mr 24 V

Netspænding	24 V DC
Dæmpning	Digital via lysstyringssystem
Input til kontrolsystem	DMX/Ethernet
Materiale	Armaturhus: formstøbt zink Linse: polykarbonat Afskærmning: polykarbonat (17 and 30°), hærdet glas (90°)
Farve	Sølv (SI)
Optik	Linse, polykarbonat
Tilslutning	Tobenet MR16-standardstik
Bemærkninger	Ekstern strømforsyning er påkrævet. Maksimalt 14 pr. PDS-70mr Maksimal kabellængde 15 m

Versions



RGB zdroj iColor MR g3 RS500S s
vyzařovacím úhlem 17°

