



iColor MR gen3 – έξυπνος λαμπτήρας RGB MR16 LED για έντονες, κορεσμένες εκρήξεις χρωμάτων

iColor MR gen3

Ο iColor MR gen3 είναι ένας έξυπνος λαμπτήρας εναλλαγής χρωμάτων που παράγει έντονες, κορεσμένες εκρήξεις χρωμάτων και εφέ εναλλαγής χρωμάτων. Το κομψό περίβλημα χωράει στα περισσότερα κοινά φωτιστικά MR16, συμπεριλαμβανομένων των ραγών, των καλωδίων, των αναρτήρων και των κρεμαστών φωτιστικών. Με πηγές φωτός υψηλής έντασης LED και τρεις γωνίες δέσμης, ο iColor MR gen3 είναι κατάλληλος για μια μεγάλη γκάμα αρχιτεκτονικών, θεατρικών και εμπορικών εφαρμογών.

Οφέλη

- Φωτισμός υψηλής ποιότητας, υψηλή σταθερότητα φωτισμού, απαιτείται μικρότερος χρόνος θέσης σε λειτουργία
- Ο φωτισμός μπορεί να προσαρμόζεται στην κάθε εφαρμογή
- Απλή εγκατάσταση και έλεγχος με απλό καλώδιο δύο αγωγών ή καλώδιο σύνδεσης

Χαρακτηριστικά

- Μπορεί να χρησιμοποιείται με τα περισσότερα κοινά φωτιστικά MR16 με βάση δύο ακίδων – κεφαλές ράγας, κρεμαστά, πολυέλαιοι, απλίκες, σποτ ακίδας, φωτιστικά λωρίδας
- Στενή, μεσαία και ευρεία δέσμη για προσαρμογή του παραγόμενου φωτός σε εφαρμογές διάχυτου φωτισμού με προβολείς, σποτ, ανάδειξης αναγλύφου και άμεσης θέασης
- Απλή εγκατάσταση με απλό καλώδιο δύο αγωγών
- Ανεξάρτητος έλεγχος μονάδας μέσω τροφοδοσίας/μετάδοσης δεδομένων PDS-70mr 24V – από απλά, προγραμματισμένα από πριν εφέ έως έλεγχο DMX/Ethernet

Εφαρμογή

- Καταστήματα
- Χώροι φιλοξενίας
- Ψυχαγωγία
- Άμεση θέαση

Χαρακτηριστικά

Τύπος	RS500S
Πηγή φωτός	Μη αντικαταστάσιμη μονάδα LED
Ισχύς (+/-10%)	5 W
Γωνία δέσμης	17, 30 ή 90
Φωτεινή ροή	140 lm
Διάρθρωση της φωτεινής ροής - L70F50	100.000 ώρες
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	-20 έως +40 °C
Διάταξη οδήγησης	Ενσωματωμένη
Τροφοδοσία ρεύματος/Μεταφορά δεδομένων	PDS-70mr 24 V
Τάση δικτύου	24 V DC

Ρύθμιση έντασης	Ψηφιακή μέσω συστήματος ελέγχου
Είσοδος συστήματος ελέγχου	DMX / Ethernet
Υλικό	Περιβλημα: χυτός ψευδάργυρος Φακός: πολυανθρακικό Κάλυμμα: γυαλί, σκληρυμένο
Χρώμα	Ασημί (SI)
Οπτικό σύστημα	Φακός, πολυανθρακικός
Κάλυμμα οπτικού συστήματος	Σκληρυμένο γυαλί
Σύνδεση	Κοινό βύσμα 2 ακίδων MR16
Παρατηρήσεις	Απαιτείται εξωτερικό τροφοδοτικό. 14 μέγιστο ανά PDS-70mr Μέγιστο μήκος καλωδίου 15 m

Versions



RGB zdroj iColor MR g3 RS500S s
vyzařovacím úhlem 17°

