



iColor MR gen 3 – Lampe LED MR16 RVB intelligente pour des explosions de couleur saturées et intenses

iColor MR gen3

iColor MR gen3 est une lampe intelligente à variation de couleurs qui produit des explosions de couleurs intenses et saturées et des effets de variation des couleurs. L'élégant boîtier s'adapte à la plupart des luminaires MR16 standards, comprenant les rails, les câbles et les suspensions. Proposant des sources lumineuses LED à haute intensité et trois angles de faisceau, iColor MR gen3 convient à une vaste gamme d'applications architecturales, théâtrales et commerciales.

Avantages

- Flux lumineux de haute qualité, uniformité du flux lumineux supérieure, durée réduite de la mise en service
- Le flux lumineux peut être adapté sur mesure à l'application
- Installation et contrôle aisés avec câble standard à deux conducteurs ou fil de branchement

Fonctions

- Possibilité d'utilisation avec la plupart des luminaires MR16 standards avec support à deux broches – têtes de rail, suspensions, lustres, appliques, pinspots
- Angles de faisceau intensifs, semi-intensifs et extensifs pour adapter le flux lumineux aux applications d'éclairage par projecteurs, par spots, rasant et direct
- Installation simple avec câble standard à deux conducteurs
- Contrôle individuel des unités via l'alimentation électrique/données PDS-70mr 24 V – des effets simples et préprogrammés au contrôle DMX/Ethernet

Application

- Commerces
- Hôtellerie
- Éclairage événementiel
- Direct

Descriptions

Type	RS500S
Source lumineuse	Module LED non remplaçable
Puissance (+/-10 %)	5 W
Angle d'ouverture	17, 30 ou 90 °
Flux lumineux	140 lm
Maintien du flux lumineux - L70F50	
Plage de températures de fonctionnement	+ -20 à + +40 °C
Ballast	Intégré
Alimentation électrique/données	PDS-70mr 24 V
Tension secteur	24 V CC

Gradation	Numérique via le système de commandes
Entrée système de commandes	DMX/Ethernet
Matériaux	Boîtier : fonte de zinc Lentille : polycarbonate Cache : verre trempé
Couleur	Argent (SI)
Optique	Lentille en polycarbonate
Cache optique	Verre trempé
Connexion	Connecteur MR16 standard à 2 broches
Remarques	Une unité d'alimentation externe est requise. 14 maximum par PDS-70mr Longueur de câble maximum 15 m

Versions



RGB zdroj iColor MR g3 RS500S s
vyzařovacím úhlem 17°

