



iColor MR gen3 — интеллектуальная светодиодная лампа RGB MR16 LED для интенсивного и насыщенного цветного освещения

iColor MR gen3

iColor MR gen3 представляет собой интеллектуальную лампу с изменением цвета, которая обеспечивает интенсивный и насыщенный цвет. Стильный корпус позволяет использовать лампу с большинством стандартных прожекторов MR16, включая шины, кабели, рейки и подвесные кронштейны. Светодиодные источники света с высокой интенсивностью и три различных угла светового луча — лампа iColor MR gen3 подходит для освещения различных архитектурных, театральных объектов, а также для объектов розничной торговли.

Преимущества

- Высококачественная светоотдача, стабильность светового потока, быстрый и простой ввод в эксплуатацию
- Светоотдача может быть настроена для различных областей применения
- Простота установки и управления благодаря стандартному двухпроводниковому кабелю или подвесному проводу

Характеристики

- Может использоваться со стандартными двухконтактными базовыми светильниками MR16 — верхние светильники, подвесы, канделябры, бра, прожекторы с узким лучом, осветители с ленточным пучком
- Узкий, средний или широкий луч: возможность регулировать светотдачу для заливающего, точечного, омывающего или непосредственного освещения
- Простота установки благодаря использованию стандартного двухпроводникового кабеля
- Раздельное управление модулями через модуль PDS-70mr 24 В — от простых запрограммированных эффектов до управления через DMX/Ethernet

Применение

- Магазины
- Гостиницы
- Индустрия развлечений
- Прямой обзор

Спецификации

Тип	RS500S
Источник света	Незаменяемый светодиодный модуль
Мощность (+/-10 %)	5 Вт
Угол расхождения луча света	17, 30 или 90°
Светотдача	140 лм
Стабильность светового потока — L70F50	100 000 часов
Диапазон рабочих температур	От -20 до +40 °C
Драйвер	Встроенный
Источник питания/данных	PDS-70mr 24 В
Сетевое напряжение	24 В постоянного тока
Возможность уменьшения яркости света	Цифровая система управления

Вход системы управления	DMX/Ethernet
Материал	Корпус: литой цинк Линзы: поликарбонат Крышка: стекло закаленное
Цвет	Серебристый (SI)
Оптика	Линза: поликарбонат
Оптический плафон	Закаленное стекло
Соединение	Стандартный 2-контактный разъем MR16
Примечание	Требуется внешний блок питания. Максимум 14 шт. на PDS-70mr Максимальная длина кабеля — 15 м

Versions



RGB zdroj iColor MR g3 RS500S s
vyzařovacím úhlem 17°

