



iColor MR gen3 – Dynamisk RGB MR16 LED-ljuskälla för intensiva, mättade färger

iColor MR gen3

iColor MR gen3 är en dynamisk RGB-ljuskälla som ger intensiva och mättade färger och färgskiftningar. Ljuskällan passar i de flesta standardiserade MR16-installationer, inklusive armaturer för skenor, kablar och pendlar. Med högintensiva LED-ljuskällor och tre typer av optik passar iColor MR gen3 till en rad olika användningsområden inom arkitektur, teater och butiker.

Fördelar

- Høgt ljusfløde, høgt bibehøllt ljusfløde; enkel montering
- Ljusflødet kan skrøddarsys efter applikationen
- Enkel installation og styrning med standardiserad tvåledningskabel eller uppkopplingskabel

Funktioner

- Kan användas i de flesta standardarmaturer för MR16/GU5.3-ljuskällor
- Smal, medium eller bred ljusfördelning för skøddarsydd belysningseffekt med spotlights, effektbelysning og öppna lösningar
- Enkel installation med standardiserad tvåledningskabel
- Individuell enhetsstyrning via PDS-70mr 24 V ström/dataförsörjning -från enkla förhandsprogrammerade effekter till DMX-/Ethernet-styrning

iColor MR gen3

Användning

- Butiker
- Hotell och restaurang
- Underhållning
- Öppna lösningar

specifikationer

Armatur	RS500S
Ljuskälla	Ej utbytbar LED-modul
Effekt (+/-10%)	5 W
Spridningsvinkel	17, 30 eller 90°
Ljusflöde	140 lm
Bibehållet ljusflöde - L70F50	100 000 timmar
Temperaturintervall vid drift	-20 to +40 °C
Driftdon	Inbyggt
Effekt/Dataförsörjning	PDS-70mr 24 V

Nätspänning	24 V DC
Dimning	Digital via styrsystemet
Styrsystemets input	DMX / Ethernet
Material	Armaturhus: pressgjuten zink Lins: polykarbonat Kupa: härdat glas
Färg	Silver (SI)
Anslutning	Standard 2-stifts MR16-kopplingsdon
Kommentarer	Extern strömförsörjningsenhet (PSU) krävs. 14 max. per PDS-70mr Max. kabellängd 15 m

Versions



RGB zdroj iColor MR g3 RS500S s
vyzařovacím úhlem 17°

