



Vaya Cove Color – Λύση κρυφού φωτισμού χαμηλού προφίλ για δυναμικά εφέ χρώματος

Vaya Cove

Το Vaya Cove είναι ένα αξιόπιστο και οικονομικό γραμμικό φωτιστικό LED με χαμηλό προφίλ για εφαρμογές κρυφού φωτισμού και ανάδειξης επιφανειών σε εσωτερικούς χώρους. Τα τρία διαθέσιμα μήκη, το τυπικό τροφοδοτικό 24V DC και το σύστημα ελέγχου DMX-512 κάνουν αυτό το προϊόν εύκολο για χρήση με χειριστήρια Philips ή χειριστήρια DMX άλλων κατασκευαστών.

Οφέλη

- Οικονομικό φωτιστικό LED για χρήση σε εσωτερικούς χώρους
- Εύκολη ενσωμάτωση σε στοιχεία του κτιρίου χάρη στις μικρές διαστάσεις και το χαμηλό προφίλ

Χαρακτηριστικά

- Στατικό λευκό φως – 3000 ή 4000 K, δυναμική έκδοση RGB (ελεγχόμενη μέσω DMX), MonoColor και επιπλέον θερμοκρασίες χρωμάτων
- διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας Διαθέσιμο σε μήκη 0,33, 0,66 και 1,2 m
- Κατάλληλο για λιγότερο απαιτητικές εφαρμογές που απαιτούν έως 716 lm/m
- Ενεργειακά αποδοτικό
- Φιλικό προς το περιβάλλον

Εφαρμογή

- Κρυφός φωτισμός
- Οπίσθιος φωτισμός

Χαρακτηριστικά

Τύπος	SM440L
Πηγή φωτός	Μη αντικαταστάσιμη μονάδα LED
Ισχύς (+/-10%)	10,5 W/m (0,3 m: 3,75 W / 0,6 m: 7,5 W / 1,2 m: 15,0 W)
Γωνία δέσμης	120ο
Φωτεινή ροή	Λευκό και μονόχρωμο: 215 lm (0,3 m), 430 lm (0,6 m), 860 lm (1,2 m) RGB: 38 lm (0,3 m), 75 lm (0,6 m), 150 lm (1,2 m)
Σχετική θερμοκρασία χρώματος	3000, 4000 ή 5000 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης	80 (4000 K)
Διατήρηση φωτεινής ισχύος - L70	50.000 ώρες στους 25οC
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	-20 έως +40οC
Οδηγός	Ανεξάρτητη
Ρύθμιση έντασης	Λευκό και μονόχρωμο: χωρίς δυνατότητα ρύθμισης RGB: DMX με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού

Versions



Vaya Cove SM440L, světelná lišta

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

2 |

Υλικό	Εξελασμένο πολυανθρακικό πλαστικό
Χρώμα	Λευκό (WH)
Κάλυμμα οπτικού συστήματος	Πολυανθρακικό, διαφανές
Σύνδεση	Ενσωματωμένος σύνδεσμος για τροφοδοσία και σύνδεση από άκρο σε άκρο
Εγκατάσταση	Ανεξάρτητη ή σε σειρά: κούμπωμα φωτιστικού σε προεγκατεστημένες κουμπωτές βάσεις Με πέρασμα καλωδίωσης
Εξαρτήματα	Λευκή έκδοση: αρχικό καλώδιο τροφοδοσίας, καλώδιο διασύνδεσης τροφοδοσίας Έκδοση RGB: αρχικό καλώδιο δεδομένων, καλώδιο διασύνδεσης δεδομένων, καλώδιο διασύνδεσης Υ δεδομένων
Παρατηρήσεις	Συνιστώμενα τροφοδοτικά: Philips Xitanium 100W (913700621091) Για τη λευκή και μονόχρωμη έκδοση δεν απαιτείται σύστημα ελέγχου, για την έγχρωμη έκδοση ελεγκτή DMX απαιτείται

7 |

Product	A
SM440L I 30xLED-HB/RGB 24V CQC, CE	600 mm
SM440L I 60xLED-HB/RGB 24V CQC, CE	1200 mm

