



# Vaya Cove – pienikokoinen ja taloudellinen ledivalaisin

## Vaya Cove

Vaya Cove on erittäin kustannustehokas ja luotettava lineaarinen ledivalaisin. Tämä pienikokoinen valaisin minimoi alkuinvestoinnit ja tarjoaa samalla joustavuutta ääriiivavalaistukseen ja korostustehosteiden luomiseen. Saatavissa kolme pituusvaihtoehtoa, kaksi staattista valkoista ja RGB-väriverio (ohjaus DMX:n kautta ja kaksisuuntaisella tiedonsiirrolla). Vaya Cove on osa Philipsin Vaya LED -tuotesarjaa.

### Hyödyt

- Taloudellinen ledivalaisin sisäkäyttöön
- Voidaan integroida helposti arkkitehtonisiin elementteihin pienen koon ja matalan profiilin ansiosta

### Ominaisuudet

- Staattinen valkoinen valo – 3 000 tai 4 000 K; dynaaminen RGB-versio (DMX-ohjaus); MonoColor ja muita värilämpötiloja saatavana tilauksesta.
- Saatavana 0,33, 0,66 ja 1,2 m:n pituisena
- Sopii vähemmän vaativiin käyttökohteisiin, joissa valoa tarvitaan enintään 716 lm/m.
- Energiatehokas
- Ympäristöystävällinen

### Käyttökohteet

- Ääriiivavalaistus
- Taustavalaistus

## Spesifikaatiot

<b>Tyyppi</b>	SM440L
<b>Valonlähde</b>	Ledimoduuli, ei vaihdettavissa
<b>Teho (+/-10 %)</b>	10,5 W/m (0,3 m: 3,75 W / 0,6 m: 7,5 W / 1,2 m: 15,0 W)
<b>Keilakulma</b>	120°
<b>Valovirta</b>	Valkoinen ja yksivärinen: 215 lm (0,3 m), 430 lm (0,6 m), 860 lm (1,2 m) RGB: 38 lm (0,3 m), 75 lm (0,6 m), 150 lm (1,2 m)
<b>Väriämpötila</b>	3 000, 4 000 tai 5 000 K
<b>Värintoistoindeksi</b>	80 (4 000 K)
<b>Valovirran pysyvyys – L70</b>	50 000 h 25 °C:ssa
<b>Käyttölämpötila</b>	-20–+40° C
<b>Virtalähde</b>	Erillinen
<b>Himmennettävä</b>	Valkoinen ja yksivärinen: ei himmennettäviä RGB: himmennettävä DMX

<b>Materiaali</b>	Puristettua polykarbonaattia
<b>Väri</b>	Valkoinen (WH)
<b>Optinen kupu</b>	Polykarbonaattia, kirkas
<b>Liittäminen</b>	Integroitu liitin syöttövirralle ja päästä päähän ketjuttamiseen
<b>Asennus</b>	Yksittäin tai linjaan; valaisimen napsautus esiruuvattuihin asennuskiinnikkeisiin Läpijohto mahdollinen
<b>Lisävarusteet</b>	Valkoinen versio: virran liitosjohto, virran välijohto RGB-versio: virran ja datan liitosjohto, virran ja datan välijohto, virran ja datan Y-välijohto
<b>Huomautukset</b>	Suosittelut virtalähteet: Philips Xitanium 100 W (913700621091) Valkoisille ja yksivärisille versioille ei tarvita ohjaimia, värilliselle versiolle tarvitaan DMX-ohjain

## Versions



Vaya Cove SM440L, svätelná lišta

## Mittapiirros

2 |

7 |

Product	A
SM440L I 30xLED-HB/RGB 24V CQC, CE	600 mm
SM440L I 15xLED-HB/RGB 24V CQC, CE	300 mm
SM440L I 60xLED-HB/RGB 24V CQC, CE	1200 mm

