



# Vaya Cove – КОМПАКТНЫЙ И ЭКОНОМИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

## Vaya Cove

Vaya Cove – это чрезвычайно экономичный и надежный линейный светодиодный светильник, требующий минимальных начальных вложений и обладающий гибкостью и компактным дизайном для контурного освещения отраженным светом и направленного освещения. Доступны три варианта длины, две версии со статичным белым светом и одна версия с цветным светом RGB (управление по протоколу DMX с адресацией по двухстороннему каналу связи). Vaya Cove является частью комплексного модельного ряда светодиодных продуктов Philips Vaya.

### Преимущества

- Экономичный светодиодный прожектор для внутреннего использования
- Простая интеграция с архитектурными элементами благодаря компактным размерам и низкому профилю

### Характеристики

- Статичный белый свет – 3000 или 4000 К; версия с динамическим светом RGB (управление по протоколу DMX); один цвет (MonoColor) и дополнительные цветовые температуры
- доступны по запросу. Три варианта длины: 0,33, 0,66 и 1,2 м
- Подходит для приложений с требованиями к освещению до 716 лм/м
- Энергоэффективность
- Экологически благоприятная технология

## Применение

- Контурное освещение отраженным светом
- Задняя подсветка

## Спецификации

<b>Тип</b>	SM440L
<b>Источник света</b>	Незаменяемый светодиодный модуль
<b>Мощность (+/-10 %)</b>	10,5 Вт/м (0,3 м: 3,75 Вт/0,6 м: 7,5 Вт/1,2 м: 15,0 Вт)
<b>Угол свечения</b>	120°
<b>Светоотдача</b>	Белый и одноцветный: 215 лм (0,3 м), 430 лм (0,6 м), 860 лм (1,2 м) RGB: 38 лм (0,3 м), 75 лм (0,6 м), 150 лм (1,2 м)
<b>Коррелированная цветовая температура</b>	3000, 4000 или 5000 K
<b>Коэффициент цветопередачи</b>	80 (4000 K)
<b>Стабильность светового потока – L70</b>	50 000 часов при 25 °C
<b>Диапазон рабочих температур</b>	от -20 до +40 °C
<b>Драйвер</b>	Отдельный
<b>Уменьшение яркости света</b>	Белый и одноцветный: без уменьшения яркости RGB: уменьшение яркости света по протоколу DMX

<b>Материал</b>	Прессованный поликарбонат
<b>Цвет</b>	Белый (WH)
<b>Плафон</b>	Прозрачный поликарбонат
<b>Подключение</b>	Встроенный разъем для входного питания и сквозное соединение
<b>Установка</b>	Отдельный или встраиваемый; крепление светильника на предварительно привинченных монтажных зажимах Возможно использование внутренней проводки
<b>Комплектующие</b>	Версия с белым светом: направляющий кабель питания, соединительный кабель питания Версия RGB: направляющий кабель для передачи данных, соединительный кабель для передачи данных, Y-образный соединительный кабель для передачи данных
<b>Примечание</b>	Рекомендуемые источники питания: Philips Xitanium 100 Вт (913700621091) Для версий с белым и одноцветным светом элементы управления не требуются; для версии с цветным светом необходим контроллер DMX

## Versions



Vaya Cove SM440L, světelná lišta

## Чертеж размеров

2 |

7 |

Product	A
SM440L I 30xLED-HB/RGB 24V CQC, CE	600 mm
SM440L I 15xLED-HB/RGB 24V CQC, CE	300 mm
SM440L I 60xLED-HB/RGB 24V CQC, CE	1200 mm

