




StyliD PremiumWhite – ideel kombination af enestående lyskvalitet og energibesparelse til mode- og boligindretningsbutik ker

StyliD PremiumWhite

Hvis du ønsker høj lyskvalitet og god farvegengivelse i din butik uden at måtte give køb på energibesparelser, er StyliD PremiumWhite det helt rigtige system. Denne spændende løsning giver de samme strålende lyseffekter som traditionel CDM-belysning.

Fordele

- Naturligt varmt lys med enestående farver og hvidt lys
- Fremragende effektivitet (>85 lm/W)

Funktioner

- CRI >90
- PerfectAccent-reflektorer
- Lyseffektivitet på linje med CCT 930
- SDCM3
- Lysfarveposition under sort legemelocus (tilsvarende CDM)

Anvendelsesområder


- Mode- og møbelforretninger
- Hotel- og restaurationsbranchen

Specifikationer


Type	ST740T (kompakt, version med 3C-skinne)
	ST740C (kompakt overflademonteret udførelse)
Lyskilde	LED-modul, der kan udskiftes
Effekt	18.5 W (LED17S)
	30.5 W (LED27S)
Spredningsvinkel	MB: 24° (LED17S), 29° (LED27S)
	WB: 36° (LED17S), 35° (LED27S)
	MB LIN (MB + oval linse): 41 x 28° (LED17S), 40 x 36° (LED27S)
	WB LIN (WB + oval linse): 53 x 33° (LED17S), 42 x 36° (LED27S)
Lysstrøm	1800 eller 2800 lm
Lyskildefarve	Premium hvid med CRI>90 (PW9)
Korreleret farvetemperatur	3.000 K
Farvegengivelsesindeks	> 90
Middeldriftslevetid (L70B50)	70.000 timer
Middeldriftslevetid (L80B50)	50.000 timer
Middeldriftslevetid (L90B50)	25.000 timer

Gennemsnitlig omgivende temperatur	+25 °C
Driftstemperaturområde	+10 til +35 °C
Fejlfrekvens i driver	1 % over 5.000 timer
Driver	Indbygget
Netspænding	230 eller 240 V/50-60 Hz
Materiale	Forkoblingskasse: plast
	Hoved og kølelegeme: formstøbt aluminium
	Frontdæksel: akryl eller glas
Farve	Sort (BK, RAL9004)
	Hvid (WH, RAL9003)
	Hvid-sort (WH-BK, RAL9003-RAL9004)
	Børstet-sort aluminium (ALU-BK, ALU-RAL9004)
	Sølv-sort (SI-BK, RAL9006-RAL9004)
Optikafskærmning	Klar med indekseringer (til mellembred stråle)
	Klar med diffusorfolie (til andre stråler)
Tilslutning	3C-skinnekabel eller DALI-stik
Installation	På 3-faset skinne
	Individuel, skruemontering


Versions



Oplysninger om produktet



PerfectAccent – takket være designet giver de nye reflektorer god effektivitet og en jævn stråle og farve



Udvidet produktskitse



PerfectAccent-reflektorer sikrer en ensartet lysstråle af høj kvalitet

