



StyliD PremiumWhite – Ideale Kombination aus hervorragender Lichtqualität und Energieeinsparung für den (Mode)Einzelhandel

StyliD PremiumWhite

Wenn Sie hochwertiges Licht und eine gute Farbwiedergabe für Ihr Geschäft benötigen und gleichzeitig Energiekosten sparen möchten, ist die StyliD PremiumWhite genau das Richtige für Sie. Diese faszinierende Lösung strahlt das gleiche funkelnde Licht ab wie die herkömmliche CDM-Beleuchtung. Sie können jetzt also ohne Bedenken auf LED-Beleuchtung umstellen!

Vorteile

- Natürliches, warmes Licht bringt Farben und Weißtöne optimal zur Geltung
- Sehr gute Effizienz (>85 lm/W)

Merkmale

- CRI >90
- PerfectAccent-Reflektoren
- Lichtausbeute vergleichbar mit ähnlichster Farbtemperatur von 930
- SDCM3
- Positionierung der Lichtfarbe unterhalb des Planckschen Lokus (ähnlich CDM)

Anwendung


- Mode- und Möbelgeschäfte
- Hotel- und Gastgewerbe

Spezifikationen

Bezeichnung	ST740T (Compact, Stromschienenausführung)
	ST740C (Anbaumontage, kompakte Version)
Lichtquelle	Austauschbares LED-Modul
Wattzahl	18.5 W (LED17S)
	30.5 W (LED27S)
Abstrahlungswinkel	MB: 24° (LED17S), 29° (LED27S)
	WB: 36° (LED17S), 35° (LED27S)
	MB LIN (MB + ovale Linse): 41 x 28° (LED17S), 40 x 36° (LED27S)
	WB LIN (WB + ovale Linse): 53 x 33° (LED17S), 42 x 36° (LED27S)
Lichtstrom	1800 oder 2800 lm
Farbe der Lichtquelle	Premium Weiß mit CRI>90 (PW9)
Ähnlichste	3000 K
Farbtemperatur	
Farbwiedergabeindex	> 90
Mittlere	70.000 Stunden
Nutzlebensdauer	
L70B50	
Mittlere	50.000 Stunden
Nutzlebensdauer	
L80B50	
Mittlere	25.000 Stunden
Nutzlebensdauer	
L90B50	



Durchschnittliche	+25 °C
Umgebungstemperatur	
Betriebstemperaturbereich	+10 bis +35 °C
eich	
Treiber-Ausfallrate	1% für 5000 Stunden
Betriebsgerät	integriert
Netzspannung	230 oder 240 V/50-60 Hz
Material	Vorschaltgerät: Kunststoff
	Kopf und Wärmeableitung: Aluminiumdruckguss
	Frontabdeckung: Acryl oder Glas
Farb-	Schwarz (BK, RAL9004)
	Weiß (WH, RAL9003)
	Weiß-Schwarz (WH-BK, RAL9003-RAL9004)
	Gebürstetes Aluminium – Schwarz (ALU-BK, ALU-RAL9004)
Optik-Abdeckung	Silber-Schwarz (SI-BK, RAL9006-RAL9004)
	Klar mit Backen (mit mittleres Strahlenbündel)
Anschluss	Klar mit Diffusorfolie (für andere Strahlenbündel)
	3C-Stromschienen-Konnektor oder DALI-Konnektor
Installation	An 3-Phasen-Stromschiene
	Einzelanordnung; Schraubmontage

Versions



StyliD Compact PremiumWhite
ST740T Stromschienenstrahler mit
LED-Lichtquelle

Produktdetails



Einzelteildarstellung

