



StyliD PremiumWhite: combinación ideal de calidad de iluminación sobresaliente y ahorro de energía para comerciantes (moda)

StyliD PremiumWhite

Si desea una iluminación y reproducción del color de gran calidad para su tienda, sin renunciar al ahorro de energía, StyliD PremiumWhite es exactamente la opción que busca. Esta excelente solución ofrece los mismos efectos de luz brillantes que la iluminación CDM convencional. Así que ahora puede hacer el cambio a LED con confianza

Beneficios

- Luz cálida natural que ofrece colores y blancos sobresalientes
- Muy buena eficiencia (>85 lm/W)

Características

- CRI >90
- Reflectores PerfectAccent
- Eficacia luminosa similar a CCT 930
- SDCM3
- Posición de color de luz debajo de la curva de cuerpo negro (similar a CDM)

Aplicaciones

- Tiendas de moda y muebles
- Zonas de hostelería (hoteles)

Especificaciones


Tipo	ST740T (Compact, versión de carril 3C) ST740C (versión compacta, montaje en superficie)
Fuente de luz	Módulo LED sustituible
sistema	18.5 W (LED17S) 30.5 W (LED27S)
Ángulo del haz	MB: 24° (LED17S), 29° (LED27S) WB: 36° (LED17S), 35° (LED27S) MB LIN (MB + lente oval): 41 x 28° (LED17S), 40 x 36° (LED27S) WB LIN (WB + lente oval): 53 x 33° (LED17S), 42 x 36° (LED27S)
Flujo luminoso	1800 o 2800 lm
Color de la fuente de luz	Blanco premium con CRI>90 (PW9)
Temperatura de color correlacionada	3.000 K
Índice de reproducción del color	> 90
Vida útil media L70B50	70.000 horas
Vida útil media L80B50	50.000 horas
Vida útil media L90B50	25.000 horas
Temperatura ambiente media	+25 °C

Intervalo de temperaturas de servicio	+10 a +35 °C
Índice de fallos del controlador	1% en 5.000 horas
Controlador	Integrado
Tensión de red	230 o 240 V / 50-60 Hz
Material	Caja de equipo: plástica Cabezal y disipador térmico: fundición de aluminio Cubierta delantera: acrílico o vidrio
Color	Negro (BK, RAL9004) Blanco (WH, RAL9003) Blanco-negro (WH-BK, RAL9003-RAL9004) Aluminio pulido negro (ALU-BK, ALU-RAL9004) Plata-negro (SI-BK, RAL9006-RAL9004)
Cierre óptico	Transparente con mordazas (para haz medio) Transparente con film difusor (para otros haces)
Connection	Conector carril 3C o conector DALI
Instalación	En carril de tres encendidos (3C) Individual; montaje con pernos

Versions



Detalles del producto



PerfectAccent: gracias a su diseño específico, los nuevos reflectores ofrecen la mejor eficiencia de su clase, un haz muy limpio y alta uniformidad de color.



Vista de despiece

Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	+10 °C a +40 °C
Apta para encendidos y apagados aleatorios	Sí
Aprobación y aplicación	
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02
Código de protección de entrada	IP20
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220-240 V
Información general	
Ángulo del haz de fuente de luz	120 °
Marca CE	Marcado CE
Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Driver incluido	Sí
Certificado ENEC	Marcado ENEC
Marca de inflamabilidad	F
Accesorios antideslumbramiento	No
Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s
Fuente de luz sustituible	No
Número de unidades de equipo	1
Número de fuentes de luz	1
Certificado UL	No
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Cromacidad inicial	(0.42, 0.38) SDCM <3
Índice corr. Temperatura de color	3000 K
Índice Índice de reproducción cromática	≥90
Tolerancia de flujo lumínico	+/-10%

Condiciones de aplicación

Order Code	Full Product Name	Nivel máximo de regulación
88447800	ST740T LED17S/PW930 PSU MB BK	-
88448500	ST740T LED27S/PW930 PSU MB BK	-
97295300	ST740C LED20S/PW930 PSU NB WH	-
97299100	ST740C LED39S/PW930 PSU MB WH	-
97296000	ST740T LED20S/PW930 PSU NB WH	-
97297700	ST740T LED20S/PW930 PSD-VLC NB WH	1%
97298400	ST740T LED39S/PW930 PSD-VLC MB WH	1%
97300400	ST740T LED39S/PW930 PSU MB WH	-
97304200	ST740T LED49S/PW930 PSD-VLC MB WH	1%
97306600	ST740T LED49S/PW930 PSU MB WH	-

Controles y regulación

Order Code	Full Product Name	Regulable
88447800	ST740T LED17S/PW930 PSU MB BK	No
88448500	ST740T LED27S/PW930 PSU MB BK	No
97295300	ST740C LED20S/PW930 PSU NB WH	No
97299100	ST740C LED39S/PW930 PSU MB WH	No
97296000	ST740T LED20S/PW930 PSU NB WH	No

Order Code	Full Product Name	Regulable
97297700	ST740T LED20S/PW930 PSD-VLC NB WH	Sí
97298400	ST740T LED39S/PW930 PSD-VLC MB WH	Sí
97300400	ST740T LED39S/PW930 PSU MB WH	No
97304200	ST740T LED49S/PW930 PSD-VLC MB WH	Sí
97306600	ST740T LED49S/PW930 PSU MB WH	No

Información general (1/2)

Order Code	Full Product Name	Base de casquillo	Tipo lente/ cubierta óptica	Equipo	Código familia de lámparas
88447800	ST740T LED17S/PW930 PSU MB BK	-	No	-	LED17S

Order Code	Full Product Name	Base de casquillo	Tipo lente/ cubierta óptica	Equipo	Código familia de lámparas
88448500	ST740T LED27S/PW930 PSU MB BK	-	GC	-	LED27S

Order Code	Full Product Name	Base de		Tipo lente/ cubierta	Código	
		casquillo	óptica	Equipo	familia de	lámparas
97295300	ST740C LED20S/PW930 PSU NB WH	NA	No	-	LED20S	
97299100	ST740C LED39S/PW930 PSU MB WH	NA	No	-	LED39S	
97296000	ST740T LED20S/PW930 PSU NB WH	-	GC	-	LED20S	
97297700	ST740T LED20S/PW930 PSD-VLC NB WH	-	GC	-	LED20S	

Order Code	Full Product Name	Base de		Tipo lente/ cubierta	Código	
		casquillo	óptica	Equipo	familia de	lámparas
97298400	ST740T LED39S/PW930 PSD-VLC MB WH	-	GC	-	LED39S	
97300400	ST740T LED39S/PW930 PSU MB WH	-	GC	-	LED39S	
97304200	ST740T LED49S/PW930 PSD-VLC MB WH	-	GC	-	LED49S	
97306600	ST740T LED49S/PW930 PSU MB WH	-	GC	-	LED49S	

Información general (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tipo de óptica	Código de gama de producto
88447800	ST740T LED17S/PW930 PSU MB BK	MB	ST740T
88448500	ST740T LED27S/PW930 PSU MB BK	MB	ST740T
97295300	ST740C LED20S/PW930 PSU NB WH	NB	ST740C
97299100	ST740C LED39S/PW930 PSU MB WH	MB	ST740C
97296000	ST740T LED20S/PW930 PSU NB WH	NB	ST740T
97297700	ST740T LED20S/PW930 PSD-VLC NB WH	NB	ST740T

Order Code	Full Product Name	Tipo de óptica	Código de gama de producto
97298400	ST740T LED39S/PW930 PSD-VLC MB WH	MB	ST740T
97300400	ST740T LED39S/PW930 PSU MB WH	MB	ST740T
97304200	ST740T LED49S/PW930 PSD-VLC MB WH	MB	ST740T
97306600	ST740T LED49S/PW930 PSU MB WH	MB	ST740T

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Order Code	Full Product Name	Eficacia de la luminaria LED inicial	Flujo luminico inicial	Potencia de entrada inicial
88447800	ST740T LED17S/ PW930 PSU MB BK	102,40963855421685 lm/W	1700 lm	16.6 W
88448500	ST740T LED27S/ PW930 PSU MB BK	105,88235294117646 lm/W	2700 lm	25.5 W
97295300	ST740C LED20S/ PW930 PSU NB WH	93,02325581395348 lm/W	2000 lm	21.5 W
97299100	ST740C LED39S/ PW930 PSU MB WH	101,2987012987013 lm/W	3900 lm	38.5 W
97296000	ST740T LED20S/ PW930 PSU NB WH	93,02325581395348 lm/W	2000 lm	21.5 W

Order Code	Full Product Name	Eficacia de la luminaria LED inicial	Flujo luminico inicial	Potencia de entrada inicial
97297700	ST740T LED20S/ PW930 PSD-VLC NB WH	93,02325581395348 lm/W	2000 lm	21.5 W
97298400	ST740T LED39S/ PW930 PSD-VLC MB WH	101,2987012987013 lm/W	3900 lm	38.5 W
97300400	ST740T LED39S/ PW930 PSU MB WH	101,2987012987013 lm/W	3900 lm	38.5 W
97304200	ST740T LED49S/ PW930 PSD-VLC MB WH	98,98989898989899 lm/W	4900 lm	49.5 W
97306600	ST740T LED49S/ PW930 PSU MB WH	98,98989898989899 lm/W	4900 lm	49.5 W

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Color
88447800	ST740T LED17S/PW930 PSU MB BK	BK
88448500	ST740T LED27S/PW930 PSU MB BK	BK
97295300	ST740C LED20S/PW930 PSU NB WH	WH
97299100	ST740C LED39S/PW930 PSU MB WH	WH
97296000	ST740T LED20S/PW930 PSU NB WH	WH

Order Code	Full Product Name	Color
97297700	ST740T LED20S/PW930 PSD-VLC NB WH	WH
97298400	ST740T LED39S/PW930 PSD-VLC MB WH	WH
97300400	ST740T LED39S/PW930 PSU MB WH	WH
97304200	ST740T LED49S/PW930 PSD-VLC MB WH	WH
97306600	ST740T LED49S/PW930 PSU MB WH	WH

