




StyliD PremiumWhite – ihanteellinen yhdistelmä erittäin laadukasta valoa ja energiansäästöä muoti- ja huonekalumyymälöihin

StyliD PremiumWhite

StyliD PremiumWhite -valaisimilla saa luotua myymälään laadukkaan valon ja erinomaisen värintoiston energiansäästöistä tinkimättä. Tämä ledivalaisin mahdollistaa samanlaiset kirkkaat valotehosteet kuin perinteinen CDM-valaistus. Vihdoinkin myös myymälöiden kohdevalaistuksessa voidaan siirtyä lediaikaan!

Hyödyt

- Luonnollinen, lämmin valo toistaa värit ja valkoiset upeasti
- Energiatehokas (valaisinhyötysuhde > 85 lm/W)

Ominaisuudet

- Värintoistoindeksi: Ra >90
- PerfectAccent-heijastimet
- Valotehokkuus CCT 930:n tasolla
- SDCM3
- Valon väri sijoittuu mustan kappaleen käyrän alapuolelle, kuten CDM -lamputillakin

Käyttökohteet


- Muoti- ja huonekalumyymälät
- Palvelualueet (hotellit)

Spesifikaatiot


Tyyppi	ST740T (kompakti, 3C-kiskoversio)
	ST740C (kompakti, pinta-asennettava versio)
Valonlähde	LED-moduuli, vaihdettavissa
Teho	18.5 W (LED17S)
	30.5 W (LED27S)
Valokeilan kulma	MB: 24° (LED17S), 29° (LED27S)
	WB: 36° (LED17S), 35° (LED27S)
	MB LIN (MB + soikea linssi): 41 x 28° (LED17S), 40 x 36° (LED27S)
	WB LIN (WB + soikea linssi): 53 x 33° (LED17S), 42 x 36° (LED27S)
Valovirta	1800 tai 2800 lm
Valonlähteen väri	Ensiluokkainen valkoinen ja värintoistoindeksi >90 (PW9)
Vastaava värilämpötila	3 000 K
Värintoistoindeksi	> 90
Keskimääräinen käyttöikä – L70B50	70 000 tuntia
Käyttöiän mediaani – L80B50	50 000 tuntia
Käyttöiän mediaani – L90B50	25 000 tuntia

Keskimääräinen käyttölämpötila	+25 °C
Käyttölämpötila	+10...+35 °C
Ohjaimen vikamäärä	1 % 5000 tunnin ajan
Virtalähde	Sisäänrakennettu
Jännite	230 tai 240 V / 50–60 Hz
Materiaali	Laitekotelo: muovia
	Pää ja jäähdytyslevy: painevalettua alumiinia
	Etukansi: akryylia tai lasia
Väri	Musta (BK, RAL9004)
	Valkoinen (WH, RAL9003)
	Valkoinen-musta (WH-BK, RAL9003-RAL9004)
	Harjattu alumiini - musta (ALU-BK, ALU-RAL9004)
	Hopea-musta (SI-BK, RAL9006-RAL9004)
Optinen kupu	Kirkas, leuat (keskileveä valokeila)
	Kirkas, hajotinkalvo (muut valokeilat)
Liitäntä	3C-kiskoliitin tai DALI-liitin
Asennus	3-kytkentäiseen kiskoon
	Itsenäisesti, ruuvikiinnitys


Versions



Tuotetiedot



PerfectAccent – uusissa, luokkansa parhaissa heijastimissa on korkea tehokkuus, selkeä valokeila ja valon väri on erittäin tasainen.



Osakuva



PerfectAccent -heijastimet takaavat tasan ja yhtenäisen valokeilan.

