



# StyliD PremiumWhite

— идеальное  
сочетание  
превосходного  
качества света и  
энергоэффективности  
для магазинов  
розничной торговли  
(магазины одежды)

## StyliD PremiumWhite

Если вы заинтересованы в высоком качестве света и цветопередачи в вашем магазине, сохранив, при этом энергоэффективность, светильник StyliD PremiumWhite — именно то, что вам нужно. Это решение обеспечивает такие же яркие световые эффекты, как и традиционные световые решения CDM. Теперь вы можете уверенно переходить на светодиодные технологии!

### Преимущества

- Естественный мягкий свет обеспечивает великолепную передачу цветов и белого света
- Высокая эффективность (более 85 лм/Вт)

# StyliD PremiumWhite

## Характеристики

- CRI >90
- Отражатели PerfectAccent
- Эффективность освещения на уровне CCT 930
- SDCM3
- Позиционирование оттенка света под черным телом (аналогично CDM)

## Применение

- Магазины модной одежды и мебельные магазины
- Гостиницы

## Спецификации

<b>Тип</b>	ST740T (компактная модель, система направляющих ЗС) ST740C (компактная модель, для поверхностного монтажа)
<b>Источник света</b>	Заменяемый светодиодный модуль
<b>Мощность</b>	18,5 Вт (LED17S) 30,5 Вт (LED27S)
<b>Угол расхождения пучка света</b>	Средний пучок: 24° (LED17S), 29° (LED27S) Широкий пучок: 36° (LED17S), 35° (LED27S) MB LIN (средний пучок + овальная линза): 41 × 28° (LED17S), 40 × 36° (LED27S) WB LIN (широкий пучок + овальная линза): 53 × 33° (LED17S), 42 × 36° (LED27S)
<b>Светоотдача</b>	1800 или 2800 лм
<b>Цвет источника света</b>	Первоклассный белый свет с CRI>90 (PW9)
<b>Коррелированная цветовая температура</b>	3000 К
<b>Коэффициент цветопередачи</b>	> 90
<b>Средний срок эксплуатации L70B50</b>	70 000 часов
<b>Средний срок эксплуатации L80B50</b>	50 000 часов
<b>Средний срок эксплуатации L90B50</b>	25 000 часов

<b>Средняя температура окружающей среды</b>	+25 °C
<b>Диапазон рабочих температур</b>	+10...+35 °C
<b>Частота отказов драйвера</b>	1 % в течение 5000 часов
<b>Драйвер</b>	Встроенный
<b>Сетевое напряжение</b>	230 или 240 В / 50–60 Гц
<b>Материал</b>	ПРА: пластик Головка и теплоотвод: литой алюминий Плафон: акрил или стекло
<b>Цвет</b>	Черный (BK, RAL9004) Белый (WH, RAL9003) Черно-белый (WH-BK, RAL9003-RAL9004) Черный матовый алюминий (ALU-BK, ALU-RAL9004) Серебристо-черный (SI-BK, RAL9006-RAL9004)
<b>Оптический плафон</b>	Прозрачный с зажимом (для среднего луча) Прозрачный с рассеивающей фольгой (для других лучей)
<b>Соединение</b>	Направляющий зажим ЗС или соединитель DALI
<b>Установка</b>	На 3-фазный шинопровод Раздельный монтаж, на винтах

## Versions



Трековый прожектор StyliD  
Compact PremiumWhite ST740T  
со светодиодным источником света




# StyliD PremiumWhite

## Versions



## Сведения о продукте



PerfectAccent – благодаря особой конструкции новые отражатели отличаются максимальной эффективностью в своем классе, обеспечивая чистоту луча и высокую однородность цвета.



Покомпонентное изображение



Отражатели PerfectAccent дают мягкий однородный высококачественный луч

## Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды	+10 to +40 °C
Подходит для случайного переключения	Да

## Соответствие требованиям и область применения

Код степени защиты от механических воздействий	IK02
Код защиты от проникновения	IP20

## Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

## Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220 to 240 V
--------------------	--------------

## Общая информация

Угол расхождения луча от источника света	120 °
Маркировка CE	CE mark
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности II
Драйвер в комплекте	Yes
Метка ENEC	ENEC mark
Знак пожароопасности	F
Аксессуары для противобликового щитка	No
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650°C, продолжительность ь 30 с
Сменный источник света	No
Количество единиц ПРА	1 unit
Количество источников света	1
Метка UL	-

## Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная цветность	(0.42, 0.38) SDCM <3
Нач. корр. цветовая температура	3000 K
Нач. коэффициент цветопередачи	≥90
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%

## Общая информация (1/2)

Order Code	Full Product Name	Цоколь	Тип оптического плафона/линзы	ПРА	Код лампового семейства
910500458313	ST740T LED17S/PW930 PSU MB BK	-	No	-	LED17S
910500458314	ST740T LED27S/PW930 PSU MB BK	-	GC	-	LED27S
910500459033	ST740C LED20S/PW930 PSU NB WH	NA	No	-	LED20S
910500459037	ST740C LED39S/PW930 PSU MB WH	NA	No	-	LED39S
910500459043	ST740C LED49S/PW930 PSU MB WH	NA	No	-	LED49S
910500459034	ST740T LED20S/PW930 PSU NB WH	-	GC	-	LED20S
910500459038	ST740T LED39S/PW930 PSU MB WH	-	GC	-	LED39S
910500459044	ST740T LED49S/PW930 PSU MB WH	-	GC	-	LED49S

## Общая информация (2/2)

Order Code	Full Product Name	Тип оптики	Код семейства продуктов
910500458313	ST740T LED17S/PW930 PSU MB BK	MB	ST740T
910500458314	ST740T LED27S/PW930 PSU MB BK	MB	ST740T
910500459033	ST740C LED20S/PW930 PSU NB WH	NB	ST740C
910500459037	ST740C LED39S/PW930 PSU MB WH	MB	ST740C

Order Code	Full Product Name	Тип оптики	Код семейства продуктов
910500459043	ST740C LED49S/PW930 PSU MB WH	MB	ST740C
910500459034	ST740T LED20S/PW930 PSU NB WH	NB	ST740T
910500459038	ST740T LED39S/PW930 PSU MB WH	MB	ST740T
910500459044	ST740T LED49S/PW930 PSU MB WH	MB	ST740T

## Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Order Code	Full Product Name	Начальная эффективность освещения светодиода	Начальная светоотдача	Начальная входная мощность	Order Code	Full Product Name	Начальная эффективность освещения светодиода	Начальная светоотдача	Начальная входная мощность
910500458313	ST740T LED17S/PW930 PSU MB BK	102,40963855421685 lm/W	1700 lm	16.6 W	910500459043	ST740C LED49S/PW930 PSU MB WH	98,98989898989899 lm/W	4900 lm	49.5 W
910500458314	ST740T LED27S/PW930 PSU MB BK	105,88235294117646 lm/W	2700 lm	25.5 W	910500459034	ST740T LED20S/PW930 PSU NB WH	93,02325581395348 lm/W	2000 lm	21.5 W
910500459033	ST740C LED20S/PW930 PSU NB WH	93,02325581395348 lm/W	2000 lm	21.5 W	910500459038	ST740T LED39S/PW930 PSU MB WH	101,2987012987013 lm/W	3900 lm	38.5 W
910500459037	ST740C LED39S/PW930 PSU MB WH	101,2987012987013 lm/W	3900 lm	38.5 W	910500459044	ST740T LED49S/PW930 PSU MB WH	98,98989898989899 lm/W	4900 lm	49.5 W

## Механические компоненты и корпус

Order Code	Full Product Name	Цвет	Order Code	Full Product Name	Цвет
910500458313	ST740T LED17S/PW930 PSU MB BK	Black	910500459043	ST740C LED49S/PW930 PSU MB WH	White
910500458314	ST740T LED27S/PW930 PSU MB BK	Black	910500459034	ST740T LED20S/PW930 PSU NB WH	White
910500459033	ST740C LED20S/PW930 PSU NB WH	White	910500459038	ST740T LED39S/PW930 PSU MB WH	White
910500459037	ST740C LED39S/PW930 PSU MB WH	White	910500459044	ST740T LED49S/PW930 PSU MB WH	White

