



StyliD PremiumWhite – moda sektörü için mükemmel ışık kalitesi ve enerji tasarrufu birleşimi

StyliD PremiumWhite

Mağazanız için enerji tasarrufundan taviz vermeden, yüksek kalitede ışık ve renksel geriverim hedeflediğinizde, StyliD PremiumWhite modeli tam aradığınızdır. Bu heyecan verici çözüm, CDM geleneksel aydınlatmasıyla aynı parlaklıkta ışık efektlerini sağlar. StyliD PremiumWhite ile LED'e geçişi güvenle yapabilirsiniz!

Faydaları

- Doğal ve sıcak ışık, mükemmel renkliler ve beyazlar sağlar
- Çok yüksek verimlilik (>85 lm/W)

Özellikler

- CRI >90
- PerfectAccent reflektörleri
- CCT 930 ile tam istenen düzeyde ışık verimi
- SDCM3
- Işık rengi siyah gövdenin altında (CDM'ye benzer biçimde)

Uygulama

- Moda ve mobilya mağazaları
- Konaklama alanları (oteller)

şartlar

StyliD PremiumWhite

Aile Kodu	ST740T (kompakt, 3 devreli ray montaj) ST740C (kompakt, sıva üstü montaj)
Işık kaynağı	Değiştirilebilir LED modülü
Güç	18.5 W (LED17S) 30.5 W (LED27S)
Işın açısı	MB: 24° (LED17S), 29° (LED27S) WB: 36° (LED17S), 35° (LED27S) MB LIN (MB + oval lens): 41 x 28° (LED17S), 40 x 36° (LED27S) WB LIN (WB + oval lens): 53 x 33° (LED17S), 42 x 36° (LED27S)
Işık akısı	1800 veya 2800 lm
Işık kaynağı rengi	Premium beyaz, CRI>90 (PW9)
Renk Sıcaklığı	3000 K
Renksel Geriverim	> 90
İndeksi	
Ortalama yararlı ömür L70B50	70.000 saat
Ortalama yararlı ömür L80B50	50.000 saat
Ortalama yararlı ömür L90B50	25.000 saat

Ortalama ortam sıcaklığı	+25°C
Çalışma sıcaklığı aralığı	+10 ila +35°C
Sürücü arıza oranı	5000 saat için %1
Sürücü	Dahil
Şebeke voltajı	230 veya 240 V / 50-60 Hz
Malzeme	Driver kutusu: plastik Başlık ve soğutucu: dökme alüminyum Ön kapak: akrilik veya cam
Renk	Siyah (BK, RAL9004) Beyaz (WH, RAL9003) Beyaz Siyah (WH-BK, RAL9003-RAL9004) Zımparalanmış alüminyum – siyah (ALU-BK, ALU-RAL9004) Gümüş siyahı (SI-BK, RAL9006-RAL9004)
Optik kapak	Saydam (orta genişlikte ışın) Difüzör folyolu, saydam (diğer ışın genişlikleri için)
Bağlantı	3C ray adaptörü veya DALI adaptörü
Kurulum	3 devreli ray üzerinde Bağımsız; vidalı montaj

Versions



ÜRÜN BİLGİLERİ



PerfectAccent – özel tasarımları sayesinde yeni reflektörler sınıflarındaki en iyi verimliliği çok temiz bir ışın ve yüksek renk eş yayılımı sunuyor.

Açılmış görünüm



ÜRÜN BİLGİLERİ



PerfectAccent reflektörleri yüksek kalitede, yumuşak ve homojen bir ışın sağlar

Uygulama Koşulları

Ortam sıcaklığı aralığı	+10 to +40 °C
Rastgele anahtara uygun	Evet

Onay ve Uygulama

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02
Girişime karşı koruma sınıfı	IP20

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220 to 240 V
---------------	--------------

Genel Bilgiler

Işık kaynağının ışın açısı	120 °
CE işareti	CE mark
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Tertibat dahildir	Evet
ENEC işareti	ENEC mark
Alev alma işareti	F
Parlama levhası aksesuarları	No
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Tertibat birimi sayısı	1 unit
Işık kaynağı sayısı	1
UL işareti	Hayır

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıç renk türü	(0.42, 0.38) SDCM <3
Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	3000 K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	≥90
Işık akışı toleransı	+/-10%

Uygulama Koşulları

Order Code	Full Product Name	Maksimum dim seviyesi
88447800	ST740T LED17S/PW930 PSU MB BK	-
88448500	ST740T LED27S/PW930 PSU MB BK	-
97295300	ST740C LED20S/PW930 PSU NB WH	-
97299100	ST740C LED39S/PW930 PSU MB WH	-
97296000	ST740T LED20S/PW930 PSU NB WH	-
97297700	ST740T LED20S/PW930 PSD-VLC NB WH	1%
97298400	ST740T LED39S/PW930 PSD-VLC MB WH	1%
97300400	ST740T LED39S/PW930 PSU MB WH	-
97304200	ST740T LED49S/PW930 PSD-VLC MB WH	1%

Kontroller ve Dimming

Order Code	Full Product Name	Karartılabilir
88447800	ST740T LED17S/PW930 PSU MB BK	Hayır
88448500	ST740T LED27S/PW930 PSU MB BK	Hayır

Order Code	Full Product Name	Karartılabilir
97295300	ST740C LED20S/PW930 PSU NB WH	Hayır
97299100	ST740C LED39S/PW930 PSU MB WH	Hayır

StyliD PremiumWhite

Order Code	Full Product Name	Karartılabilir
97296000	ST740T LED20S/PW930 PSU NB WH	Hayır
97297700	ST740T LED20S/PW930 PSD-VLC NB WH	Evet
97298400	ST740T LED39S/PW930 PSD-VLC MB WH	Evet

Order Code	Full Product Name	Karartılabilir
97300400	ST740T LED39S/PW930 PSU MB WH	Hayır
97304200	ST740T LED49S/PW930 PSD-VLC MB WH	Evet

Genel Bilgiler (1/2)

Order Code	Full Product Name	Kapak Tabanı	Optik kapak/ lens türü	Tertibat	Lamba ailesi kodu
88447800	ST740T LED17S/PW930 PSU MB BK	-	No	-	LED17S
88448500	ST740T LED27S/PW930 PSU MB BK	-	GC	-	LED27S
97295300	ST740C LED20S/PW930 PSU NB WH	NA	No	-	LED20S
97299100	ST740C LED39S/PW930 PSU MB WH	NA	No	-	LED39S
97296000	ST740T LED20S/PW930 PSU NB WH	-	GC	-	LED20S

Order Code	Full Product Name	Kapak Tabanı	Optik kapak/ lens türü	Tertibat	Lamba ailesi kodu
97297700	ST740T LED20S/PW930 PSD-VLC NB WH	-	GC	-	LED20S
97298400	ST740T LED39S/PW930 PSD-VLC MB WH	-	GC	-	LED39S
97300400	ST740T LED39S/PW930 PSU MB WH	-	GC	-	LED39S
97304200	ST740T LED49S/PW930 PSD-VLC MB WH	-	GC	-	LED49S

Genel Bilgiler (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optik sistem türü	Ürün Ailesi Kodu
88447800	ST740T LED17S/PW930 PSU MB BK	MB	ST740T
88448500	ST740T LED27S/PW930 PSU MB BK	MB	ST740T
97295300	ST740C LED20S/PW930 PSU NB WH	NB	ST740C
97299100	ST740C LED39S/PW930 PSU MB WH	MB	ST740C
97296000	ST740T LED20S/PW930 PSU NB WH	NB	ST740T

Order Code	Full Product Name	Optik sistem türü	Ürün Ailesi Kodu
97297700	ST740T LED20S/PW930 PSD-VLC NB WH	NB	ST740T
97298400	ST740T LED39S/PW930 PSD-VLC MB WH	MB	ST740T
97300400	ST740T LED39S/PW930 PSU MB WH	MB	ST740T
97304200	ST740T LED49S/PW930 PSD-VLC MB WH	MB	ST740T

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Order Code	Full Product Name	LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	Başlangıçtaki ışık akışı	Başlangıç giriş gücü
88447800	ST740T LED17S/PW930 PSU MB BK	102,40963855421685 lm/W	1700 lm	16.6 W
88448500	ST740T LED27S/PW930 PSU MB BK	105,88235294117646 lm/W	2700 lm	25.5 W
97295300	ST740C LED20S/PW930 PSU NB WH	93,02325581395348 lm/W	2000 lm	21.5 W
97299100	ST740C LED39S/PW930 PSU MB WH	101,2987012987013 lm/W	3900 lm	38.5 W
97296000	ST740T LED20S/PW930 PSU NB WH	93,02325581395348 lm/W	2000 lm	21.5 W

Order Code	Full Product Name	LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	Başlangıçtaki ışık akışı	Başlangıç giriş gücü
	PW930 PSU NB WH			
97297700	ST740T LED20S/PW930 PSD-VLC NB WH	93,02325581395348 lm/W	2000 lm	21.5 W
97298400	ST740T LED39S/PW930 PSD-VLC MB WH	101,2987012987013 lm/W	3900 lm	38.5 W
97300400	ST740T LED39S/PW930 PSU MB WH	101,2987012987013 lm/W	3900 lm	38.5 W
97304200	ST740T LED49S/PW930 PSD-VLC MB WH	98,98989898989899 lm/W	4900 lm	49.5 W

StyliD PremiumWhite

		LED'li aydınlatma		
Full Product		armatürü başlangıç	Başlangıçtaki	Başlangıç
Order Code	Name	verimi	ışık akışı	giriş gücü
	PW930 PSD- VLC MB WH			

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Renk
88447800	ST740T LED17S/PW930 PSU MB BK	Black
88448500	ST740T LED27S/PW930 PSU MB BK	Black
97295300	ST740C LED20S/PW930 PSU NB WH	White
97299100	ST740C LED39S/PW930 PSU MB WH	White
97296000	ST740T LED20S/PW930 PSU NB WH	White

Order Code	Full Product Name	Renk
97297700	ST740T LED20S/PW930 PSD-VLC NB WH	White
97298400	ST740T LED39S/PW930 PSD-VLC MB WH	White
97300400	ST740T LED39S/PW930 PSU MB WH	White
97304200	ST740T LED49S/PW930 PSD-VLC MB WH	White

