



Philips Ledinaire Panel – prostě skvělé LED

Ledinaire panel

Řada panelů Philips Ledinaire Gen5 (RC065B/RC066B) obsahuje výběr oblíbených standardně dostupných LED svítidel, která se vyznačují vysokou kvalitou typickou pro společnost Philips a přívětivou cenou. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné řešení. Panelová LED svítidla Ledinaire jsou k dispozici v rozměrech 600 × 600 mm, 620 × 620 mm, 300 × 1 200 mm a 600 × 1 200 mm, díky čemuž jsou ideální volbou pro širokou škálu aplikací celkového osvětlení. Naše řada panelového osvětlení Ledinaire je k dispozici také s příslušenstvím pro snadnou instalaci na různé typy stropů – přesně to, co potřebujete.

Výhody

- Žádná rizika, spolehlivý výkon
- Dobrá kvalita, snadné použití
- Žádné nejasnosti, snadný výběr zboží
- Inovativní vícebarevné All-in a základní verze ovládání osvětlení
- Široká řada

Vlastnosti

- K dispozici je příslušenství pro montáž do sádkartonu, přisazenou montáž nebo zavěšení
- Moderní, nenápadný design

Aplikace

- Kanceláře
- Zdravotní péče
- Vzdělávání
- Městské budovy
- Maloobchod

Ledinaire panel

Versions

Ledinaire Panel G5 30x120



Ledinaire panel G5 60x120



Ledinaire Panel PSU All-in
830_835_840 W60L60 OC





Ledinaire Panel All-in PSU 60x60











Ledinaire panel G4 W62L62



Rozměrové výkresy







Rozměrové výkresy



Ledinaire panel

Rozměrové výkresy



Detaily o výrobku

Ledinaire panel G4 Backside
W62L62




DC plug



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch 3000K



White Quick connector-closed



Ledinaire panel


Detaily o výrobku



Panel flywires CFW + backside panel



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch PSU ON OFF Driver Open
connector



Ledinaire Panel G5 PSD DALI
Driver Open connector



Ledinaire Panel G5 PSD DALI
Driver Closed connector



UGR22 optical exit window



Ledinaire panel G5 frame and
optical area 60x120



Ledinaire panel gen 4 PSD driver
and closed connector



Ledinaire Panel Gen 5-RC065B
W60L120-backside



White Quick connector+wire-
closed

Ledinaire panel

Detaily o výrobku




White Quick connector +wire-open




Ledinaire panel gen 4 PSU driver and open connector



DC plug open with driver and panel



White Quick connector-open



Ledinaire Panel RC065B G5
30x120 Packaging



Panel flywires CFW



Ledinaire panel G4 Backside
W60L60



Ledinaire Panel RC065B Square
backside

Ledinaire panel

Detaily o výrobku



Ledinaire panel G4_BN frame and optical area 62x62



Ledinaire Panel Gen 5- RC065B_RC066B Square- backside-PSU driver and connector



Ledinaire Panel Gen 5- RC065B_RC066B Square- backside



Ledinaire Panel RC065B G5 PSU 30x120 Backside



Ledinaire Panel G5 All in CCT Switch PSU ON OFF Driver Closed connector



DC plug closed with driver and panel



Ledinaire Panel G5 All in CCT Switch 3500K



Ledinaire Panel G5 All in CCT Switch 4000K

Ledinaire panel

Detaily o výrobku



Ledinaire panel gen 4 PSD driver and open connector



UGR19 optical exit window



Ledinaire Panel 4100lm backside



Ledinaire Panel Gen 5-RC065B W60L120-backside-PSU driver and Flywire



Ledinaire panel gen 4 PSU driver and closed connector



Ledinaire Panel Gen 5-RC065B_RC066B Square-backside-PSU driver and connector

Obecné informace	
Včetně předřadníku	Ano
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka
Světelně technické	
Hodnota blikání (PstLM)	1
Provozní a elektrické	
Frekvence sítě	50 or 60 Hz
Mechanické a materiály	
Barva těla	Bílá
Certifikace a použití	
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02

Obecné informace		Vyměnitelný		
Order Code	Full Product Name	Značka CE	Značka ENEC	světelný zdroj
36926699	RC065B LED41S/840 PSU W60L60 NOC	Ano	-	Ne
53064599	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	Ano	-	Ne
53065299	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	Ano	-	Ne
53066999	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	Ano	-	Ne
50129499	RC066B LED34S/840 PSD W62L62 OC BN	Ano	-	Ne
36204599	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC	Ano	-	Ne
79180399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	Ano	-	Ne
36206999	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC	Ano	-	Ne
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	Značka CE	-	-
50126399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN	Ano	-	Ne
51067899	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6	Ano	-	Ne
50127099	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN	Ano	-	Ne
51068599	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN6	Ano	-	Ne
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	Značka CE	-	-
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	Značka CE	-	-
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	Značka CE	-	-
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	Značka CE	-	-
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	Značka CE	-	-
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	Značka CE	-	-
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	Značka CE	-	-

			Vyměnitelný		
Order Code	Full Product Name		Značka CE	Značka ENEC	světelný zdroj
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW		Značka CE	-	-
51661899	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL		Značka CE	-	-
51662599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL		Značka CE	-	-
50128799	RC066B LED34S/840 PSU W62L62 OC BN		Ano	Značka ENEC	Ne

Světelně technické (1/2)

			Vyzařovací		Index
			úhel	Jmenovitá	podání
			světelného	náhradní teplota	barev
Order Code	Full Product Name	All-in Type	zdroje	chromatičnosti	(CRI)
36926699	RC065B LED41S/840 PSU W60L60 NOC	-	-	4000 K	≥80
53064599	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	-	-	4000 K	≥80
53065299	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	-	-	3000 K	≥80
53066999	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	-	-	3000 K	≥80
50129499	RC066B LED34S/840 PSD W62L62 OC BN	-	-	4000 K	≥80
36204599	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC	-	-	6500 K	≥80
79180399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	-	-	4000 K	≥80
36206999	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC	-	-	6500 K	≥80
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	All-in, Multi Color Temperature	90 stupňů	3000 K	80
50126399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN	-	-	4000 K	≥80
51067899	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6	-	-	4000 K	≥80
50127099	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN	-	-	4000 K	≥80
51068599	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN6	-	-	4000 K	≥80
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	-	120 stupňů	4000 K	80
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	All-in, Multi Color Temperature	90 stupňů	3000 K	80
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	All-in, Multi Color Temperature	120 stupňů	3000 K	80
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	-	90 stupňů	6500 K	80
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	-	120 stupňů	6500 K	80
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	-	90 stupňů	4000 K	80
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	-	120 stupňů	4000 K	80

Ledinaire panel

			Vyzařovací		Index
			úhel	Jmenovitá	podání
			světelného	náhradní teplota	barev
Order Code	Full Product Name	All-in Type	zdroje	chromatičnosti	(CRI)
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	-	90 stupňů	4000 K	80
51661899	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	-	120 stupňů	4000 K	80
51662599	RC065B G5 41S/840 PSU	-	90 stupňů	4000 K	80

			Vyzařovací		Index
			úhel	Jmenovitá	podání
			světelného	náhradní teplota	barev
Order Code	Full Product Name	All-in Type	zdroje	chromatičnosti	(CRI)
	W60L60 OC CFW CL				
50128799	RC066B LED34S/840 PSU W62L62 OC BN	-	-	4000 K	≥80

Světelně technické (2/2)

Order Code	Full Product Name	Měrný výkon	Světelný tok	Typ optiky	Hodnota stroboskopického efektu (SVM)
		(jmen.) (nom.)			
36926699	RC065B LED41S/840 PSU W60L60 NOC	93 lm/W	4 100 lm	Vyzařovací úhel 120°	0,4
53064599	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	100 lm/W	3 400 lm	Vyzařovací úhel 90°	0,4
53065299	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	100 lm/W	3 400 lm	Vyzařovací úhel 90°	0,4
53066999	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	100 lm/W	3 400 lm	Vyzařovací úhel 120°	0,4
50129499	RC066B LED34S/840 PSD W62L62 OC BN	100 lm/W	3 400 lm	Vyzařovací úhel 90°	0,4
36204599	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC	100 lm/W	3 400 lm	Vyzařovací úhel 90°	0,4
79180399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	100 lm/W	3 400 lm	Vyzařovací úhel 120°	0,4
36206999	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC	100 lm/W	3 400 lm	Vyzařovací úhel 120°	0,4

Order Code	Full Product Name	Měrný výkon	Světelný tok	Typ optiky	Hodnota stroboskopického efektu (SVM)
		(jmen.) (nom.)			
51698499	RC065B G5 34_36S/ 830_40 PSU 30x120 OC SC	120 lm/W	3 400 lm	Vyzařovací úhel 90°	-
50126399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN	100 lm/W	3 400 lm	Vyzařovací úhel 90°	0,4
51067899	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6	100 lm/W	3 400 lm	Vyzařovací úhel 90°	0,4
50127099	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN	100 lm/W	3 400 lm	Vyzařovací úhel 120°	0,4
51068599	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN6	100 lm/W	3 400 lm	Vyzařovací úhel 120°	0,4
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	120 lm/W	6 000 lm	Vyzařovací úhel 120°	-
51672499	RC065B G5 34_36S/ 830_40 PSU W60L60 OC SC	120 lm/W	3 400 lm	Vyzařovací úhel 90°	-
51673199	RC065B G5 34_36S/ 830_40 PSU 60x60 NOC SC	120 lm/W	3 400 lm	Vyzařovací úhel 120°	-

Ledinaire panel

Order Code	Full Product Name	Měrný výkon	Světelný tok	Typ optiky	Hodnota stroboskopického efektu (SVM)
		(jmen.) (nom.)			
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	120 lm/W	3 400 lm	Vyzařovací úhel 90°	-
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	120 lm/W	3 400 lm	Vyzařovací úhel 120°	-
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	120 lm/W	3 400 lm	Vyzařovací úhel 90°	-
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	120 lm/W	4 100 lm	Vyzařovací úhel 120°	-

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Vstupní napětí	Spotřeba energie
36926699	RC065B LED41S/840 PSU W60L60 NOC	220-240 V	44 W
53064599	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	220-240 V	34 W
53065299	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	220-240 V	34 W
53066999	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	220-240 V	34 W
50129499	RC066B LED34S/840 PSD W62L62 OC BN	220-240 V	34 W
36204599	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC	220-240 V	34 W
79180399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	220-240 V	34 W
36206999	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC	220-240 V	34 W
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	220 až 240 V	28 W
50126399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN	220-240 V	34 W
51067899	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6	220-240 V	34 W
50127099	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN	220-240 V	34 W
51068599	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN6	220-240 V	34 W

Teplota okolí

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolních teplot
36926699	RC065B LED41S/840 PSU W60L60 NOC	-10 až +25 °C

Order Code	Full Product Name	Měrný výkon	Světelný tok	Typ optiky	Hodnota stroboskopického efektu (SVM)
		(jmen.) (nom.)			
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	120 lm/W	4 100 lm	Vyzařovací úhel 90°	-
51661899	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	120 lm/W	4 100 lm	Vyzařovací úhel 120°	-
51662599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	120 lm/W	4 100 lm	Vyzařovací úhel 90°	-
50128799	RC066B LED34S/840 PSU W62L62 OC BN	100 lm/W	3 400 lm	Vyzařovací úhel 90°	0,4

Order Code	Full Product Name	Vstupní napětí	Spotřeba energie
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	220 až 240 V	50 W
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	220 až 240 V	28 W
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	220 až 240 V	28 W
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	220 až 240 V	28 W
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	220 až 240 V	28 W
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	220 až 240 V	28 W
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	220 až 240 V	34 W
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	220 až 240 V	34 W
51661899	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	220 až 240 V	34 W
51662599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	220 až 240 V	34 W
50128799	RC066B LED34S/840 PSU W62L62 OC BN	220-240 V	34 W

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolních teplot
53064599	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	-10 až +25 °C

Ledinaire panel

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolních teplot
53065299	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	−10 až +25 °C
53066999	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	−10 až +25 °C
50129499	RC066B LED34S/840 PSD W62L62 OC BN	−10 až +35 °C
36204599	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC	−10 až +25 °C
79180399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	−10 až +25 °C
36206999	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC	−10 až +25 °C
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	−10 až +35 °C
50126399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN	−10 až +35 °C
51067899	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6	−10 až +35 °C
50127099	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN	−10 až +35 °C
51068599	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN6	−10 až +35 °C

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolních teplot
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	−10 až +35 °C
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	−10 až +35 °C
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	−10 až +35 °C
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	−10 až +35 °C
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	−10 až +35 °C
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	−10 až +35 °C
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	−10 až +35 °C
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	−10 až +35 °C
51661899	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	−10 až +35 °C
51662599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	−10 až +35 °C
50128799	RC066B LED34S/840 PSU W62L62 OC BN	−10 až +35 °C

Řízení a stmívání

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
36926699	RC065B LED41S/840 PSU W60L60 NOC	Ne
53064599	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	Ano
53065299	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	Ne
53066999	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	Ne
50129499	RC066B LED34S/840 PSD W62L62 OC BN	Ano
36204599	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC	Ne
79180399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	Ne
36206999	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC	Ne
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	Ne
50126399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN	Ne
51067899	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6	Ne
50127099	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN	Ne

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
51068599	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN6	Ne
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	Ne
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	Ne
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	Ne
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	Ne
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	Ne
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	Ano
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	Ne
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	Ne
51661899	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	Ne
51662599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	Ne
50128799	RC066B LED34S/840 PSU W62L62 OC BN	Ne

Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti vniknutí
36926699	RC065B LED41S/840 PSU W60L60 NOC	IP20
53064599	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	IP20
53065299	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	IP20
53066999	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	IP20
50129499	RC066B LED34S/840 PSD W62L62 OC BN	IP20
36204599	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC	IP20
79180399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	IP20
36206999	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC	IP20
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	IP20/40
50126399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN	IP20
51067899	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6	IP20
50127099	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN	IP20

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti vniknutí
51068599	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN6	IP20
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	IP20/40
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	IP20/40
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	IP20/40
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	IP20/40
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	IP20/40
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	IP20/40
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	IP20/40
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	IP20/40
51661899	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	IP20/40
51662599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	IP20/40
50128799	RC066B LED34S/840 PSU W62L62 OC BN	IP20

Počáteční parametry (podle IEC)

Ledinaire panel

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost	Tolerance světelného toku
36926699	RC065B LED41S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤5	+/-10%
53064599	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤5	+/-10%
53065299	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤5	+/-10%
53066999	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM≤5	+/-10%
50129499	RC066B LED34S/840 PSD W62L62 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	+/-10%
36204599	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC	(0.31, 0.33) SDCM≤5	+/-10%
79180399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤5	+/-10%
36206999	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC	(0.31, 0.33) SDCM≤5	+/-10%
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
50126399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	+/-10%
51067899	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	+/-10%
50127099	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	+/-10%

Podmínky použití

Order Code	Full Product Name	Maximální úroveň ztlumení	Vhodné pro náhodné spínání
36926699	RC065B LED41S/840 PSU W60L60 NOC	-	Ano
53064599	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	10%	Ano
53065299	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	-	Ano
53066999	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	-	Ano
50129499	RC066B LED34S/840 PSD W62L62 OC BN	3%	Ano
36204599	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC	-	Nevztahuje se
79180399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	-	Ano
36206999	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC	-	Ano
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	Nevztahuje se	Nevztahuje se
50126399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN	-	Ano

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost	Tolerance světelného toku
51068599	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN6	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	+/-10%
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	(0.31, 0.33) SDCM ≤5	-10% / +10%
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	(0.31, 0.33) SDCM ≤5	-10% / +10%
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
51661899	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
51662599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
50128799	RC066B LED34S/840 PSU W62L62 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Maximální úroveň ztlumení	Vhodné pro náhodné spínání
51067899	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6	-	Ano
50127099	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN	-	Ano
51068599	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN6	-	Ano
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	Nevztahuje se	Nevztahuje se
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	Nevztahuje se	Nevztahuje se
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	Nevztahuje se	Nevztahuje se
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	Nevztahuje se	Nevztahuje se
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	Nevztahuje se	Nevztahuje se
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	1%	Nevztahuje se
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	Nevztahuje se	Nevztahuje se

Ledinaire panel

Order Code	Full Product Name	Maximální úroveň ztlumení	Vhodné pro náhodné spínání
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	Nevztahuje se	Nevztahuje se
51661899	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	Nevztahuje se	Nevztahuje se

Order Code	Full Product Name	Maximální úroveň ztlumení	Vhodné pro náhodné spínání
51662599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	Nevztahuje se	Nevztahuje se
50128799	RC066B LED34S/840 PSU W62L62 OC BN	-	Ano

