



Pålidelig ydeevne. Hver dag.

Ledinaire panel

Philips Ledinaire-panelserie Gen5 (RC065B/RC066B) indeholder et udvalg af populære LED-armaturer, der fås som lagervarer og leveres med Philips høje kvalitetsniveau til en konkurrencedygtig pris. Pålidelig, energieffektiv og prisvenlig. Denne seneste generation af Ledinaire LED-panellys i versionerne 600 x 600, 620 x 620 mm, 300 x 1200 mm og 600 x 1200 mm er designet til behagelig belysning i en lang række almene belysningsanvendelser. Vores udvalg af Ledinaire-panelbelysning fås også med tilbehør til nem montering på forskellige typer lofter – lige hvad du har brug for.

Fordele

- Ingen risici, pålidelig ydeevne
- God kvalitet, nem at bruge
- Ingen forvirring, let produktvalg
- Innovative alt-i-ét flerfarvede og basis-lysstyringsversioner
- Bredt sortiment

Funktioner

- 3400 lm/ 3600 lm / 4100 lm: L80 ved 50.000 timer, L70 75.000 timer og 3 års garanti
- IP20/IP40
- Stik: hvide lynstik og løs ledning
- Størrelser: 60 x 60 mm / 62 x 62 mm / 30 x 120 mm / 60 x 120 mm
- Farvegengivelse: Ra 80 ved SDCM <5
- 3000K / 3500K / 4000K / 6500K
- PSU/PSD
- Effektivitet: 120 Lm/W
- Alt-i-ét: 3000K, 3500K og 4000K
- Nødbelysning via enkeltstående nødbelysningssæt

Ledinaire panel

Anvendelsesområder

- Kontorer
- Sundhedspleje
- Skoler og uddannelsesinstitutioner
- Kommunale bygninger
- Detailhandel

Versions

Ledinaire Panel 4100lm frontside



Ledinaire Panel PSD All-in
830_835_840 W60L60 OC



Ledinaire Panel



Ledinaire Panel G5 30x120



Ledinaire Panel PSU All-in
830_835_840 W60L60 OC











Ledinaire Panel All-in PSU 60x60




Ledinaire panel G4 W62L62



Målskitse





Målskitse



Ledinaire panel

Målskitse



Oplysninger om produktet

Ledinaire panel G4 Backside
W62L62




DC plug



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch 3000K




White Quick connector-closed



Ledinaire panel

Oplysninger om produktet



Panel flywires CFW + backside panel



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch PSU ON OFF Driver Open
connector



Ledinaire Panel G5 PSD DALI
Driver Open connector



UGR22 optical exit window




Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch PSD ON OFF Driver Closed
connector



Ledinaire Panel G5 PSD DALI
Driver Closed connector




Ledinaire panel gen 4 PSD driver
and closed connector




Ledinaire panel G4 Driver +
connection wires

Ledinaire panel

Oplysninger om produktet



White Quick connector+wire-closed



White Quick connector +wire-open



Ledinaire panel gen 4 PSU driver and open connector




Panel front view



Lediniare panel G4_All-in Backside 62x62




DC plug open with driver and panel



White Quick connector-open



Ledinaire Panel G5 All in CCT Switch PSD ON OFF Driver Open connector



Ledinaire Panel RC065B G5 30x120 Packaging

Ledinaire panel

Oplysninger om produktet



Panel flywires CFW



Ledinaire panel G4 Backside
W60L60



Ledinaire Panel RC065B Square
backside



Ledinaire panel G4_BN frame and
optical area 62x62



Ledinaire Panel Gen 5-
RC065B_RC066B Square-
backside-PSU driver and
connector



Ledinaire Panel Gen 5-
RC065B_RC066B Square-
backside



Ledinaire Panel RC065B G5 PSU
30x120 Backside



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch PSU ON OFF Driver Closed
connector

Ledinaire panel

Oplysninger om produktet



DC plug closed with driver and panel



Ledinaire Panel G5 All in CCT Switch 3500K



Ledinaire Panel G5 All in CCT Switch 4000K



Ledinaire panel gen 4 PSD driver and open connector



UGR19 optical exit window



Ledinaire panel gen 4 PSU driver and closed connector



Multicolour switch panel, CCT switch panel



Ledinaire Panel Gen 5-RC065B_RC066B Square-backside-PSU driver and connector



Multicolour switch panel, CCT switch panel

Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
ENEC-mærke	-
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Lysteknisk	
Flimmerværdi (PstLM)	1
Drift og el	
Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Mekanik og armaturhus	
Farve på armaturhus	Hvid
Godkendelse og anvendelsesområde	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	CE-mærke	Udskiftelig lyskilde
911401850682	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	Ja	Nej
911401850782	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	Ja	Nej
911401850882	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	Ja	Nej
911401877485	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	CE-mærke	-
911401885080	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	Ja	Nej
911401877585	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	CE-mærke	-
911401820185	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN	Ja	Nej
911401820285	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6	Ja	Nej
911401820385	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN	Ja	Nej
911401820485	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN6	Ja	Nej
911401820785	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC BN	Ja	Nej
911401821885	RC065B LED34S/830_835_840 PSU W60L60 OC	Ja	Nej
911401821985	RC065B LED34S/830_835_840 PSD W60L60 OC	Ja	Nej
911401877285	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	CE-mærke	-
911401877385	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	CE-mærke	-
911401875185	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW	CE-mærke	-
911401875285	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	CE-mærke	-
911401875485	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW	CE-mærke	-
911401875585	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	CE-mærke	-
911401875685	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	CE-mærke	-
911401875785	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	CE-mærke	-
911401875885	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	CE-mærke	-
911401875985	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	CE-mærke	-
911401876085	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	CE-mærke	-
911401876185	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	CE-mærke	-
911401876285	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	CE-mærke	-
911401876385	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	CE-mærke	-
911401876485	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	CE-mærke	-
911401877085	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC 6PK SC	CE-mærke	-
911401821685	RC066B 34S/830_835_840 PSU W62L62 OC	Ja	Nej

Lysteknisk (1/2)

				Korreleret						Korreleret	
Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Lyskildens spredningsvinkel	farvetemperatur (nom.)	Farvegeng (CRI)	Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Lyskildens spredningsvinkel	farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelses (CRI)
911401850682	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	-	-	4000 K	≥80	911401877485	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC	"All-in" Multi Color Temperature	90 °	Selectable	80
911401850782	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	-	-	3000 K	≥80	911401885080	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	-	-	4000 K	≥80
911401850882	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	-	-	3000 K	≥80	911401877585	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	"All-in" Multi Color Temperature	90 °	Selectable	80

Ledinaire panel

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Lyskildens spredningsvinkel	Korreleret farvetemperatur		Farvegeng (CRI)	Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Lyskildens spredningsvinkel	Korreleret farvetemperatur		Farvegengivelses (CRI)
				(nom.)							(nom.)		
911401820185	RC065B	-	-	4000 K	≥80			W60L60 NOC					
	LED34S/840							CFW					
	PSU W60L60						911401875585	RC065B G5	-	120 °	4000 K	80	
	OC BN							34S/840 PSU					
911401820285	RC065B	-	-	4000 K	≥80			W60L60 NOC					
	LED34S/840							SC					
	PSU W60L60						911401875685	RC065B G5	-	120 °	6500 K	80	
	OC BN6							34S/865 PSU					
911401820385	RC065B	-	-	4000 K	≥80			W60L60 NOC					
	LED34S/840							CFW					
	PSU W60L60						911401875785	RC065B G5	-	90 °	4000 K	80	
	NOC BN							34S/840 PSD					
911401820485	RC065B	-	-	4000 K	≥80			W60L60 OC					
	LED34S/840							CFW					
	PSU W60L60						911401875885	RC065B G5	-	90 °	4000 K	80	
	NOC BN6							34S/840 PSD					
911401820785	RC065B	-	-	4000 K	≥80			W60L60 OC					
	LED34S/840							SC					
	PSD W60L60						911401875985	RC065B G5	-	120 °	4000 K	80	
	OC BN							41S/840 PSU					
911401821885	RC065B	-	-	3000 K	≥80			W60L60 NOC					
	LED34S/							CFW					
	830_835_840						911401876085	RC065B G5	-	90 °	4000 K	80	
	PSU W60L60							41S/840 PSU					
911401821985	RC065B	-	-	3000 K	≥80			W60L60 OC					
	LED34S/							CFW					
	830_835_840						911401876185	RC065B G5	-	120 °	4000 K	80	
	PSD W60L60							41S/840 PSU					
911401877285	RC065B G5	"All-in" Multi	90 °	Selectable	80		911401876285	RC065B G5	-	90 °	4000 K	80	
	34_36S/	Color						41S/840 PSU					
	830_40 PSU	Temperature						W60L60 OC					
	W60L60 OC							CFW CL					
911401877385	RC065B G5	"All-in" Multi	120 °	Selectable	80		911401876385	RC065B G5	-	120 °	4000 K	80	
	34_36S/	Color						34S/840 PSU					
	830_40 PSU	Temperature						W60L60 NOC					
	60x60 NOC							CFW CL					
911401875185	RC065B G5	-	90 °	4000 K	80		911401876485	RC065B G5	-	90 °	4000 K	80	
	34S/840 PSU							34S/840 PSU					
	W60L60 OC							W60L60 OC					
	CFW						911401877085	RC065B G5	-	90 °	4000 K	80	
911401875285	RC065B G5	-	90 °	4000 K	80			34S/840 PSU					
	34S/840 PSU							W60L60 OC					
	W60L60 OC						911401821685	RC066B 34S/	-	-	3000 K	≥80	
	SC							830_835_840					
911401875485	RC065B G5	-	120 °	4000 K	80			PSU W62L62					
	34S/840 PSU							OC					

Lysteknisk (2/2)

Order Code	Full Product Name	Lyseffekt (nominel)		Optiktype	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)
		(nom.)	Lysstrøm		
911401850682	RC065B	100 lm/W	3.400 lm	Spredningsvinkel	0,4
	LED34S/840			90°	
	PSD W60L60				
	OC				
911401850782	RC065B	100 lm/W	3.400 lm	Spredningsvinkel	0,4
	LED34S/830			90°	
	PSU W60L60				
	OC				
911401850882	RC065B	100 lm/W	3.400 lm	Spredningsvinkel	0,4
	LED34S/830			120°	
	PSU W60L60				
	NOC				
911401877485	RC065B G5	120 lm/W	3.400 lm	Spredningsvinkel	-
	34_36S/			90°	
	830_40 PSD				
	W60L60 OC				
911401885080	RC065B	100 lm/W	3.400 lm	Spredningsvinkel	0,4
	LED34S/840			120°	
	PSU W60L60				
	NOC				
911401877585	RC065B G5	120 lm/W	3.400 lm	Spredningsvinkel	-
	34_36S/			90°	
	830_40 PSU				
	30x120 OC SC				
911401820185	RC065B	100 lm/W	3.400 lm	Spredningsvinkel	0,4
	LED34S/840			90°	
	PSU W60L60				
	OC BN				
911401820285	RC065B	100 lm/W	3.400 lm	Spredningsvinkel	0,4
	LED34S/840			90°	
	PSU W60L60				
	OC BN6				
911401820385	RC065B	100 lm/W	3.400 lm	Spredningsvinkel	0,4
	LED34S/840			120°	
	PSU W60L60				
	NOC BN				
911401820485	RC065B	100 lm/W	3.400 lm	Spredningsvinkel	0,4
	LED34S/840			120°	
	PSU W60L60				
	NOC BN6				
911401820785	RC065B	100 lm/W	3.400 lm	Spredningsvinkel	0,4
	LED34S/840			90°	
	PSD W60L60				
	OC BN				
911401821885	RC065B	100 lm/W	3.400 lm	Spredningsvinkel	0,4
	LED34S/			90°	
	830_835_840				

Order Code	Full Product Name	Lyseffekt (nominel)		Optiktype	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)
		(nom.)	Lysstrøm		
911401850682	PSU W60L60				
	OC				
911401821985	RC065B	100 lm/W	3.400 lm	Spredningsvinkel	0,4
	LED34S/			90°	
	830_835_840				
	PSD W60L60				
911401877285	RC065B G5	120 lm/W	3.400 lm	Spredningsvinkel	-
	34_36S/			90°	
	830_40 PSU				
	W60L60 OC				
911401877385	RC065B G5	120 lm/W	3.400 lm	Spredningsvinkel	-
	34_36S/			120°	
	830_40 PSU				
	60x60 NOC SC				
911401875185	RC065B G5	120 lm/W	3.400 lm	Spredningsvinkel	-
	34S/840 PSU			90°	
	W60L60 OC				
	CFW				
911401875285	RC065B G5	120 lm/W	3.400 lm	Spredningsvinkel	-
	34S/840 PSU			90°	
	W60L60 OC				
	SC				
911401875485	RC065B G5	120 lm/W	3.400 lm	Spredningsvinkel	-
	34S/840 PSU			120°	
	W60L60 NOC				
	CFW				
911401875585	RC065B G5	120 lm/W	3.400 lm	Spredningsvinkel	-
	34S/840 PSU			120°	
	W60L60 NOC				
	SC				
911401875685	RC065B G5	120 lm/W	3.400 lm	Spredningsvinkel	-
	34S/865 PSU			120°	
	W60L60 NOC				
	CFW				
911401875785	RC065B G5	120 lm/W	3.400 lm	Spredningsvinkel	-
	34S/840 PSD			90°	
	W60L60 OC				
	CFW				
911401875885	RC065B G5	120 lm/W	3.400 lm	Spredningsvinkel	-
	34S/840 PSD			90°	
	W60L60 OC				
	SC				
911401875985	RC065B G5	120 lm/W	4.100 lm	Spredningsvinkel	-
	41S/840 PSU			120°	
	W60L60 NOC				
	CFW				

Ledinaire panel

Order Code	Full Product Name	Lyseffekt (nominel)			Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)
		(nom.)	Lysstrøm	Optiktype	
911401876085	RC065B G5	120 lm/W	4.100 lm	Spredningsvinkel	-
	41S/840 PSU			90°	
	W60L60 OC				
	CFW				
911401876185	RC065B G5	120 lm/W	4.100 lm	Spredningsvinkel	-
	41S/840 PSU			120°	
	W60L60 NOC				
	CFW CL				
911401876285	RC065B G5	120 lm/W	4.100 lm	Spredningsvinkel	-
	41S/840 PSU			90°	
	W60L60 OC				
	CFW CL				
911401876385	RC065B G5	120 lm/W	3.400 lm	Spredningsvinkel	-
	34S/840 PSU			120°	

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding	Strømforbrug
911401850682	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	220-240 V	34 W
911401850782	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	220-240 V	34 W
911401850882	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	220-240 V	34 W
911401877485	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	220 til 240 V	28 W
911401885080	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	220-240 V	34 W
911401877585	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	220 til 240 V	28 W
911401820185	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN	220-240 V	34 W
911401820285	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6	220-240 V	34 W
911401820385	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN	220-240 V	34 W
911401820485	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN6	220-240 V	34 W
911401820785	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC BN	220-240 V	34 W
911401821885	RC065B LED34S/830_835_840 PSU W60L60 OC	220-240 V	34 W
911401821985	RC065B LED34S/830_835_840 PSD W60L60 OC	220-240 V	34 W
911401877285	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	220 til 240 V	28 W
911401877385	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	220 til 240 V	28 W

Order Code	Full Product Name	Lyseffekt (nominel)			Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)
		(nom.)	Lysstrøm	Optiktype	
911401876485	W60L60 NOC				
	CFW CL				
911401876485	RC065B G5	120 lm/W	3.400 lm	Spredningsvinkel	-
	34S/840 PSU			90°	
	W60L60 OC				
	CFW CL				
911401877085	RC065B G5	120 lm/W	3.400 lm	Spredningsvinkel	-
	34S/840 PSU			90°	
	W60L60 OC				
	6PK SC				
911401821685	RC066B 34S/830_835_840 PSU W62L62 OC	100 lm/W	3.400 lm	Spredningsvinkel	0,4
				90°	

Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding	Strømforbrug
911401875185	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW	220 til 240 V	28 W
911401875285	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	220 til 240 V	28 W
911401875485	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW	220 til 240 V	28 W
911401875585	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	220 til 240 V	28 W
911401875685	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	220 til 240 V	28 W
911401875785	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	220 til 240 V	28 W
911401875885	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	220 til 240 V	28 W
911401875985	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	220 til 240 V	34 W
911401876085	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	220 til 240 V	34 W
911401876185	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	220 til 240 V	34 W
911401876285	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	220 til 240 V	34 W
911401876385	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	220 til 240 V	28 W
911401876485	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	220 til 240 V	28 W
911401877085	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC 6PK SC	220 til 240 V	28 W
911401821685	RC066B 34S/830_835_840 PSU W62L62 OC	220-240 V	34 W

Temperatur

Ledinaire panel

Order Code	Full Product Name	Omgivende temperaturområde
911401850682	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	-10 til +25 °C
911401850782	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	-10 til +25 °C
911401850882	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	-10 til +25 °C
911401877485	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	-10 til +35 °C
911401885080	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	-10 til +25 °C
911401877585	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	-10 til +35 °C
911401820185	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN	-10 til +35 °C
911401820285	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6	-10 til +35 °C
911401820385	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN	-10 til +35 °C
911401820485	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN6	-10 til +35 °C
911401820785	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC BN	-10 til +35 °C
911401821885	RC065B LED34S/830_835_840 PSU W60L60 OC	-10 til +35 °C
911401821985	RC065B LED34S/830_835_840 PSD W60L60 OC	-10 til +35 °C
911401877285	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	-10 til +35 °C
911401877385	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	-10 til +35 °C
911401875185	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW	-10 til +35 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
911401850682	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	Ja
911401850782	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	Nej
911401850882	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	Nej
911401877485	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	Ja
911401885080	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	Nej
911401877585	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	Nej
911401820185	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN	Nej
911401820285	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6	Nej
911401820385	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN	Nej
911401820485	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN6	Nej
911401820785	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC BN	Ja
911401821885	RC065B LED34S/830_835_840 PSU W60L60 OC	Nej
911401821985	RC065B LED34S/830_835_840 PSD W60L60 OC	Ja
911401877285	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	Nej
911401877385	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	Nej

Order Code	Full Product Name	Omgivende temperaturområde
911401875285	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	-10 til +35 °C
911401875485	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW	-10 til +35 °C
911401875585	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	-10 til +35 °C
911401875685	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	-10 til +35 °C
911401875785	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	-10 til +35 °C
911401875885	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	-10 til +35 °C
911401875985	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	-10 til +35 °C
911401876085	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	-10 til +35 °C
911401876185	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	-10 til +35 °C
911401876285	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	-10 til +35 °C
911401876385	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	-10 til +35 °C
911401876485	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	-10 til +35 °C
911401877085	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC 6PK SC	-10 til +35 °C
911401821685	RC066B 34S/830_835_840 PSU W62L62 OC	-10 til +35 °C

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
911401875185	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW	Nej
911401875285	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	Nej
911401875485	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW	Nej
911401875585	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	Nej
911401875685	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	Nej
911401875785	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	Ja
911401875885	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	Ja
911401875985	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	Nej
911401876085	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	Nej
911401876185	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	Nej
911401876285	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	Nej
911401876385	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	Nej
911401876485	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	Nej
911401877085	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC 6PK SC	Nej
911401821685	RC066B 34S/830_835_840 PSU W62L62 OC	Nej

Godkendelse og anvendelsesområde

Ledinaire panel

Order Code	Full Product Name	Kode for indtrængningsbeskyttelse
911401850682	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	IP20
911401850782	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	IP20
911401850882	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	IP20
911401877485	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	IP20/40
911401885080	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	IP20
911401877585	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	IP20/40
911401820185	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN	IP20
911401820285	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6	IP20
911401820385	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN	IP20
911401820485	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN6	IP20
911401820785	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC BN	IP20
911401821885	RC065B LED34S/830_835_840 PSU W60L60 OC	IP20
911401821985	RC065B LED34S/830_835_840 PSD W60L60 OC	IP20
911401877285	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	IP20/40
911401877385	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	IP20/40
911401875185	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW	IP20/40

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet	Lysstrømtolerance
911401850682	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤5	+/-10%
911401850782	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤5	+/-10%
911401850882	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM≤5	+/-10%
911401877485	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
911401885080	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤5	+/-10%
911401877585	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
911401820185	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Kode for indtrængningsbeskyttelse
911401875285	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	IP20/40
911401875485	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW	IP20/40
911401875585	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	IP20/40
911401875685	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	IP20/40
911401875785	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	IP20/40
911401875885	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	IP20/40
911401875985	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	IP20/40
911401876085	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	IP20/40
911401876185	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	IP20/40
911401876285	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	IP20/40
911401876385	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	IP20/40
911401876485	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	IP20/40
911401877085	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC 6PK SC	IP20/40
911401821685	RC066B 34S/830_835_840 PSU W62L62 OC	IP20

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet	Lysstrømtolerance
911401820285	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	+/-10%
911401820385	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	+/-10%
911401820485	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN6	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	+/-10%
911401820785	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	+/-10%
911401821885	RC065B LED34S/830_835_840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	+/-10%
911401821985	RC065B LED34S/830_835_840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	+/-10%

Ledinaire panel

Order Code	Full Product Name	Indledende	
		kromaticitet	Lysstrømtolerance
911401877285	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	(0.43, 0.40) SDCM	-10% / +10%
		≤5(0.38, 0.38) SDCM	
		≤5	
911401877385	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	(0.43, 0.40) SDCM	-10% / +10%
		≤5(0.38, 0.38) SDCM	
		≤5	
911401875185	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW	(0.38, 0.38) SDCM	-10% / +10%
		≤5	
911401875285	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	(0.38, 0.38) SDCM	-10% / +10%
		≤5	
911401875485	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW	(0.38, 0.38) SDCM	-10% / +10%
		≤5	
911401875585	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	(0.38, 0.38) SDCM	-10% / +10%
		≤5	
911401875685	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	(0.31, 0.33) SDCM ≤5	-10% / +10%
911401875785	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	(0.38, 0.38) SDCM	-10% / +10%
		≤5	

Anvendelsesbetingelser

Order Code	Full Product Name	Maksimalt dæmpningsniveau	Velegnet til
			tilfældigt skift
911401850682	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	10%	Ja
911401850782	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	-	Ja
911401850882	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	-	Ja
911401877485	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	1%	Ikke relevant
911401885080	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	-	Ja
911401877585	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	Ikke relevant	Ikke relevant
911401820185	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN	-	Ja
911401820285	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6	-	Ja
911401820385	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN	-	Ja
911401820485	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN6	-	Ja
911401820785	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC BN	3%	Ja
911401821885	RC065B LED34S/830_835_840 PSU W60L60 OC	-	Ja
911401821985	RC065B LED34S/830_835_840 PSD W60L60 OC	3%	Ja

Order Code	Full Product Name	Indledende	
		kromaticitet	Lysstrømtolerance
911401875885	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	(0.38, 0.38) SDCM	-10% / +10%
		≤5	
911401875985	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	(0.38, 0.38) SDCM	-10% / +10%
		≤5	
911401876085	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	(0.38, 0.38) SDCM	-10% / +10%
		≤5	
911401876185	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	(0.38, 0.38) SDCM	-10% / +10%
		≤5	
911401876285	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	(0.38, 0.38) SDCM	-10% / +10%
		≤5	
911401876385	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	(0.38, 0.38) SDCM	-10% / +10%
		≤5	
911401876485	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	(0.38, 0.38) SDCM	-10% / +10%
		≤5	
911401877085	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC 6PK SC	(0.38, 0.38) SDCM	-10% / +10%
		≤5	
911401821685	RC066B 34S/830_835_840 PSU W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM	+/-10%
		≤5	

Ledinaire panel

Order Code	Full Product Name	Maksimalt dæmpningsniveau	Velegnet til tilfældigt skift
911401876385	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	Ikke relevant	Ikke relevant
911401876485	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	Ikke relevant	Ikke relevant

Order Code	Full Product Name	Maksimalt dæmpningsniveau	Velegnet til tilfældigt skift
911401877085	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC 6PK SC	Ikke relevant	Ikke relevant
911401821685	RC066B 34S/830_835_840 PSU W62L62 OC	-	Ja

