

Luotettavaa suorituskykyä. Joka päivä.

Ledinaire Panel

Philips Ledinaire panel Gen5 (RC065B/RC066B) -tuotevalikoima sisältää useita suosittuja ja laadukkaita ledivalaisimia kilpailukykyisellä hinnalla. Uuden sukupolven 600 x 600 mm:n, 620 x 620 mm:n, 300 x 1 200 mm:n ja 600 x 1 200 mm:n Ledinaire-ledipaneelivalaisimet ovat luotettavia, energiatehokkaita ja edullisia luoden miellyttävää hajautettua valaistusta monenlaisiin yleisvalaistuskohteisiin. Ledinaire-paneelivalaisimiin on myös saatavilla lisävarusteita, joiden avulla asennus monenlaisiin kattoihin käy helposti – juuri sitä mitä tarvitset.

Hyödyt

- Luotettava suorituskyky
- Laadukas ja helppokäyttöinen
- Väriämpötilan vaihto dip-kytkimellä asennuspaikalla (All-in) ja perusohjaukset
- Kattava tuotevalikoima

Ominaisuudet

- 3400 lm / 3600 lm / 4100 lm: 50 000 tuntia (L80), 75 000 tuntia (L70)
- 3 vuoden takuu
- IP20/IP40
- Liittimet: valkoiset pikaliittimet ja johto
- Koot: 60 x 60 mm / 62 x 62 mm / 30 x 120 mm / 60 x 120 mm
- Värintoisto: värintoistoindeksi 80, SDCM <5
- 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K / 6 500 K
- PSU/PSD
- Valotehokkuus: 120 lm/W
- Väriämpötilan säätö dip-kytkimellä: 3 000 K, 3 500 K ja 4 000 K
- Turvavalistus erillisen turvavalistussarjan kautta

Ledinaire Panel

Käyttökohteet

- Toimistot
- Terveysthuolto
- Koulut
- Julkiset rakennukset
- Myymälät

Versions

Ledinaire Panel PSD All-in
830_835_840 W60L60 OC



Ledinaire Panel



Ledinaire Panel G5 30x120



Ledinaire Panel PSU All-in
830_835_840 W60L60 OC











Ledinaire Panel All-in PSU 60x60



Ledinaire panel G4 W62L62




Mittapiirros




Ledinaire Panel

Mittapiirros



Ledinaire Panel

Mittapiirros



Tuotetiedot

Ledinaire panel G4 Backside
W62L62




DC plug



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch 3000K



White Quick connector-closed



Panel flywires CFW + backside
panel



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch PSU ON OFF Driver Open
connector



Ledinaire Panel

Tuotetiedot



Ledinaire Panel G5 PSD DALI
Driver Open connector



UGR22 optical exit window




Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch PSD ON OFF Driver Closed
connector



Ledinaire Panel G5 PSD DALI
Driver Closed connector



Ledinaire panel gen 4 PSD driver
and closed connector



Ledinaire panel G4 Driver +
connection wires



White Quick connector+wire-
closed



White Quick connector +wire-open



Ledinaire panel gen 4 PSU driver
and open connector



Panel front view

Ledinaire Panel


Tuotetiedot



Lediniare panel G4_All-in
Backside 62x62




DC plug open with driver and
panel



White Quick connector-open



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch PSD ON OFF Driver Open
connector



Ledinaire Panel RC065B G5
30x120 Packaging



Panel flywires CFW



Ledinaire panel G4 Backside
W60L60



Ledinaire Panel RC065B Square
backside

Ledinaire Panel

Tuotetiedot



Ledinaire panel G4_BN frame and optical area 62x62



Ledinaire Panel Gen 5-RC065B_RC066B Square-backside-PSU driver and connector



Ledinaire Panel Gen 5-RC065B_RC066B Square-backside



Ledinaire Panel RC065B G5 PSU 30x120 Backside



Ledinaire Panel G5 All in CCT Switch PSU ON OFF Driver Closed connector



DC plug closed with driver and panel



Ledinaire Panel G5 All in CCT Switch 3500K



Ledinaire Panel G5 All in CCT Switch 4000K

Ledinaire Panel

Tuotetiedot



Ledinaire panel gen 4 PSD driver and open connector



UGR19 optical exit window



Ledinaire panel gen 4 PSU driver and closed connector



Multicolour switch panel, CCT switch panel



Ledinaire Panel Gen 5- RC065B_RC066B Square-backside-PSU driver and connector



Multicolour switch panel, CCT switch panel

Yleistä tietoa	
Liitäntälaite mukana	Kyllä
ENEC-merkintä	-
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Valaistuksen tekniset tiedot	
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 or 60 Hz
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kotelon väri	Valkoinen
Merkinnät ja luokitukset	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	CE-merkintä	Valonlähde vaihdettavissa
911401850682	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	Kyllä	Ei
911401850782	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	Kyllä	Ei
911401850882	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	Kyllä	Ei
911401877485	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	CE-merkintä	-
911401885080	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	Kyllä	Ei
911401877585	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	CE-merkintä	-
911401820185	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN	Kyllä	Ei
911401820285	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6	Kyllä	Ei
911401820385	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN	Kyllä	Ei
911401820485	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN6	Kyllä	Ei
911401820785	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC BN	Kyllä	Ei
911401821885	RC065B LED34S/830_835_840 PSU W60L60 OC	Kyllä	Ei
911401821985	RC065B LED34S/830_835_840 PSD W60L60 OC	Kyllä	Ei
911401877285	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	CE-merkintä	-
911401877385	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	CE-merkintä	-
911401875285	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	CE-merkintä	-
911401875585	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	CE-merkintä	-
911401875685	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	CE-merkintä	-
911401875885	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	CE-merkintä	-
911401875985	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	CE-merkintä	-
911401876085	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	CE-merkintä	-
911401877085	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC 6PK SC	CE-merkintä	-
911401821685	RC066B 34S/830_835_840 PSU W62L62 OC	Kyllä	Ei

Valaistuksen tekniset tiedot (1/2)

Vastaava						Vastaava					
Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Valonlähteen keilakulma	väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Valonlähteen keilakulma	väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)
911401850682	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	-	-	4000 K	≥80	911401877585	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	"All-in" Multi Color Temperature	90 °	Selectable	80
911401850782	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	-	-	3000 K	≥80	911401820185	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN	-	-	4000 K	≥80
911401850882	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	-	-	3000 K	≥80	911401820285	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6	-	-	4000 K	≥80
911401877485	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	"All-in" Multi Color Temperature	90 °	Selectable	80	911401820385	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN	-	-	4000 K	≥80
911401885080	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	-	-	4000 K	≥80	911401820485	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN6	-	-	4000 K	≥80

Ledinaire Panel

Vastaava						Vastaava					
Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Valonlähteen keilakulma	väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Valonlähteen keilakulma	väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)
911401820785	RC065B	-	-	4000 K	≥80	911401875685	W60L60 NOC SC	-	120 °	6500 K	80
	LED34S/840						34S/865 PSU				
	PSD W60L60						W60L60 NOC CFW				
	OC BN										
911401821885	RC065B	-	-	3000 K	≥80	911401875885	RC065B G5	-	90 °	4000 K	80
	LED34S/						34S/840 PSD				
	830_835_840						W60L60 OC				
	PSU W60L60						SC				
911401821985	RC065B	-	-	3000 K	≥80	911401875985	RC065B G5	-	120 °	4000 K	80
	LED34S/						41S/840 PSU				
	830_835_840						W60L60 NOC				
	PSD W60L60						CFW				
911401877285	RC065B G5	"All-in" Multi	90 °	Selectable	80	911401876085	RC065B G5	-	90 °	4000 K	80
	34_36S/	Color					41S/840 PSU				
	830_40 PSU	Temperature					W60L60 OC				
	W60L60 OC						CFW				
911401877385	RC065B G5	"All-in" Multi	120 °	Selectable	80	911401877085	RC065B G5	-	90 °	4000 K	80
	34_36S/	Color					34S/840 PSU				
	830_40 PSU	Temperature					W60L60 OC				
	60x60 NOC						6PK SC				
911401875285	RC065B G5	-	90 °	4000 K	80	911401821685	RC066B 34S/	-	-	3000 K	≥80
	34S/840 PSU						830_835_840				
	W60L60 OC						PSU W62L62				
	SC						OC				
911401875585	RC065B G5	-	120 °	4000 K	80						
	34S/840 PSU										

Valaistuksen tekniset tiedot (2/2)

Valotehokkuus						Valotehokkuus					
Order Code	Full Product Name	(nimellinen) (nim.)	Valovirta	Optiikan tyyppi	Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	Order Code	Full Product Name	(nimellinen) (nim.)	Valovirta	Optiikan tyyppi	Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)
911401850682	RC065B	100 lm/W	3 400 lm	Keilakulma	0,4	911401885080	830_40 PSD				
	LED34S/840			90°			W60L60 OC				
	PSD W60L60						SC				
	OC										
911401850782	RC065B	100 lm/W	3 400 lm	Keilakulma	0,4	911401877585	RC065B G5	120 lm/W	3 400 lm	Keilakulma	-
	LED34S/830			90°			34_36S/			90°	
	PSU W60L60						830_40 PSU				
	OC						30x120 OC				
911401850882	RC065B	100 lm/W	3 400 lm	Keilakulma	0,4	911401820185	RC065B	100 lm/W	3 400 lm	Keilakulma	0,4
	LED34S/830			120°			LED34S/840			90°	
	PSU W60L60										
	NOC										
911401877485	RC065B G5	120 lm/W	3 400 lm	Keilakulma	-						
	34_36S/			90°							

Ledinaire Panel

Order Code	Full Product Name	Valotehokkuus		Optiikan tyyppi	Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)
		(nimellinen)	(nim.)		
911401820285	PSU W60L60 OC BN				
	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6	100 lm/W	3 400 lm	Keilakulma 90°	0,4
911401820385	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN	100 lm/W	3 400 lm	Keilakulma 120°	0,4
	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN6	100 lm/W	3 400 lm	Keilakulma 120°	0,4
911401820485	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN6	100 lm/W	3 400 lm	Keilakulma 120°	0,4
	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC BN	100 lm/W	3 400 lm	Keilakulma 90°	0,4
911401821885	RC065B LED34S/830_835_840 PSU W60L60 OC	100 lm/W	3 400 lm	Keilakulma 90°	0,4
	RC065B LED34S/830_835_840 PSD W60L60 OC	100 lm/W	3 400 lm	Keilakulma 90°	0,4
911401877285	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	120 lm/W	3 400 lm	Keilakulma 90°	-
	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	120 lm/W	3 400 lm	Keilakulma 120°	-

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tulojännite	Virrankulutus
911401850682	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	220–240 V	34 W
911401850782	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	220–240 V	34 W
911401850882	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	220–240 V	34 W
911401877485	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	220–240 V	28 W
911401885080	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	220–240 V	34 W
911401877585	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	220–240 V	28 W

Order Code	Full Product Name	Valotehokkuus		Optiikan tyyppi	Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)
		(nimellinen)	(nim.)		
911401875285	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	120 lm/W	3 400 lm	Keilakulma 90°	-
	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	120 lm/W	3 400 lm	Keilakulma 120°	-
911401875685	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	120 lm/W	3 400 lm	Keilakulma 120°	-
	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	120 lm/W	3 400 lm	Keilakulma 90°	-
911401875985	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	120 lm/W	4 100 lm	Keilakulma 120°	-
	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	120 lm/W	4 100 lm	Keilakulma 90°	-
911401877085	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC 6PK SC	120 lm/W	3 400 lm	Keilakulma 90°	-
	RC066B 34S/830_835_840 PSU W62L62 OC	100 lm/W	3 400 lm	Keilakulma 90°	0,4

Ledinaire Panel

Order Code	Full Product Name	Tulojännite	Virrankulutus
911401821885	RC065B LED34S/830_835_840 PSU W60L60 OC	220–240 V	34 W
911401821985	RC065B LED34S/830_835_840 PSD W60L60 OC	220–240 V	34 W
911401877285	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	220–240 V	28 W
911401877385	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	220–240 V	28 W
911401875285	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	220–240 V	28 W
911401875585	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	220–240 V	28 W

Käyttölämpötila

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila-alue
911401850682	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	-10...+25 °C
911401850782	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	-10...+25 °C
911401850882	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	-10...+25 °C
911401877485	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	-10...+35 °C
911401885080	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	-10...+25 °C
911401877585	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	-10...+35 °C
911401820185	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN	-10...+35 °C
911401820285	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6	-10...+35 °C
911401820385	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN	-10...+35 °C
911401820485	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN6	-10...+35 °C
911401820785	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC BN	-10...+35 °C
911401821885	RC065B LED34S/830_835_840 PSU W60L60 OC	-10...+35 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
911401850682	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	Kyllä
911401850782	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	Ei
911401850882	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	Ei
911401877485	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	Kyllä
911401885080	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	Ei
911401877585	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	Ei
911401820185	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN	Ei
911401820285	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6	Ei
911401820385	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN	Ei
911401820485	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN6	Ei
911401820785	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC BN	Kyllä
911401821885	RC065B LED34S/830_835_840 PSU W60L60 OC	Ei

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Suojausluokan koodi
911401850682	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	IP20
911401850782	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	IP20
911401850882	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	IP20

Order Code	Full Product Name	Tulojännite	Virrankulutus
911401875685	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	220–240 V	28 W
911401875885	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	220–240 V	28 W
911401875985	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	220–240 V	34 W
911401876085	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	220–240 V	34 W
911401877085	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC 6PK SC	220–240 V	28 W
911401821685	RC066B 34S/830_835_840 PSU W62L62 OC	220–240 V	34 W

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila-alue
911401821985	RC065B LED34S/830_835_840 PSD W60L60 OC	-10...+35 °C
911401877285	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	-10...+35 °C
911401877385	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	-10...+35 °C
911401875285	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	-10...+35 °C
911401875585	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	-10...+35 °C
911401875685	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	-10...+35 °C
911401875885	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	-10...+35 °C
911401875985	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	-10...+35 °C
911401876085	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	-10...+35 °C
911401877085	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC 6PK SC	-10...+35 °C
911401821685	RC066B 34S/830_835_840 PSU W62L62 OC	-10...+35 °C

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
911401821985	RC065B LED34S/830_835_840 PSD W60L60 OC	Kyllä
911401877285	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	Ei
911401877385	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	Ei
911401875285	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	Ei
911401875585	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	Ei
911401875685	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	Ei
911401875885	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	Kyllä
911401875985	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	Ei
911401876085	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	Ei
911401877085	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC 6PK SC	Ei
911401821685	RC066B 34S/830_835_840 PSU W62L62 OC	Ei

Order Code	Full Product Name	Suojausluokan koodi
911401877485	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	IP20/40
911401885080	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	IP20
911401877585	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	IP20/40

Ledinaire Panel

Order Code	Full Product Name	Suojausluokan koodi
911401820185	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN	IP20
911401820285	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6	IP20
911401820385	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN	IP20
911401820485	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN6	IP20
911401820785	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC BN	IP20
911401821885	RC065B LED34S/830_835_840 PSU W60L60 OC	IP20
911401821985	RC065B LED34S/830_835_840 PSD W60L60 OC	IP20
911401877285	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	IP20/40
911401877385	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	IP20/40

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus	Valovirran toleranssi
911401850682	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤5	+/-10%
911401850782	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤5	+/-10%
911401850882	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM≤5	+/-10%
911401877485	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
911401885080	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤5	+/-10%
911401877585	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
911401820185	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	+/-10%
911401820285	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	+/-10%
911401820385	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	+/-10%
911401820485	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN6	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	+/-10%
911401820785	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	+/-10%
911401821885	RC065B LED34S/830_835_840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	+/-10%

Käyttökohteiden olosuhteet

Order Code	Full Product Name	Enimmäishimmennystaso	Soveltuu satunnaiseen kytkentään
911401850682	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	10%	Kyllä
911401850782	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	-	Kyllä
911401850882	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	-	Kyllä

Order Code	Full Product Name	Suojausluokan koodi
911401875285	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	IP20/40
911401875585	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	IP20/40
911401875685	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	IP20/40
911401875885	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	IP20/40
911401875985	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	IP20/40
911401876085	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	IP20/40
911401877085	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC 6PK SC	IP20/40
911401821685	RC066B 34S/830_835_840 PSU W62L62 OC	IP20

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus	Valovirran toleranssi
911401821985	RC065B LED34S/830_835_840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	+/-10%
911401877285	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
911401877385	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
911401875285	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
911401875585	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
911401875685	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	(0.31, 0.33) SDCM ≤5	-10% / +10%
911401875885	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
911401875985	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
911401876085	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
911401877085	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC 6PK SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
911401821685	RC066B 34S/830_835_840 PSU W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Enimmäishimmennystaso	Soveltuu satunnaiseen kytkentään
911401877485	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	1%	Ei sovellettavissa
911401885080	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	-	Kyllä

Ledinaire Panel

Order Code	Full Product Name	Enimmäishimmennystaso	Soveltuu satunnaiseen kytkentään
911401877585	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	Ei sovellettavissa	Ei sovellettavissa
911401820185	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN	-	Kyllä
911401820285	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6	-	Kyllä
911401820385	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN	-	Kyllä
911401820485	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN6	-	Kyllä
911401820785	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC BN	3%	Kyllä
911401821885	RC065B LED34S/830_835_840 PSU W60L60 OC	-	Kyllä
911401821985	RC065B LED34S/830_835_840 PSD W60L60 OC	3%	Kyllä
911401877285	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	Ei sovellettavissa	Ei sovellettavissa

Order Code	Full Product Name	Enimmäishimmennystaso	Soveltuu satunnaiseen kytkentään
911401877385	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	Ei sovellettavissa	Ei sovellettavissa
911401875285	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	Ei sovellettavissa	Ei sovellettavissa
911401875585	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	Ei sovellettavissa	Ei sovellettavissa
911401875685	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	Ei sovellettavissa	Ei sovellettavissa
911401875885	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	1%	Ei sovellettavissa
911401875985	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	Ei sovellettavissa	Ei sovellettavissa
911401876085	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	Ei sovellettavissa	Ei sovellettavissa
911401877085	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC 6PK SC	Ei sovellettavissa	Ei sovellettavissa
911401821685	RC066B 34S/830_835_840 PSU W62L62 OC	-	Kyllä

