

Panneau Ledinaire – La simplicité à petit prix

Ledinaire Panel RC065B

La gamme Philips Ledinaire Panel Gen5 (RC065B) comprend une sélection de luminaires LED tendance, disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiable, économe en énergie et abordable, cette dernière génération de panneaux LED Ledinaire 600 x 600 mm, et 300 x 1 200 mm est conçue pour un éclairage diffus et confortable dans une large gamme d'applications d'éclairage général dont les applications Bureaux. La gamme comprend également des accessoires permettant une installation facile sur différents types de plafonds (montage en saillie, en suspension, dans faux-plafond plâtre), exactement ce dont vous avez besoin.

Avantages

- Aucun risque, performances fiables
- Bonne qualité, facile à utiliser
- Pas de confusion, sélection de produits facile
- Versions innovantes tout-en-un multicolore et commande d'éclairage de base
- Large gamme

Ledinaire Panel RC065B

Fonctions

- Ledinaire Panel gen5 : 3 400 lm/3 600 lm ; 50 000 heures L80,75 000 heures L70 et garantie de 5 ans
- IP20/IP40
- Connecteurs rapides à poussoir avec repiquage par défaut
- Tailles : 60 x 60 mm / 30 x 120 mm (en version All-in)
- Bon rendu des couleurs (IRC 80) avec une ellipse MacAdam (SDCM) de <5
- Disponible en version multi-CCT 3 000 K/3 500 K/4 000 K et en version mono-CCT (4000K)
- PSU/PSD
- Efficacité lumineuse : 120 Lm/W
- Ledinaire All-in : la solution tout-en-un : 3 000 K, 3 500 K et 4 000 K dans un seul luminaire

Application

- Bureaux
- Etablissements de santé
- Établissements scolaires
- Bâtiments publics
- Commerces

Versions

Ledinaire Panel 4100lm frontside



Ledinaire Panel



Ledinaire Panel G5 30x120



Ledinaire Panel PSU All-in
830_835_840 W60L60 OC











Ledinaire Panel All-in PSU 60x60




Ledinaire Panel RC065B

Schéma dimensionnel



Ledinaire Panel RC065B

Schéma dimensionnel




Détails sur le produit



DC plug




Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch 3000K



White Quick connector-closed

Ledinaire Panel RC065B


Détails sur le produit




Panel flywires CFW + backside panel




Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch PSU ON OFF Driver Open connector



Ledinaire panel G4 Driver + connection wires



White Quick connector+wire-closed



White Quick connector +wire-open



Ledinaire panel gen 4 PSU driver and open connector




Panel front view




DC plug open with driver and panel

Ledinaire Panel RC065B

Détails sur le produit



White Quick connector-open



Ledinaire Panel RC065B G5
30x120 Packaging



Panel flywires CFW



Ledinaire panel G4 Backside
W60L60



Ledinaire Panel RC065B Square
backside



Ledinaire Panel Gen 5-
RC065B_RC066B Square-
backside-PSU driver and
connector



Ledinaire Panel Gen 5-
RC065B_RC066B Square-
backside



Ledinaire Panel RC065B G5 PSU
30x120 Backside



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch PSU ON OFF Driver Closed
connector



DC plug closed with driver and
panel

Ledinaire Panel RC065B

Détails sur le produit



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch 3500K



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch 4000K



UGR19 optical exit window



Ledinaire panel gen 4 PSU driver
and closed connector



Multicolour switch panel, CCT
switch panel



Ledinaire Panel Gen 5-
RC065B_RC066B Square-
backside-PSU driver and
connector



Multicolour switch panel, CCT
switch panel

Ledinaire Panel RC065B

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Marquage ENEC	-
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Nombre d'appareillages	1 unité
Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	3.400 lm
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Blanc
Approbation et application	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Protection contre les chocs mécaniques	IK02

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Source lumineuse	
		Marquage CE	remplaçable
8719514530652	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	Oui	Non
8710163362045	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC	Oui	Non
8720169516984	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	Marquage CE	-
8720169501263	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN	Oui	Non
8720169501270	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN	Oui	Non
8720169501683	RC065B LED34S/830_835_840 PSU W60L60 OC	Oui	Non
8720169516724	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	Marquage CE	-
8720169516731	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	Marquage CE	-
8720169516526	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	Marquage CE	-
8720169516533	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	Marquage CE	-
8720169516557	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	Marquage CE	-
8720169516564	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	Marquage CE	-

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name		Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)
8719514530652	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	-	-	3000 K	≥80
8710163362045	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC	-	-	6500 K	≥80
8720169516984	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	"All-in" Multi Color Temperature	90 degré(s)	Selectable	80
8720169501263	RC065B LED34S/840	-	-	4000 K	≥80

Order Code	Full Product Name		Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)
	PSU W60L60 OC BN				
8720169501270	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN	-	-	4000 K	≥80
8720169501683	RC065B LED34S/830_835_840 PSU W60L60 OC	-	-	3000 K	≥80
8720169516724	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	"All-in" Multi Color Temperature	90 degré(s)	Selectable	80

Ledinaire Panel RC065B

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Angle	Température	Indice
			d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	de couleur corrélée (nom.)	de rendu de couleur (IRC)
8720169516731	RC065B G5	"All-in" Multi	120 degré(s)	Selectable	80
	34_36S/830_40	Color			
	PSU 60x60 NOC	Temperature			
	SC				
8720169516526	RC065B G5	-	90 degré(s)	4000 K	80
	34S/840 PSU				
	W60L60 OC SC				
8720169516533	RC065B G5	-	90 degré(s)	6500 K	80
	34S/865 PSU				

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Angle	Température	Indice
			d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	de couleur corrélée (nom.)	de rendu de couleur (IRC)
8720169516731	W60L60 OC				
	CFW				
8720169516557	RC065B G5	-	120 degré(s)	4000 K	80
	34S/840 PSU				
	W60L60 NOC SC				
8720169516564	RC065B G5	-	120 degré(s)	6500 K	80
	34S/865 PSU				
	W60L60 NOC CFW				

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Efficacité	Type d'optique	Valeur d'effet
		lumineuse (nominale)		stroboscopique (SVM)
8719514530652	RC065B	100 lm/W	Angle	0,4
	LED34S/830 PSU		d'ouverture de	
	W60L60 OC		faisceau 90°	
8710163362045	RC065B	100 lm/W	Angle	0,4
	LED34S/865 PSU		d'ouverture de	
	W60L60 OC		faisceau 90°	
8720169516984	RC065B G5	120 lm/W	Angle	-
	34_36S/830_40		d'ouverture de	
	PSU 30x120 OC SC		faisceau 90°	
8720169501263	RC065B	100 lm/W	Angle	0,4
	LED34S/840 PSU		d'ouverture de	
	W60L60 OC BN		faisceau 90°	
8720169501270	RC065B	100 lm/W	Angle	0,4
	LED34S/840 PSU		d'ouverture de	
	W60L60 NOC BN		faisceau 120°	
8720169501683	RC065B LED34S/	100 lm/W	Angle	0,4
	830_835_840 PSU		d'ouverture de	
	W60L60 OC		faisceau 90°	
8720169516724	RC065B G5	120 lm/W	Angle	-
	34_36S/830_40		d'ouverture de	
	PSU W60L60 OC SC		faisceau 90°	

Order Code	Full Product Name	Efficacité	Type d'optique	Valeur d'effet
		lumineuse (nominale)		stroboscopique (SVM)
8720169516731	RC065B G5	120 lm/W	Angle	-
	34_36S/830_40		d'ouverture de	
	PSU 60x60 NOC SC		faisceau 120°	
8720169516526	RC065B G5	120 lm/W	Angle	-
	34S/840 PSU		d'ouverture de	
	W60L60 OC SC		faisceau 90°	
8720169516533	RC065B G5	120 lm/W	Angle	-
	34S/865 PSU		d'ouverture de	
	W60L60 OC CFW		faisceau 90°	
8720169516557	RC065B G5	120 lm/W	Angle	-
	34S/840 PSU		d'ouverture de	
	W60L60 NOC SC		faisceau 120°	
8720169516564	RC065B G5	120 lm/W	Angle	-
	34S/865 PSU		d'ouverture de	
	W60L60 NOC CFW		faisceau 120°	

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Tension	Consommation
		d'entrée	électrique
8719514530652	RC065B LED34S/830 PSU	220-240 V	34 W
	W60L60 OC		

Order Code	Full Product Name	Tension	Consommation
		d'entrée	électrique
8710163362045	RC065B LED34S/865 PSU	220-240 V	34 W
	W60L60 OC		

Ledinaire Panel RC065B

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique
8720169516984	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	220 à 240 V	28 W
8720169501263	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN	220-240 V	34 W
8720169501270	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN	220-240 V	34 W
8720169501683	RC065B LED34S/830_835_840 PSU W60L60 OC	220-240 V	34 W
8720169516724	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	220 à 240 V	28 W

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique
8720169516731	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	220 à 240 V	28 W
8720169516526	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	220 à 240 V	28 W
8720169516533	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	220 à 240 V	28 W
8720169516557	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	220 à 240 V	28 W
8720169516564	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	220 à 240 V	28 W

Température

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
8719514530652	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	-10 à +25 °C
8710163362045	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC	-10 à +25 °C
8720169516984	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	-10 à +35 °C
8720169501263	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN	-10 à +35 °C
8720169501270	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN	-10 à +35 °C
8720169501683	RC065B LED34S/830_835_840 PSU W60L60 OC	-10 à +35 °C
8720169516724	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	-10 à +35 °C

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
8720169516731	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	-10 à +35 °C
8720169516526	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	-10 à +35 °C
8720169516533	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	-10 à +35 °C
8720169516557	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	-10 à +35 °C
8720169516564	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	-10 à +35 °C

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Indice de protection
8719514530652	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	IP20
8710163362045	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC	IP20
8720169516984	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	IP20/40
8720169501263	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN	IP20
8720169501270	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN	IP20
8720169501683	RC065B LED34S/830_835_840 PSU W60L60 OC	IP20

Order Code	Full Product Name	Indice de protection
8720169516724	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	IP20/40
8720169516731	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	IP20/40
8720169516526	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	IP20/40
8720169516533	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	IP20/40
8720169516557	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	IP20/40
8720169516564	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	IP20/40

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Tolérance de flux lumineux
8719514530652	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤5	+/-10%
8710163362045	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC	(0.31, 0.33) SDCM≤5	+/-10%
8720169516984	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Tolérance de flux lumineux
8720169501263	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	+/-10%
8720169501270	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	+/-10%
8720169501683	RC065B LED34S/830_835_840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	+/-10%

Ledinaire Panel RC065B

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Tolérance de flux lumineux
8720169516724	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	(0.43, 0.40) SDCM	-10% / +10%
		≤5(0.38, 0.38) SDCM	
		≤5	
8720169516731	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	(0.43, 0.40) SDCM	-10% / +10%
		≤5(0.38, 0.38) SDCM	
		≤5	
8720169516526	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Tolérance de flux lumineux
8720169516533	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	(0.31, 0.33) SDCM ≤5	-10% / +10%
8720169516557	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
8720169516564	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	(0.31, 0.33) SDCM ≤5	-10% / +10%

Conditions d'application

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal	Convient pour la commutation aléatoire
8719514530652	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	-	Oui
8710163362045	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC	-	Non applicable
8720169516984	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	Non applicable	Non applicable
8720169501263	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN	-	Oui
8720169501270	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN	-	Oui
8720169501683	RC065B LED34S/830_835_840 PSU W60L60 OC	-	Oui

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal	Convient pour la commutation aléatoire
8720169516724	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	Non applicable	Non applicable
8720169516731	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	Non applicable	Non applicable
8720169516526	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	Non applicable	Non applicable
8720169516533	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	Non applicable	Non applicable
8720169516557	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	Non applicable	Non applicable
8720169516564	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	Non applicable	Non applicable

