



Prestazioni affidabili. Ogni giorno.

Ledinaire panel

La gamma Philips Ledinaire panel Gen5 (RC065B/RC066B) presenta una selezione di popolari apparecchi LED off-the-shelf che offrono l'alta qualità Philips a un prezzo competitivo. Affidabile, efficiente dal punto di vista energetico e conveniente, quest'ultima generazione di apparecchi a pannello LED Ledinaire 600 x 600 mm, 620 x 620 mm, 300 x 1200 mm e 600 x 1200 è progettata per un'illuminazione diffusa e confortevole in un'ampia gamma di applicazioni di illuminazione generale. La nostra gamma di pannelli Ledinaire è disponibile anche con accessori per una facile installazione su diversi tipi di soffitti, proprio quello che vi serve.

Vantaggi

- Nessun rischio, prestazioni affidabili
- Buona qualità, facile da usare
- Nessuna confusione, facile selezione dei prodotti
- Innovative versioni All-in con controllo dell'illuminazione multicolore e di base
- Ampia gamma

Caratteristiche

- 3400 lm / 3600 lm / 4100 lm: L80 a 50K ore, L70 75K ore e 3 anni di garanzia
- IP20/IP40
- Connettori: connettori rapidi bianchi e flywire
- Grandezze: 60 x 60 mm / 62 x 62 mm / 30 x 120 mm / 60 x 120 mm
- Resa cromatica: CRI 80 a SDCM <5
- 3000K / 3500K / 4000K / 6500K
- PSU / PSD
- Efficienza: 120 lm/W
- All-in: 3000K, 3500K e 4000K in un unico apparecchio d'illuminazione
- Illuminazione di emergenza tramite kit di illuminazione di emergenza autonomo

Ledinaire panel

Applicazione

- Uffici
- Settore sanitario
- Istruzione
- Edifici comunali
- Vendita al dettaglio

Versions

Ledinaire Panel PSD All-in
830_835_840 W60L60 OC



Ledinaire Panel G5 30x120



Ledinaire Panel 60x60





Ledinaire Panel PSU All-in
830_835_840 W60L60 OC











Ledinaire Panel All-in PSU 60x60




Disegno tecnico



Disegno tecnico



Disegno tecnico



Ledinaire panel

Dati del prodotto



DC plug



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch 3000K




White Quick connector-closed



Panel flywires CFW + backside
panel



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch PSU ON OFF Driver Open
connector



Ledinaire Panel G5 PSD DALI
Driver Open connector



UGR22 optical exit window



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch PSD ON OFF Driver Closed
connector



Ledinaire Panel G5 PSD DALI
Driver Closed connector


Ledinaire panel

Dati del prodotto


Ledinaire panel gen 4 PSD driver and closed connector




Ledinaire panel G4 Driver + connection wires



White Quick connector+wire-closed



White Quick connector +wire-open




Ledinaire panel gen 4 PSU driver and open connector



DC plug open with driver and panel




White Quick connector-open



Ledinaire Panel G5 All in CCT Switch PSD ON OFF Driver Open connector



Ledinaire Panel RC065B G5 30x120 Packaging



Ledinaire panel

Dati del prodotto



Panel flywires CFW



Ledinaire panel G4 Backside
W60L60



Ledinaire Panel RC065B Square
backside



Ledinaire Panel Gen 5-
RC065B_RC066B Square-
backside-PSU driver and
connector



Ledinaire Panel Gen 5-
RC065B_RC066B Square-
backside



Ledinaire Panel RC065B G5 PSU
30x120 Backside



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch PSU ON OFF Driver Closed
connector



DC plug closed with driver and
panel

Ledinaire panel

Dati del prodotto



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch 3500K



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch 4000K



Ledinaire panel gen 4 PSD driver
and open connector



UGR19 optical exit window



Ledinaire panel gen 4 PSU driver
and closed connector



Ledinaire Panel Gen 5-
RC065B_RC066B Square-
backside-PSU driver and
connector

Ledinaire panel

Informazioni generali	
Driver incluso	Sì
Marchio ENEC	-
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Numero di riduttori	1 unità
Dati tecnici di illuminazione	
Valore di tremolio (PstLM)	1
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Meccanica e corpo	
Colore alloggiamento	Bianco
Approvazione e applicazione	
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento II
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Marchio CE	Sorgente luminosa sostituibile
53064599	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	Sì	No
53065299	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	Sì	No
53066999	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	Sì	No
51697799	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	Marchio CE	-
51069299	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC 6PK	Sì	No
38647499	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC	Sì	No
79180399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	Sì	No
36206999	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC	Sì	No
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	Marchio CE	-
50116499	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN 2	Sì	No
51070899	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6 2	Sì	No
51071599	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN6 2	Sì	No
51067899	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6	Sì	No
50127099	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN	Sì	No
51626799	RC065B G5 34S/840 PSU 6060 NOC CFW 6PK2	Marchio CE	-
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	Marchio CE	-
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	Marchio CE	-
51617599	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW 2	Marchio CE	-
51619999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW 2	Marchio CE	-
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	Marchio CE	-
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	Marchio CE	-
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	Marchio CE	-
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	Marchio CE	-
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	Marchio CE	-

Dati tecnici di illuminazione (1/2)

		Angolo del fascio di luce della sorgente		Temperatura del colore correlata	Indice di resa cromatica (CRI)
Order Code	Full Product Name All-in Type	luminosa	del colore correlata		
53064599	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	-	-	4000 K	≥80
53065299	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	-	-	3000 K	≥80
53066999	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	-	-	3000 K	≥80
51697799	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	All-in, Multi Color Temperature	90 °	3000 K	80
51069299	RC065B LED34S/840	-	-	4000 K	≥80

		Angolo del fascio di luce della sorgente		Temperatura del colore correlata	Indice di resa cromatica (CRI)
Order Code	Full Product Name All-in Type	luminosa	del colore correlata		
	PSU W60L60 OC 6PK				
38647499	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC	-	-	4000 K	≥80
79180399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	-	-	4000 K	≥80
36206999	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC	-	-	6500 K	≥80
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	All-in, Multi Color Temperature	90 °	3000 K	80

Ledinaire panel

			Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa		Indice di resa cromatica
			Temperatura del colore correlata		(CRI)
Order Code	Full Product Name	All-in Type			
50116499	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN 2	-	-	4000 K	≥80
51070899	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6 2	-	-	4000 K	≥80
51071599	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN6 2	-	-	4000 K	≥80
51067899	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6	-	-	4000 K	≥80
50127099	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN	-	-	4000 K	≥80
51626799	RC065B G5 34S/840 PSU 6060 NOC CFW 6PK2	-	120 °	4000 K	80
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	All-in, Multi Color Temperature	90 °	3000 K	80
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	All-in, Multi Color Temperature	120 °	3000 K	80

Dati tecnici di illuminazione (2/2)

			Efficienza luminosa	Flusso luminoso	Tipo di ottica	Effetto stroboscopico
			(specificata) (Nom)			
Order Code	Full Product Name					
53064599	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC		100 lm/W	3.400 lm	Angolo del fascio 90°	0,4
53065299	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC		100 lm/W	3.400 lm	Angolo del fascio 90°	0,4

			Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa		Indice di resa cromatica
			Temperatura del colore correlata		(CRI)
Order Code	Full Product Name	All-in Type			
51617599	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW 2	-	90 °	4000 K	80
51619999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW 2	-	120 °	4000 K	80
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	-	90 °	6500 K	80
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	-	120 °	6500 K	80
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	-	90 °	4000 K	80
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	-	120 °	4000 K	80
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	-	90 °	4000 K	80

			Efficienza luminosa	Flusso luminoso	Tipo di ottica	Effetto stroboscopico
			(specificata) (Nom)			
Order Code	Full Product Name					
53066999	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC		100 lm/W	3.400 lm	Angolo del fascio 120°	0,4
51697799	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC		120 lm/W	3.400 lm	Angolo del fascio 90°	-

Ledinaire panel

		Efficienza luminosa	Flusso luminoso	Tipo di ottica	Effetto stroboscopico
Order Code	Full Product Name	(specificata) (Nom)			
51069299	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC 6PK	100 lm/W	3.400 lm	Angolo del fascio 90°	0,4
38647499	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC	100 lm/W	3.400 lm	Angolo del fascio 90°	0,4
79180399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	100 lm/W	3.400 lm	Angolo del fascio 120°	0,4
36206999	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC	100 lm/W	3.400 lm	Angolo del fascio 120°	0,4
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	120 lm/W	3.400 lm	Angolo del fascio 90°	-
50116499	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN 2	100 lm/W	3.400 lm	Angolo del fascio 90°	0,4
51070899	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6 2	100 lm/W	3.400 lm	Angolo del fascio 90°	0,4
51071599	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN6 2	100 lm/W	3.400 lm	Angolo del fascio 120°	0,4
51067899	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6	100 lm/W	3.400 lm	Angolo del fascio 90°	0,4
50127099	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN	100 lm/W	3.400 lm	Angolo del fascio 120°	0,4

Funzionamento e parte elettrica

		Consumo	
Order Code	Full Product Name	Tensione in ingresso	energetico
53064599	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	220-240 V	34 W
53065299	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	220-240 V	34 W

		Efficienza luminosa	Flusso luminoso	Tipo di ottica	Effetto stroboscopico
Order Code	Full Product Name	(specificata) (Nom)			
51626799	RC065B G5 34S/840 PSU 6060 NOC CFW 6PK2	120 lm/W	3.400 lm	Angolo del fascio 120°	-
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	120 lm/W	3.400 lm	Angolo del fascio 90°	-
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	120 lm/W	3.400 lm	Angolo del fascio 120°	-
51617599	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW 2	120 lm/W	3.400 lm	Angolo del fascio 90°	-
51619999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW 2	120 lm/W	3.400 lm	Angolo del fascio 120°	-
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	120 lm/W	3.400 lm	Angolo del fascio 90°	-
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	120 lm/W	3.400 lm	Angolo del fascio 120°	-
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	120 lm/W	3.400 lm	Angolo del fascio 90°	-
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	120 lm/W	4.100 lm	Angolo del fascio 120°	-
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	120 lm/W	4.100 lm	Angolo del fascio 90°	-

		Consumo	
Order Code	Full Product Name	Tensione in ingresso	energetico
53066999	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	220-240 V	34 W
51697799	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	Da 220 a 240 V	28 W

Ledinaire panel

Order Code	Full Product Name	Consumo	
		Tensione in ingresso	energetico
51069299	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC 6PK	220-240 V	34 W
38647499	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC	220-240 V	34 W
79180399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	220-240 V	34 W
36206999	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC	220-240 V	34 W
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	Da 220 a 240 V	28 W
50116499	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN 2	220-240 V	34 W
51070899	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6 2	220-240 V	34 W
51071599	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN6 2	220-240 V	34 W
51067899	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6	220-240 V	34 W
50127099	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN	220-240 V	34 W

Order Code	Full Product Name	Consumo	
		Tensione in ingresso	energetico
51626799	RC065B G5 34S/840 PSU 6060 NOC CFW 6PK2	Da 220 a 240 V	28 W
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	Da 220 a 240 V	28 W
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	Da 220 a 240 V	28 W
51617599	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW 2	Da 220 a 240 V	28 W
51619999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW 2	Da 220 a 240 V	28 W
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	Da 220 a 240 V	28 W
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	Da 220 a 240 V	28 W
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	Da 220 a 240 V	28 W
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	Da 220 a 240 V	34 W
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	Da 220 a 240 V	34 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Range temperatura ambiente
53064599	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	Da -10 a +25 °C
53065299	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	Da -10 a +25 °C
53066999	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	Da -10 a +25 °C
51697799	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	Da -10 a +35 °C
51069299	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC 6PK	Da -10 a +35 °C
38647499	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC	Da -10 a +25 °C
79180399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	Da -10 a +25 °C
36206999	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC	Da -10 a +25 °C
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	Da -10 a +35 °C
50116499	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN 2	Da -10 a +35 °C
51070899	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6 2	Da -10 a +35 °C
51071599	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN6 2	Da -10 a +35 °C
51067899	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6	Da -10 a +35 °C

Order Code	Full Product Name	Range temperatura ambiente
50127099	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN	Da -10 a +35 °C
51626799	RC065B G5 34S/840 PSU 6060 NOC CFW 6PK2	Da -10 a +35 °C
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	Da -10 a +35 °C
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	Da -10 a +35 °C
51617599	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW 2	Da -10 a +35 °C
51619999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW 2	Da -10 a +35 °C
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	Da -10 a +35 °C
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	Da -10 a +35 °C
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	Da -10 a +35 °C
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	Da -10 a +35 °C
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	Da -10 a +35 °C

Controlli e dimmerazione

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
53064599	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	Sì
53065299	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	No

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
53066999	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	No
51697799	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	Sì

Ledinaire panel

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
51069299	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC 6PK	No
38647499	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC	No
79180399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	No
36206999	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC	No
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	No
50116499	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN 2	No
51070899	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6 2	No
51071599	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN6 2	No
51067899	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6	No
50127099	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN	No

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
51626799	RC065B G5 34S/840 PSU 6060 NOC CFW 6PK2	No
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	No
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	No
51617599	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW 2	No
51619999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW 2	No
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	No
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	No
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	Si
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	No
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	No

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	e una gestione termica
53064599	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	IP20
53065299	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	IP20
53066999	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	IP20
51697799	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	IP20/40
51069299	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC 6PK	IP20
38647499	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC	IP20
79180399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	IP20
36206999	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC	IP20
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	IP20/40
50116499	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN 2	IP20
51070899	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6 2	IP20
51071599	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN6 2	IP20

Order Code	Full Product Name	e una gestione termica
51067899	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6	IP20
50127099	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN	IP20
51626799	RC065B G5 34S/840 PSU 6060 NOC CFW 6PK2	IP20/40
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	IP20/40
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	IP20/40
51617599	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW 2	IP20/40
51619999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW 2	IP20/40
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	IP20/40
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	IP20/40
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	IP20/40
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	IP20/40
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	IP20/40

Performance iniziale (conforme a IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale	Tolleranza al flusso luminoso
53064599	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤5	+/-10%
53065299	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤5	+/-10%
53066999	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM≤5	+/-10%
51697799	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
51069299	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC 6PK	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	+/-10%
38647499	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤5	+/-10%
79180399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤5	+/-10%
36206999	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC	(0.31, 0.33) SDCM≤5	+/-10%
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale	Tolleranza al flusso luminoso
50116499	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN 2	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	+/-10%
51070899	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6 2	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	+/-10%
51071599	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN6 2	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	+/-10%
51067899	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	+/-10%
50127099	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	+/-10%
51626799	RC065B G5 34S/840 PSU 6060 NOC CFW 6PK2	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
51617599	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW 2	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%

Ledinaire panel

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale	Tolleranza al flusso luminoso
51619999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW 2	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	(0.31, 0.33) SDCM ≤5	-10% / +10%
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	(0.31, 0.33) SDCM ≤5	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale	Tolleranza al flusso luminoso
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%

Condizioni di applicazione

Order Code	Full Product Name	Livello massimo di attenuazione	Adatto per la commutazione casuale
53064599	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	10%	Sì
53065299	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	-	Sì
53066999	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	-	Sì
51697799	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	1%	Non applicabile
51069299	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC 6PK	-	Sì
38647499	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC	-	Non applicabile
79180399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	-	Sì
36206999	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC	-	Sì
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	Non applicabile	Non applicabile
50116499	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN 2	-	Sì
51070899	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6 2	-	Sì
51071599	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN6 2	-	Sì

Order Code	Full Product Name	Livello massimo di attenuazione	Adatto per la commutazione casuale
51067899	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6	-	Sì
50127099	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN	-	Sì
51626799	RC065B G5 34S/840 PSU 6060 NOC CFW 6PK2	Non applicabile	Non applicabile
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	Non applicabile	Non applicabile
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	Non applicabile	Non applicabile
51617599	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW 2	Non applicabile	Non applicabile
51619999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW 2	Non applicabile	Non applicabile
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	Non applicabile	Non applicabile
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	Non applicabile	Non applicabile
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	1%	Non applicabile
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	Non applicabile	Non applicabile
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	Non applicabile	Non applicabile

