



Panel Ledinaire – jednoduché skvelé LED svetidlo

Panel Ledinaire

Rad panelov Philips Ledinaire Gen5 (RC065B/RC066B) obsahuje vybrané populárne štandardné svetidlá LED, ktoré ponúkajú vysokú úroveň kvality Philips za výhodnú cenu. Spoľahlivá, energeticky účinná a cenovo dostupná najnovšia generácia panelových LED svetiel Ledinaire s rozmermi 600 × 600 mm, 620 × 620 mm, 300 × 1 200 mm a 600 × 1 200 je navrhnutá na rozptýlené, príjemné osvetlenie v širokom rozsahu aplikácií všeobecného osvetlenia. Naš sortiment panelového osvetlenia Ledinaire je dostupný aj s príslušenstvom na jednoduchú inštaláciu na rôzne typy stropov – presne to, čo potrebujete.

Výhody

- Žiadne riziká, spoľahlivý výkon
- Dobrá kvalita, jednoduché použitie
- Bez zmätku, jednoduchý výber produktov
- Inovatívne viacfarebné a základné verzie ovládania osvetlenia typu „všetko v jednom“
- Široký rozsah

Panel Ledinaire

Vlastnosti

- 3 400 lm/3 600 lm/4 100 lm: L80 pri 50 000 h, L70 75 000 h a 3-ročná záruka
- IP20/IP40
- Konektory: biele rýchlospojky a voľný vodič
- Veľkosti: 60 × 60 mm/62 × 62 mm/30 × 120 mm/60 × 120 mm
- Podanie farieb: CRI 80 pri SDCM < 5
- 3 000 K/3 000 K/4 000 K/6 500 K
- PSU/PSD
- Výkonnosť: 120 lm/W
- Všetko v jednom: 3 000 K, 3 500 K a 4 000 K v jednom svetidle
- Núdzové osvetlenie prostredníctvom samostatnej súpravy núdzového osvetlenia

Aplikácie

- Kancelárie
- Zdravotnícke zariadenia
- Priestory na vzdelávanie
- Mestské budovy
- Obchod

Versions

Ledinaire Panel G5 30x120



Ledinaire panel G5 60x120



Ledinaire Panel PSU All-in
830_835_840 W60L60 OC











Ledinaire Panel All-in PSU 60x60



Ledinaire panel G4 W62L62









Rozmerový obrázok



Panel Ledinaire

Rozmerový obrázok



Podrobnosti o produkte

Ledinaire panel G4 Backside
W62L62



DC plug




Panel Ledinaire

Podrobnosti o produkte



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch 3000K



White Quick connector-closed



Panel flywires CFW + backside
panel



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch PSU ON OFF Driver Open
connector



Ledinaire Panel G5 PSD DALI
Driver Open connector



UGR22 optical exit window



Ledinaire Panel G5 PSD DALI
Driver Closed connector




Ledinaire panel gen 4 PSD driver
and closed connector

Panel Ledinaire

Podrobnosti o produkte




Ledinaire panel G5 frame and optical area 60x120



White Quick connector+wire-closed



Ledinaire Panel Gen 5-RC065B W60L120-backside



White Quick connector +wire-open




Ledinaire panel gen 4 PSU driver and open connector



DC plug open with driver and panel



White Quick connector-open



Ledinaire Panel RC065B G5 30x120 Packaging



Panel flywires CFW

Panel Ledinaire

Podrobnosti o produkte

Ledinaire panel G4 Backside
W60L60



Ledinaire Panel RC065B Square
backside



Ledinaire panel G4_BN frame and
optical area 62x62



Ledinaire Panel Gen 5-
RC065B_RC066B Square-
backside-PSU driver and
connector



Ledinaire Panel Gen 5-
RC065B_RC066B Square-
backside



Ledinaire Panel RC065B G5 PSU
30x120 Backside



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch PSU ON OFF Driver Closed
connector



DC plug closed with driver and
panel



Panel Ledinaire

Podrobnosti o produkte



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch 3500K



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch 4000K



Ledinaire panel gen 4 PSD driver
and open connector



UGR19 optical exit window



Ledinaire Panel 4100lm backside



Ledinaire Panel Gen 5-RC065B
W60L120-backside-PSU driver
and Flywire



Ledinaire panel gen 4 PSU driver
and closed connector



Ledinaire Panel Gen 5-
RC065B_RC066B Square-
backside-PSU driver and
connector

Všeobecné informácie	
Vrátane napájača	Áno
Značka horľavosti	Pre montáž na bežne horľavé povrchy
Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Svetelné technické	
Hodnota blikania (PstLM)	1
Prevádzkové a elektrické	
Sieťová frekvencia	50 or 60 Hz
Mechanické časti a teleso	
Farba telesa	Biela
Schválenie a použitie	
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Značka CE	Značka ENEC	Vymeniteľný svetelný zdroj
36926699	RC065B LED41S/840 PSU W60L60 NOC	Áno	-	Nie
53064599	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	Áno	-	Nie
53065299	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	Áno	-	Nie
53066999	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	Áno	-	Nie
50129499	RC066B LED34S/840 PSD W62L62 OC BN	Áno	-	Nie
38647499	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC	Áno	-	Nie
36204599	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC	Áno	-	Nie
79180399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	Áno	-	Nie
36206999	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC	Áno	-	Nie
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	Označenie CE	-	-
50126399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN	Áno	-	Nie
51067899	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6	Áno	-	Nie
50127099	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN	Áno	-	Nie
51068599	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN6	Áno	-	Nie
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	Označenie CE	-	-
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	Označenie CE	-	-
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	Označenie CE	-	-
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	Označenie CE	-	-
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	Označenie CE	-	-
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	Označenie CE	-	-
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	Označenie CE	-	-
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	Označenie CE	-	-
51661899	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	Označenie CE	-	-
51662599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	Označenie CE	-	-
50128799	RC066B LED34S/840 PSU W62L62 OC BN	Áno	Značka ENEC	Nie

Svetelné technické (1/2)

Order Code	Full Product Name	Typ „všetko v jednom“.	Možnosť vyžarovania svetelného zdroja	Náhradná teplota chromatickosti (men.)	Index podania farieb (CRI)
36926699	RC065B LED41S/840 PSU W60L60 NOC	-	-	4000 K	≥80
53064599	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	-	-	4000 K	≥80
53065299	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	-	-	3000 K	≥80

Order Code	Full Product Name	Typ „všetko v jednom“.	Možnosť vyžarovania svetelného zdroja	Náhradná teplota chromatickosti (men.)	Index podania farieb (CRI)
53066999	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	-	-	3000 K	≥80
50129499	RC066B LED34S/840 PSD W62L62 OC BN	-	-	4000 K	≥80
38647499	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC	-	-	4000 K	≥80

Panel Ledinaire

Order	Full Product	Typ „všetko	Možnosť	Náhradná	Index
Code	Name	v jednom“.	vyžarovania	teplota	podania
			svetelného	chromatickosti	farieb
			zdroja	(men.)	(CRI)
36204599	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC	-	-	6500 K	≥80
79180399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	-	-	4000 K	≥80
36206999	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC	-	-	6500 K	≥80
51698499	RC065B G5 34_36S/ 830_40 PSU 30x120 OC SC	"All-in" Multi Color Temperature	90 stupeň (stupne)	Selectable	80
50126399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN	-	-	4000 K	≥80
51067899	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6	-	-	4000 K	≥80
50127099	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN	-	-	4000 K	≥80
51068599	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN6	-	-	4000 K	≥80
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	-	120 stupeň (stupne)	4000 K	80
51672499	RC065B G5 34_36S/ 830_40 PSU	"All-in" Multi Color Temperature	90 stupeň (stupne)	Selectable	80

Svetelné technické (2/2)

Order	Full Product	Merný			Hodnota
Code	Name	výkon	Svetelný	Typ optiky	stroboskopického
		(menovitý)	tok		efektu (SVM)
		(nom.)			
36926699	RC065B LED41S/840	93 lm/W	4 100 lm	Uhol vyžarovania 120°	0,4

Order	Full Product	Typ „všetko	Možnosť	Náhradná	Index
Code	Name	v jednom“.	vyžarovania	teplota	podania
			svetelného	chromatickosti	farieb
			zdroja	(men.)	(CRI)
	W60L60 OC SC				
51673199	RC065B G5 34_36S/ 830_40 PSU 60x60 NOC SC	"All-in" Multi Color Temperature	120 stupeň (stupne)	Selectable	80
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	-	90 stupeň (stupne)	6500 K	80
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	-	120 stupeň (stupne)	6500 K	80
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	-	90 stupeň (stupne)	4000 K	80
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	-	120 stupeň (stupne)	4000 K	80
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	-	90 stupeň (stupne)	4000 K	80
51661899	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	-	120 stupeň (stupne)	4000 K	80
51662599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	-	90 stupeň (stupne)	4000 K	80
50128799	RC066B LED34S/840 PSU W62L62 OC BN	-	-	4000 K	≥80

Order	Full Product	Merný			Hodnota
Code	Name	výkon	Svetelný	Typ optiky	stroboskopického
		(menovitý)	tok		efektu (SVM)
		(nom.)			
	PSU W60L60 NOC				

Panel Ledinaire

Order Code	Full Product Name	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok	Typ optiky	Hodnota stroboskopického efektu (SVM)
53064599	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	100 lm/W	3 400 lm	Uhol vyžarovania 90°	0,4
53065299	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	100 lm/W	3 400 lm	Uhol vyžarovania 90°	0,4
53066999	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	100 lm/W	3 400 lm	Uhol vyžarovania 120°	0,4
50129499	RC066B LED34S/840 PSD W62L62 OC BN	100 lm/W	3 400 lm	Uhol vyžarovania 90°	0,4
38647499	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC	100 lm/W	3 400 lm	Uhol vyžarovania 90°	0,4
36204599	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC	100 lm/W	3 400 lm	Uhol vyžarovania 90°	0,4
79180399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	100 lm/W	3 400 lm	Uhol vyžarovania 120°	0,4
36206999	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC	100 lm/W	3 400 lm	Uhol vyžarovania 120°	0,4
51698499	RC065B G5 34_36S/ 830_40 PSU 30x120 OC SC	120 lm/W	3 400 lm	Uhol vyžarovania 90°	-
50126399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN	100 lm/W	3 400 lm	Uhol vyžarovania 90°	0,4
51067899	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6	100 lm/W	3 400 lm	Uhol vyžarovania 90°	0,4
50127099	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN	100 lm/W	3 400 lm	Uhol vyžarovania 120°	0,4

Order Code	Full Product Name	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok	Typ optiky	Hodnota stroboskopického efektu (SVM)
51068599	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN6	100 lm/W	3 400 lm	Uhol vyžarovania 120°	0,4
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	120 lm/W	6 000 lm	Uhol vyžarovania 120°	-
51672499	RC065B G5 34_36S/ 830_40 PSU W60L60 OC SC	120 lm/W	3 400 lm	Uhol vyžarovania 90°	-
51673199	RC065B G5 34_36S/ 830_40 PSU 60x60 NOC SC	120 lm/W	3 400 lm	Uhol vyžarovania 120°	-
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	120 lm/W	3 400 lm	Uhol vyžarovania 90°	-
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	120 lm/W	3 400 lm	Uhol vyžarovania 120°	-
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	120 lm/W	3 400 lm	Uhol vyžarovania 90°	-
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	120 lm/W	4 100 lm	Uhol vyžarovania 120°	-
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	120 lm/W	4 100 lm	Uhol vyžarovania 90°	-
51661899	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	120 lm/W	4 100 lm	Uhol vyžarovania 120°	-
51662599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	120 lm/W	4 100 lm	Uhol vyžarovania 90°	-

Panel Ledinaire

Order Code	Full Product Name	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok	Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	
				Typ optiky	
50128799	RC066B LED34S/840 PSU W62L62 OC BN	100 lm/W	3 400 lm	Uhol vyžarovania 90°	0,4

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Vstupné napätie	Spotreba
36926699	RC065B LED41S/840 PSU W60L60 NOC	220-240 V	44 W
53064599	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	220-240 V	34 W
53065299	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	220-240 V	34 W
53066999	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	220-240 V	34 W
50129499	RC066B LED34S/840 PSD W62L62 OC BN	220-240 V	34 W
38647499	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC	220-240 V	34 W
36204599	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC	220-240 V	34 W
79180399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	220-240 V	34 W
36206999	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC	220-240 V	34 W
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	220 až 240 V	28 W
50126399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN	220-240 V	34 W
51067899	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6	220-240 V	34 W
50127099	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN	220-240 V	34 W
51068599	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN6	220-240 V	34 W
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	220 až 240 V	50 W

Order Code	Full Product Name	Vstupné napätie	Spotreba
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	220 až 240 V	28 W
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	220 až 240 V	28 W
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	220 až 240 V	28 W
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	220 až 240 V	28 W
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	220 až 240 V	28 W
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	220 až 240 V	34 W
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	220 až 240 V	34 W
51661899	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	220 až 240 V	34 W
51662599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	220 až 240 V	34 W
50128799	RC066B LED34S/840 PSU W62L62 OC BN	220-240 V	34 W

Teplota

Order Code	Full Product Name	Široký rozsah okolitých teplôt
36926699	RC065B LED41S/840 PSU W60L60 NOC	-10 až +25 °C
53064599	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	-10 až +25 °C
53065299	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	-10 až +25 °C
53066999	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	-10 až +25 °C
50129499	RC066B LED34S/840 PSD W62L62 OC BN	-10 až +35 °C
38647499	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC	-10 až +25 °C
36204599	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC	-10 až +25 °C
79180399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	-10 až +25 °C
36206999	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC	-10 až +25 °C
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	-10 až +35 °C
50126399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN	-10 až +35 °C
51067899	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6	-10 až +35 °C
50127099	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN	-10 až +35 °C
51068599	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN6	-10 až +35 °C

Order Code	Full Product Name	Široký rozsah okolitých teplôt
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	-10 až +35 °C
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	-10 až +35 °C
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	-10 až +35 °C
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	-10 až +35 °C
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	-10 až +35 °C
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	-10 až +35 °C
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	-10 až +35 °C
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	-10 až +35 °C
51661899	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	-10 až +35 °C
51662599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	-10 až +35 °C
50128799	RC066B LED34S/840 PSU W62L62 OC BN	-10 až +35 °C

Ovládanie a stmievanie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
36926699	RC065B LED41S/840 PSU W60L60 NOC	Nie
53064599	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	Áno
53065299	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	Nie
53066999	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	Nie
50129499	RC066B LED34S/840 PSD W62L62 OC BN	Áno
38647499	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC	Nie
36204599	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC	Nie
79180399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	Nie
36206999	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC	Nie
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	Nie
50126399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN	Nie
51067899	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6	Nie
50127099	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN	Nie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
51068599	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN6	Nie
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	Nie
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	Nie
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	Nie
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	Nie
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	Nie
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	Áno
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	Nie
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	Nie
51661899	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	Nie
51662599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	Nie
50128799	RC066B LED34S/840 PSU W62L62 OC BN	Nie

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Krytie IP
36926699	RC065B LED41S/840 PSU W60L60 NOC	IP20
53064599	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	IP20
53065299	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	IP20
53066999	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	IP20
50129499	RC066B LED34S/840 PSD W62L62 OC BN	IP20
38647499	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC	IP20
36204599	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC	IP20
79180399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	IP20
36206999	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC	IP20
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	IP20/40
50126399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN	IP20
51067899	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6	IP20
50127099	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN	IP20

Order Code	Full Product Name	Krytie IP
51068599	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN6	IP20
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	IP20/40
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	IP20/40
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	IP20/40
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	IP20/40
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	IP20/40
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	IP20/40
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	IP20/40
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	IP20/40
51661899	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	IP20/40
51662599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	IP20/40
50128799	RC066B LED34S/840 PSU W62L62 OC BN	IP20

Počiatkový výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Order Code	Full Product Name	Počiatková chromatickosť	Tolerancia svetelného toku
36926699	RC065B LED41S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤5	+/-10%
53064599	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤5	+/-10%
53065299	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤5	+/-10%
53066999	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM≤5	+/-10%
50129499	RC066B LED34S/840 PSD W62L62 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	+/-10%
38647499	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤5	+/-10%
36204599	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC	(0.31, 0.33) SDCM≤5	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Počiatková chromatickosť	Tolerancia svetelného toku
79180399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤5	+/-10%
36206999	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC	(0.31, 0.33) SDCM≤5	+/-10%
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
50126399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	+/-10%
51067899	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	+/-10%
50127099	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	+/-10%
51068599	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN6	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	+/-10%

Panel Ledinaire

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť	Tolerancia svetelného
			toku
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	(0.31, 0.33) SDCM ≤5	-10% / +10%
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	(0.31, 0.33) SDCM ≤5	-10% / +10%
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť	Tolerancia svetelného
			toku
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
51661899	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
51662599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
50128799	RC066B LED34S/840 PSU W62L62 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	+/-10%

Podmienky použitia

Order Code	Full Product Name	Maximálna úroveň	Vhodné pre
		stmievania	náhodné prepínanie
36926699	RC065B LED41S/840 PSU W60L60 NOC	-	Áno
53064599	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	10%	Áno
53065299	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	-	Áno
53066999	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	-	Áno
50129499	RC066B LED34S/840 PSD W62L62 OC BN	3%	Áno
38647499	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC	-	Nevzťahuje sa na zariadenie
36204599	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC	-	Nevzťahuje sa na zariadenie
79180399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	-	Áno
36206999	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC	-	Áno
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	Nevzťahuje sa na zariadenie	Nevzťahuje sa na zariadenie
50126399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN	-	Áno
51067899	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6	-	Áno
50127099	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN	-	Áno

Order Code	Full Product Name	Maximálna úroveň	Vhodné pre
		stmievania	náhodné prepínanie
51068599	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN6	-	Áno
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	Nevzťahuje sa na zariadenie	Nevzťahuje sa na zariadenie
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	Nevzťahuje sa na zariadenie	Nevzťahuje sa na zariadenie
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	Nevzťahuje sa na zariadenie	Nevzťahuje sa na zariadenie
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	Nevzťahuje sa na zariadenie	Nevzťahuje sa na zariadenie
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	Nevzťahuje sa na zariadenie	Nevzťahuje sa na zariadenie
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	1%	Nevzťahuje sa na zariadenie
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	Nevzťahuje sa na zariadenie	Nevzťahuje sa na zariadenie
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	Nevzťahuje sa na zariadenie	Nevzťahuje sa na zariadenie
51661899	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	Nevzťahuje sa na zariadenie	Nevzťahuje sa na zariadenie
51662599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	Nevzťahuje sa na zariadenie	Nevzťahuje sa na zariadenie
50128799	RC066B LED34S/840 PSU W62L62 OC BN	-	Áno

