



Vaya Cove LP G2 - yksi hoikimpia saatavana olevia profiileja nurkkavalaistukseen

Vaya Cove LP G2

Suunniteltu nurkkien valaisuun ja korostusvalaistukseen. Valittavana kaksi pituutta ja värilämpötilaa. Vakiona 24 V DC -virransyöttö. Helppokäyttöinen, sopii moneen käyttötarkoitukseen. Vaya Cove LP on/off-valaisimena tai 0–10 V ohjauksella yhdessä DALI- tai Philips Dynalite -ohjaimen kanssa. Lisätietoja on osoitteessa www.colorkinetics.com/vaya/.

Hyödyt

- Tasainen väri ja valo
- Useita pituus- ja värilämpötilavaihtoehtoja
- Huomaamaton asennus matalan profiilin ansiosta
- Useita himmennys- ja integrointivaihtoehtoja
- Energiaa säästyy runsaasti
- Helppo asentaa
- Kestävä runko

Ominaisuudet

- Valaisimen tehokkuus 100 lm/W

Vaya Cove LP G2

Käyttökohteet

- Myymälät
- Hotelli- ja ravintolatilat
- Toimisto

Spesifikaatiot

Tyyppi	SM452L (valkoinen valo -versio)
Valonlähde	Ledimoduuli, ei vaihdettavissa
Teho	2,75 W / 30 cm
Keilakulma	110°
Valovirta	274 lm / 30 cm (3000 K) 279 lm / 30 cm (3000 K)
Vastaava väriämpötila	2200, 2700, 3000, 4000 tai 5000 K
Värintoistoindeksi	80 3SDCM
Valovirran pysyvyys - L70B50	60 000 tuntia
Valovirran pysyvyys - L80B50	60 000 tuntia
Valovirran pysyvyys - L90B50	56 000 tuntia

Käyttölämpötila	-20 - +50° C
Liitäntälaite	Erillinen
Virta-/datalähde	Philips Xitanium -vakiojännitevirtalähde, 100 W 24 V DC
Verkojännite	24 V DC
Himmennys	Himmennysmoduulin avulla
Ohjaa järjestelmän syöttöjännitettä	0-10 V / 1-10 V tai DALI tai DyNet / DMX
Materiaali	Polykarbonaattia, yhteisputkimalli
Väri	Valkoinen (WH)
Optinen kupu	Linssi, kirkas
Liitäntä	Kiinteät uros-/naarasliittimet
Huolto	Suljettu optinen moduuli: sisäpuolta ei tarvitse puhdistaa
Asennus	Pinta-asennuskiinnikkeet Läpijohto mahdollinen

Versions

Vaya Cove LP G2 - SM452L 3000
24V L300 CE UL



Tuotetiedot

IPDP_SM440Li_0001-Detail
photo



Vaya Cove LP G2 White Closeup
Detail Shot



