



Vaya Cove LP G2 – boltívek megvilágításához az egyik legkeskenyebb profil

Vaya Cove LP G2

A boltívek megvilágításához és kiemelő világításokhoz tervezett, két színhőmérséklet és két hossz közötti választás lehetőségét kínáló, 24 V DC standard tápellátással rendelkező termék sokoldalúan használható és egyszerűen kezelhető. A Vaya Cove LP működhet egyszerűen fel/lekapcsolva, illetve bármelyik standard 0–10 V, DALI vagy Philips Dynalite vezérlővel is. További információért látogasson el a www.colorkinetics.com/vaya/ oldalra.

Előnyök

- Állandó szín és fényminőség
- Rugalmasság a hossz és színhőmérséklet (CCT) vonatkozásában
- Az alacsony profilnak köszönhető alig észrevehető beépítés
- Számos szabályozási és szerelési lehetőség
- Nagyfokú energiatakarékosság
- Egyszerű felszerelés
- Ellenálló lámpatestház

Szolgáltatások

- Lámpatest fényhasznosítása: 100 lm/W

Vaya Cove LP G2

Alkalmazás

- Üzletek
- Vendéglátóipar
- Irodák

termékjellemzők

Típus	SM452L (fehér fényű változat)
Fényforrás	Nem cserélhető LED-modul
Teljesítmény	2,75 W / 30 cm
Sugárzási szög	110°
Fényáram	274 lm / 30 cm (3000 K) 279 lm / 30 cm (4000 K)
Színhőmérséklet	2200, 2700, 3000, 4000 vagy 5000 K
Színvisszaadási index	80 3SDCM
Élettartam – L70B50	60000 óra
Élettartam – L80B50	60000 óra
Élettartam – L90B50	56000 óra
Működési hőmérséklet-tartomány	-20 és +50 °C között

Meghajtó	Különálló
Táp- és adatellátás	Philips Xitanium 100 W 24 V DC állandó feszültségű tápegység
Hálózati feszültség	24 V DC
Szabályozás	Szabályozó modullal
Szabályozási lehetőség	0–10 V / 1–10 V vagy DALI vagy DyNet / DMX
Anyag	Polikarbonát
Szín	Fehér (WH)
Bura	Víziztó lencse
Csatlakozás	Beépített csatlakozódugók és -aljzatok
Karbantartás	Az optikai modul teljesen zárt, nincs szükség belső tisztításra
Szerelés	Klipszek a felületre rögzítéshez Átmenő vezetékezés megvalósítható

Versions

Vaya Cove LP G2 - SM452L 3000
24V L300 CE UL



Termék részletei

IPDP_SM440Li_0001-Detail
photo



Vaya Cove LP G2 White Closeup
Detail Shot



