



Vaya Cove LP G2 — jeden z najmniejszych produktów wśród opraw do oświetlenia wnękowego

Vaya Cove LP G2

Rozwiązanie zaprojektowane do zastosowania w systemach oświetlenia wnętrza i akcentującego. Dostępne dwie temperatury barwowe, oraz dwie długości, zasilanie 24 V DC w standardzie — to wszechstronny i łatwy w użyciu produkt. Oświetlenie Vaya Cove LP działa jako produkt sterowany włącz/wyłącz lub ściemniany — z dowolnym standardowym sterownikiem 0–10 V typu „current-sinking” / DALI lub Philips Dynalite. Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem www.colorkinetics.com/vaya/.

Korzyści

- Jednorodność barw i światła
- Elastyczność w zakresie długości i skorelowanej temperatury barwowej (Correlated Color Temperature, CCT)
- Niewidoczne po zamontowaniu dzięki niskiemu profilowi
- Wiele opcji ściemniania i integracji
- Wysoki poziom oszczędności energii
- Łatwość instalacji
- Wytrzymała obudowa

Cechy

- Skuteczność świetlna oprawy 100 lm/W

Vaya Cove LP G2

Zastosowanie

- Sklepy
- Hotele
- Biura

Specyfikacje

Typ	SM452L (wersja ze światłem barwy białej)
Źródło światła	Niewymienny moduł LED
Moc	2,75 W / 30 cm
Kąt rozsyłu światła	110°
Strumień świetlny	274 lm / 30 cm (3000 K) 279 lm / 30 cm (4000 K)
Skorelowana temperatura barwowa	2200, 2700, 3000, 4000 lub 5000 K
Wskaźnik oddawania barw	80 3 SDCM
Utrzymanie mocy strumienia świetlnego — L70B50	60000 godzin
Utrzymanie mocy strumienia świetlnego — L80B50	60000 godzin
Utrzymanie mocy strumienia świetlnego — L90B50	56000 godzin

Zakres temperatur pracy	Od -20°C do +50°C
Zasilacz	Oddzielny
Zasilacz/przełącznik danych	Zasilacz stałonapięciowy Philips Xitanium 100 W 24 V DC
Napięcie sieciowe	24 V DC
Zmiana natężenia strumienia świetlnego	Za pomocą modułu ściemniającego
Wejście układu sterującego	0–10 V / 1–10 V lub DALI lub DyNet/DMX
Materiał	Poliwęglan, koekstruzja
Kolor	Biały (WH)
Klosz	Soczewka, przezroczysta
Złączka	Integralne złącza męskie/żeńskie
Konserwacja	Moduł optyczny uszczelniony; nie jest wymagane czyszczenie od środka
Instalacja	Zatrząski do montażu na powierzchni Możliwe okablowanie przelotowe

Wersje

Vaya Cove LP G2 - SM452L 3000
24V L300 CE UL



Vaya Cove LP G2

Więcej o produkcie

IPDP_SM440Li_0001-Detail
photo



Vaya Cove LP G2 White Closeup
Detail Shot

