



Vaya Cove LP G2 — высокоэффективный светильник в корпусе небольшой высоты с возможностью уменьшения яркости света для освещения ниш живым белым светом

Vaya Cove LP G2

Vaya Cove LP G2 — это надежный экономичный светодиодный светильник, излучающий четкий белый свет для внутреннего освещения. Разработанный для линейной подсветки ниш и акцентирующего освещения, этот светильник сверхмалой высоты со встроенными соединителями уменьшает тени от цоколя. Vaya Cove LP работает в режиме включения-выключения или с уменьшением яркости света через любой стандартный контроллер 0–10 В или DALI.

Vaya Cove LP G2

Преимущества

- Постоянство цвета и светового потока
- Гибкая настройка длины и цветовой температуры
- Установка вровень с поверхностью благодаря низкому профилю
- Широкий выбор вариантов уменьшения яркости света и возможностей интеграции
- Значительная экономия электроэнергии
- Простая установка
- Прочный корпус

Характеристики

- Светоотдача: 100 лм/Вт

Применение

- Предприятия розничной торговли
- Гостиницы
- Офисы

Спецификации

Тип	SM452L (модель с холодным белым светом)
Источник света	Незаменяемый светодиодный модуль
Мощность	2,75 Вт / 30 см
Угол распределения силы света	110°
Светоотдача	274 лм / 30 см (3000К) 279 лм / 30 см (4000К)
Коррелированная цветовая температура	2200, 2700, 3000, 4000 или 5000 К
Коэффициент цветопередачи	80 3SDCM
Стабильность светового потока — L70B50	60000 часов
Стабильность светового потока — L80B50	60000 часов
Стабильность светового потока — L90B50	56000 часов
Диапазон рабочих температур	от -20 до +50 °C

Драйвер	Отдельный
Источник питания/данных	Источник питания постоянного напряжения Philips Xitanium, 100Вт, 24 В пост. тока
Сетевое напряжение	24В пост. тока
Уменьшение яркости света	Модуль уменьшения яркости света
Вход системы управления	0–10 В, 1–10В, DALI, DyNet или DMX
Материал	Поликарбонат
Цвет	Белый (WH)
Оптический плафон	Прозрачная линза
Соединение	встроенные штекерно-гнездовые разъемы
Стабильность	Вскрытие корпуса оптического модуля не предусмотрено; очистка внутренних частей не требуется
Установка	Зажимы для поверхностного монтажа Предусмотрена внутренняя проводка

Versions

Vaya Cove LP G2 - SM452L 3000
24V L300 CE UL



Vaya Cove LP G2

Сведения о продукте

IPDP_SM440Li_0001-Detail
photo



Vaya Cove LP G2 White Closeup
Detail Shot

