



Vaya Cove LP G2 – Jeden z najtenších dostupných profilov na osvetlenie výklenkov

Vaya Cove LP G2

Tento výrobok sa vyznačuje svojou univerzálnosťou a jednoduchou použiteľnosťou – je určený na osvetlenie výklenkov a akcentačné osvetlenie. Ponúka na výber dve farby svetla, dve dĺžky so štandardným 24 V (jednosmer. prúd) napájaním. Vaya Cove LP má štandardné spínanie on/off alebo môže byť ovládané pomocou bežných 0 – 10 V / DALI ovládačov, prípadne pomocou Philips Dynalite. Bližšie informácie nájdete na stránke www.colorkinetics.com/Products.

Výhody

- Konzistencia farieb a svetla
- Flexibilita dĺžok a CCT (farieb svetla)
- Nenápadná inštalácia vďaka nízkemu profilu
- Množstvo možností na stmievanie a integráciu
- Vysoká úspora energie
- Jednoduchá montáž
- Robustné teleso

Vlastnosti

- Účinnosť svietidla 100 lm/W

Vaya Cove LP G2

Aplikácie

- Obchod
- HoReKa
- Kancelárie

Špecifikácia

Typ	SM452L (verzia s bielym svetlom)
Svetelný zdroj	Jednorazový modul LED
Výkon	2,75 W/30 cm
Uhol vyžarovania	110°
Svetelný tok	274 lm/30 cm (3000K) 279 lm/30 cm (4000K)
Náhradná teplota chromatickosti	2200, 2700, 3000, 4000 alebo 5000 K
Index podania farieb	80 3SDCM
Udržiavaný svetelný tok – L70B50	60000hodín
Udržiavaný svetelný tok – L80B50	60000hodín
Udržiavaný svetelný tok – L90B50	56000hodín

Rozsah prevádzkovej teploty	–20 až 50 °C
Napájač	Samostatný
Napájací/dátový zdroj	Napájač konštantného napätia Philips Xitanium 100W 24V, jednosmerný prúd
Napájacie napätie	24 V jednosmerný prúd
Stmievanie	Cez stmievací modul
Vstup riadiaceho systému	0 – 10 V/1 – 10 V alebo DALI alebo DyNet/DMX
Materiál	Polykarbonát, koextrúzný
Farba	Biela (WH)
Optický kryt	Číra šošovka
Zapojenie	Integrované vstupné avýstupné konektory
Údržba	Utesnený optický modul, nevyžaduje sa vnútorné čistenie
Montáž	Svorky na povrchovú montáž Možnosť priebežného prekáblovania

Versions

Vaya Cove LP G2 - SM452L 3000
24V L300 CE UL



Podrobnosti o produkte

IPDP_SM440Li_0001-Detail
photo



Vaya Cove LP G2 White Closeup
Detail Shot



