



Vaya Cove LP G2 – oerhört tunn och diskret armatur för konturbelysning

Vaya Cove LP G2

Vaya Cove LP är en flexibel och lättanvänd armatur för kontur- och accentbelysning i två längder, med 24 DC som standard och två olika färgtemperaturer. Kan användas med vanlig tändning/släckning eller tillsammans med valfritt strömsänkande 0-10V/DALI eller Philips Dynalite-styrenhet. För mer information se www.colorkinetics.com/vaya

Fördelar

- Enhetligt ljusflöde och ljusfärg
- Flexibla längder och CCT:er
- Låg armaturhöjd för ett diskret intryck
- Flexibel dimring och integrering
- Stora energibesparingar
- Enkel installation
- Hållbart armaturhus

Funktioner

- Ljusutbyte: 100 lm/W

Användning

- Butik
- Hotell och restaurang
- Kontor

specifikationer

Vaya Cove LP G2

Typ	SM452L (utförande med vitt ljus)
Ljuskälla	Icke utbytbar LED-modul
Effekt	2,75W/30cm
Spridningsvinkel	110°
Ljusflöde	274lm/30cm (3000K) 279lm/30cm (3000K)
Korrelerad färgtemperatur	2200, 2700, 3000, 4000 eller 5000K
Färgåtergivningindex	80 3SDCM
Bibehållet ljusflöde (L70B50)	60000 timmar
Bibehållet ljusflöde (L80B50)	60000 timmar
Bibehållet ljusflöde (L90B50)	56000 timmar
Temperaturintervall vid drift	-20°C till +50°C

Driftdon	Separat
Effekt- och dataförsörjning	Philips Xitanium 100W 24VDC driftdon med konstant effektförsörjning
Nätspänning	24VDC
Dimring	Via dimringsmodul
Inspänning till styrsystem	0–10V/1–10V, DALI eller DyNet/DMX
Material	Polykarbonat, co-extruderad
Färg	Vit (WH)
Optisk kupa	Lins, klar
Anslutning	Inbyggda hane-/honakontakter
Underhåll	Den optiska modulen är förseglad– ingen invändig rengöring krävs
Installation	Klämmor för utanpåliggande montage Genomkoppling möjlig

Versions

Vaya Cove LP G2 - SM452L 3000
24V L300 CE UL



Produktinformation

IPDP_SM440Li_0001-Detail
photo



Vaya Cove LP G2 White Closeup
Detail Shot



