



Zaručený výkon připravený na budoucnost

Maxos Fusion

Maxos Fusion je přizpůsobitelný propojovací LED systém, který nabízí vynikající kvalitu světla při více než polovičním snížení nákladů na energii v porovnání se zářivkami. Pro použití v obchodech lze do základní přípojnice integrovat řadu lineárních panelů, nelineárních modulů a celé portfolio bodových světelných zdrojů, které vašemu zboží umožní vyniknout a zazařit. Pro průmyslové použití je cílem omezit náklady na montáž a údržbu použitím menšího množství lineárních panelů. Díky elektrickému zapojení až 13 vodičů, možnosti nastavení polohy svítidel podle potřeby a integraci jiných služeb a hardwaru třetích stran vám tento systém umožní zjednodušit osazení prostoru stropu. Lze ho také snadno přenastavit, aby odpovídal budoucím změnám rozložení prostoru. Infrastruktura umožňuje integraci senzorů pro sběr dat, což poskytuje příležitost využít získané podrobné informace pro podporu vašeho podnikání.

Výhody

- Volné nastavení polohy svítidel na přípojnici vám umožňuje dostat světlo tam, kde je potřeba
- Řada svítidel navržena pro vytvoření požadované atmosféry, velké množství vyzařovacích charakteristik pro různá použití
- Pomocí až 13vodičové přípojnice lze integrovat nouzové osvětlení a hardware třetích stran, což šetří prostor na stropu


Vlastnosti

- Rychlomontážní systém uvnitř s až 13 vodiči
- Vysoce rovnoměrné vyzařování světla bez artefaktů
- Snadné připojení lineárních, nelineárních a bodových svítidel
- Osm optik včetně (dvojitého) asymetrického vyzařování a mléčného krytu
- Volitelné krytí IP54, bez silikonu
- Kompatibilní se systémy StoreWise, GreenWarehouse a Indoor Positioning

Aplikace

- Obchody (s potravinami)
- Průmyslové haly/prostory
- Sklady / distribuční centra

Rozměrové výkresy



Detaily o výrobku




Maxos_Fusion_Panel-
LL512X_WB_WH-DP02.tif



Maxos_Fusion_Panel-
LL512X_WB_WH-DP03.tif

Detaily o výrobku




Maxos_Fusion_Panel-
LL512X_WH-DP01.tif



Maxos_Fusion_Panel-
LL512X_WH-DP06.tif




Maxos_Fusion_Panel-
LL512X_WH-DP07.tif



Maxos_Fusion_Panel-
LL612_LL623X-1DPP.tif



Maxos_Fusion_Panel-
LL612_LL623X-2DPP.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL612X-
DPP.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL623X-
DPP.tif

Obecné informace	
Značka CE	Ano
Včetně předřadníku	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC
Třída nebezpečí výbušnosti	-
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 30 s
Vestavěné ovládání	-
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka
Světelně technické	
Vyzařovací úhel světelného zdroje	120 stupňů
Index podání barev (CRI)	>80
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Provozní a elektrické	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Teplota okolí	
Rozsah okolních teplot	-20 až +35 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Certifikace a použití	
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02
Počáteční parametry (podle IEC)	
Tolerance světelného toku	+/-7%
Podmínky použití	
Maximální úroveň ztlumení	1%

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Značka hořlavosti	Kód řady svítidel	Kód produktové řady
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	-	LL512X
38472500	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	-	LL512X
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	-	LL523X
38476300	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	-	LL523X
38466400	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	-	LL512X
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	-	LL512X
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	-	LL523X
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	-	LL512X
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	-	LL512X
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	-	LL512X
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	-	LL512X
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	-	LL512X
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	-	LL512X
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	-	LL512X
38441100	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	-	LL512X
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	-	LL512X
38443500	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	-	LL512X
38447300	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	-	LL512X
38448000	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	-	LL512X
38449700	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	-	LL512X
38453400	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	LED31S	LL512X
38454100	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	-	LL512X
38455800	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	-	LL512X
38461900	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	-	LL512X

Order Code	Full Product Name	Značka hořlavosti	Kód řady svítidel	Kód produktové řady
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy	-	LL512X
18110600	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy	-	LL512X
73767900	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy	-	LL512X
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy	-	LL523X
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy	-	LL523X
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy	-	LL523X
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy	-	LL523X
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy	-	LL523X
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy	-	LL523X
38438100	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy	-	LL523X
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy	-	LL523X
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy	-	LL523X
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy	-	LL523X
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy	-	LL523X
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy	-	LL523X
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy	-	LL523X
38451000	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy	-	LL523X
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy	-	LL523X
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy	-	LL523X
38457200	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy	-	LL523X
38458900	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy	-	LL523X
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy	-	LL523X
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy	-	LL523X
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy	-	LL523X
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy	-	LL523X

Order Code	Full Product Name	Značka hořlavosti	Kód řady svítidel	Kód produktové řady
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy	-	LL523X
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy	-	LL523X
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy	-	LL523X
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy	-	LL523X
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy	-	LL523X
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy	-	LL523X
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy	-	LL523X
14509200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH XA	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy	-	LL523X
14646400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 VLC WH XA	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy	-	LL523X
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy	-	LL523X
18109000	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy	-	LL523X
73759400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH HE	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy	-	LL523X
73760000	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH HE	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy	-	LL523X
73761700	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy	-	LL523X
73762400	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy	-	LL523X
73763100	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH HE	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy	-	LL523X
73775400	LL523X LED123S/840 SIA NB 7 WH HE	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy	-	LL523X
73776100	LL523X LED123S/840 SIA MB 7 WH HE	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy	-	LL523X
73777800	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy	-	LL523X
73778500	LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy	-	LL523X
73779200	LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy	-	LL523X
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy	-	LL523X
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Pro montáž na snadno hořlavé povrchy	-	LL612X
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Pro montáž na snadno hořlavé povrchy	-	LL612X
38496100	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Pro montáž na snadno hořlavé povrchy	-	LL612X

Order Code	Full Product Name	Značka hořlavosti	Kód řady svítidel	Kód produktové řady
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Pro montáž na snadno hořlavé povrchy	-	LL623X
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Pro montáž na snadno hořlavé povrchy	-	LL623X
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Pro montáž na snadno hořlavé povrchy	-	LL623X

Světelně technické (1/2)

Order Code	Full Product Name	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok	Počet světelných zdrojů
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	4000 K	148 lm/W	3 100 lm	-
38472500	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	4000 K	140 lm/W	5 000 lm	-
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	4000 K	142 lm/W	10 100 lm	-
38476300	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	4000 K	137 lm/W	12 300 lm	-
38466400	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	4000 K	140 lm/W	5 000 lm	-
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	4000 K	136 lm/W	6 100 lm	-
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	4000 K	142 lm/W	10 100 lm	-
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	148 lm/W	3 100 lm	-
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	140 lm/W	5 000 lm	-
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	136 lm/W	6 100 lm	-
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	148 lm/W	3 100 lm	-
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	140 lm/W	5 000 lm	-

Order Code	Full Product Name	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok	Počet světelných zdrojů
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	136 lm/W	6 100 lm	-
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	136 lm/W	6 100 lm	-
38441100	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	148 lm/W	3 100 lm	-
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	140 lm/W	5 000 lm	-
38443500	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	136 lm/W	6 100 lm	-
38447300	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	4000 K	148 lm/W	3 100 lm	-
38448000	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	4000 K	140 lm/W	5 000 lm	-
38449700	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	4000 K	136 lm/W	6 100 lm	-
38453400	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	148 lm/W	3 100 lm	1
38454100	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	140 lm/W	5 000 lm	-
38455800	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	136 lm/W	6 100 lm	-
38461900	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	4000 K	136 lm/W	6 100 lm	-

	Full Product	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok	Počet světelných zdrojů	
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	3500 K	140 lm/W	5 000 lm	-	
18110600	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	4000 K	175 lm/W	3 100 lm	-	
73767900	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	4000 K	172 lm/W	5 000 lm	-	
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	151 lm/W	6 200 lm	-	
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	142 lm/W	10 100 lm	-	
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	137 lm/W	12 300 lm	-	
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	151 lm/W	6 200 lm	-	
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	142 lm/W	10 100 lm	-	
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	137 lm/W	12 300 lm	-	
38438100	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	151 lm/W	6 200 lm	-	
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	142 lm/W	10 100 lm	-	
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	137 lm/W	12 300 lm	-	
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	151 lm/W	6 200 lm	-	
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	142 lm/W	10 100 lm	-	
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	137 lm/W	12 300 lm	-	
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	4000 K	151 lm/W	6 200 lm	-	

	Full Product	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok	Počet světelných zdrojů	
38451000	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	4000 K	142 lm/W	10 100 lm	-	
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	4000 K	137 lm/W	12 300 lm	-	
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	151 lm/W	6 200 lm	-	
38457200	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	142 lm/W	10 100 lm	-	
38458900	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	137 lm/W	12 300 lm	-	
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	4000 K	142 lm/W	10 100 lm	-	
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	4000 K	137 lm/W	12 300 lm	-	
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	4000 K	137 lm/W	12 300 lm	-	
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	3500 K	142 lm/W	10 000 lm	-	
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	128 lm/W	16 000 lm	-	
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	128 lm/W	16 000 lm	-	
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	4000 K	128 lm/W	16 000 lm	-	
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	3000 K	128 lm/W	16 000 lm	-	
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	3000 K	128 lm/W	16 000 lm	-	
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	3000 K	128 lm/W	16 000 lm	-	
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	4000 K	181 lm/W	12 300 lm	-	

Order Code	Full Product Name	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok	Počet světelných zdrojů	
14509200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH XA	4000 K	176 lm/W	16 000 lm	-	
14646400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 VLC WH XA	4000 K	181 lm/W	12 300 lm	-	
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	4000 K	176 lm/W	16 000 lm	-	
18109000	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	4000 K	185 lm/W	6 200 lm	-	
73759400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH HE	4000 K	171 lm/W	12 300 lm	-	
73760000	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH HE	4000 K	171 lm/W	12 300 lm	-	
73761700	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	4000 K	171 lm/W	12 300 lm	-	
73762400	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	4000 K	165 lm/W	16 000 lm	-	
73763100	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH HE	4000 K	165 lm/W	16 000 lm	-	
73775400	LL523X LED123S/840 SIA NB 7 WH HE	4000 K	171 lm/W	12 300 lm	-	
73776100	LL523X LED123S/840 SIA MB 7 WH HE	4000 K	171 lm/W	12 300 lm	-	

Světelně technické (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	Široký paprsek
38472500	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	Široký paprsek
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	Široký paprsek
38476300	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	Široký paprsek
38466400	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	Široký paprsek
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	Široký paprsek
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	Široký paprsek
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	Široký paprsek
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	Široký paprsek
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Široký paprsek
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	Střední paprsek

Order Code	Full Product Name	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok	Počet světelných zdrojů	
73777800	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	4000 K	171 lm/W	12 300 lm	-	
73778500	LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE	4000 K	165 lm/W	16 000 lm	-	
73779200	LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE	4000 K	165 lm/W	16 000 lm	-	
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	4000 K	165 lm/W	16 000 lm	-	
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	136 lm/W	6 150 lm	-	
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	136 lm/W	6 150 lm	-	
38496100	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	136 lm/W	6 150 lm	-	
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	137 lm/W	12 300 lm	-	
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	137 lm/W	12 300 lm	-	
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	137 lm/W	12 300 lm	-	

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	Střední paprsek
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Střední paprsek
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Úzký paprsek
38441100	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	Dvojitá asymetrická optika, široký paprsek, 35°
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	Dvojitá asymetrická optika, široký paprsek, 35°
38443500	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	Dvojitá asymetrická optika, široký paprsek, 35°
38447300	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	Dvojitá asymetrická optika, široký paprsek

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
38448000	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	Dvojitá asymetrická optika, široký paprsek
38449700	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	Dvojitá asymetrická optika, široký paprsek
38453400	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	Dvojitá asymetrická optika, úzký paprsek
38454100	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	Dvojitá asymetrická optika, úzký paprsek
38455800	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	Dvojitá asymetrická optika, úzký paprsek
38461900	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	Asymetrický reflektor
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	Široký paprsek
18110600	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	Široký paprsek
73767900	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	Široký paprsek
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	Široký paprsek
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	Široký paprsek
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Široký paprsek
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	Střední paprsek
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	Střední paprsek
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Střední paprsek
38438100	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	Úzký paprsek
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	Úzký paprsek
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Úzký paprsek
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	Dvojitá asymetrická optika, široký paprsek, 35°
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	Dvojitá asymetrická optika, široký paprsek, 35°
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	Dvojitá asymetrická optika, široký paprsek, 35°
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	Dvojitá asymetrická optika, široký paprsek
38451000	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	Dvojitá asymetrická optika, široký paprsek
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	Dvojitá asymetrická optika, široký paprsek
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	Dvojitá asymetrická optika, úzký paprsek

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
38457200	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	Dvojitá asymetrická optika, úzký paprsek
38458900	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	Dvojitá asymetrická optika, úzký paprsek
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	Asymetrický reflektor
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	Asymetrický reflektor
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	Široký paprsek
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	Široký paprsek
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	Střední paprsek
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	Úzký paprsek
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	Velmi úzký paprsek
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	Střední paprsek
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	Úzký paprsek
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	Velmi úzký paprsek
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	Široký paprsek
14509200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH XA	Střední paprsek
14646400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 VLC WH XA	Široký paprsek
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	Úzký paprsek
18109000	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	Široký paprsek
73759400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH HE	Úzký paprsek
73760000	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH HE	Střední paprsek
73761700	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	Široký paprsek
73762400	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	Úzký paprsek
73763100	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH HE	Střední paprsek
73775400	LL523X LED123S/840 SIA NB 7 WH HE	Úzký paprsek
73776100	LL523X LED123S/840 SIA MB 7 WH HE	Střední paprsek
73777800	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	Široký paprsek
73778500	LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE	Úzký paprsek
73779200	LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE	Střední paprsek
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	Široký paprsek
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Široký paprsek
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Střední paprsek
38496100	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Úzký paprsek
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Široký paprsek
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Střední paprsek
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Úzký paprsek

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Vstupní napětí	Spotřeba energie
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	220-240 V	21 W
38472500	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	220-240 V	36 W
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	220-240 V	71 W
38476300	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	220-240 V	89 W
38466400	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	220-240 V	36 W
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	220-240 V	45 W
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	220-240 V	71 W
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	21 W
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	36 W
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	45 W
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	21 W

Order Code	Full Product Name	Vstupní napětí	Spotřeba energie
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	36 W
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	45 W
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	220-240 V	45 W
38441100	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	220-240 V	21 W
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	220-240 V	36 W
38443500	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	220-240 V	45 W
38447300	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	220-240 V	21 W
38448000	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	220-240 V	36 W
38449700	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	220-240 V	45 W
38453400	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	220-240 V	21 W
38454100	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	220-240 V	36 W

Order Code	Full Product Name	Vstupní napětí	Spotřeba energie
38455800	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	220-240 V	45 W
38461900	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	220-240 V	45 W
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	220-240 V	36 W
18110600	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	220-240 V	18 W
73767900	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	220-240 V	29 W
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	41 W
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	71 W
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	89 W
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	41 W
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	71 W
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	89 W
38438100	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	220-240 V	41 W
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	220-240 V	71 W
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	220-240 V	89 W
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	220-240 V	41 W
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	220-240 V	71 W
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	220-240 V	89 W
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	220-240 V	41 W
38451000	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	220-240 V	71 W
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	220-240 V	89 W
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	220-240 V	41 W
38457200	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	220-240 V	71 W
38458900	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	220-240 V	89 W
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	220-240 V	71 W
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	220-240 V	89 W
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	220-240 V	89 W
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	220-240 V	71 W

Order Code	Full Product Name	Vstupní napětí	Spotřeba energie
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	127 W
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	220-240 V	127 W
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	220-240 V	127 W
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	220-240 V	127 W
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	220-240 V	127 W
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	220-240 V	127 W
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	220-240 V	68 W
14509200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH XA	220-240 V	91 W
14646400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 VLC WH XA	220-240 V	68 W
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	220-240 V	91 W
18109000	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	220-240 V	35 W
73759400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH HE	220-240 V	72 W
73760000	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH HE	220-240 V	72 W
73761700	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	220-240 V	72 W
73762400	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	220-240 V	97 W
73763100	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH HE	220-240 V	97 W
73775400	LL523X LED123S/840 SIA NB 7 WH HE	220-240 V	72 W
73776100	LL523X LED123S/840 SIA MB 7 WH HE	220-240 V	72 W
73777800	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	220-240 V	72 W
73778500	LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE	220-240 V	97 W
73779200	LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE	220-240 V	97 W
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	220-240 V	97 W
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	220 až 240 V	45 W
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	220 až 240 V	45 W
38496100	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	220 až 240 V	45 W
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	220 až 240 V	89 W
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	220 až 240 V	89 W
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	220 až 240 V	89 W

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Barva těla
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	Černá
38472500	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	Černá
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	Černá
38476300	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	Černá
38466400	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	Stříbrná
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	Stříbrná
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	Stříbrná
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	Bílá
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	Bílá
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Bílá
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	Bílá
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	Bílá
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Bílá
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Bílá
38441100	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	Bílá

Order Code	Full Product Name	Barva těla
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	Bílá
38443500	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	Bílá
38447300	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	Bílá
38448000	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	Bílá
38449700	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	Bílá
38453400	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	Bílá
38454100	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	Bílá
38455800	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	Bílá
38461900	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	Bílá
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	Bílá
18110600	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	Bílá
73767900	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	Bílá
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	Bílá
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	Bílá
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Bílá

Order Code	Full Product Name	Barva těla
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	Bílá
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	Bílá
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Bílá
38438100	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	Bílá
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	Bílá
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Bílá
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	Bílá
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	Bílá
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	Bílá
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	Bílá
38451000	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	Bílá
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	Bílá
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	Bílá
38457200	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	Bílá
38458900	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	Bílá
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	Bílá
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	Bílá
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	Stříbrná
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	Bílá
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	Bílá
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	Bílá
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	Bílá
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	Bílá
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	Bílá

Order Code	Full Product Name	Barva těla
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	Bílá
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	Bílá
14509200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH XA	Bílá
14646400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 VLC WH XA	Bílá
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	Bílá
18109000	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	Bílá
73759400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH HE	Bílá
73760000	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH HE	Bílá
73761700	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	Bílá
73762400	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	Bílá
73763100	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH HE	Bílá
73775400	LL523X LED123S/840 SIA NB 7 WH HE	Bílá
73776100	LL523X LED123S/840 SIA MB 7 WH HE	Bílá
73777800	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	Bílá
73778500	LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE	Bílá
73779200	LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE	Bílá
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	Bílá
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Bílá
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Bílá
38496100	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Bílá
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Bílá
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Bílá
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Bílá

Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti vniknutí
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	IP20
38472500	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	IP20
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	IP20
38476300	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	IP20
38466400	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	IP20
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	IP20
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	IP20
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	IP20
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	IP20
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	IP20
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	IP20
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	IP20
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	IP20
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	IP20
38441100	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	IP20
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	IP20
38443500	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	IP20
38447300	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	IP20
38448000	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	IP20
38449700	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	IP20
38453400	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	IP20
38454100	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	IP20
38455800	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	IP20
38461900	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	IP20

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti vniknutí
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	IP20
18110600	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	IP20
73767900	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	IP20
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	IP20
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	IP20
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	IP20
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	IP20
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	IP20
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	IP20
38438100	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	IP20
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	IP20
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	IP20
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	IP20
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	IP20
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	IP20
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	IP20
38451000	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	IP20
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	IP20
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	IP20
38457200	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	IP20
38458900	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	IP20
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	IP20
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	IP20
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	IP20

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti vniknutí
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	IP20
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	IP20
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	IP20
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	IP20
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	IP20
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	IP20
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	IP20
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	IP20
14509200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH XA	IP20
14646400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 VLC WH XA	IP20
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	IP20
18109000	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	IP20
73759400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH HE	IP20
73760000	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH HE	IP20
73761700	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	IP20

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti vniknutí
73762400	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	IP20
73763100	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH HE	IP20
73775400	LL523X LED123S/840 SIA NB 7 WH HE	IP20
73776100	LL523X LED123S/840 SIA MB 7 WH HE	IP20
73777800	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	IP20
73778500	LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE	IP20
73779200	LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE	IP20
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	IP20
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	IP54
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	IP54
38496100	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	IP54
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	IP54
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	IP54
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	IP54

Počáteční parametry (podle IEC)

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	(0.34. 0.35) SDCM <3
38472500	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	(0.34. 0.35) SDCM <3
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	(0.34. 0.35) SDCM <3
38476300	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	(0.34. 0.35) SDCM <3
38466400	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	(0.34. 0.35) SDCM <3
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	(0.34. 0.35) SDCM <3
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	(0.34. 0.35) SDCM <3
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38441100	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38443500	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38447300	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38448000	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38449700	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38453400	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38454100	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38455800	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38461900	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
18110600	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
73767900	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
38438100	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38451000	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38457200	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38458900	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	(0.34. 0.35) SDCM <3
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	(0.4314.0.4000) SDCM
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	(0.4314.0.4000) SDCM
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	(0.4314.0.4000) SDCM
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
14509200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
14646400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 VLC WH XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
18109000	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
73759400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73760000	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73761700	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73762400	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73763100	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73775400	LL523X LED123S/840 SIA NB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
73776100	LL523X LED123S/840 SIA MB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73777800	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73778500	LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73779200	LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38496100	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3

Životnost (podle IEC)

Order Code	Full Product Name	Poruchovost předřadníku po 5000 hod.
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	-
38472500	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	-
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	-
38476300	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	-
38466400	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	-
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	-
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	-
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	-
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	-
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	-
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	-
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	-
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	-
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	-
38441100	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	-
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	-
38443500	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	-
38447300	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	-
38448000	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	-
38449700	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	-
38453400	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	-
38454100	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	-
38455800	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	-
38461900	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	-
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	-
18110600	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	-
73767900	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	-
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	-
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	-
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	-
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	-
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	-
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	-
38438100	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	-
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	-
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	-
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	-
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	-
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	-

Order Code	Full Product Name	Poruchovost předřadníku po 5000 hod.
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	-
38451000	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	-
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	-
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	-
38457200	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	-
38458900	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	-
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	-
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	-
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	-
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	-
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	0,50 %
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	0,50 %
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	0,50 %
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	0,50 %
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	0,50 %
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	0,50 %
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	-
14509200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH XA	-
14646400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 VLC WH XA	-
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	-
18109000	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	-
73759400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH HE	-
73760000	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH HE	-
73761700	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	-
73762400	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	-
73763100	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH HE	-
73775400	LL523X LED123S/840 SIA NB 7 WH HE	-
73776100	LL523X LED123S/840 SIA MB 7 WH HE	-
73777800	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	-
73778500	LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE	-
73779200	LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE	-
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	-
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	-
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	-
38496100	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	-
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	-
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	-
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	-

Podmínky použití

Order Code	Full Product Name	Vhodné pro náhodné spínání
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	Nevztahuje se
38472500	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	Nevztahuje se
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	Nevztahuje se
38476300	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	Nevztahuje se
38466400	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	Nevztahuje se
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	Nevztahuje se
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	Nevztahuje se
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	Nevztahuje se
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	Nevztahuje se
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Nevztahuje se
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	Nevztahuje se
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	Nevztahuje se
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Nevztahuje se
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Nevztahuje se
38441100	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	Nevztahuje se
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	Nevztahuje se
38443500	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	Nevztahuje se
38447300	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	Nevztahuje se
38448000	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	Nevztahuje se
38449700	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	Nevztahuje se
38453400	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	Nevztahuje se
38454100	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	Nevztahuje se
38455800	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	Nevztahuje se
38461900	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	Nevztahuje se
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	Nevztahuje se
18110600	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	Nevztahuje se
73767900	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	Nevztahuje se
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	Nevztahuje se
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	Nevztahuje se
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Nevztahuje se
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	Nevztahuje se
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	Nevztahuje se
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Nevztahuje se
38438100	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	Nevztahuje se
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	Nevztahuje se
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Nevztahuje se
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	Nevztahuje se
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	Nevztahuje se
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	Nevztahuje se

Order Code	Full Product Name	Vhodné pro náhodné spínání
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	Nevztahuje se
38451000	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	Nevztahuje se
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	Nevztahuje se
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	Nevztahuje se
38457200	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	Nevztahuje se
38458900	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	Nevztahuje se
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	Nevztahuje se
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	Nevztahuje se
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	Nevztahuje se
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	Nevztahuje se
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	Nevztahuje se
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	Nevztahuje se
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	Nevztahuje se
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	Nevztahuje se
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	Nevztahuje se
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	Nevztahuje se
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	Nevztahuje se
14509200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH XA	Nevztahuje se
14646400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 VLC WH XA	Nevztahuje se
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	Nevztahuje se
18109000	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	Nevztahuje se
73759400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH HE	Nevztahuje se
73760000	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH HE	Nevztahuje se
73761700	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	Nevztahuje se
73762400	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	Nevztahuje se
73763100	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH HE	Nevztahuje se
73775400	LL523X LED123S/840 SIA NB 7 WH HE	Nevztahuje se
73776100	LL523X LED123S/840 SIA MB 7 WH HE	Nevztahuje se
73777800	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	Nevztahuje se
73778500	LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE	Nevztahuje se
73779200	LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE	Nevztahuje se
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	Nevztahuje se
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Ano
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Ano
38496100	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Ano
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Ano
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Ano
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Ano

