



Performances garanties, conçu pour être évolutif

Maxos Fusion

Maxos fusion est un système de réglettes à LED adaptable qui offre une qualité de lumière excellente pour moins de la moitié du coût énergétique des lampes fluorescentes. Pour les applications en magasin, une gamme de panneaux linéaires, des modules non linéaires et un éventail de spots peuvent s'intégrer sans difficulté dans l'ossature du rail pour mettre en valeur vos produits. Pour les applications industrielles, l'accent a été mis sur la réduction des coûts d'installation et de maintenance, qui est rendue possible par l'utilisation d'un nombre de panneaux linéaires moins importants. Grâce à l'installation électrique comportant jusqu'à 13 câbles, la flexibilité de ces équipements qui offre la liberté de les positionner selon les besoins et l'intégration d'autres services/matériaux tiers, le système vous permet de réduire l'encombrement au plafond. Il peut également être reconfiguré facilement pour accueillir de futurs changements de disposition. L'infrastructure est conçue pour pouvoir intégrer des détecteurs destinés à la collecte de données, ce qui vous offre l'opportunité d'utiliser des informations précises pour optimiser votre activité.

Avantages

- La liberté de (re)positionnement vous permet de diriger la lumière où vous le souhaitez
- Une famille complète de luminaires pour créer l'atmosphère voulue ; une grande variété de faisceaux pour s'adapter aux diverses applications
- Avec le rail comportant jusqu'à 13 fils, l'éclairage de secours et/ou des matériels tiers peuvent être intégrés rendant les installations plus aérées

Maxos Fusion

Fonctions

- Rails comportant jusqu'à 13 fils
- Excellente uniformité et distributions de lumière sans artefact
- Les équipements linéaires, non linéaires et les projecteurs peuvent être installés facilement dans le rail
- Huit optiques, y compris des distributions asymétriques (double) et une vasque opale
- IP54 en option, sans silicone
- Compatible avec StoreWise, Indoor Positioning et GreenWarehouse

Application

- Commerces alimentaires
- Halls/espaces industriels
- Entrepôts/centres de distribution

Versions



Maxos Fusion Panel-LL512X PCO WH



Maxos Fusion Panel-LL623X

Schéma dimensionnel





Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



Maxos_Fusion_Panel-LL512X_WB_WH-DP02.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL512X_WB_WH-DP03.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL512X_WH-DP01.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL512X_WH-DP06.tif

Détails sur le produit



Maxos_Fusion_Panel-LL512X_WH-DP07.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL612_LL623X-1DPP.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL612_LL623X-2DPP.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL612X-DPP.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL623X-DPP.tif

Informations générales	
Marquage CE	Oui
Driver inclus	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Classe du risque explosif	-
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 30 s
Commande intégrée	-
Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Données techniques de l'éclairage	
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 à +35 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Approbation et application	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-7%
Conditions d'application	
Niveau de gradation maximal	1%

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Inflammabilité	Code famille lampe	Code famille de produits
38414500	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL523X
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL512X
38472500	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL512X
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL512X
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL523X
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL523X
38476300	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL523X
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL512X
38466400	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL512X
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL512X
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL523X
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL512X
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL512X
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL512X
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL512X
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL512X
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL512X
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL512X
38441100	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL512X
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL512X
38443500	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL512X
38447300	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL512X
38448000	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL512X
38449700	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL512X

Order Code	Full Product Name	Inflammabilité	Code famille lampe	Code famille de produits
38453400	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	LED31S	LL512X
38454100	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL512X
38455800	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL512X
38461900	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL512X
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL512X
73770900	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL512X
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL523X
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL523X
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL523X
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL523X
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL523X
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL523X
38438100	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL523X
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL523X
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL523X
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL523X
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL523X
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL523X
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL523X
38451000	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL523X
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL523X
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL523X
38457200	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL523X
38458900	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL523X
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL523X

Order Code	Full Product Name	Inflammabilité	Code famille lampe	Code famille de produits
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL523X
38468800	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL523X
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL523X
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL523X
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL523X
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL523X
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL523X
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL523X
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL523X
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL523X
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL523X
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL523X
73761700	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL523X
73777800	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL523X
73779200	LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL523X
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	-	LL612X
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	-	LL612X
38496100	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	-	LL612X
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	-	LL623X
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	-	LL623X
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	-	LL623X

Données techniques de l'éclairage (1/2)

		Température			
	Full Product	de couleur	Efficacité	Flux	Nombre de
Order Code	Name	corrélée	lumineuse	lumineux	sources
		(nom.)	(nominale)		lumineuses
38414500	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	4000 K	129 lm/W	5 300 lm	-
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	4000 K	148 lm/W	3 100 lm	-
38472500	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	4000 K	140 lm/W	5 000 lm	-
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	4000 K	136 lm/W	6 100 lm	-
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	4000 K	151 lm/W	6 200 lm	-
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	4000 K	142 lm/W	10 100 lm	-
38476300	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	4000 K	137 lm/W	12 300 lm	-
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	4000 K	148 lm/W	3 100 lm	-
38466400	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	4000 K	140 lm/W	5 000 lm	-
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	4000 K	136 lm/W	6 100 lm	-
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	4000 K	142 lm/W	10 100 lm	-
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	148 lm/W	3 100 lm	-
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	140 lm/W	5 000 lm	-
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	136 lm/W	6 100 lm	-
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	148 lm/W	3 100 lm	-
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	140 lm/W	5 000 lm	-

		Température			
	Full Product	de couleur	Efficacité	Flux	Nombre de
Order Code	Name	corrélée	lumineuse	lumineux	sources
		(nom.)	(nominale)		lumineuses
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	136 lm/W	6 100 lm	-
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	136 lm/W	6 100 lm	-
38441100	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	148 lm/W	3 100 lm	-
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	140 lm/W	5 000 lm	-
38443500	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	136 lm/W	6 100 lm	-
38447300	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	4000 K	148 lm/W	3 100 lm	-
38448000	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	4000 K	140 lm/W	5 000 lm	-
38449700	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	4000 K	136 lm/W	6 100 lm	-
38453400	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	148 lm/W	3 100 lm	1
38454100	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	140 lm/W	5 000 lm	-
38455800	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	136 lm/W	6 100 lm	-
38461900	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	4000 K	136 lm/W	6 100 lm	-
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	3500 K	140 lm/W	5 000 lm	-

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux	Nombre de sources lumineuses
73770900	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	4000 K	165 lm/W	6 100 lm	-
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	151 lm/W	6 200 lm	-
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	142 lm/W	10 100 lm	-
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	137 lm/W	12 300 lm	-
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	151 lm/W	6 200 lm	-
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	142 lm/W	10 100 lm	-
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	137 lm/W	12 300 lm	-
38438100	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	151 lm/W	6 200 lm	-
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	142 lm/W	10 100 lm	-
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	137 lm/W	12 300 lm	-
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	151 lm/W	6 200 lm	-
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	142 lm/W	10 100 lm	-
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	137 lm/W	12 300 lm	-
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	4000 K	151 lm/W	6 200 lm	-
38451000	LL523X LED100S/840	4000 K	142 lm/W	10 100 lm	-

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux	Nombre de sources lumineuses
	PSD DA25W 7 WH				
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	4000 K	137 lm/W	12 300 lm	-
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	151 lm/W	6 200 lm	-
38457200	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	142 lm/W	10 100 lm	-
38458900	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	137 lm/W	12 300 lm	-
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	4000 K	142 lm/W	10 100 lm	-
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	4000 K	137 lm/W	12 300 lm	-
38468800	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	4000 K	151 lm/W	6 200 lm	-
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	4000 K	137 lm/W	12 300 lm	-
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	3500 K	142 lm/W	10 000 lm	-
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	128 lm/W	16 000 lm	-
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	128 lm/W	16 000 lm	-
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	4000 K	128 lm/W	16 000 lm	-
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	3000 K	128 lm/W	16 000 lm	-
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	3000 K	128 lm/W	16 000 lm	-

Order Code	Full Product Name	Température	Efficacité	Flux	Nombre de
		de couleur corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)	lumineux	sources lumineuses
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	3000 K	128 lm/W	16 000 lm	-
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	4000 K	181 lm/W	12 300 lm	-
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	4000 K	176 lm/W	16 000 lm	-
73761700	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	4000 K	171 lm/W	12 300 lm	-
73777800	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	4000 K	171 lm/W	12 300 lm	-
73779200	LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE	4000 K	165 lm/W	16 000 lm	-

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
38414500	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	Opale
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	Faisceau extensif
38472500	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	Faisceau extensif
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	Faisceau extensif
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	Faisceau extensif
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	Faisceau extensif
38476300	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	Faisceau extensif
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	Faisceau extensif
38466400	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	Faisceau extensif
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	Faisceau extensif
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	Faisceau extensif
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	Faisceau extensif
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	Faisceau extensif
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Faisceau extensif
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	Faisceau semi-intensif
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	Faisceau semi-intensif
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Faisceau semi-intensif
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Faisceau intensif
38441100	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif
38443500	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Température	Efficacité	Flux	Nombre de
		de couleur corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)	lumineux	sources lumineuses
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	136 lm/W	6 150 lm	-
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	136 lm/W	6 150 lm	-
38496100	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	136 lm/W	6 150 lm	-
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	137 lm/W	12 300 lm	-
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	137 lm/W	12 300 lm	-
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	137 lm/W	12 300 lm	-

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
38447300	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	Optique asymétrique double, faisceau extensif
38448000	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	Optique asymétrique double, faisceau extensif
38449700	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	Optique asymétrique double, faisceau extensif
38453400	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	Optique asymétrique double, faisceau intensif
38454100	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	Optique asymétrique double, faisceau intensif
38455800	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	Optique asymétrique double, faisceau intensif
38461900	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	Miroir asymétrique
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	Faisceau extensif
73770900	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	Faisceau extensif
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	Faisceau extensif
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	Faisceau extensif
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Faisceau extensif
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	Faisceau semi-intensif
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	Faisceau semi-intensif
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Faisceau semi-intensif
38438100	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	Faisceau intensif
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	Faisceau intensif
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Faisceau intensif

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	Optique asymétrique double, faisceau extensif
38451000	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	Optique asymétrique double, faisceau extensif
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	Optique asymétrique double, faisceau extensif
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	Optique asymétrique double, faisceau intensif
38457200	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	Optique asymétrique double, faisceau intensif
38458900	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	Optique asymétrique double, faisceau intensif
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	Miroir asymétrique
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	Miroir asymétrique

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
38468800	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	Faisceau extensif
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	Faisceau extensif
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	Faisceau extensif
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	Faisceau semi-intensif
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	Faisceau intensif
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	Faisceau très intensif
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	Faisceau semi-intensif
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	Faisceau intensif
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	Faisceau très intensif
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	Faisceau extensif
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	Faisceau intensif
73761700	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	Faisceau extensif
73777800	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	Faisceau extensif
73779200	LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE	Faisceau semi-intensif
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Faisceau extensif
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Faisceau semi-intensif
38496100	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Faisceau intensif
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Faisceau extensif
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Faisceau semi-intensif
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Faisceau intensif

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique
38414500	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	220-240 V	41 W
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	220-240 V	21 W
38472500	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	220-240 V	36 W
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	220-240 V	45 W
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	220-240 V	41 W
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	220-240 V	71 W
38476300	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	220-240 V	89 W
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	220-240 V	21 W
38466400	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	220-240 V	36 W
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	220-240 V	45 W
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	220-240 V	71 W
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	21 W
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	36 W
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	45 W
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	21 W
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	36 W

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	45 W
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	220-240 V	45 W
38441100	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	220-240 V	21 W
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	220-240 V	36 W
38443500	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	220-240 V	45 W
38447300	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	220-240 V	21 W
38448000	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	220-240 V	36 W
38449700	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	220-240 V	45 W
38453400	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	220-240 V	21 W
38454100	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	220-240 V	36 W
38455800	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	220-240 V	45 W
38461900	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	220-240 V	45 W
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	220-240 V	36 W

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique
73770900	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	220-240 V	37 W
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	41 W
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	71 W
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	89 W
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	41 W
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	71 W
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	89 W
38438100	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	220-240 V	41 W
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	220-240 V	71 W
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	220-240 V	89 W
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	220-240 V	41 W
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	220-240 V	71 W
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	220-240 V	89 W
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	220-240 V	41 W
38451000	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	220-240 V	71 W
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	220-240 V	89 W
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	220-240 V	41 W
38457200	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	220-240 V	71 W
38458900	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	220-240 V	89 W
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	220-240 V	71 W
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	220-240 V	89 W

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
38414500	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	Blanc
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	Noir
38472500	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	Noir
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	Noir
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	Noir

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique
38468800	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	220-240 V	41 W
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	220-240 V	89 W
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	220-240 V	71 W
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	127 W
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	220-240 V	127 W
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	220-240 V	127 W
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	220-240 V	127 W
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	220-240 V	127 W
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	220-240 V	127 W
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	220-240 V	68 W
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	220-240 V	91 W
73761700	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	220-240 V	72 W
73777800	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	220-240 V	72 W
73779200	LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE	220-240 V	97 W
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	220 à 240 V	45 W
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	220 à 240 V	45 W
38496100	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	220 à 240 V	45 W
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	220 à 240 V	89 W
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	220 à 240 V	89 W
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	220 à 240 V	89 W

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	Noir
38476300	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	Noir
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	Argent
38466400	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	Argent
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	Argent

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	Argent
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	Blanc
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	Blanc
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Blanc
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	Blanc
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	Blanc
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Blanc
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Blanc
38441100	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	Blanc
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	Blanc
38443500	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	Blanc
38447300	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	Blanc
38448000	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	Blanc
38449700	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	Blanc
38453400	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	Blanc
38454100	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	Blanc
38455800	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	Blanc
38461900	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	Blanc
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	Blanc
73770900	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	Blanc
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	Blanc
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	Blanc
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Blanc
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	Blanc
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	Blanc
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Blanc
38438100	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	Blanc
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	Blanc
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Blanc
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	Blanc

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	Blanc
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	Blanc
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	Blanc
38451000	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	Blanc
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	Blanc
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	Blanc
38457200	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	Blanc
38458900	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	Blanc
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	Blanc
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	Blanc
38468800	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	Argent
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	Argent
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	Blanc
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	Blanc
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	Blanc
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	Blanc
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	Blanc
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	Blanc
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	Blanc
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	Blanc
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	Blanc
73761700	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	Blanc
73777800	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	Blanc
73779200	LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE	Blanc
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Blanc
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Blanc
38496100	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Blanc
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Blanc
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Blanc
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Blanc

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Indice de protection
38414500	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	IP20
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	IP20
38472500	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	IP20
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	IP20
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	IP20
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	IP20
38476300	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	IP20
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	IP20
38466400	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	IP20
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	IP20
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	IP20
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	IP20
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	IP20
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	IP20
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	IP20
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	IP20
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	IP20
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	IP20

Order Code	Full Product Name	Indice de protection
38441100	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	IP20
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	IP20
38443500	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	IP20
38447300	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	IP20
38448000	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	IP20
38449700	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	IP20
38453400	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	IP20
38454100	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	IP20
38455800	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	IP20
38461900	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	IP20
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	IP20
73770900	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	IP20
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	IP20
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	IP20
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	IP20
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	IP20
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	IP20
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	IP20

Order Code	Full Product Name	Indice de protection
38438100	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	IP20
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	IP20
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	IP20
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	IP20
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	IP20
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	IP20
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	IP20
38451000	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	IP20
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	IP20
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	IP20
38457200	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	IP20
38458900	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	IP20
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	IP20
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	IP20
38468800	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	IP20
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	IP20
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	IP20

Order Code	Full Product Name	Indice de protection
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	IP20
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	IP20
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	IP20
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	IP20
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	IP20
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	IP20
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	IP20
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	IP20
73761700	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	IP20
73777800	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	IP20
73779200	LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE	IP20
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	IP54
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	IP54
38496100	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	IP54
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	IP54
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	IP54
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	IP54

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
38414500	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	(0.34. 0.35) SDCM <3
38472500	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	(0.34. 0.35) SDCM <3
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	(0.34. 0.35) SDCM <3
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	(0.34. 0.35) SDCM <3
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	(0.34. 0.35) SDCM <3
38476300	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	(0.34. 0.35) SDCM <3
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	(0.34. 0.35) SDCM <3
38466400	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	(0.34. 0.35) SDCM <3
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	(0.34. 0.35) SDCM <3
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	(0.34. 0.35) SDCM <3
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38441100	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38443500	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38447300	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38448000	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38449700	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38453400	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38454100	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38455800	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38461900	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
73770900	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38438100	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38451000	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38457200	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38458900	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38468800	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	(0.34. 0.35) SDCM <3
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	(0.34. 0.35) SDCM <3
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	(0.4314.0.4000) SDCM
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	(0.4314.0.4000) SDCM
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	(0.4314.0.4000) SDCM
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
73761700	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
73777800	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73779200	LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
38496100	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3

Durées de vie (conformes IES)

Order Code	Full Product Name	Mortalité du driver à 5 000h
38414500	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	-
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	-
38472500	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	-
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	-
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	-
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	-
38476300	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	-
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	-
38466400	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	-
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	-
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	-
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	-
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	-
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	-
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	-
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	-
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	-
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	-
38441100	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	-
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	-
38443500	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	-
38447300	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	-
38448000	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	-
38449700	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	-
38453400	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	-
38454100	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	-
38455800	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	-
38461900	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	-
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	-
73770900	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	-
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	-
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	-
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	-
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	-
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	-

Order Code	Full Product Name	Mortalité du driver à 5 000h
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	-
38438100	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	-
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	-
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	-
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	-
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	-
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	-
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	-
38451000	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	-
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	-
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	-
38457200	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	-
38458900	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	-
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	-
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	-
38468800	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	-
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	-
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	-
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	0.50 %
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	0.50 %
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	0.50 %
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	0.50 %
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	0.50 %
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	0.50 %
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	-
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	-
73761700	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	-
73777800	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	-
73779200	LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE	-
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	-
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	-
38496100	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	-
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	-
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	-
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	-

Conditions d'application

Order Code	Full Product Name	Convient pour la commutation aléatoire
38414500	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	Non applicable
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	Non applicable
38472500	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Convient pour la commutation aléatoire
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	Non applicable
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	Non applicable
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Convient pour la commutation aléatoire
38476300	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	Non applicable
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	Non applicable
38466400	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	Non applicable
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	Non applicable
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	Non applicable
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	Non applicable
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	Non applicable
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Non applicable
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	Non applicable
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	Non applicable
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Non applicable
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Non applicable
38441100	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	Non applicable
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	Non applicable
38443500	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	Non applicable
38447300	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	Non applicable
38448000	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	Non applicable
38449700	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	Non applicable
38453400	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	Non applicable
38454100	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	Non applicable
38455800	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	Non applicable
38461900	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	Non applicable
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	Non applicable
73770900	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	Non applicable
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	Non applicable
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	Non applicable
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Non applicable
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	Non applicable
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	Non applicable
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Non applicable
38438100	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	Non applicable
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Convient pour la commutation aléatoire
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Non applicable
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	Non applicable
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	Non applicable
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	Non applicable
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	Non applicable
38451000	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	Non applicable
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	Non applicable
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	Non applicable
38457200	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	Non applicable
38458900	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	Non applicable
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	Non applicable
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	Non applicable
38468800	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	Non applicable
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	Non applicable
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	Non applicable
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	Non applicable
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	Non applicable
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	Non applicable
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	Non applicable
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	Non applicable
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	Non applicable
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	Non applicable
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	Non applicable
73761700	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	Non applicable
73777800	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	Non applicable
73779200	LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE	Non applicable
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Oui
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Oui
38496100	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Oui
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Oui
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Oui
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Oui

