



# Garantert ytelse – langsiktig løsning

## Maxos fusion

Maxos fusion er et fleksibelt LED-grupperingssystem som gir utmerket lyskvalitet samtidig som strømkostnaden halveres sammenlignet med lysrør. I butikker kan en serie lineære paneler, ikke-lineære moduler og en serie spotlights integreres sømløst i kjernen av skinnen, slik at varene dine kan vises i et best mulig lys. Til industribruk fokuseres det på reduserte monterings- og vedlikeholdskostnader ved at det brukes færre lineære paneler. Det elektriske oppsettet kan omfatte opptil 13 ledninger, armaturene kan plasseres etter behov og andre tjenester/maskinvare fra tredjeparter kan integreres i systemet, og det blir dermed enklere å unngå rotete takflater. Systemet kan også enkelt konfigureres på nytt med tanke på fremtidige endringer i anlegget. Det er mulig å integrere sensorer for datainnsamling i infrastrukturen, slik at du kan dra nytte av detaljert informasjon.

### Fordeler

- Rett lyset dit det trengs, med fri posisjonering
- Få riktig stemning med et utvalgt av armaturer med forskjellige lysfordeling
- Nødbelysning og maskinvare fra tredjepart kan integreres i spor for opptil 13 ledninger, noe som gir mindre rot på takflater

### Funksjoner


- Sporsystem inne i røret for opptil 13 ledninger
- Meget jevn lysfordeling uten artefakter
- Lineære armaturer, ikke-lineære armaturer og spotlights kan enkelt installeres på grupperingen
- Åtte optikkvalg inkludert (doble) asymmetriske fordelinger og matt deksel
- Valgfri IP54 uten silikon
- StoreWise – innendørs posisjonering og GreenWarehouse-klar

## Maxos fusion

### Søknad

- (Matvare)butikker
- Industrielokaler/-områder
- Lager/distribusjonsanlegg

### Målskisse



### Produkt detaljer



Maxos\_Fusion\_Panel-  
LL512X\_WB\_WH-DP02.tif



Maxos\_Fusion\_Panel-  
LL512X\_WB\_WH-DP03.tif

## Produkt detaljer



Maxos\_Fusion\_Panel-  
LL512X\_WH-DP01.tif



Maxos\_Fusion\_Panel-  
LL512X\_WH-DP06.tif



Maxos\_Fusion\_Panel-  
LL512X\_WH-DP07.tif



Maxos\_Fusion\_Panel-  
LL612\_LL623X-1DPP.tif



Maxos\_Fusion\_Panel-  
LL612\_LL623X-2DPP.tif



Maxos\_Fusion\_Panel-LL612X-  
DPP.tif



Maxos\_Fusion\_Panel-LL623X-  
DPP.tif

| Generell informasjon                  |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| CE-merke                              | Ja                         |
| Driver inkludert                      | Ja                         |
| ENEC-merke                            | ENEC-merke                 |
| Ekspløsjonsfare-klasse                | -                          |
| Test av glødetråd                     | Temperatur                 |
|                                       | 850 °C, varighet<br>30 sek |
| Innebygd styring                      | -                          |
| Lyskilden kan byttes ut               | Nei                        |
| Antall utstyrsenheter                 | 1 enhet                    |
| Teknisk belysning                     |                            |
| Spredningsvinkel på lyskilden         | 120 grad(er)               |
| Fargegjengivelsesindeks (CRI)         | >80                        |
| Flimmerverdi (PstLM)                  | 1                          |
| Stroboskopisk effekt                  | 0,4                        |
| Drift og elektronikk                  |                            |
| Line Frequency                        | 50 to 60 Hz                |
| Temperatur                            |                            |
| Omgivelsestemperatur                  | -20 til +35 °C             |
| Godkjenning og bruksområde            |                            |
| IEC-beskyttelsesklasse                | Sikkerhetsklasse I         |
| Mekanisk støtbeskyttelseskode         | IK02                       |
| Innledende ytelse (i samsvar med IEC) |                            |
| Lysstrømtoleranse                     | +/-7%                      |
| Bruksforhold                          |                            |
| Maksimalt dimmenivå                   | 1%                         |

Generell informasjon

| Order Code   | Full Product Name                   | Brennbarhetsmerke                                 | Lampefamiliekode | Produktseriekode |
|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 910925864354 | LL512X LED31S/840<br>PSD WB 7 BK    | For montering på normalt<br>antennbare overflater | -                | LL512X           |
| 910925864355 | LL512X LED50S/840<br>PSD WB 7 BK    | For montering på normalt<br>antennbare overflater | -                | LL512X           |
| 910925864356 | LL512X LED61S/840<br>PSD WB 7 BK    | For montering på normalt<br>antennbare overflater | -                | LL512X           |
| 910925864357 | LL523X LED62S/840<br>PSD WB 7 BK    | For montering på normalt<br>antennbare overflater | -                | LL523X           |
| 910925864358 | LL523X LED100S/840<br>PSD WB 7 BK   | For montering på normalt<br>antennbare overflater | -                | LL523X           |
| 910925864359 | LL523X LED123S/840<br>PSD WB 7 BK   | For montering på normalt<br>antennbare overflater | -                | LL523X           |
| 910925864348 | LL512X LED31S/840<br>PSD WB 7 SI    | For montering på normalt<br>antennbare overflater | -                | LL512X           |
| 910925864349 | LL512X LED50S/840<br>PSD WB 7 SI    | For montering på normalt<br>antennbare overflater | -                | LL512X           |
| 910925864350 | LL512X LED61S/840<br>PSD WB 7 SI    | For montering på normalt<br>antennbare overflater | -                | LL512X           |
| 910925864352 | LL523X LED100S/840<br>PSD WB 7 SI   | For montering på normalt<br>antennbare overflater | -                | LL523X           |
| 910925864303 | LL512X LED31S/840<br>PSD WB 7 WH    | For montering på normalt<br>antennbare overflater | -                | LL512X           |
| 910925864304 | LL512X LED50S/840<br>PSD WB 7 WH    | For montering på normalt<br>antennbare overflater | -                | LL512X           |
| 910925864305 | LL512X LED61S/840<br>PSD WB 7 WH    | For montering på normalt<br>antennbare overflater | -                | LL512X           |
| 910925864309 | LL512X LED31S/840<br>PSED WB 7 WH   | For montering på normalt<br>antennbare overflater | -                | LL512X           |
| 910925864310 | LL512X LED50S/840<br>PSED WB 7 WH   | For montering på normalt<br>antennbare overflater | -                | LL512X           |
| 910925864311 | LL512X LED61S/840<br>PSED WB 7 WH   | For montering på normalt<br>antennbare overflater | -                | LL512X           |
| 910925864312 | LL512X LED31S/840<br>PSD MB 7 WH    | For montering på normalt<br>antennbare overflater | -                | LL512X           |
| 910925864313 | LL512X LED50S/840<br>PSD MB 7 WH    | For montering på normalt<br>antennbare overflater | -                | LL512X           |
| 910925864314 | LL512X LED61S/840<br>PSD MB 7 WH    | For montering på normalt<br>antennbare overflater | -                | LL512X           |
| 910925864320 | LL512X LED61S/840<br>PSD NB 7 WH    | For montering på normalt<br>antennbare overflater | -                | LL512X           |
| 910925864324 | LL512X LED31S/840<br>PSD DA35W 7 WH | For montering på normalt<br>antennbare overflater | -                | LL512X           |
| 910925864325 | LL512X LED50S/840<br>PSD DA35W 7 WH | For montering på normalt<br>antennbare overflater | -                | LL512X           |
| 910925864326 | LL512X LED61S/840<br>PSD DA35W 7 WH | For montering på normalt<br>antennbare overflater | -                | LL512X           |
| 910925864330 | LL512X LED31S/840<br>PSD DA25W 7 WH | For montering på normalt<br>antennbare overflater | -                | LL512X           |
| 910925864331 | LL512X LED50S/840<br>PSD DA25W 7 WH | For montering på normalt<br>antennbare overflater | -                | LL512X           |

| Order Code   | Full Product Name                    | Brennbarhetsmerke                                 | Lampefamiliekode | Produktseriekode |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 910925864332 | LL512X LED61S/840<br>PSD DA25W 7 WH  | For montering på normalt<br>antennbare overflater | -                | LL512X           |
| 910925864336 | LL512X LED31S/840<br>PSD DA25N 7 WH  | For montering på normalt<br>antennbare overflater | LED31S           | LL512X           |
| 910925864337 | LL512X LED50S/840<br>PSD DA25N 7 WH  | For montering på normalt<br>antennbare overflater | -                | LL512X           |
| 910925864338 | LL512X LED61S/840<br>PSD DA25N 7 WH  | For montering på normalt<br>antennbare overflater | -                | LL512X           |
| 910925864344 | LL512X LED61S/840<br>PSD A20 7 WH    | For montering på normalt<br>antennbare overflater | -                | LL512X           |
| 910925864624 | LL512X LED50S/835<br>PSD WB 7 WH     | For montering på normalt<br>antennbare overflater | -                | LL512X           |
| 910925864306 | LL523X LED62S/840<br>PSD WB 7 WH     | For montering på normalt<br>antennbare overflater | -                | LL523X           |
| 910925864307 | LL523X LED100S/840<br>PSD WB 7 WH    | For montering på normalt<br>antennbare overflater | -                | LL523X           |
| 910925864308 | LL523X LED123S/840<br>PSD WB 7 WH    | For montering på normalt<br>antennbare overflater | -                | LL523X           |
| 910925864315 | LL523X LED62S/840<br>PSD MB 7 WH     | For montering på normalt<br>antennbare overflater | -                | LL523X           |
| 910925864316 | LL523X LED100S/840<br>PSD MB 7 WH    | For montering på normalt<br>antennbare overflater | -                | LL523X           |
| 910925864317 | LL523X LED123S/840<br>PSD MB 7 WH    | For montering på normalt<br>antennbare overflater | -                | LL523X           |
| 910925864321 | LL523X LED62S/840<br>PSD NB 7 WH     | For montering på normalt<br>antennbare overflater | -                | LL523X           |
| 910925864322 | LL523X LED100S/840<br>PSD NB 7 WH    | For montering på normalt<br>antennbare overflater | -                | LL523X           |
| 910925864323 | LL523X LED123S/840<br>PSD NB 7 WH    | For montering på normalt<br>antennbare overflater | -                | LL523X           |
| 910925864327 | LL523X LED62S/840<br>PSD DA35W 7 WH  | For montering på normalt<br>antennbare overflater | -                | LL523X           |
| 910925864328 | LL523X LED100S/840<br>PSD DA35W 7 WH | For montering på normalt<br>antennbare overflater | -                | LL523X           |
| 910925864329 | LL523X LED123S/840<br>PSD DA35W 7 WH | For montering på normalt<br>antennbare overflater | -                | LL523X           |
| 910925864333 | LL523X LED62S/840<br>PSD DA25W 7 WH  | For montering på normalt<br>antennbare overflater | -                | LL523X           |
| 910925864334 | LL523X LED100S/840<br>PSD DA25W 7 WH | For montering på normalt<br>antennbare overflater | -                | LL523X           |
| 910925864335 | LL523X LED123S/840<br>PSD DA25W 7 WH | For montering på normalt<br>antennbare overflater | -                | LL523X           |
| 910925864339 | LL523X LED62S/840<br>PSD DA25N 7 WH  | For montering på normalt<br>antennbare overflater | -                | LL523X           |
| 910925864340 | LL523X LED100S/840<br>PSD DA25N 7 WH | For montering på normalt<br>antennbare overflater | -                | LL523X           |
| 910925864341 | LL523X LED123S/840<br>PSD DA25N 7 WH | For montering på normalt<br>antennbare overflater | -                | LL523X           |
| 910925864346 | LL523X LED100S/840<br>PSD A20 7 WH   | For montering på normalt<br>antennbare overflater | -                | LL523X           |
| 910925864347 | LL523X LED123S/840<br>PSD A20 7 WH   | For montering på normalt<br>antennbare overflater | -                | LL523X           |

| Order Code   | Full Product Name                    | Brennbarhetsmerke                                 | Lampefamiliekode | Produktseriekode |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 910925864351 | LL523X LED62S/840<br>PSD WB 7 SI     | For montering på normalt<br>antennbare overflater | -                | LL523X           |
| 910925864353 | LL523X LED123S/840<br>PSD WB 7 SI    | For montering på normalt<br>antennbare overflater | -                | LL523X           |
| 910925864625 | LL523X LED100S/835<br>PSD WB 7 WH    | For montering på normalt<br>antennbare overflater | -                | LL523X           |
| 910925865537 | LL523X LED160S/840<br>PSD MB 7 WH    | For montering på normalt<br>antennbare overflater | -                | LL523X           |
| 910925865538 | LL523X LED160S/840<br>PSD NB 7 WH    | For montering på normalt<br>antennbare overflater | -                | LL523X           |
| 910925865539 | LL523X LED160S/840<br>PSD XNB 7 WH   | For montering på normalt<br>antennbare overflater | -                | LL523X           |
| 910925865540 | LL523X LED160S/830<br>PSD MB 7 WH    | For montering på normalt<br>antennbare overflater | -                | LL523X           |
| 910925865541 | LL523X LED160S/830<br>PSD NB 7 WH    | For montering på normalt<br>antennbare overflater | -                | LL523X           |
| 910925865542 | LL523X LED160S/830<br>PSD XNB 7 WH   | For montering på normalt<br>antennbare overflater | -                | LL523X           |
| 910925867816 | LL523X LED123S/840<br>PSD WB 7 WH XA | For montering på normalt<br>antennbare overflater | -                | LL523X           |
| 910925864377 | LL612X LED61S/840<br>PSD WB 7 WH     | For montering på lett<br>antennbare overflater    | -                | LL612X           |
| 910925864378 | LL612X LED61S/840<br>PSD MB 7 WH     | For montering på lett<br>antennbare overflater    | -                | LL612X           |
| 910925864379 | LL612X LED61S/840<br>PSD NB 7 WH     | For montering på lett<br>antennbare overflater    | -                | LL612X           |
| 910925864380 | LL623X LED123S/840<br>PSD WB 7 WH    | For montering på lett<br>antennbare overflater    | -                | LL623X           |
| 910925864381 | LL623X LED123S/840<br>PSD MB 7 WH    | For montering på lett<br>antennbare overflater    | -                | LL623X           |
| 910925864382 | LL623X LED123S/840<br>PSD NB 7 WH    | For montering på lett<br>antennbare overflater    | -                | LL623X           |

Teknisk belysning (1/2)

| Order Code   | Full Product Name                   | Korrelert fargetemperatur (nom) | Lysutbytte (vurdert) (Nom) | Lysytelse | Antall lyskilder |
|--------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------|------------------|
| 910925864354 | LL512X<br>LED31S/840<br>PSD WB 7 BK | 4000 K                          | 147 lm/W                   | 3 100 lm  | -                |
| 910925864355 | LL512X<br>LED50S/840<br>PSD WB 7 BK | 4000 K                          | 138 lm/W                   | 5 000 lm  | -                |
| 910925864356 | LL512X<br>LED61S/840<br>PSD WB 7 BK | 4000 K                          | 135 lm/W                   | 6 100 lm  | -                |
| 910925864357 | LL523X<br>LED62S/840<br>PSD WB 7 BK | 4000 K                          | 151 lm/W                   | 6 200 lm  | -                |

| Order Code   | Full Product Name                    | Korrelert fargetemperatur (nom) | Lysutbytte (vurdert) (Nom) | Lysytelse | Antall lyskilder |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------|------------------|
| 910925864358 | LL523X<br>LED100S/840<br>PSD WB 7 BK | 4000 K                          | 140 lm/W                   | 10 100 lm | -                |
| 910925864359 | LL523X<br>LED123S/840<br>PSD WB 7 BK | 4000 K                          | 138 lm/W                   | 12 300 lm | -                |
| 910925864348 | LL512X<br>LED31S/840<br>PSD WB 7 SI  | 4000 K                          | 147 lm/W                   | 3 100 lm  | -                |
| 910925864349 | LL512X<br>LED50S/840<br>PSD WB 7 SI  | 4000 K                          | 138 lm/W                   | 5 000 lm  | -                |

| Order Code   | Full Product<br>Name                   | Korrelert<br>fargetemperatur<br>(nom) | Lysutbytte<br>(vurdert)<br>(Nom) | Antall    |           |
|--------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|
|              |                                        |                                       |                                  | Lysytelse | lyskilder |
| 910925864350 | LL512X<br>LED61S/840<br>PSD WB 7 SI    | 4000 K                                | 135 lm/W                         | 6 100 lm  | -         |
| 910925864352 | LL523X<br>LED100S/840<br>PSD WB 7 SI   | 4000 K                                | 140 lm/W                         | 10 100 lm | -         |
| 910925864303 | LL512X<br>LED31S/840<br>PSD WB 7 WH    | 4000 K                                | 147 lm/W                         | 3 100 lm  | -         |
| 910925864304 | LL512X<br>LED50S/840<br>PSD WB 7 WH    | 4000 K                                | 138 lm/W                         | 5 000 lm  | -         |
| 910925864305 | LL512X<br>LED61S/840<br>PSD WB 7 WH    | 4000 K                                | 135 lm/W                         | 6 100 lm  | -         |
| 910925864309 | LL512X<br>LED31S/840<br>PSD WB 7 WH    | 4000 K                                | 147 lm/W                         | 3 100 lm  | -         |
| 910925864310 | LL512X<br>LED50S/840<br>PSD WB 7 WH    | 4000 K                                | 138 lm/W                         | 5 000 lm  | -         |
| 910925864311 | LL512X<br>LED61S/840<br>PSD WB 7 WH    | 4000 K                                | 135 lm/W                         | 6 100 lm  | -         |
| 910925864312 | LL512X<br>LED31S/840<br>PSD MB 7 WH    | 4000 K                                | 147 lm/W                         | 3 100 lm  | -         |
| 910925864313 | LL512X<br>LED50S/840<br>PSD MB 7 WH    | 4000 K                                | 138 lm/W                         | 5 000 lm  | -         |
| 910925864314 | LL512X<br>LED61S/840<br>PSD MB 7 WH    | 4000 K                                | 135 lm/W                         | 6 100 lm  | -         |
| 910925864320 | LL512X<br>LED61S/840<br>PSD NB 7 WH    | 4000 K                                | 135 lm/W                         | 6 100 lm  | -         |
| 910925864324 | LL512X<br>LED31S/840<br>PSD DA35W 7 WH | 4000 K                                | 147 lm/W                         | 3 100 lm  | -         |
| 910925864325 | LL512X<br>LED50S/840<br>PSD DA35W 7 WH | 4000 K                                | 138 lm/W                         | 5 000 lm  | -         |
| 910925864326 | LL512X<br>LED61S/840                   | 4000 K                                | 135 lm/W                         | 6 100 lm  | -         |

| Order Code   | Full Product<br>Name                   | Korrelert<br>fargetemperatur<br>(nom) | Lysutbytte<br>(vurdert)<br>(Nom) | Antall    |           |
|--------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|
|              |                                        |                                       |                                  | Lysytelse | lyskilder |
|              | PSD DA35W 7 WH                         |                                       |                                  |           |           |
| 910925864330 | LL512X<br>LED31S/840<br>PSD DA25W 7 WH | 4000 K                                | 147 lm/W                         | 3 100 lm  | -         |
| 910925864331 | LL512X<br>LED50S/840<br>PSD DA25W 7 WH | 4000 K                                | 138 lm/W                         | 5 000 lm  | -         |
| 910925864332 | LL512X<br>LED61S/840<br>PSD DA25W 7 WH | 4000 K                                | 135 lm/W                         | 6 100 lm  | -         |
| 910925864336 | LL512X<br>LED31S/840<br>PSD DA25N 7 WH | 4000 K                                | 147 lm/W                         | 3 100 lm  | 1         |
| 910925864337 | LL512X<br>LED50S/840<br>PSD DA25N 7 WH | 4000 K                                | 138 lm/W                         | 5 000 lm  | -         |
| 910925864338 | LL512X<br>LED61S/840<br>PSD DA25N 7 WH | 4000 K                                | 135 lm/W                         | 6 100 lm  | -         |
| 910925864344 | LL512X<br>LED61S/840<br>PSD A20 7 WH   | 4000 K                                | 135 lm/W                         | 6 100 lm  | -         |
| 910925864624 | LL512X<br>LED50S/835<br>PSD WB 7 WH    | 3500 K                                | 139 lm/W                         | 5 000 lm  | -         |
| 910925864306 | LL523X<br>LED62S/840<br>PSD WB 7 WH    | 4000 K                                | 151 lm/W                         | 6 200 lm  | -         |
| 910925864307 | LL523X<br>LED100S/840<br>PSD WB 7 WH   | 4000 K                                | 140 lm/W                         | 10 100 lm | -         |
| 910925864308 | LL523X<br>LED123S/840<br>PSD WB 7 WH   | 4000 K                                | 138 lm/W                         | 12 300 lm | -         |
| 910925864315 | LL523X<br>LED62S/840<br>PSD MB 7 WH    | 4000 K                                | 151 lm/W                         | 6 200 lm  | -         |
| 910925864316 | LL523X<br>LED100S/840<br>PSD MB 7 WH   | 4000 K                                | 140 lm/W                         | 10 100 lm | -         |
| 910925864317 | LL523X<br>LED123S/840<br>PSD MB 7 WH   | 4000 K                                | 138 lm/W                         | 12 300 lm | -         |

| Order Code   | Full Product<br>Name                       | Korrelert<br>fargetemperatur<br>(nom) | Lysutbytte<br>(vurdert)<br>(Nom) | Antall    |          |
|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------|
|              |                                            |                                       |                                  | Lysytelse | lysilder |
| 910925864321 | LL523X<br>LED62S/840<br>PSD NB 7 WH        | 4000 K                                | 151 lm/W                         | 6 200 lm  | -        |
| 910925864322 | LL523X<br>LED100S/840<br>PSD NB 7 WH       | 4000 K                                | 140 lm/W                         | 10 100 lm | -        |
| 910925864323 | LL523X<br>LED123S/840<br>PSD NB 7 WH       | 4000 K                                | 138 lm/W                         | 12 300 lm | -        |
| 910925864327 | LL523X<br>LED62S/840<br>PSD DA35W 7<br>WH  | 4000 K                                | 151 lm/W                         | 6 200 lm  | -        |
| 910925864328 | LL523X<br>LED100S/840<br>PSD DA35W 7<br>WH | 4000 K                                | 140 lm/W                         | 10 100 lm | -        |
| 910925864329 | LL523X<br>LED123S/840<br>PSD DA35W 7<br>WH | 4000 K                                | 138 lm/W                         | 12 300 lm | -        |
| 910925864333 | LL523X<br>LED62S/840<br>PSD DA25W 7<br>WH  | 4000 K                                | 151 lm/W                         | 6 200 lm  | -        |
| 910925864334 | LL523X<br>LED100S/840<br>PSD DA25W 7<br>WH | 4000 K                                | 140 lm/W                         | 10 100 lm | -        |
| 910925864335 | LL523X<br>LED123S/840<br>PSD DA25W 7<br>WH | 4000 K                                | 138 lm/W                         | 12 300 lm | -        |
| 910925864339 | LL523X<br>LED62S/840<br>PSD DA25N 7<br>WH  | 4000 K                                | 151 lm/W                         | 6 200 lm  | -        |
| 910925864340 | LL523X<br>LED100S/840<br>PSD DA25N 7<br>WH | 4000 K                                | 140 lm/W                         | 10 100 lm | -        |
| 910925864341 | LL523X<br>LED123S/840<br>PSD DA25N 7<br>WH | 4000 K                                | 138 lm/W                         | 12 300 lm | -        |
| 910925864346 | LL523X<br>LED100S/840<br>PSD A20 7 WH      | 4000 K                                | 140 lm/W                         | 10 100 lm | -        |
| 910925864347 | LL523X<br>LED123S/840<br>PSD A20 7 WH      | 4000 K                                | 138 lm/W                         | 12 300 lm | -        |

| Order Code   | Full Product<br>Name                       | Korrelert<br>fargetemperatur<br>(nom) | Lysutbytte<br>(vurdert)<br>(Nom) | Antall    |          |
|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------|
|              |                                            |                                       |                                  | Lysytelse | lysilder |
| 910925864351 | LL523X<br>LED62S/840<br>PSD WB 7 SI        | 4000 K                                | 151 lm/W                         | 6 200 lm  | -        |
| 910925864353 | LL523X<br>LED123S/840<br>PSD WB 7 SI       | 4000 K                                | 138 lm/W                         | 12 300 lm | -        |
| 910925864625 | LL523X<br>LED100S/835<br>PSD WB 7 WH       | 3500 K                                | 141 lm/W                         | 10 000 lm | -        |
| 910925865537 | LL523X<br>LED160S/840<br>PSD MB 7 WH       | 4000 K                                | 128 lm/W                         | 16 000 lm | -        |
| 910925865538 | LL523X<br>LED160S/840<br>PSD NB 7 WH       | 4000 K                                | 128 lm/W                         | 16 000 lm | -        |
| 910925865539 | LL523X<br>LED160S/840<br>PSD XNB 7<br>WH   | 4000 K                                | 128 lm/W                         | 16 000 lm | -        |
| 910925865540 | LL523X<br>LED160S/830<br>PSD MB 7 WH       | 3000 K                                | 128 lm/W                         | 16 000 lm | -        |
| 910925865541 | LL523X<br>LED160S/830<br>PSD NB 7 WH       | 3000 K                                | 128 lm/W                         | 16 000 lm | -        |
| 910925865542 | LL523X<br>LED160S/830<br>PSD XNB 7<br>WH   | 3000 K                                | 128 lm/W                         | 16 000 lm | -        |
| 910925867816 | LL523X<br>LED123S/840<br>PSD WB 7 WH<br>XA | 4000 K                                | 180,9 lm/W                       | 12 300 lm | -        |
| 910925864377 | LL612X<br>LED61S/840<br>PSD WB 7 WH        | 4000 K                                | 137 lm/W                         | 6 150 lm  | -        |
| 910925864378 | LL612X<br>LED61S/840<br>PSD MB 7 WH        | 4000 K                                | 137 lm/W                         | 6 150 lm  | -        |
| 910925864379 | LL612X<br>LED61S/840<br>PSD NB 7 WH        | 4000 K                                | 137 lm/W                         | 6 150 lm  | -        |
| 910925864380 | LL623X<br>LED123S/840<br>PSD WB 7 WH       | 4000 K                                | 138 lm/W                         | 12 300 lm | -        |
| 910925864381 | LL623X<br>LED123S/840<br>PSD MB 7 WH       | 4000 K                                | 138 lm/W                         | 12 300 lm | -        |

| Order Code   | Full Product                         | Korrelert                | Lysutbytte                   | Antall      |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|
|              | Name                                 | fargetemperatur<br>(nom) | (vurdert)<br>(Nom) Lysytelse |             |
| 910925864382 | LL623X<br>LED123S/840<br>PSD NB 7 WH | 4000 K                   | 138 lm/W                     | 12 300 lm - |

Teknisk belysning (2/2)

| Order Code   | Full Product Name                | Optisk type                                 |
|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| 910925864354 | LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK    | Bredstrålet                                 |
| 910925864355 | LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK    | Bredstrålet                                 |
| 910925864356 | LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK    | Bredstrålet                                 |
| 910925864357 | LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK    | Bredstrålet                                 |
| 910925864358 | LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK   | Bredstrålet                                 |
| 910925864359 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK   | Bredstrålet                                 |
| 910925864348 | LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI    | Bredstrålet                                 |
| 910925864349 | LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI    | Bredstrålet                                 |
| 910925864350 | LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI    | Bredstrålet                                 |
| 910925864352 | LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI   | Bredstrålet                                 |
| 910925864303 | LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH    | Bredstrålet                                 |
| 910925864304 | LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH    | Bredstrålet                                 |
| 910925864305 | LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH    | Bredstrålet                                 |
| 910925864309 | LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH   | Bredstrålet                                 |
| 910925864310 | LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH   | Bredstrålet                                 |
| 910925864311 | LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH   | Bredstrålet                                 |
| 910925864312 | LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH    | Mellomstrålet                               |
| 910925864313 | LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH    | Mellomstrålet                               |
| 910925864314 | LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH    | Mellomstrålet                               |
| 910925864320 | LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH    | Smalstrålet                                 |
| 910925864324 | LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH | Dobbel asymmetrisk optikk, 35°, bredstrålet |
| 910925864325 | LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH | Dobbel asymmetrisk optikk, 35°, bredstrålet |
| 910925864326 | LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH | Dobbel asymmetrisk optikk, 35°, bredstrålet |
| 910925864330 | LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH | Dobbel asymmetrisk optikk, bredstrålet      |
| 910925864331 | LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH | Dobbel asymmetrisk optikk, bredstrålet      |
| 910925864332 | LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH | Dobbel asymmetrisk optikk, bredstrålet      |
| 910925864336 | LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH | Dobbel asymmetrisk optikk, smalstrålet      |
| 910925864337 | LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH | Dobbel asymmetrisk optikk, smalstrålet      |
| 910925864338 | LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH | Dobbel asymmetrisk optikk, smalstrålet      |
| 910925864344 | LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH   | Asymmetrisk speil                           |
| 910925864624 | LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH    | Bredstrålet                                 |
| 910925864306 | LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH    | Bredstrålet                                 |
| 910925864307 | LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH   | Bredstrålet                                 |
| 910925864308 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH   | Bredstrålet                                 |

| Order Code   | Full Product Name                 | Optisk type                                 |
|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| 910925864315 | LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH     | Mellomstrålet                               |
| 910925864316 | LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH    | Mellomstrålet                               |
| 910925864317 | LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH    | Mellomstrålet                               |
| 910925864321 | LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH     | Smalstrålet                                 |
| 910925864322 | LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH    | Smalstrålet                                 |
| 910925864323 | LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH    | Smalstrålet                                 |
| 910925864327 | LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH  | Dobbel asymmetrisk optikk, 35°, bredstrålet |
| 910925864328 | LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH | Dobbel asymmetrisk optikk, 35°, bredstrålet |
| 910925864329 | LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH | Dobbel asymmetrisk optikk, 35°, bredstrålet |
| 910925864333 | LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH  | Dobbel asymmetrisk optikk, bredstrålet      |
| 910925864334 | LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH | Dobbel asymmetrisk optikk, bredstrålet      |
| 910925864335 | LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH | Dobbel asymmetrisk optikk, bredstrålet      |
| 910925864339 | LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH  | Dobbel asymmetrisk optikk, smalstrålet      |
| 910925864340 | LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH | Dobbel asymmetrisk optikk, smalstrålet      |
| 910925864341 | LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH | Dobbel asymmetrisk optikk, smalstrålet      |
| 910925864346 | LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH   | Asymmetrisk speil                           |
| 910925864347 | LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH   | Asymmetrisk speil                           |
| 910925864351 | LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI     | Bredstrålet                                 |
| 910925864353 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI    | Bredstrålet                                 |
| 910925864625 | LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH    | Bredstrålet                                 |
| 910925865537 | LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH    | Mellomstrålet                               |
| 910925865538 | LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH    | Smalstrålet                                 |
| 910925865539 | LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH   | Ekstra smalstrålet                          |
| 910925865540 | LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH    | Mellomstrålet                               |
| 910925865541 | LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH    | Smalstrålet                                 |
| 910925865542 | LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH   | Ekstra smalstrålet                          |
| 910925867816 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA | Bredstrålet                                 |
| 910925864377 | LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH     | Bredstrålet                                 |
| 910925864378 | LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH     | Mellomstrålet                               |
| 910925864379 | LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH     | Smalstrålet                                 |
| 910925864380 | LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH    | Bredstrålet                                 |
| 910925864381 | LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH    | Mellomstrålet                               |
| 910925864382 | LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH    | Smalstrålet                                 |

Drift og elektronikk

| Order Code   | Full Product Name                   | Inngangsspenning | Effektforbruk |
|--------------|-------------------------------------|------------------|---------------|
| 910925864354 | LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK       | 220-240 V        | 21 W          |
| 910925864355 | LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK       | 220-240 V        | 36 W          |
| 910925864356 | LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK       | 220-240 V        | 45 W          |
| 910925864357 | LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK       | 220-240 V        | 41 W          |
| 910925864358 | LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK      | 220-240 V        | 71 W          |
| 910925864359 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK      | 220-240 V        | 89 W          |
| 910925864348 | LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI       | 220-240 V        | 21 W          |
| 910925864349 | LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI       | 220-240 V        | 36 W          |
| 910925864350 | LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI       | 220-240 V        | 45 W          |
| 910925864352 | LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI      | 220-240 V        | 71 W          |
| 910925864303 | LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH       | 220-240 V        | 21 W          |
| 910925864304 | LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH       | 220-240 V        | 36 W          |
| 910925864305 | LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH       | 220-240 V        | 45 W          |
| 910925864309 | LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH      | 220-240 V        | 21 W          |
| 910925864310 | LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH      | 220-240 V        | 36 W          |
| 910925864311 | LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH      | 220-240 V        | 45 W          |
| 910925864312 | LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH       | 220-240 V        | 21 W          |
| 910925864313 | LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH       | 220-240 V        | 36 W          |
| 910925864314 | LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH       | 220-240 V        | 45 W          |
| 910925864320 | LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH       | 220-240 V        | 45 W          |
| 910925864324 | LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7<br>WH | 220-240 V        | 21 W          |
| 910925864325 | LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7<br>WH | 220-240 V        | 36 W          |
| 910925864326 | LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7<br>WH | 220-240 V        | 45 W          |
| 910925864330 | LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7<br>WH | 220-240 V        | 21 W          |
| 910925864331 | LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7<br>WH | 220-240 V        | 36 W          |
| 910925864332 | LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7<br>WH | 220-240 V        | 45 W          |
| 910925864336 | LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7<br>WH | 220-240 V        | 21 W          |
| 910925864337 | LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7<br>WH | 220-240 V        | 36 W          |
| 910925864338 | LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7<br>WH | 220-240 V        | 45 W          |
| 910925864344 | LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH      | 220-240 V        | 45 W          |
| 910925864624 | LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH       | 220-240 V        | 36 W          |
| 910925864306 | LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH       | 220-240 V        | 41 W          |
| 910925864307 | LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH      | 220-240 V        | 71 W          |
| 910925864308 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH      | 220-240 V        | 89 W          |
| 910925864315 | LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH       | 220-240 V        | 41 W          |
| 910925864316 | LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH      | 220-240 V        | 71 W          |

| Order Code   | Full Product Name                    | Inngangsspenning | Effektforbruk |
|--------------|--------------------------------------|------------------|---------------|
| 910925864317 | LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH       | 220-240 V        | 89 W          |
| 910925864321 | LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH        | 220-240 V        | 41 W          |
| 910925864322 | LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH       | 220-240 V        | 71 W          |
| 910925864323 | LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH       | 220-240 V        | 89 W          |
| 910925864327 | LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7<br>WH  | 220-240 V        | 41 W          |
| 910925864328 | LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7<br>WH | 220-240 V        | 71 W          |
| 910925864329 | LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7<br>WH | 220-240 V        | 89 W          |
| 910925864333 | LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7<br>WH  | 220-240 V        | 41 W          |
| 910925864334 | LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7<br>WH | 220-240 V        | 71 W          |
| 910925864335 | LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7<br>WH | 220-240 V        | 89 W          |
| 910925864339 | LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7<br>WH  | 220-240 V        | 41 W          |
| 910925864340 | LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7<br>WH | 220-240 V        | 71 W          |
| 910925864341 | LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7<br>WH | 220-240 V        | 89 W          |
| 910925864346 | LL523X LED100S/840 PSD A20 7<br>WH   | 220-240 V        | 71 W          |
| 910925864347 | LL523X LED123S/840 PSD A20 7<br>WH   | 220-240 V        | 89 W          |
| 910925864351 | LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI        | 220-240 V        | 41 W          |
| 910925864353 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI       | 220-240 V        | 89 W          |
| 910925864625 | LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH       | 220-240 V        | 71 W          |
| 910925865537 | LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH       | 220-240 V        | 127 W         |
| 910925865538 | LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH       | 220-240 V        | 127 W         |
| 910925865539 | LL523X LED160S/840 PSD XNB 7<br>WH   | 220-240 V        | 127 W         |
| 910925865540 | LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH       | 220-240 V        | 125 W         |
| 910925865541 | LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH       | 220-240 V        | 125 W         |
| 910925865542 | LL523X LED160S/830 PSD XNB 7<br>WH   | 220-240 V        | 125 W         |
| 910925867816 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH<br>XA | 220-240 V        | 68 W          |
| 910925864377 | LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH        | 220 til 240 V    | 45 W          |
| 910925864378 | LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH        | 220 til 240 V    | 45 W          |
| 910925864379 | LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH        | 220 til 240 V    | 45 W          |
| 910925864380 | LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH       | 220 til 240 V    | 89 W          |
| 910925864381 | LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH       | 220 til 240 V    | 89 W          |
| 910925864382 | LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH       | 220 til 240 V    | 89 W          |

Kontroller og dimming

| Order Code   | Full Product Name             | Kan dimmes |
|--------------|-------------------------------|------------|
| 910925864354 | LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK | Ja         |

| Order Code   | Full Product Name             | Kan dimmes |
|--------------|-------------------------------|------------|
| 910925864355 | LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK | Ja         |

| Order Code   | Full Product Name                | Kan dimmes |
|--------------|----------------------------------|------------|
| 910925864356 | LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK    | Ja         |
| 910925864357 | LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK    | Ja         |
| 910925864358 | LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK   | Ja         |
| 910925864359 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK   | Ja         |
| 910925864348 | LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI    | Ja         |
| 910925864349 | LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI    | Ja         |
| 910925864350 | LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI    | Ja         |
| 910925864352 | LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI   | Ja         |
| 910925864303 | LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH    | Ja         |
| 910925864304 | LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH    | Ja         |
| 910925864305 | LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH    | Ja         |
| 910925864309 | LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH   | Ja         |
| 910925864310 | LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH   | Ja         |
| 910925864311 | LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH   | Ja         |
| 910925864312 | LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH    | Ja         |
| 910925864313 | LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH    | Ja         |
| 910925864314 | LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH    | Ja         |
| 910925864320 | LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH    | Ja         |
| 910925864324 | LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH | Ja         |
| 910925864325 | LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH | Ja         |
| 910925864326 | LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH | Ja         |
| 910925864330 | LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH | Ja         |
| 910925864331 | LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH | Ja         |
| 910925864332 | LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH | Ja         |
| 910925864336 | LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH | Ja         |
| 910925864337 | LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH | Ja         |
| 910925864338 | LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH | Ja         |
| 910925864344 | LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH   | Ja         |
| 910925864624 | LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH    | Ja         |
| 910925864306 | LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH    | Ja         |
| 910925864307 | LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH   | Ja         |
| 910925864308 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH   | Ja         |
| 910925864315 | LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH    | Ja         |

| Order Code   | Full Product Name                 | Kan dimmes |
|--------------|-----------------------------------|------------|
| 910925864316 | LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH    | Ja         |
| 910925864317 | LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH    | Ja         |
| 910925864321 | LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH     | Ja         |
| 910925864322 | LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH    | Ja         |
| 910925864323 | LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH    | Ja         |
| 910925864327 | LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH  | Ja         |
| 910925864328 | LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH | Ja         |
| 910925864329 | LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH | Ja         |
| 910925864333 | LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH  | Ja         |
| 910925864334 | LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH | Ja         |
| 910925864335 | LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH | Ja         |
| 910925864339 | LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH  | Ja         |
| 910925864340 | LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH | Ja         |
| 910925864341 | LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH | Ja         |
| 910925864346 | LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH   | Ja         |
| 910925864347 | LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH   | Ja         |
| 910925864351 | LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI     | Ja         |
| 910925864353 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI    | Ja         |
| 910925864625 | LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH    | Ja         |
| 910925865537 | LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH    | Ja         |
| 910925865538 | LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH    | Ja         |
| 910925865539 | LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH   | Ja         |
| 910925865540 | LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH    | Ja         |
| 910925865541 | LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH    | Ja         |
| 910925865542 | LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH   | Ja         |
| 910925867816 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA | Ja         |
| 910925864377 | LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH     | DALI       |
| 910925864378 | LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH     | DALI       |
| 910925864379 | LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH     | DALI       |
| 910925864380 | LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH    | DALI       |
| 910925864381 | LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH    | DALI       |
| 910925864382 | LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH    | DALI       |

Mekanikk og innfatning

| Order Code   | Full Product Name              | Innfatningsfarge |
|--------------|--------------------------------|------------------|
| 910925864354 | LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK  | Svart            |
| 910925864355 | LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK  | Svart            |
| 910925864356 | LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK  | Svart            |
| 910925864357 | LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK  | Svart            |
| 910925864358 | LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK | Svart            |
| 910925864359 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK | Svart            |
| 910925864348 | LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI  | Sølvfarget       |
| 910925864349 | LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI  | Sølvfarget       |
| 910925864350 | LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI  | Sølvfarget       |
| 910925864352 | LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI | Sølvfarget       |
| 910925864303 | LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH  | Hvit             |
| 910925864304 | LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH  | Hvit             |
| 910925864305 | LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH  | Hvit             |
| 910925864309 | LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH | Hvit             |
| 910925864310 | LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH | Hvit             |

| Order Code   | Full Product Name                | Innfatningsfarge |
|--------------|----------------------------------|------------------|
| 910925864311 | LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH   | Hvit             |
| 910925864312 | LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH    | Hvit             |
| 910925864313 | LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH    | Hvit             |
| 910925864314 | LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH    | Hvit             |
| 910925864320 | LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH    | Hvit             |
| 910925864324 | LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH | Hvit             |
| 910925864325 | LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH | Hvit             |
| 910925864326 | LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH | Hvit             |
| 910925864330 | LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH | Hvit             |
| 910925864331 | LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH | Hvit             |
| 910925864332 | LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH | Hvit             |
| 910925864336 | LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH | Hvit             |
| 910925864337 | LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH | Hvit             |
| 910925864338 | LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH | Hvit             |
| 910925864344 | LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH   | Hvit             |

| Order Code   | Full Product Name                 | Innfatningsfarge |
|--------------|-----------------------------------|------------------|
| 910925864624 | LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH     | Hvit             |
| 910925864306 | LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH     | Hvit             |
| 910925864307 | LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH    | Hvit             |
| 910925864308 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH    | Hvit             |
| 910925864315 | LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH     | Hvit             |
| 910925864316 | LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH    | Hvit             |
| 910925864317 | LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH    | Hvit             |
| 910925864321 | LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH     | Hvit             |
| 910925864322 | LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH    | Hvit             |
| 910925864323 | LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH    | Hvit             |
| 910925864327 | LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH  | Hvit             |
| 910925864328 | LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH | Hvit             |
| 910925864329 | LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH | Hvit             |
| 910925864333 | LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH  | Hvit             |
| 910925864334 | LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH | Hvit             |
| 910925864335 | LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH | Hvit             |
| 910925864339 | LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH  | Hvit             |
| 910925864340 | LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH | Hvit             |
| 910925864341 | LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH | Hvit             |

| Order Code   | Full Product Name                 | Innfatningsfarge |
|--------------|-----------------------------------|------------------|
| 910925864346 | LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH   | Hvit             |
| 910925864347 | LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH   | Hvit             |
| 910925864351 | LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI     | Sølvfarget       |
| 910925864353 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI    | Sølvfarget       |
| 910925864625 | LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH    | Hvit             |
| 910925865537 | LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH    | Hvit             |
| 910925865538 | LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH    | Hvit             |
| 910925865539 | LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH   | Hvit             |
| 910925865540 | LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH    | Hvit             |
| 910925865541 | LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH    | Hvit             |
| 910925865542 | LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH   | Hvit             |
| 910925867816 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA | Hvit             |
| 910925864377 | LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH     | Hvit             |
| 910925864378 | LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH     | Hvit             |
| 910925864379 | LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH     | Hvit             |
| 910925864380 | LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH    | Hvit             |
| 910925864381 | LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH    | Hvit             |
| 910925864382 | LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH    | Hvit             |

Godkjenning og bruksområde

| Order Code   | Full Product Name                | Ingress beskyttelseskode |
|--------------|----------------------------------|--------------------------|
| 910925864354 | LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK    | IP20                     |
| 910925864355 | LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK    | IP20                     |
| 910925864356 | LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK    | IP20                     |
| 910925864357 | LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK    | IP20                     |
| 910925864358 | LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK   | IP20                     |
| 910925864359 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK   | IP20                     |
| 910925864348 | LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI    | IP20                     |
| 910925864349 | LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI    | IP20                     |
| 910925864350 | LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI    | IP20                     |
| 910925864352 | LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI   | IP20                     |
| 910925864303 | LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH    | IP20                     |
| 910925864304 | LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH    | IP20                     |
| 910925864305 | LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH    | IP20                     |
| 910925864309 | LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH   | IP20                     |
| 910925864310 | LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH   | IP20                     |
| 910925864311 | LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH   | IP20                     |
| 910925864312 | LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH    | IP20                     |
| 910925864313 | LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH    | IP20                     |
| 910925864314 | LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH    | IP20                     |
| 910925864320 | LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH    | IP20                     |
| 910925864324 | LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH | IP20                     |
| 910925864325 | LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH | IP20                     |
| 910925864326 | LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH | IP20                     |
| 910925864330 | LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH | IP20                     |
| 910925864331 | LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH | IP20                     |
| 910925864332 | LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH | IP20                     |
| 910925864336 | LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH | IP20                     |
| 910925864337 | LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH | IP20                     |
| 910925864338 | LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH | IP20                     |

| Order Code   | Full Product Name                 | Ingress beskyttelseskode |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 910925864344 | LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH    | IP20                     |
| 910925864624 | LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH     | IP20                     |
| 910925864306 | LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH     | IP20                     |
| 910925864307 | LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH    | IP20                     |
| 910925864308 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH    | IP20                     |
| 910925864315 | LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH     | IP20                     |
| 910925864316 | LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH    | IP20                     |
| 910925864317 | LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH    | IP20                     |
| 910925864321 | LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH     | IP20                     |
| 910925864322 | LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH    | IP20                     |
| 910925864323 | LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH    | IP20                     |
| 910925864327 | LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH  | IP20                     |
| 910925864328 | LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH | IP20                     |
| 910925864329 | LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH | IP20                     |
| 910925864333 | LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH  | IP20                     |
| 910925864334 | LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH | IP20                     |
| 910925864335 | LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH | IP20                     |
| 910925864339 | LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH  | IP20                     |
| 910925864340 | LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH | IP20                     |
| 910925864341 | LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH | IP20                     |
| 910925864346 | LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH   | IP20                     |
| 910925864347 | LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH   | IP20                     |
| 910925864351 | LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI     | IP20                     |
| 910925864353 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI    | IP20                     |
| 910925864625 | LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH    | IP20                     |
| 910925865537 | LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH    | IP20                     |
| 910925865538 | LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH    | IP20                     |
| 910925865539 | LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH   | IP20                     |
| 910925865540 | LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH    | IP20                     |

| Order Code   | Full Product Name                 | Ingress beskyttelseskode |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 910925865541 | LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH    | IP20                     |
| 910925865542 | LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH   | IP20                     |
| 910925867816 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA | IP20                     |
| 910925864377 | LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH     | IP54                     |
| 910925864378 | LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH     | IP54                     |

| Order Code   | Full Product Name              | Ingress beskyttelseskode |
|--------------|--------------------------------|--------------------------|
| 910925864379 | LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH  | IP54                     |
| 910925864380 | LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH | IP54                     |
| 910925864381 | LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH | IP54                     |
| 910925864382 | LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH | IP54                     |

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

| Order Code   | Full Product Name                | Innledende kromatisitet |
|--------------|----------------------------------|-------------------------|
| 910925864354 | LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK    | (0.34. 0.35) SDCM <3    |
| 910925864355 | LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK    | (0.34. 0.35) SDCM <3    |
| 910925864356 | LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK    | (0.34. 0.35) SDCM <3    |
| 910925864357 | LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK    | (0.34. 0.35) SDCM <3    |
| 910925864358 | LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK   | (0.34. 0.35) SDCM <3    |
| 910925864359 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK   | (0.34. 0.35) SDCM <3    |
| 910925864348 | LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI    | (0.34. 0.35) SDCM <3    |
| 910925864349 | LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI    | (0.34. 0.35) SDCM <3    |
| 910925864350 | LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI    | (0.34. 0.35) SDCM <3    |
| 910925864352 | LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI   | (0.34. 0.35) SDCM <3    |
| 910925864303 | LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH    | (0.34. 0.35) SDCM <3    |
| 910925864304 | LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH    | (0.34. 0.35) SDCM <3    |
| 910925864305 | LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH    | (0.34. 0.35) SDCM <3    |
| 910925864309 | LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH   | (0.34. 0.35) SDCM <3    |
| 910925864310 | LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH   | (0.34. 0.35) SDCM <3    |
| 910925864311 | LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH   | (0.34. 0.35) SDCM <3    |
| 910925864312 | LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH    | (0.34. 0.35) SDCM <3    |
| 910925864313 | LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH    | (0.34. 0.35) SDCM <3    |
| 910925864314 | LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH    | (0.34. 0.35) SDCM <3    |
| 910925864320 | LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH    | (0.34. 0.35) SDCM <3    |
| 910925864324 | LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH | (0.34. 0.35) SDCM <3    |
| 910925864325 | LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH | (0.34. 0.35) SDCM <3    |
| 910925864326 | LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH | (0.34. 0.35) SDCM <3    |
| 910925864330 | LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH | (0.34. 0.35) SDCM <3    |
| 910925864331 | LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH | (0.34. 0.35) SDCM <3    |
| 910925864332 | LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH | (0.34. 0.35) SDCM <3    |
| 910925864336 | LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH | (0.34. 0.35) SDCM <3    |
| 910925864337 | LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH | (0.34. 0.35) SDCM <3    |
| 910925864338 | LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH | (0.34. 0.35) SDCM <3    |
| 910925864344 | LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH   | (0.34. 0.35) SDCM <3    |
| 910925864624 | LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH    | (0.34. 0.35) SDCM <3    |
| 910925864306 | LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH    | (0.34. 0.35) SDCM <3    |
| 910925864307 | LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH   | (0.34. 0.35) SDCM <3    |
| 910925864308 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH   | (0.34. 0.35) SDCM <3    |

| Order Code   | Full Product Name                 | Innledende kromatisitet |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 910925864315 | LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH     | (0.34. 0.35) SDCM <3    |
| 910925864316 | LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH    | (0.34. 0.35) SDCM <3    |
| 910925864317 | LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH    | (0.34. 0.35) SDCM <3    |
| 910925864321 | LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH     | (0.34. 0.35) SDCM <3    |
| 910925864322 | LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH    | (0.34. 0.35) SDCM <3    |
| 910925864323 | LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH    | (0.34. 0.35) SDCM <3    |
| 910925864327 | LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH  | (0.34. 0.35) SDCM <3    |
| 910925864328 | LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH | (0.34. 0.35) SDCM <3    |
| 910925864329 | LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH | (0.34. 0.35) SDCM <3    |
| 910925864333 | LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH  | (0.34. 0.35) SDCM <3    |
| 910925864334 | LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH | (0.34. 0.35) SDCM <3    |
| 910925864335 | LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH | (0.34. 0.35) SDCM <3    |
| 910925864339 | LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH  | (0.34. 0.35) SDCM <3    |
| 910925864340 | LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH | (0.34. 0.35) SDCM <3    |
| 910925864341 | LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH | (0.34. 0.35) SDCM <3    |
| 910925864346 | LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH   | (0.34. 0.35) SDCM <3    |
| 910925864347 | LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH   | (0.34. 0.35) SDCM <3    |
| 910925864351 | LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI     | (0.34. 0.35) SDCM <3    |
| 910925864353 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI    | (0.34. 0.35) SDCM <3    |
| 910925864625 | LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH    | (0.34. 0.35) SDCM <3    |
| 910925865537 | LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH    | (0.34. 0.35) SDCM <3    |
| 910925865538 | LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH    | (0.34. 0.35) SDCM <3    |
| 910925865539 | LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH   | (0.34. 0.35) SDCM <3    |
| 910925865540 | LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH    | (0.4314.0.4000) SDCM    |
| 910925865541 | LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH    | (0.4314.0.4000) SDCM    |
| 910925865542 | LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH   | (0.4314.0.4000) SDCM    |
| 910925867816 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA | (0.34. 0.35) SDCM <3    |
| 910925864377 | LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH     | (0.34. 0.35) SDCM <3    |
| 910925864378 | LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH     | (0.34. 0.35) SDCM <3    |
| 910925864379 | LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH     | (0.34. 0.35) SDCM <3    |
| 910925864380 | LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH    | (0.34. 0.35) SDCM <3    |
| 910925864381 | LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH    | (0.34. 0.35) SDCM <3    |
| 910925864382 | LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH    | (0.34. 0.35) SDCM <3    |

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

| Order Code   | Full Product Name             | Andel driversvikt ved 5000 timer |
|--------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 910925864354 | LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK | -                                |
| 910925864355 | LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK | -                                |
| 910925864356 | LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK | -                                |

| Order Code   | Full Product Name              | Andel driversvikt ved 5000 timer |
|--------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 910925864357 | LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK  | -                                |
| 910925864358 | LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK | -                                |
| 910925864359 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK | -                                |

| Order Code   | Full Product Name                | Andel driversvikt ved 5000 timer |
|--------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 910925864348 | LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI    | -                                |
| 910925864349 | LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI    | -                                |
| 910925864350 | LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI    | -                                |
| 910925864352 | LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI   | -                                |
| 910925864303 | LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH    | -                                |
| 910925864304 | LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH    | -                                |
| 910925864305 | LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH    | -                                |
| 910925864309 | LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH   | -                                |
| 910925864310 | LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH   | -                                |
| 910925864311 | LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH   | -                                |
| 910925864312 | LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH    | -                                |
| 910925864313 | LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH    | -                                |
| 910925864314 | LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH    | -                                |
| 910925864320 | LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH    | -                                |
| 910925864324 | LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH | -                                |
| 910925864325 | LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH | -                                |
| 910925864326 | LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH | -                                |
| 910925864330 | LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH | -                                |
| 910925864331 | LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH | -                                |
| 910925864332 | LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH | -                                |
| 910925864336 | LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH | -                                |
| 910925864337 | LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH | -                                |
| 910925864338 | LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH | -                                |
| 910925864344 | LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH   | -                                |
| 910925864624 | LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH    | -                                |
| 910925864306 | LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH    | -                                |
| 910925864307 | LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH   | -                                |
| 910925864308 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH   | -                                |
| 910925864315 | LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH    | -                                |
| 910925864316 | LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH   | -                                |
| 910925864317 | LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH   | -                                |

| Order Code   | Full Product Name                 | Andel driversvikt ved 5000 timer |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 910925864321 | LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH     | -                                |
| 910925864322 | LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH    | -                                |
| 910925864323 | LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH    | -                                |
| 910925864327 | LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH  | -                                |
| 910925864328 | LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH | -                                |
| 910925864329 | LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH | -                                |
| 910925864333 | LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH  | -                                |
| 910925864334 | LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH | -                                |
| 910925864335 | LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH | -                                |
| 910925864339 | LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH  | -                                |
| 910925864340 | LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH | -                                |
| 910925864341 | LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH | -                                |
| 910925864346 | LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH   | -                                |
| 910925864347 | LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH   | -                                |
| 910925864351 | LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI     | -                                |
| 910925864353 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI    | -                                |
| 910925864625 | LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH    | -                                |
| 910925865537 | LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH    | 0,50 %                           |
| 910925865538 | LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH    | 0,50 %                           |
| 910925865539 | LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH   | 0,50 %                           |
| 910925865540 | LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH    | 0,50 %                           |
| 910925865541 | LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH    | 0,50 %                           |
| 910925865542 | LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH   | 0,50 %                           |
| 910925867816 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA | -                                |
| 910925864377 | LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH     | -                                |
| 910925864378 | LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH     | -                                |
| 910925864379 | LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH     | -                                |
| 910925864380 | LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH    | -                                |
| 910925864381 | LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH    | -                                |
| 910925864382 | LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH    | -                                |

Bruksforhold

| Order Code   | Full Product Name              | Egnet for tilfældig veksling |
|--------------|--------------------------------|------------------------------|
| 910925864354 | LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK  | Ikke relevant                |
| 910925864355 | LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK  | Ikke relevant                |
| 910925864356 | LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK  | Ikke relevant                |
| 910925864357 | LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK  | Ikke relevant                |
| 910925864358 | LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK | Ikke relevant                |
| 910925864359 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK | Ikke relevant                |
| 910925864348 | LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI  | Ikke relevant                |
| 910925864349 | LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI  | Ikke relevant                |
| 910925864350 | LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI  | Ikke relevant                |
| 910925864352 | LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI | Ikke relevant                |
| 910925864303 | LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH  | Ikke relevant                |
| 910925864304 | LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH  | Ikke relevant                |
| 910925864305 | LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH  | Ikke relevant                |
| 910925864309 | LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH | Ikke relevant                |
| 910925864310 | LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH | Ikke relevant                |
| 910925864311 | LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH | Ikke relevant                |

| Order Code   | Full Product Name                | Egnet for tilfældig veksling |
|--------------|----------------------------------|------------------------------|
| 910925864312 | LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH    | Ikke relevant                |
| 910925864313 | LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH    | Ikke relevant                |
| 910925864314 | LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH    | Ikke relevant                |
| 910925864320 | LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH    | Ikke relevant                |
| 910925864324 | LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH | Ikke relevant                |
| 910925864325 | LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH | Ikke relevant                |
| 910925864326 | LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH | Ikke relevant                |
| 910925864330 | LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH | Ikke relevant                |
| 910925864331 | LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH | Ikke relevant                |
| 910925864332 | LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH | Ikke relevant                |
| 910925864336 | LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH | Ikke relevant                |
| 910925864337 | LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH | Ikke relevant                |
| 910925864338 | LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH | Ikke relevant                |
| 910925864344 | LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH   | Ikke relevant                |
| 910925864624 | LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH    | Ikke relevant                |
| 910925864306 | LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH    | Ikke relevant                |

| Order Code   | Full Product Name                 | Egnet for tilfeldig veksling |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 910925864307 | LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH    | Ikke relevant                |
| 910925864308 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH    | Ikke relevant                |
| 910925864315 | LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH     | Ikke relevant                |
| 910925864316 | LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH    | Ikke relevant                |
| 910925864317 | LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH    | Ikke relevant                |
| 910925864321 | LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH     | Ikke relevant                |
| 910925864322 | LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH    | Ikke relevant                |
| 910925864323 | LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH    | Ikke relevant                |
| 910925864327 | LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH  | Ikke relevant                |
| 910925864328 | LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH | Ikke relevant                |
| 910925864329 | LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH | Ikke relevant                |
| 910925864333 | LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH  | Ikke relevant                |
| 910925864334 | LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH | Ikke relevant                |
| 910925864335 | LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH | Ikke relevant                |
| 910925864339 | LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH  | Ikke relevant                |
| 910925864340 | LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH | Ikke relevant                |
| 910925864341 | LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH | Ikke relevant                |
| 910925864346 | LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH   | Ikke relevant                |

| Order Code   | Full Product Name                 | Egnet for tilfeldig veksling |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 910925864347 | LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH   | Ikke relevant                |
| 910925864351 | LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI     | Ikke relevant                |
| 910925864353 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI    | Ikke relevant                |
| 910925864625 | LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH    | Ikke relevant                |
| 910925865537 | LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH    | Ikke relevant                |
| 910925865538 | LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH    | Ikke relevant                |
| 910925865539 | LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH   | Ikke relevant                |
| 910925865540 | LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH    | Ikke relevant                |
| 910925865541 | LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH    | Ikke relevant                |
| 910925865542 | LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH   | Ikke relevant                |
| 910925867816 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA | Ikke relevant                |
| 910925864377 | LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH     | Ja                           |
| 910925864378 | LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH     | Ja                           |
| 910925864379 | LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH     | Ja                           |
| 910925864380 | LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH    | Ja                           |
| 910925864381 | LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH    | Ja                           |
| 910925864382 | LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH    | Ja                           |

