



Garanterad, framtidssäker prestanda

Maxos fusion

Maxos fusion är ett flexibelt LED-skensystem med utmärkt ljuskvalitet och halverad energiförbrukning jämfört med konventionella lysrörslampor. Vid användning i butik kan en serie linjära paneler, icke-linjära moduler och spotlights integreras i skenan för perfekt ljus som visar upp dina varor på bästa sätt. Vid användning i industrilokaler ligger fokus på att använda färre linjära paneler och att på så sätt sänka kostnaderna för installation och underhåll. Maxos fusion ger ett renare och mer diskret uttryck tack vare den elektriska installationen med upp till 13 sladdar, flexibel placering och möjligheten att integrera tjänster och hårdvara från andra tillverkare. Installationen är dessutom enkel att omkonfigurera vid eventuella ombyggnader. Infrastrukturen stöder integrering av sensorer för datainsamling som kan ge viktiga insikter om din verksamhet.

Fördelar

- Flexibel positionering gör det möjligt att rikta ljuset dit det behövs
- Välj bland olika former på ljuskäglan för att skapa exakt rätt atmosfär för användningsområdet
- Integrera nödbelysning och tredjepartshårdvara i skena för upp till 13 ledningar för ett ännu diskretare och renare intryck

Maxos fusion

Funktioner

- Skensystem med upp till 13 kablar inuti trunksystemet
- Enhetlig ljusfördelning utan artefakter
- Linjära armaturer, icke-linjära armaturer och spotlights kan enkelt installeras i trunksystemet
- Åtta olika optikalalternativ, inklusive (dubbla) asymmetriska fördelningar och en frostad kupa
- IP54 som tillval, silikonfri
- Fungerar med StoreWise, Indoor Positioning och GreenWarehouse

Användning

- Butiker (livsmedel)
- Industrihallar/industriområden
- Lagerlokaler/distributionscenter


Versions



Maxos Fusion Panel-LL512X PCO WH


Maxos Fusion Panel-LL512X WB GR

Måttskiss



Maxos fusion

Måttskiss



Produktinformation



Maxos_Fusion_Panel-LL512X_WB_WH-DP02.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL512X_WB_WH-DP03.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL512X_WH-DP01.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL512X_WH-DP06.tif

Produktinformation



Maxos_Fusion_Panel-LL512X_WH-DP07.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL612_LL623X-1DPP.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL612_LL623X-2DPP.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL612X-DPP.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL623X-DPP.tif



PCO Maxos universal panel



PCO Maxos universal panel interconnection

Allmän information	
CE-märkning	Ja
Driftdon ingår	Ja
Riskklass, explosioner	-
Glödtrådtest	Temperatur 850 °C, varaktighet 30 s
Inbyggd styrning	-
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Ljusteknik	
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Temperatur	
Omgivningstemperatur	-20 till +35 °C
Användning och godkännande	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	+/-7%

Allmän information (1/2)

Order Code	Full Product Name	ENEC-märkning	Säkerhetsmärkning, antändlighet	Lampfamiljskod	Utbytbar ljuskälla
910925864296	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej
910925864354	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej
910925864355	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej
910925864356	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej
910925864357	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej
910925864358	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej
910925864359	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej
910925864348	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej
910925864349	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej
910925864350	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej
910925864352	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej
910925864303	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej
910925864304	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej
910925864305	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej
910925864309	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej
910925864310	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej
910925864311	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej
910925864312	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej
910925864313	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej
910925864314	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej
910925864320	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej
910925864324	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej
910925864325	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej

Order Code	Full Product Name	ENEC-märkning	Säkerhetsmärkning, antändlighet	Lampfamiljsskod	Utbytbar ljuskälla
910925864326	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej
910925864330	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej
910925864331	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej
910925864332	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej
910925864336	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor	LED31S	Nej
910925864337	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej
910925864338	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej
910925864344	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej
910925864624	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej
910925864306	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej
910925864307	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej
910925864308	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej
910925864315	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej
910925864316	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej
910925864317	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej
910925864321	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej
910925864322	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej
910925864323	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej
910925864327	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej
910925864328	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej
910925864329	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej

Order Code	Full Product Name	ENEC-märkning	Säkerhetsmärkning, antändlighet	Lampfamiljsskod	Utbytbar ljuskälla
910925864333	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej
910925864334	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej
910925864335	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej
910925864339	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej
910925864340	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej
910925864341	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej
910925864346	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej
910925864347	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej
910925864351	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej
910925864353	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej
910925864625	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej
910925865537	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej
910925865538	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej
910925865539	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej
910925865540	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej
910925865541	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej
910925865542	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej
910925867816	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej

Order Code	Full Product Name	ENEC-märkning	Säkerhetsmärkning, antändlighet	Lampfamiljskod	Utbytbar ljuskälla
910925867855	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej
910925864377	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	ENEC-märkning	För montering på lättantändliga ytor	-	Nej
910925864378	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	ENEC-märkning	För montering på lättantändliga ytor	-	Nej
910925864379	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	ENEC-märkning	För montering på lättantändliga ytor	-	Nej
910925864380	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	ENEC-märkning	För montering på lättantändliga ytor	-	Nej
910925864381	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	ENEC-märkning	För montering på lättantändliga ytor	-	Nej
910925864382	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	ENEC-märkning	För montering på lättantändliga ytor	-	Nej
910925869515	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	-	För montering på normalantändliga ytor	-	-
910925869517	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	-	För montering på normalantändliga ytor	-	-
910925869518	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	-	För montering på normalantändliga ytor	-	-
910925869519	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	-	För montering på normalantändliga ytor	-	-
910925869520	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	-	För montering på normalantändliga ytor	-	-

Allmän information (2/2)

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod	Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910925864296	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	LL523X	910925864313	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	LL512X
910925864354	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	LL512X	910925864314	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	LL512X
910925864355	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	LL512X	910925864320	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	LL512X
910925864356	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	LL512X	910925864324	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	LL512X
910925864357	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	LL523X	910925864325	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	LL512X
910925864358	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	LL523X	910925864326	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	LL512X
910925864359	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	LL523X	910925864330	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	LL512X
910925864348	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	LL512X	910925864331	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	LL512X
910925864349	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	LL512X	910925864332	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	LL512X
910925864350	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	LL512X	910925864336	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	LL512X
910925864352	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	LL523X	910925864337	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	LL512X
910925864303	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	LL512X	910925864338	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	LL512X
910925864304	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	LL512X	910925864344	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	LL512X
910925864305	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	LL512X	910925864624	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	LL512X
910925864309	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	LL512X	910925864306	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	LL523X
910925864310	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	LL512X	910925864307	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	LL523X
910925864311	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	LL512X	910925864308	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	LL523X
910925864312	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	LL512X	910925864315	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	LL523X

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910925864316	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	LL523X
910925864317	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	LL523X
910925864321	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	LL523X
910925864322	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	LL523X
910925864323	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	LL523X
910925864327	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	LL523X
910925864328	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	LL523X
910925864329	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	LL523X
910925864333	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	LL523X
910925864334	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	LL523X
910925864335	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	LL523X
910925864339	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	LL523X
910925864340	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	LL523X
910925864341	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	LL523X
910925864346	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	LL523X
910925864347	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	LL523X
910925864351	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	LL523X
910925864353	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	LL523X
910925864625	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	LL523X

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910925865537	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	LL523X
910925865538	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	LL523X
910925865539	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	LL523X
910925865540	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	LL523X
910925865541	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	LL523X
910925865542	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	LL523X
910925867816	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	LL523X
910925867855	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	LL523X
910925864377	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	LL612X
910925864378	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	LL612X
910925864379	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	LL612X
910925864380	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	LL623X
910925864381	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	LL623X
910925864382	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	LL623X
910925869515	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	LL515S
910925869517	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	LL515S
910925869518	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	LL515S
910925869519	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	LL515S
910925869520	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	LL515S

Ljusteknik (1/2)

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (nom)	Färgåtergivningsindex	Ljusutbyte (nom)	Ljusflöde	Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (nom)	Färgåtergivningsindex	Ljusutbyte (nom)	Ljusflöde
910925864296	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	4000 K	>80	129 lm/W	5 300 lm		840 PSD WB 7 BK				
						910925864348	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	4000 K	>80	147 lm/W	3 100 lm
910925864354	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	4000 K	>80	147 lm/W	3 100 lm						
						910925864349	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	4000 K	>80	138 lm/W	5 000 lm
910925864355	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	4000 K	>80	138 lm/W	5 000 lm						
						910925864350	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	4000 K	>80	135 lm/W	6 100 lm
910925864356	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	4000 K	>80	135 lm/W	6 100 lm						
						910925864352	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	4000 K	>80	140 lm/W	10 100 lm
910925864357	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	4000 K	>80	151 lm/W	6 200 lm						
						910925864303	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	>80	147 lm/W	3 100 lm
910925864358	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	4000 K	>80	140 lm/W	10 100 lm						
						910925864304	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	5 000 lm
910925864359	LL523X LED123S/	4000 K	>80	138 lm/W	12 300 lm						

Order Code	Full Product	Korrelerad färgtemperatur	Ljusutbyte (märkvärde)			Order Code	Full Product	Korrelerad färgtemperatur	Ljusutbyte (märkvärde)		
	Name	(nom)	Färgåtergivningsindex	(nom)	Ljusflöde		Name	(nom)	Färgåtergivningsindex	(nom)	Ljusflöde
910925864305	LL512X LED61S/8 40 PSD WB 7 WH	4000 K	>80	135 lm/W	6 100 lm		40 PSD DA25W 7 WH				
910925864309	LL512X LED31S/8 40 PSED WB 7 WH	4000 K	>80	147 lm/W	3 100 lm	910925864331	LL512X LED50S/ 840 PSD DA25W 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	5 000 lm
910925864310	LL512X LED50S/ 840 PSED WB 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	5 000 lm	910925864332	LL512X LED61S/8 40 PSD DA25W 7 WH	4000 K	>80	135 lm/W	6 100 lm
910925864311	LL512X LED61S/8 40 PSED WB 7 WH	4000 K	>80	135 lm/W	6 100 lm	910925864336	LL512X LED31S/8 40 PSD DA25N 7 WH	4000 K	>80	147 lm/W	3 100 lm
910925864312	LL512X LED31S/8 40 PSD MB 7 WH	4000 K	>80	147 lm/W	3 100 lm	910925864337	LL512X LED50S/ 840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	5 000 lm
910925864313	LL512X LED50S/ 840 PSD MB 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	5 000 lm	910925864338	LL512X LED61S/8 40 PSD DA25N 7 WH	4000 K	>80	135 lm/W	6 100 lm
910925864314	LL512X LED61S/8 40 PSD MB 7 WH	4000 K	>80	135 lm/W	6 100 lm	910925864344	LL512X LED61S/8 40 PSD A20 7 WH	4000 K	>80	135 lm/W	6 100 lm
910925864320	LL512X LED61S/8 40 PSD NB 7 WH	4000 K	>80	135 lm/W	6 100 lm	910925864624	LL512X LED50S/ 835 PSD WB 7 WH	3500 K	>80	139 lm/W	5 000 lm
910925864324	LL512X LED31S/8 40 PSD DA35W 7 WH	4000 K	>80	147 lm/W	3 100 lm	910925864306	LL523X LED62S/ 840 PSD WB 7 WH	4000 K	>80	151 lm/W	6 200 lm
910925864325	LL512X LED50S/ 840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	5 000 lm	910925864307	LL523X LED100S/ 840 PSD WB 7 WH	4000 K	>80	140 lm/W	10 100 lm
910925864326	LL512X LED61S/8 40 PSD DA35W 7 WH	4000 K	>80	135 lm/W	6 100 lm	910925864308	LL523X LED123S/ 840 PSD WB 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	12 300 lm
910925864330	LL512X LED31S/8	4000 K	>80	147 lm/W	3 100 lm	910925864315	LL523X LED62S/	4000 K	>80	151 lm/W	6 200 lm

Order Code	Full Product	Korrelerad färgtemperatur	Ljusutbyte (märkvärde)			Order Code	Full Product	Korrelerad färgtemperatur	Ljusutbyte (märkvärde)		
	Name	(nom)	Färgåtergivningsindex	(nom)	Ljusflöde		Name	(nom)	Färgåtergivningsindex	(nom)	Ljusflöde
	840 PSD MB 7 WH						DA25W 7 WH				
910925864316	LL523X LED100S/ 840 PSD MB 7 WH	4000 K	>80	140 lm/W	10 100 lm	910925864339	LL523X LED62S/ 840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	>80	151 lm/W	6 200 lm
910925864317	LL523X LED123S/ 840 PSD MB 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	12 300 lm	910925864340	LL523X LED100S/ 840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	>80	140 lm/W	10 100 lm
910925864321	LL523X LED62S/ 840 PSD NB 7 WH	4000 K	>80	151 lm/W	6 200 lm	910925864341	LL523X LED123S/ 840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	12 300 lm
910925864322	LL523X LED100S/ 840 PSD NB 7 WH	4000 K	>80	140 lm/W	10 100 lm	910925864346	LL523X LED100S/ 840 PSD A20 7 WH	4000 K	>80	140 lm/W	10 100 lm
910925864323	LL523X LED123S/ 840 PSD NB 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	12 300 lm	910925864347	LL523X LED123S/ 840 PSD A20 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	12 300 lm
910925864327	LL523X LED62S/ 840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	>80	151 lm/W	6 200 lm	910925864351	LL523X LED62S/ 840 PSD WB 7 SI	4000 K	>80	151 lm/W	6 200 lm
910925864328	LL523X LED100S/ 840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	>80	140 lm/W	10 100 lm	910925864353	LL523X LED123S/ 840 PSD WB 7 SI	4000 K	>80	138 lm/W	12 300 lm
910925864329	LL523X LED123S/ 840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	12 300 lm	910925864625	LL523X LED100S/ 835 PSD WB 7 WH	3500 K	>80	141 lm/W	10 000 lm
910925864333	LL523X LED62S/ 840 PSD DA25W 7 WH	4000 K	>80	151 lm/W	6 200 lm	910925865537	LL523X LED160S/ 840 PSD MB 7 WH	4000 K	>80	128 lm/W	16 000 lm
910925864334	LL523X LED100S/ 840 PSD DA25W 7 WH	4000 K	>80	140 lm/W	10 100 lm	910925865538	LL523X LED160S/ 840 PSD NB 7 WH	4000 K	>80	128 lm/W	16 000 lm
910925864335	LL523X LED123S/ 840 PSD	4000 K	>80	138 lm/W	12 300 lm	910925865539	LL523X LED160S/ 840 PSD XNB 7 WH	4000 K	>80	128 lm/W	16 000 lm

Full Korrelerad Ljusutbyte						Full Korrelerad Ljusutbyte					
Product		färgtemperatur		(märkvärde)		Product		färgtemperatur		(märkvärde)	
Order Code	Name	(nom)	Färgåtergivningsindex	(nom)	Ljusflöde	Order Code	Name	(nom)	Färgåtergivningsindex	(nom)	Ljusflöde
910925865540	LL523X	3000 K	>80	128 lm/W	16 000	910925864381	LL623X	4000 K	>80	138 lm/W	12 300
	LED160S/				lm		LED123S/				lm
	830 PSD						840 PSD				
	MB 7 WH						MB 7 WH				
910925865541	LL523X	3000 K	>80	128 lm/W	16 000	910925864382	LL623X	4000 K	>80	138 lm/W	12 300
	LED160S/				lm		LED123S/				lm
	830 PSD						840 PSD				
	NB 7 WH						NB 7 WH				
910925865542	LL523X	3000 K	>80	128 lm/W	16 000	910925869515	LL515S	4000 K	80	168 lm/W	5 700 lm
	LED160S/				lm		46S_57S/				
	830 PSD						840 PCO				
	XNB 7						PSU UNIV				
	WH						TW3 WH				
910925867816	LL523X	4000 K	>80	180,9 lm/W	12 300	910925869517	LL515S	4000 K	80	168 lm/W	4 200 lm
	LED123S/				lm		42S/840				
	840 PSD						PSD PCO				
	WB 7 WH						UNIV				
	XA						TW3 WH				
910925867855	LL523X	4000 K	>80	175,8 lm/W	16 000	910925869518	LL515S	3000 K	80	168 lm/W	4 200 lm
	LED160S/				lm		42S/830				
	840 PSD						PSD PCO				
	NB 7 WH						UNIV				
	XA						TW3 WH				
910925864377	LL612X	4000 K	>80	137 lm/W	6 150 lm	910925869519	LL515S	4000 K	80	160 lm/W	8 000 lm
	LED61S/8						80S/840				
	40 PSD						PSD PCO				
	WB 7 WH						UNIV				
910925864378	LL612X	4000 K	>80	137 lm/W	6 150 lm	910925869520	LL515S	3000 K	80	160 lm/W	8 000 lm
	LED61S/8						80S/830				
	40 PSD						PSD PCO				
	MB 7 WH						UNIV				
910925864379	LL612X	4000 K	>80	137 lm/W	6 150 lm		TW3 WH				
	LED61S/8										
	40 PSD										
	NB 7 WH										
910925864380	LL623X	4000 K	>80	138 lm/W	12 300						
	LED123S/				lm						
	840 PSD										
	WB 7 WH										

Ljusteknik (2/2)

Antal				Antal			
Order Code	Full Product Name	ljuskällor	Optiktyp	Order Code	Full Product Name	ljuskällor	Optiktyp
910925864296	LL523X LED62S/840 PSD	-	Opaliserad	910925864356	LL512X LED61S/840 PSD WB	-	Bredstrålande
	PCO 7 WH				7 BK		ljusfördelning
910925864354	LL512X LED31S/840 PSD WB	-	Bredstrålande	910925864357	LL523X LED62S/840 PSD	-	Bredstrålande
	7 BK		ljusfördelning		WB 7 BK		ljusfördelning
910925864355	LL512X LED50S/840 PSD WB	-	Bredstrålande	910925864358	LL523X LED100S/840 PSD	-	Bredstrålande
	7 BK		ljusfördelning		WB 7 BK		ljusfördelning

Order Code	Full Product Name	Antal ljuskällor	Optiktyp
910925864359	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	-	Bredstrålande ljusfördelning
910925864348	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	-	Bredstrålande ljusfördelning
910925864349	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	-	Bredstrålande ljusfördelning
910925864350	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	-	Bredstrålande ljusfördelning
910925864352	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	-	Bredstrålande ljusfördelning
910925864303	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	-	Bredstrålande ljusfördelning
910925864304	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	-	Bredstrålande ljusfördelning
910925864305	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	-	Bredstrålande ljusfördelning
910925864309	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	-	Bredstrålande ljusfördelning
910925864310	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	-	Bredstrålande ljusfördelning
910925864311	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	-	Bredstrålande ljusfördelning
910925864312	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	-	Medelstrålande ljusfördelning
910925864313	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	-	Medelstrålande ljusfördelning
910925864314	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	-	Medelstrålande ljusfördelning
910925864320	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	-	Smalstrålande ljusfördelning
910925864324	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	-	Dubbelasymmetrisk optik 35° med bredstrålande ljusfördelning
910925864325	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	-	Dubbelasymmetrisk optik 35° med bredstrålande ljusfördelning
910925864326	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	-	Dubbelasymmetrisk optik 35° med bredstrålande ljusfördelning
910925864330	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	-	Dubbelasymmetrisk optik med bredstrålande ljusfördelning
910925864331	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	-	Dubbelasymmetrisk optik med bredstrålande ljusfördelning
910925864332	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	-	Dubbelasymmetrisk optik med bredstrålande ljusfördelning
910925864336	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	1	Dubbelasymmetrisk optik, smalstrålande ljusfördelning

Order Code	Full Product Name	Antal ljuskällor	Optiktyp
910925864337	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	-	Dubbelasymmetrisk optik, smalstrålande ljusfördelning
910925864338	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	-	Dubbelasymmetrisk optik, smalstrålande ljusfördelning
910925864344	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	-	Asymmetrisk spegeloptik
910925864624	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	-	Bredstrålande ljusfördelning
910925864306	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	-	Bredstrålande ljusfördelning
910925864307	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	-	Bredstrålande ljusfördelning
910925864308	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	-	Bredstrålande ljusfördelning
910925864315	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	-	Medelstrålande ljusfördelning
910925864316	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	-	Medelstrålande ljusfördelning
910925864317	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	-	Medelstrålande ljusfördelning
910925864321	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	-	Smalstrålande ljusfördelning
910925864322	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	-	Smalstrålande ljusfördelning
910925864323	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	-	Smalstrålande ljusfördelning
910925864327	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	-	Dubbelasymmetrisk optik 35° med bredstrålande ljusfördelning
910925864328	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	-	Dubbelasymmetrisk optik 35° med bredstrålande ljusfördelning
910925864329	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	-	Dubbelasymmetrisk optik 35° med bredstrålande ljusfördelning
910925864333	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	-	Dubbelasymmetrisk optik med bredstrålande ljusfördelning
910925864334	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	-	Dubbelasymmetrisk optik med bredstrålande ljusfördelning
910925864335	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	-	Dubbelasymmetrisk optik med bredstrålande ljusfördelning
910925864339	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	-	Dubbelasymmetrisk optik, smalstrålande ljusfördelning

Order Code	Full Product Name	Antal	
		ljuskällor	Optiktyp
910925864340	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	-	Dubbelasymmetrisk optik, smalstrålande ljusfördelning
910925864341	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	-	Dubbelasymmetrisk optik, smalstrålande ljusfördelning
910925864346	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	-	Asymmetrisk spegeloptik
910925864347	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	-	Asymmetrisk spegeloptik
910925864351	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	-	Bredstrålande ljusfördelning
910925864353	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	-	Bredstrålande ljusfördelning
910925864625	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	-	Bredstrålande ljusfördelning
910925865537	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	-	Medelstrålande ljusfördelning
910925865538	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	-	Smalstrålande ljusfördelning
910925865539	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	-	Extra smalstrålande ljusfördelning
910925865540	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	-	Medelstrålande ljusfördelning
910925865541	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	-	Smalstrålande ljusfördelning
910925865542	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	-	Extra smalstrålande ljusfördelning

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Ingångsspänning	Effektförbrukning
910925864296	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	220-240 V	41 W
910925864354	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	220-240 V	21 W
910925864355	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	220-240 V	36 W
910925864356	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	220-240 V	45 W
910925864357	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	220-240 V	41 W
910925864358	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	220-240 V	71 W
910925864359	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	220-240 V	89 W
910925864348	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	220-240 V	21 W
910925864349	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	220-240 V	36 W
910925864350	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	220-240 V	45 W
910925864352	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	220-240 V	71 W

Order Code	Full Product Name	Antal	
		ljuskällor	Optiktyp
910925867816	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	-	Bredstrålande ljusfördelning
910925867855	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	-	Smalstrålande ljusfördelning
910925864377	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	-	Bredstrålande ljusfördelning
910925864378	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	-	Medelstrålande ljusfördelning
910925864379	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	-	Smalstrålande ljusfördelning
910925864380	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	-	Bredstrålande ljusfördelning
910925864381	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	-	Medelstrålande ljusfördelning
910925864382	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	-	Smalstrålande ljusfördelning
910925869515	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	-	Opaliserad
910925869517	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	-	Opaliserad
910925869518	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	-	Opaliserad
910925869519	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	-	Opaliserad
910925869520	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	-	Opaliserad

Order Code	Full Product Name	Ingångsspänning	Effektförbrukning
910925864303	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	21 W
910925864304	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	36 W
910925864305	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	45 W
910925864309	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	220-240 V	21 W
910925864310	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	220-240 V	36 W
910925864311	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	220-240 V	45 W
910925864312	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	21 W
910925864313	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	36 W
910925864314	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	45 W

Order Code	Full Product Name	Ingångsspänning	Effektförbrukning
910925864320	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	220-240 V	45 W
910925864324	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	220-240 V	21 W
910925864325	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	220-240 V	36 W
910925864326	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	220-240 V	45 W
910925864330	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	220-240 V	21 W
910925864331	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	220-240 V	36 W
910925864332	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	220-240 V	45 W
910925864336	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	220-240 V	21 W
910925864337	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	220-240 V	36 W
910925864338	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	220-240 V	45 W
910925864344	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	220-240 V	45 W
910925864624	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	220-240 V	36 W
910925864306	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	41 W
910925864307	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	71 W
910925864308	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	89 W
910925864315	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	41 W
910925864316	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	71 W
910925864317	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	89 W
910925864321	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	220-240 V	41 W
910925864322	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	220-240 V	71 W
910925864323	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	220-240 V	89 W
910925864327	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	220-240 V	41 W
910925864328	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	220-240 V	71 W
910925864329	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	220-240 V	89 W
910925864333	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	220-240 V	41 W
910925864334	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	220-240 V	71 W

Order Code	Full Product Name	Ingångsspänning	Effektförbrukning
910925864335	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	220-240 V	89 W
910925864339	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	220-240 V	41 W
910925864340	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	220-240 V	71 W
910925864341	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	220-240 V	89 W
910925864346	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	220-240 V	71 W
910925864347	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	220-240 V	89 W
910925864351	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	220-240 V	41 W
910925864353	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	220-240 V	89 W
910925864625	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	220-240 V	71 W
910925865537	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	127 W
910925865538	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	220-240 V	127 W
910925865539	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	220-240 V	127 W
910925865540	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	220-240 V	125 W
910925865541	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	220-240 V	125 W
910925865542	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	220-240 V	125 W
910925867816	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	220-240 V	68 W
910925867855	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	220-240 V	91 W
910925864377	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	45 W
910925864378	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	45 W
910925864379	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	220-240 V	45 W
910925864380	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	89 W
910925864381	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	89 W
910925864382	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	220-240 V	89 W
910925869515	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	220-240 V	36 W
910925869517	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	220-240 V	25 W
910925869518	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	220-240 V	25 W

Order Code	Full Product Name	Ingångsspänning	Effektförbrukning
910925869519	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	220-240 V	50 W

Order Code	Full Product Name	Ingångsspänning	Effektförbrukning
910925869520	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	220-240 V	50 W

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar
910925864296	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	Ja
910925864354	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	Ja
910925864355	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	Ja
910925864356	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	Ja
910925864357	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	Ja
910925864358	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	Ja
910925864359	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	Ja
910925864348	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	Ja
910925864349	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	Ja
910925864350	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	Ja
910925864352	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	Ja
910925864303	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	Ja
910925864304	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	Ja
910925864305	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Ja
910925864309	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	Ja
910925864310	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	Ja
910925864311	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	Ja
910925864312	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	Ja
910925864313	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	Ja
910925864314	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Ja
910925864320	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Ja
910925864324	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	Ja
910925864325	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	Ja
910925864326	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	Ja
910925864330	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	Ja
910925864331	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	Ja
910925864332	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	Ja
910925864336	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	Ja
910925864337	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	Ja
910925864338	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	Ja
910925864344	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	Ja
910925864624	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	Ja
910925864306	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	Ja
910925864307	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	Ja
910925864308	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Ja
910925864315	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	Ja
910925864316	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbar
910925864317	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Ja
910925864321	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	Ja
910925864322	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	Ja
910925864323	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Ja
910925864327	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	Ja
910925864328	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	Ja
910925864329	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	Ja
910925864333	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	Ja
910925864334	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	Ja
910925864335	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	Ja
910925864339	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	Ja
910925864340	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	Ja
910925864341	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	Ja
910925864346	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	Ja
910925864347	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	Ja
910925864351	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	Ja
910925864353	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	Ja
910925864625	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	Ja
910925865537	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	Ja
910925865538	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	Ja
910925865539	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	Ja
910925865540	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	Ja
910925865541	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	Ja
910925865542	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	Ja
910925867816	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	Ja
910925867855	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	Ja
910925864377	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	DALI
910925864378	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	DALI
910925864379	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	DALI
910925864380	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	DALI
910925864381	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	DALI
910925864382	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	DALI
910925869515	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	Nej
910925869517	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	Ja
910925869518	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	Ja
910925869519	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	Ja
910925869520	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	Ja

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
910925864296	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	Vit
910925864354	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	Svart
910925864355	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	Svart
910925864356	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	Svart

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
910925864357	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	Svart
910925864358	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	Svart
910925864359	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	Svart
910925864348	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	Silver

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
910925864349	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	Silver
910925864350	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	Silver
910925864352	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	Silver
910925864303	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	Vit
910925864304	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	Vit
910925864305	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Vit
910925864309	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	Vit
910925864310	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	Vit
910925864311	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	Vit
910925864312	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	Vit
910925864313	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	Vit
910925864314	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Vit
910925864320	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Vit
910925864324	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	Vit
910925864325	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	Vit
910925864326	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	Vit
910925864330	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	Vit
910925864331	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	Vit
910925864332	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	Vit
910925864336	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	Vit
910925864337	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	Vit
910925864338	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	Vit
910925864344	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	Vit
910925864624	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	Vit
910925864306	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	Vit
910925864307	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	Vit
910925864308	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Vit
910925864315	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	Vit
910925864316	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	Vit
910925864317	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Vit
910925864321	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	Vit
910925864322	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	Vit
910925864323	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Vit

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
910925864327	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	Vit
910925864328	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	Vit
910925864329	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	Vit
910925864333	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	Vit
910925864334	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	Vit
910925864335	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	Vit
910925864339	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	Vit
910925864340	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	Vit
910925864341	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	Vit
910925864346	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	Vit
910925864347	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	Vit
910925864351	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	Silver
910925864353	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	Silver
910925864625	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	Vit
910925865537	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	Vit
910925865538	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	Vit
910925865539	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	Vit
910925865540	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	Vit
910925865541	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	Vit
910925865542	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	Vit
910925867816	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	Vit
910925867855	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	Vit
910925864377	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Vit
910925864378	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Vit
910925864379	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Vit
910925864380	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Vit
910925864381	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Vit
910925864382	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Vit
910925869515	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	Vit
910925869517	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	Vit
910925869518	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	Vit
910925869519	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	Vit
910925869520	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	Vit

Nöddrift

Order Code	Full Product Name	Nödljusflöde
910925864296	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	-
910925864354	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	-
910925864355	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	-
910925864356	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	-
910925864357	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	-
910925864358	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	-
910925864359	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	-
910925864348	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	-
910925864349	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	-
910925864350	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	-
910925864352	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	-
910925864303	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	-
910925864304	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	-
910925864305	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	-
910925864309	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	-

Order Code	Full Product Name	Nödljusflöde
910925864310	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	-
910925864311	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	-
910925864312	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	-
910925864313	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	-
910925864314	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	-
910925864320	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	-
910925864324	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	-
910925864325	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	-
910925864326	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	-
910925864330	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	-
910925864331	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	-
910925864332	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	-
910925864336	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	-
910925864337	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	-
910925864338	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	-

Order Code	Full Product Name	Nödljusflöde
910925864344	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	-
910925864624	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	-
910925864306	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	-
910925864307	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	-
910925864308	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	-
910925864315	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	-
910925864316	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	-
910925864317	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	-
910925864321	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	-
910925864322	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	-
910925864323	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	-
910925864327	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	-
910925864328	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	-
910925864329	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	-
910925864333	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	-
910925864334	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	-
910925864335	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	-
910925864339	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	-
910925864340	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	-
910925864341	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	-
910925864346	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	-
910925864347	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	-

Order Code	Full Product Name	Nödljusflöde
910925864351	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	-
910925864353	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	-
910925864625	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	-
910925865537	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	-
910925865538	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	-
910925865539	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	-
910925865540	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	-
910925865541	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	-
910925865542	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	-
910925867816	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	-
910925867855	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	-
910925864377	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	-
910925864378	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	-
910925864379	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	-
910925864380	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	-
910925864381	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	-
910925864382	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	-
910925869515	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	0 lm
910925869517	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	0 lm
910925869518	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	0 lm
910925869519	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	0 lm
910925869520	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	0 lm

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Kod för kapslingsklass
910925864296	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	IP20
910925864354	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	IP20
910925864355	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	IP20
910925864356	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	IP20
910925864357	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	IP20
910925864358	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	IP20
910925864359	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	IP20
910925864348	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	IP20
910925864349	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	IP20
910925864350	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	IP20
910925864352	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	IP20
910925864303	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	IP20
910925864304	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	IP20
910925864305	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	IP20
910925864309	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	IP20
910925864310	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	IP20
910925864311	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	IP20
910925864312	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	IP20
910925864313	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	IP20
910925864314	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	IP20
910925864320	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	IP20
910925864324	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	IP20
910925864325	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	IP20
910925864326	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	IP20
910925864330	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	IP20
910925864331	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	IP20

Order Code	Full Product Name	Kod för kapslingsklass
910925864332	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	IP20
910925864336	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	IP20
910925864337	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	IP20
910925864338	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	IP20
910925864344	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	IP20
910925864624	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	IP20
910925864306	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	IP20
910925864307	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	IP20
910925864308	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	IP20
910925864315	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	IP20
910925864316	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	IP20
910925864317	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	IP20
910925864321	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	IP20
910925864322	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	IP20
910925864323	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	IP20
910925864327	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	IP20
910925864328	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	IP20
910925864329	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	IP20
910925864333	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	IP20
910925864334	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	IP20
910925864335	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	IP20
910925864339	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	IP20
910925864340	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	IP20
910925864341	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	IP20
910925864346	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	IP20
910925864347	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	IP20

Order Code	Full Product Name	Kod för kapslingsklass
910925864351	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	IP20
910925864353	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	IP20
910925864625	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	IP20
910925865537	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	IP20
910925865538	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	IP20
910925865539	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	IP20
910925865540	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	IP20
910925865541	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	IP20
910925865542	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	IP20
910925867816	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	IP20
910925867855	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	IP20

Order Code	Full Product Name	Kod för kapslingsklass
910925864377	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	IP54
910925864378	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	IP54
910925864379	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	IP54
910925864380	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	IP54
910925864381	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	IP54
910925864382	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	IP54
910925869515	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	IP20
910925869517	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	IP20
910925869518	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	IP20
910925869519	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	IP20
910925869520	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	IP20

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910925864296	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864354	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864355	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864356	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864357	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864358	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864359	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864348	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864349	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864350	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864352	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864303	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864304	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864305	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864309	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864310	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864311	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864312	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864313	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864314	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864320	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864324	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864325	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864326	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864330	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864331	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864332	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864336	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864337	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864338	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864344	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864624	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864306	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864307	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864308	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864315	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864316	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910925864317	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864321	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864322	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864323	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864327	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864328	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864329	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864333	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864334	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864335	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864339	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864340	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864341	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864346	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864347	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864351	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864353	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864625	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925865537	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925865538	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925865539	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925865540	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	(0.4314.0.4000) SDCM
910925865541	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	(0.4314.0.4000) SDCM
910925865542	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	(0.4314.0.4000) SDCM
910925867816	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925867855	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864377	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864378	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864379	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864380	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864381	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864382	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925869515	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925869517	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925869518	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925869519	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925869520	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Driftdonsbortfall vid 5 000 tim
910925864296	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	-
910925864354	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	-
910925864355	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	-
910925864356	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	-
910925864357	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	-
910925864358	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	-
910925864359	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	-
910925864348	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	-
910925864349	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	-
910925864350	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	-
910925864352	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	-
910925864303	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	-
910925864304	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	-
910925864305	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	-
910925864309	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	-
910925864310	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	-
910925864311	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	-
910925864312	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	-
910925864313	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	-
910925864314	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	-
910925864320	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	-
910925864324	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	-
910925864325	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	-
910925864326	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	-
910925864330	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	-
910925864331	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	-
910925864332	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	-
910925864336	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	-
910925864337	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	-
910925864338	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	-
910925864344	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	-
910925864624	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	-
910925864306	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	-
910925864307	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	-
910925864308	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	-
910925864315	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	-
910925864316	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	-

Order Code	Full Product Name	Driftdonsbortfall vid 5 000 tim
910925864317	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	-
910925864321	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	-
910925864322	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	-
910925864323	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	-
910925864327	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	-
910925864328	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	-
910925864329	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	-
910925864333	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	-
910925864334	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	-
910925864335	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	-
910925864339	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	-
910925864340	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	-
910925864341	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	-
910925864346	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	-
910925864347	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	-
910925864351	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	-
910925864353	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	-
910925864625	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	-
910925865537	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	0,50 %
910925865538	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	0,50 %
910925865539	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	0,50 %
910925865540	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	0,50 %
910925865541	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	0,50 %
910925865542	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	0,50 %
910925867816	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	-
910925867855	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	-
910925864377	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	-
910925864378	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	-
910925864379	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	-
910925864380	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	-
910925864381	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	-
910925864382	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	-
910925869515	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	-
910925869517	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	-
910925869518	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	-
910925869519	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	-
910925869520	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	-

Användningsförhållanden

Order Code	Full Product Name	Max. dimringsnivå	Lämplig för slumpmässig brytning
910925864296	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	1%	Ej tillämpligt
910925864354	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	1%	Ej tillämpligt
910925864355	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	1%	Ej tillämpligt

Order Code	Full Product Name	Max. dimringsnivå	Lämplig för slumpmässig brytning
910925864356	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	1%	Ej tillämpligt
910925864357	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	1%	Ej tillämpligt
910925864358	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	1%	Ej tillämpligt

Order Code	Full Product Name	Max. dimringsnivå	Lämplig för slumpmässig brytning
910925864359	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	1%	Ej tillämpligt
910925864348	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	1%	Ej tillämpligt
910925864349	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	1%	Ej tillämpligt
910925864350	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	1%	Ej tillämpligt
910925864352	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	1%	Ej tillämpligt
910925864303	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	1%	Ej tillämpligt
910925864304	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	1%	Ej tillämpligt
910925864305	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	1%	Ej tillämpligt
910925864309	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	1%	Ej tillämpligt
910925864310	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	1%	Ej tillämpligt
910925864311	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	1%	Ej tillämpligt
910925864312	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	1%	Ej tillämpligt
910925864313	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	1%	Ej tillämpligt
910925864314	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	1%	Ej tillämpligt
910925864320	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	1%	Ej tillämpligt
910925864324	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	1%	Ej tillämpligt
910925864325	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	1%	Ej tillämpligt
910925864326	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	1%	Ej tillämpligt
910925864330	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	1%	Ej tillämpligt
910925864331	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	1%	Ej tillämpligt
910925864332	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	1%	Ej tillämpligt
910925864336	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	1%	Ej tillämpligt
910925864337	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	1%	Ej tillämpligt
910925864338	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	1%	Ej tillämpligt
910925864344	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	1%	Ej tillämpligt

Order Code	Full Product Name	Max. dimringsnivå	Lämplig för slumpmässig brytning
910925864624	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	1%	Ej tillämpligt
910925864306	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	1%	Ej tillämpligt
910925864307	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	1%	Ej tillämpligt
910925864308	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	1%	Ej tillämpligt
910925864315	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	1%	Ej tillämpligt
910925864316	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	1%	Ej tillämpligt
910925864317	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	1%	Ej tillämpligt
910925864321	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	1%	Ej tillämpligt
910925864322	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	1%	Ej tillämpligt
910925864323	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	1%	Ej tillämpligt
910925864327	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	1%	Ej tillämpligt
910925864328	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	1%	Ej tillämpligt
910925864329	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	1%	Ej tillämpligt
910925864333	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	1%	Ej tillämpligt
910925864334	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	1%	Ej tillämpligt
910925864335	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	1%	Ej tillämpligt
910925864339	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	1%	Ej tillämpligt
910925864340	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	1%	Ej tillämpligt
910925864341	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	1%	Ej tillämpligt
910925864346	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	1%	Ej tillämpligt
910925864347	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	1%	Ej tillämpligt
910925864351	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	1%	Ej tillämpligt
910925864353	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	1%	Ej tillämpligt
910925864625	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	1%	Ej tillämpligt
910925865537	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	1%	Ej tillämpligt

Order Code	Full Product Name	Max. dimringsnivå	Lämplig för slumpmässig brytning
910925865538	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	1%	Ej tillämpligt
910925865539	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	1%	Ej tillämpligt
910925865540	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	1%	Ej tillämpligt
910925865541	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	1%	Ej tillämpligt
910925865542	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	1%	Ej tillämpligt
910925867816	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	1%	Ej tillämpligt
910925867855	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	1%	Ej tillämpligt
910925864377	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	1%	Ja
910925864378	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	1%	Ja

Order Code	Full Product Name	Max. dimringsnivå	Lämplig för slumpmässig brytning
910925864379	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	1%	Ja
910925864380	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	1%	Ja
910925864381	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	1%	Ja
910925864382	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	1%	Ja
910925869515	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
910925869517	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	1%	Ej tillämpligt
910925869518	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	1%	Ej tillämpligt
910925869519	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	1%	Ej tillämpligt
910925869520	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	1%	Ej tillämpligt

