



Vynikající kvalita světla s vysokou účinností

Pacific LED gen4

PacificLED gen4 je vysoce účinné a spolehlivé LED svítidlo s vyšším krytím, které nabízí vynikající kvalitu světla s rovnoměrným rozptylem světla bez viditelných pruhů nebo barevných artefaktů. Tato řada nabízí modulární konstrukci, která zaručuje snadné vylepšování a údržbu. Nový optický systém poskytuje nedeformované osvětlení s vylepšenou vizuální orientací, díky čemuž je ideální pro obecné průmyslové prostory, sklady a parkoviště. Tato řada také nabízí různé optiky, které zaručí optimalizované osvětlovací schéma pro širokou škálu použití. Pro průmyslové použití řada PacificLED gen4 nabízí otevřenou architekturu výrobku s přístupem k nosiči předřadníku bez použití nářadí a inovativní konstrukcí záslepky s vestavěným konektorem pro rychlou a snadnou montáž. Montážní svorka z jednoho kusu zaručuje, že primární výrobní proces nemohou ovlivnit žádné malé volné součásti.

Výhody

- Vysoce kvalitní optika s rovnoměrným rozptylem světla bez viditelných pruhů nebo barevných artefaktů pro lepší vizuální orientaci
- Velké množství vyzařovacích charakteristik zaručuje optimalizované osvětlovací schéma pro širokou škálu použití
- Snadná montáž a údržba s přístupem k nosiči předřadníku bez použití nářadí a záslepkou s vestavěnými konektory

Pacific LED gen4

Vlastnosti

- Široká škála optik (úzká, široká, velmi široká a opalizovaná) a světelných výkonů s vynikajícím omezením oslnění.
- Vysoká účinnost 140 lm/W
- IP66 – chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě
- Systém GreenParking zvyšuje energetickou účinnost pomocí automatického stmívání
- Dlouhá životnost až 100 000 hodin (model CE L70B50)

Aplikace

- Průmyslové zóny
- Sklady / distribuční centra
- Parkovací garáže
- Chladírny

Specifikace

Typ	WT470C (standardní verze)
Světelný zdroj	vyměnitelný LED modul
Vyzařovací úhel	NB, WB, VWB, O
Světelný tok	2300, 3400, 4200, 6400, 8000 (4000K CCT)
Náhradní teplota chromatičnosti	4000 nebo 6500K
Index barevného podání	80
Jmenovitý světelný tok při střední životnosti* 50000h	L80
Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50000h	5%
Řada XT: jmenovitý světelný tok při střední životnosti* 50000h	L70
Řada XT: závadovost ovládacího předřadníku	10%

při střední životnosti

50000h

Účinnost při okolní teplotě Tq	+25 °C
Rozsah provozní teploty	-30 až +45 °C
Předřadník	vestavěný
Napájecí napětí	220–240V, 50–60Hz
Regulace	DALI
Materiál	Trubka: polykarbonát
Barva	Průsvitná
Optický kryt	polykarbonát
Připojení	Zasunovací svorkovnice (PI) nebo svorkovnice sochranou proti napínání (PIP)
Údržba	Beznářadová údržba
Montáž	Samostatně nebo vřadě, zacvaknutí svítidla do předem přišroubovaných stropních konzol nebo závěsná montáž na řetězy nebo systémy řadového osvětlení Možnost prodrátování

Versions



PACIFIC LED WATERPROOF

PACIFIC LED CIRCULAR ECONOMY

Pacific LED gen4

Detaily o výrobku



PacificLED_Gen4-WT470C-
DP02.jpg



PacificLED_Gen4-WT470C-
DP01.jpg



PacificLED gen4 WT470C bracket



PacificLED_Gen4-WT480C-
DP02.jpg



PacificLED_Gen4-WT480C-
DP01.jpg

Application Conditions

Vhodné pro náhodné spínání Nerelevantní

Approval and Application

Kód ochrany proti mechanickým nárazům IK08

IP kód IP66

Operating and Electrical

Vstupní napětí 220-240 V

General Information

Vyzařovací úhel světelného zdroje 120 °

Značka CE CE mark

Třída ochrany IEC Bezpečnostní třída I

Včetně předřadníku Ano

Značka ENEC ENEC mark

Značka hořlavosti D

Test žhavým drátem Teplota 850 °C, doba 5 s

Vyměnitelnost světelného zdroje Ano

Počet předřadниковých jednotek 1 unit

Initial Performance (IEC Compliant)

Původní chromatičnost (0.38, 0.38) SDCM <3

Počáteční index barevného podání >80

Tolerance světelného toku +/-7%

Mechanical and Housing

Barva WH

Application Conditions

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolní teploty	Maximální úroveň stmívání
37914100	WT470C LED23S/840 PSU WB L1300	-25 až +45 °C	-
37915800	WT470C LED23S/840 PSU WB L700	-25 až +45 °C	-
37916500	WT470C LED23S/840 PSU WB TC L1300	-25 až +45 °C	-
37919600	WT470C LED23S/840 PSU VWB L1300	-25 až +45 °C	-
37920200	WT470C LED23S/840 PSU WB TW1 L1300	-25 až +45 °C	-
37921900	WT470C LED23S/840 PSU WB TC L700	-25 až +45 °C	-
37922600	WT470C LED23S/840 PSU WB ELP3 L1300	0 až +35 °C	-
37923300	WT470C LED23S/840 PSD WB L1300	-25 až +45 °C	1%
37924000	WT470C LED23S/840 PSD WB L700	-25 až +45 °C	1%
37927100	WT470C LED35S/840 PSU WB TC L1600	-25 až +45 °C	-
37928800	WT470C LED35S/840 PSU WB L1600	-25 až +45 °C	-
37931800	WT470C LED35S/840 PSU VWB L1600	-25 až +45 °C	-
37934900	WT470C LED35S/840 PSU WB TW1 L1600	-25 až +45 °C	-
37935600	WT470C LED35S/840 PSD WB L1600	-25 až +45 °C	1%
37938700	WT470C LED35S/840 PSD VWB L1600	-25 až +45 °C	1%
37939400	WT470C LED35S/840 PSD WB TC5 L1600	-25 až +45 °C	1%
37940000	WT470C LED35S/840 PSD O L1600	-25 až +45 °C	1%
37941700	WT470C LED42S/840 PSU WB L1300	-25 až +45 °C	-
37942400	WT470C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300	-25 až +45 °C	-
37943100	WT470C LED42S/840 PSU VWB L1300	-25 až +45 °C	-
37944800	WT470C LED42S/840 PSU O L1300	-25 až +45 °C	-
37945500	WT470C LED42S/840 PSU NB L1300	-25 až +45 °C	-
37946200	WT470C LED42S/840 PSU WB TW1 L1300	-25 až +45 °C	-
37947900	WT470C LED42S/840 PSU WB TC L1300	-25 až +45 °C	-
37948600	WT470C LED42S/840 PSU O TC L1300	-25 až +45 °C	-
37949300	WT470C LED42S/840 PSD WB L1300	-25 až +45 °C	1%
37950900	WT470C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	-25 až +45 °C	1%
37951600	WT470C LED42S/840 PSD VWB L1300	-25 až +45 °C	1%
37952300	WT470C LED42S/840 PSD WB TC5 L1300	-25 až +45 °C	1%
37954700	WT470C LED64S/840 PSU WB L1600	-25 až +45 °C	-
37955400	WT470C LED64S/840 PSU NB L1600	-25 až +45 °C	-
37956100	WT470C LED64S/840 PSU WB TW3 L1600	-25 až +45 °C	-
37957800	WT470C LED64S/840 PSU VWB L1600	-25 až +45 °C	-
37958500	WT470C LED64S/840 PSU NB TW3 L1600	-25 až +45 °C	-
37959200	WT470C LED64S/840 PSU WB TC L1600	-25 až +45 °C	-
37960800	WT470C LED64S/840 PSU WB TW1 L1600	-25 až +45 °C	-
37962200	WT470C LED64S/840 PSU VWB TC L1600	-25 až +45 °C	-
37966000	WT470C LED64S/840 PSU O L1600	-25 až +45 °C	-
37967700	WT470C LED64S/840 PSU NB TC L1600	-25 až +45 °C	-
37968400	WT470C LED64S/840 PSU NB TW1 L1600	-25 až +45 °C	-
37970700	WT470C LED64S/840 PSU VWB ELP3 L1600	0 až +35 °C	-
37972100	WT470C LED64S/840 PSU WB ELP3 TW3 L1600	0 až +35 °C	-
37974500	WT470C LED64S/865 PSU WB ELP3 TW1 L1600	0 až +35 °C	-
37975200	WT470C LED64S/865 PSU WB TW1 L1600	-25 až +45 °C	-
37978300	WT470C LED64S/840 PSU NB ELP3 L1600	0 až +35 °C	-
37979000	WT470C LED64S/840 PSU WB ELP3 L1600	0 až +35 °C	-
37980600	WT470C LED64S/840 PSU WB ELP3 TW1 L1600	0 až +35 °C	-
37981300	WT470C LED64S/840 PSD WB L1600	-25 až +45 °C	1%
37982000	WT470C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	-25 až +45 °C	1%
37983700	WT470C LED64S/840 PSD NB L1600	-25 až +45 °C	1%

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolní teploty	Maximální úroveň stmívání
37984400	WT470C LED64S/840 PSD VWB L1600	-25 až +45 °C	1%
37985100	WT470C LED64S/840 PSD WB TC5 L1600	-25 až +45 °C	1%
37986800	WT470C LED64S/840 PSD NB TW1 L1600	-25 až +45 °C	1%
37988200	WT470C LED64S/840 PSD O L1600	-25 až +45 °C	1%
37989900	WT470C LED64S/840 PSD VWB TC5 L1600	-25 až +45 °C	1%
37992900	WT470C LED64S/840 PSD NB ELD3 L1600	0 až +35 °C	1%
37993600	WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 L1600	0 až +35 °C	1%
37994300	WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 TW1 L1600	0 až +35 °C	1%
37996700	WT470C LED80S/840 PSU NB ELP3 T30 L1600	0 až +35 °C	-
37997400	WT470C LED80S/840 PSU WB TW1 L1600	-25 až +45 °C	-
37999800	WT470C LED80S/840 PSD VWB L1600	-25 až +45 °C	1%
38000000	WT470C LED80S/840 PSD O L1600	-25 až +45 °C	1%
38003100	WT471C LED42S/840 PSU WB L1300	-25 až +45 °C	-
38004800	WT471C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300	-25 až +45 °C	-
38005500	WT471C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	-25 až +45 °C	1%
38006200	WT471C LED64S/840 PSU WB L1600	-25 až +45 °C	-
38007900	WT471C LED64S/840 PSU WB TW3 L1600	-25 až +45 °C	-
38008600	WT471C LED64S/840 PSD WB L1600	-25 až +45 °C	1%
38009300	WT471C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	-25 až +45 °C	1%
38010900	WT471C LED64S/840 PSD NB L1600	-25 až +45 °C	1%
38011600	WT471C LED64S/840 PSD VWB L1600	-25 až +45 °C	1%
38013000	WT471C LED80S/840 PSU WB L1600	-25 až +45 °C	-
38014700	WT471C LED80S/840 PSD WB TW1 L1600	-25 až +45 °C	1%
38026000	WT470X LED35S/840 VWB ACW TC5 L1600	-25 až +45 °C	1%
38028400	WT470X LED35S/840 VWB ACW TW1 L1600	-25 až +45 °C	1%
38015400	WT480C LED64S/840 PSD WB L1600	-30 až +45 °C	1%
38017800	WT480C LED64S/840 PSD NB L1600	-30 až +45 °C	1%
38018500	WT480C LED64S/840 PSD VWB L1600	-30 až +45 °C	1%
38019200	WT480C LED64S/840 PSD WB TC5 L1600	-30 až +45 °C	1%
38022200	WT480C LED64S/840 PSD O L1600	-30 až +45 °C	1%
38023900	WT480C LED64S/840 PSD VWB TC5 L1600	-30 až +45 °C	1%
38025300	WT481C LED64S/840 PSD WB L1600	-30 až +45 °C	1%

Controls and Dimming

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné	Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
37914100	WT470C LED23S/840 PSU WB L1300	Ne	37939400	WT470C LED35S/840 PSD WB TC5 L1600	Ano
37915800	WT470C LED23S/840 PSU WB L700	Ne	37940000	WT470C LED35S/840 PSD O L1600	Ano
37916500	WT470C LED23S/840 PSU WB TC L1300	Ne	37941700	WT470C LED42S/840 PSU WB L1300	Ne
37919600	WT470C LED23S/840 PSU VWB L1300	Ne	37942400	WT470C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300	Ne
37920200	WT470C LED23S/840 PSU WB TW1 L1300	Ne	37943100	WT470C LED42S/840 PSU VWB L1300	Ne
37921900	WT470C LED23S/840 PSU WB TC L700	Ne	37944800	WT470C LED42S/840 PSU O L1300	Ne
37922600	WT470C LED23S/840 PSU WB ELP3 L1300	Ne	37945500	WT470C LED42S/840 PSU NB L1300	Ne
37923300	WT470C LED23S/840 PSD WB L1300	Ano	37946200	WT470C LED42S/840 PSU WB TW1 L1300	Ne
37924000	WT470C LED23S/840 PSD WB L700	Ano	37947900	WT470C LED42S/840 PSU WB TC L1300	Ne
37927100	WT470C LED35S/840 PSU WB TC L1600	Ne	37948600	WT470C LED42S/840 PSU O TC L1300	Ne
37928800	WT470C LED35S/840 PSU WB L1600	Ne	37949300	WT470C LED42S/840 PSD WB L1300	Ano
37931800	WT470C LED35S/840 PSU VWB L1600	Ne	37950900	WT470C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	Ano
37934900	WT470C LED35S/840 PSU WB TW1 L1600	Ne	37951600	WT470C LED42S/840 PSD VWB L1300	Ano
37935600	WT470C LED35S/840 PSD WB L1600	Ano	37952300	WT470C LED42S/840 PSD WB TC5 L1300	Ano
37938700	WT470C LED35S/840 PSD VWB L1600	Ano	37954700	WT470C LED64S/840 PSU WB L1600	Ne

Pacific LED gen4

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
37955400	WT470C LED64S/840 PSU NB L1600	Ne
37956100	WT470C LED64S/840 PSU WB TW3 L1600	Ne
37957800	WT470C LED64S/840 PSU VWB L1600	Ne
37958500	WT470C LED64S/840 PSU NB TW3 L1600	Ne
37959200	WT470C LED64S/840 PSU WB TC L1600	Ne
37960800	WT470C LED64S/840 PSU WB TW1 L1600	Ne
37962200	WT470C LED64S/840 PSU VWB TC L1600	Ne
37966000	WT470C LED64S/840 PSU O L1600	Ne
37967700	WT470C LED64S/840 PSU NB TC L1600	Ne
37968400	WT470C LED64S/840 PSU NB TW1 L1600	Ne
37970700	WT470C LED64S/840 PSU VWB ELP3 L1600	Ne
37972100	WT470C LED64S/840 PSU WB ELP3 TW3 L1600	Ne
37974500	WT470C LED64S/865 PSU WB ELP3 TW1 L1600	Ne
37975200	WT470C LED64S/865 PSU WB TW1 L1600	Ne
37978300	WT470C LED64S/840 PSU NB ELP3 L1600	Ne
37979000	WT470C LED64S/840 PSU WB ELP3 L1600	Ne
37980600	WT470C LED64S/840 PSU WB ELP3 TW1 L1600	Ne
37981300	WT470C LED64S/840 PSD WB L1600	Ano
37982000	WT470C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	Ano
37983700	WT470C LED64S/840 PSD NB L1600	Ano
37984400	WT470C LED64S/840 PSD VWB L1600	Ano
37985100	WT470C LED64S/840 PSD WB TC5 L1600	Ano
37986800	WT470C LED64S/840 PSD NB TW1 L1600	Ano
37988200	WT470C LED64S/840 PSD O L1600	Ano
37989900	WT470C LED64S/840 PSD VWB TC5 L1600	Ano
37992900	WT470C LED64S/840 PSD NB ELD3 L1600	Ano

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
37993600	WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 L1600	Ano
37994300	WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 TW1 L1600	Ano
37996700	WT470C LED80S/840 PSU NB ELP3 T30 L1600	Ne
37997400	WT470C LED80S/840 PSU WB TW1 L1600	Ne
37999800	WT470C LED80S/840 PSD VWB L1600	Ano
38000000	WT470C LED80S/840 PSD O L1600	Ano
38003100	WT471C LED42S/840 PSU WB L1300	Ne
38004800	WT471C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300	Ne
38005500	WT471C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	Ano
38006200	WT471C LED64S/840 PSU WB L1600	Ne
38007900	WT471C LED64S/840 PSU WB TW3 L1600	Ne
38008600	WT471C LED64S/840 PSD WB L1600	Ano
38009300	WT471C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	Ano
38010900	WT471C LED64S/840 PSD NB L1600	Ano
38011600	WT471C LED64S/840 PSD VWB L1600	Ano
38013000	WT471C LED80S/840 PSU WB L1600	Ne
38014700	WT471C LED80S/840 PSD WB TW1 L1600	Ano
38026000	WT470X LED35S/840 VWB ACW TC5 L1600	Ano
38028400	WT470X LED35S/840 VWB ACW TW1 L1600	Ano
38015400	WT480C LED64S/840 PSD WB L1600	Ano
38017800	WT480C LED64S/840 PSD NB L1600	Ano
38018500	WT480C LED64S/840 PSD VWB L1600	Ano
38019200	WT480C LED64S/840 PSD WB TC5 L1600	Ano
38022200	WT480C LED64S/840 PSD O L1600	Ano
38023900	WT480C LED64S/840 PSD VWB TC5 L1600	Ano
38025300	WT481C LED64S/840 PSD WB L1600	Ano

General Information

Order Code	Full Product Name	Kód produktové	
		Typ optiky	řady
37914100	WT470C LED23S/840 PSU WB L1300	WB	WT470C
37915800	WT470C LED23S/840 PSU WB L700	WB	WT470C
37916500	WT470C LED23S/840 PSU WB TC L1300	WB	WT470C
37919600	WT470C LED23S/840 PSU VWB L1300	VWB	WT470C
37920200	WT470C LED23S/840 PSU WB TW1 L1300	WB	WT470C
37921900	WT470C LED23S/840 PSU WB TC L700	WB	WT470C
37922600	WT470C LED23S/840 PSU WB ELP3 L1300	WB	WT470C
37923300	WT470C LED23S/840 PSD WB L1300	WB	WT470C
37924000	WT470C LED23S/840 PSD WB L700	WB	WT470C
37927100	WT470C LED35S/840 PSU WB TC L1600	WB	WT470C
37928800	WT470C LED35S/840 PSU WB L1600	WB	WT470C
37931800	WT470C LED35S/840 PSU VWB L1600	VWB	WT470C
37934900	WT470C LED35S/840 PSU WB TW1 L1600	WB	WT470C
37935600	WT470C LED35S/840 PSD WB L1600	WB	WT470C
37938700	WT470C LED35S/840 PSD VWB L1600	VWB	WT470C
37939400	WT470C LED35S/840 PSD WB TC5 L1600	WB	WT470C
37940000	WT470C LED35S/840 PSD O L1600	RO	WT470C
37941700	WT470C LED42S/840 PSU WB L1300	WB	WT470C
37942400	WT470C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300	WB	WT470C
37943100	WT470C LED42S/840 PSU VWB L1300	VWB	WT470C
37944800	WT470C LED42S/840 PSU O L1300	RO	WT470C

Order Code	Full Product Name	Kód produktové	
		Typ optiky	řady
37945500	WT470C LED42S/840 PSU NB L1300	NB	WT470C
37946200	WT470C LED42S/840 PSU WB TW1 L1300	WB	WT470C
37947900	WT470C LED42S/840 PSU WB TC L1300	WB	WT470C
37948600	WT470C LED42S/840 PSU O TC L1300	RO	WT470C
37949300	WT470C LED42S/840 PSD WB L1300	WB	WT470C
37950900	WT470C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	WB	WT470C
37951600	WT470C LED42S/840 PSD VWB L1300	VWB	WT470C
37952300	WT470C LED42S/840 PSD WB TC5 L1300	WB	WT470C
37954700	WT470C LED64S/840 PSU WB L1600	WB	WT470C
37955400	WT470C LED64S/840 PSU NB L1600	NB	WT470C
37956100	WT470C LED64S/840 PSU WB TW3 L1600	WB	WT470C
37957800	WT470C LED64S/840 PSU VWB L1600	VWB	WT470C
37958500	WT470C LED64S/840 PSU NB TW3 L1600	NB	WT470C
37959200	WT470C LED64S/840 PSU WB TC L1600	WB	WT470C
37960800	WT470C LED64S/840 PSU WB TW1 L1600	WB	WT470C
37962200	WT470C LED64S/840 PSU VWB TC L1600	VWB	WT470C
37966000	WT470C LED64S/840 PSU O L1600	RO	WT470C
37967700	WT470C LED64S/840 PSU NB TC L1600	NB	WT470C
37968400	WT470C LED64S/840 PSU NB TW1 L1600	NB	WT470C
37970700	WT470C LED64S/840 PSU VWB ELP3 L1600	VWB	WT470C

Pacific LED gen4

Order Code	Full Product Name	Typ optiky	Kód produktové řady
37972100	WT470C LED64S/840 PSU WB ELP3 TW3 L1600	WB	WT470C
37974500	WT470C LED64S/865 PSU WB ELP3 TW1 L1600	WB	WT470C
37975200	WT470C LED64S/865 PSU WB TW1 L1600	WB	WT470C
37978300	WT470C LED64S/840 PSU NB ELP3 L1600	NB	WT470C
37979000	WT470C LED64S/840 PSU WB ELP3 L1600	WB	WT470C
37980600	WT470C LED64S/840 PSU WB ELP3 TW1 L1600	WB	WT470C
37981300	WT470C LED64S/840 PSD WB L1600	WB	WT470C
37982000	WT470C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	WB	WT470C
37983700	WT470C LED64S/840 PSD NB L1600	NB	WT470C
37984400	WT470C LED64S/840 PSD VWB L1600	VWB	WT470C
37985100	WT470C LED64S/840 PSD WB TC5 L1600	WB	WT470C
37986800	WT470C LED64S/840 PSD NB TW1 L1600	NB	WT470C
37988200	WT470C LED64S/840 PSD O L1600	RO	WT470C
37989900	WT470C LED64S/840 PSD VWB TC5 L1600	VWB	WT470C
37992900	WT470C LED64S/840 PSD NB ELD3 L1600	NB	WT470C
37993600	WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 L1600	WB	WT470C
37994300	WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 TW1 L1600	WB	WT470C
37996700	WT470C LED80S/840 PSU NB ELP3 T30 L1600	NB	WT470C

Order Code	Full Product Name	Typ optiky	Kód produktové řady
37997400	WT470C LED80S/840 PSU WB TW1 L1600	WB	WT470C
37999800	WT470C LED80S/840 PSD VWB L1600	VWB	WT470C
38000000	WT470C LED80S/840 PSD O L1600	RO	WT470C
38003100	WT471C LED42S/840 PSU WB L1300	WB	WT471C
38004800	WT471C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300	WB	WT471C
38005500	WT471C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	WB	WT471C
38006200	WT471C LED64S/840 PSU WB L1600	WB	WT471C
38007900	WT471C LED64S/840 PSU WB TW3 L1600	WB	WT471C
38008600	WT471C LED64S/840 PSD WB L1600	WB	WT471C
38009300	WT471C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	WB	WT471C
38010900	WT471C LED64S/840 PSD NB L1600	NB	WT471C
38011600	WT471C LED64S/840 PSD VWB L1600	VWB	WT471C
38013000	WT471C LED80S/840 PSU WB L1600	WB	WT471C
38014700	WT471C LED80S/840 PSD WB TW1 L1600	WB	WT471C
38026000	WT470X LED35S/840 VWB ACW TC5 L1600	VWB	WT470X
38028400	WT470X LED35S/840 VWB ACW TW1 L1600	VWB	WT470X
38015400	WT480C LED64S/840 PSD WB L1600	WB	WT480C
38017800	WT480C LED64S/840 PSD NB L1600	NB	WT480C
38018500	WT480C LED64S/840 PSD VWB L1600	VWB	WT480C
38019200	WT480C LED64S/840 PSD WB TC5 L1600	WB	WT480C
38022200	WT480C LED64S/840 PSD O L1600	RO	WT480C
38023900	WT480C LED64S/840 PSD VWB TC5 L1600	VWB	WT480C
38025300	WT481C LED64S/840 PSD WB L1600	WB	WT481C

Initial Performance (IEC Compliant)

Order Code	Full Product Name	Počáteční			
		korelační teplota chromatičnosti	Počáteční účinnost svítidla LED	Počáteční světelný tok	Počáteční příkon
37914100	WT470C LED23S/840 PSU WB L1300	4000 K	143 lm/W	2358 lm	16.5 W
37915800	WT470C LED23S/840 PSU WB L700	4000 K	143 lm/W	2358 lm	16.5 W
37916500	WT470C LED23S/840 PSU WB TC L1300	4000 K	143 lm/W	2358 lm	16.5 W
37919600	WT470C LED23S/840 PSU VWB L1300	4000 K	141 lm/W	2323 lm	16.5 W
37920200	WT470C LED23S/840 PSU WB TW1 L1300	4000 K	143 lm/W	2358 lm	16.5 W
37921900	WT470C LED23S/840	4000 K	143 lm/W	2358 lm	16.5 W

Order Code	Full Product Name	Počáteční			
		korelační teplota chromatičnosti	Počáteční účinnost svítidla LED	Počáteční světelný tok	Počáteční příkon
	PSU WB TC L700				
37922600	WT470C LED23S/840 PSU WB ELP3 L1300	4000 K	143 lm/W	2358 lm	16.5 W
37923300	WT470C LED23S/840 PSD WB L1300	4000 K	143 lm/W	2358 lm	16.5 W
37924000	WT470C LED23S/840 PSD WB L700	4000 K	143 lm/W	2358 lm	16.5 W
37927100	WT470C LED35S/840 PSU WB TC L1600	4000 K	146 lm/W	3572 lm	24.4 W
37928800	WT470C LED35S/840 PSU WB L1600	4000 K	146 lm/W	3572 lm	24.4 W
37931800	WT470C LED35S/840	4000 K	145 lm/W	3536 lm	24.4 W

Pacific LED gen4

Order Code	Full Product Name	Počáteční			
		korelační teplota chromatičnosti	Počáteční účinnost svítidla LED	Počáteční světelný tok	Počáteční příkon
	PSU VWB L1600				
37934900	WT470C LED35S/840 PSU WB TW1 L1600	4000 K	146 lm/W	3572 lm	24.4 W
37935600	WT470C LED35S/840 PSD WB L1600	4000 K	146 lm/W	3572 lm	24.4 W
37938700	WT470C LED35S/840 PSD VWB L1600	4000 K	145 lm/W	3536 lm	24.4 W
37939400	WT470C LED35S/840 PSD WB TC5 L1600	4000 K	146 lm/W	3572 lm	24.4 W
37940000	WT470C LED35S/840 PSD O L1600	4000 K	138 lm/W	3368 lm	24.4 W
37941700	WT470C LED42S/840 PSU WB L1300	4000 K	141 lm/W	4293 lm	30.5 W
37942400	WT470C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300	4000 K	141 lm/W	4293 lm	30.5 W
37943100	WT470C LED42S/840 PSU VWB L1300	4000 K	139 lm/W	4250 lm	30.5 W
37944800	WT470C LED42S/840 PSU O L1300	4000 K	133 lm/W	4048 lm	30.5 W
37945500	WT470C LED42S/840 PSU NB L1300	4000 K	143 lm/W	4361 lm	30.5 W
37946200	WT470C LED42S/840 PSU WB TW1 L1300	4000 K	141 lm/W	4293 lm	30.5 W
37947900	WT470C LED42S/840 PSU WB TC L1300	4000 K	141 lm/W	4293 lm	30.5 W
37948600	WT470C LED42S/840 PSU O TC L1300	4000 K	133 lm/W	4048 lm	30.5 W

Order Code	Full Product Name	Počáteční			
		korelační teplota chromatičnosti	Počáteční účinnost svítidla LED	Počáteční světelný tok	Počáteční příkon
37949300	WT470C LED42S/840 PSD WB L1300	4000 K	141 lm/W	4293 lm	30.5 W
37950900	WT470C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	4000 K	141 lm/W	4293 lm	30.5 W
37951600	WT470C LED42S/840 PSD VWB L1300	4000 K	139 lm/W	4250 lm	30.5 W
37952300	WT470C LED42S/840 PSD WB TC5 L1300	4000 K	141 lm/W	4293 lm	30.5 W
37954700	WT470C LED64S/840 PSU WB L1600	4000 K	140 lm/W	6515 lm	46.6 W
37955400	WT470C LED64S/840 PSU NB L1600	4000 K	142 lm/W	6618 lm	46.6 W
37956100	WT470C LED64S/840 PSU WB TW3 L1600	4000 K	140 lm/W	6515 lm	46.6 W
37957800	WT470C LED64S/840 PSU VWB L1600	4000 K	138 lm/W	6450 lm	46.6 W
37958500	WT470C LED64S/840 PSU NB TW3 L1600	4000 K	142 lm/W	6618 lm	46.6 W
37959200	WT470C LED64S/840 PSU WB TC L1600	4000 K	140 lm/W	6515 lm	46.6 W
37960800	WT470C LED64S/840 PSU WB TW1 L1600	4000 K	140 lm/W	6515 lm	46.6 W
37962200	WT470C LED64S/840 PSU VWB TC L1600	4000 K	138 lm/W	6450 lm	46.6 W
37966000	WT470C LED64S/840 PSU O L1600	4000 K	132 lm/W	6144 lm	46.6 W

Pacific LED gen4

Order Code	Full Product Name	Počáteční	Počáteční	Počáteční	Počáteční
		korelační teplota chromatičnosti	účinnost svítidla LED	světelný tok	
37967700	WT470C LED64S/840 PSU NB TC L1600	4000 K	142 lm/W	6618 lm	46.6 W
37968400	WT470C LED64S/840 PSU NB TW1 L1600	4000 K	142 lm/W	6618 lm	46.6 W
37970700	WT470C LED64S/840 PSU VWB ELP3 L1600	4000 K	138 lm/W	6450 lm	46.6 W
37972100	WT470C LED64S/840 PSU WB ELP3 TW3 L1600	4000 K	140 lm/W	6515 lm	46.6 W
37974500	WT470C LED64S/865 PSU WB ELP3 TW1 L1600	6500 K	140 lm/W	6515 lm	46.6 W
37975200	WT470C LED64S/865 PSU WB TW1 L1600	6500 K	140 lm/W	6515 lm	46.6 W
37978300	WT470C LED64S/840 PSU NB ELP3 L1600	4000 K	142 lm/W	6618 lm	46.6 W
37979000	WT470C LED64S/840 PSU WB ELP3 L1600	4000 K	140 lm/W	6515 lm	46.6 W
37980600	WT470C LED64S/840 PSU WB ELP3 TW1 L1600	4000 K	140 lm/W	6515 lm	46.6 W
37981300	WT470C LED64S/840 PSD WB L1600	4000 K	140 lm/W	6515 lm	46.6 W
37982000	WT470C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	4000 K	140 lm/W	6515 lm	46.6 W
37983700	WT470C LED64S/840 PSD NB L1600	4000 K	142 lm/W	6618 lm	46.6 W
37984400	WT470C LED64S/840	4000 K	138 lm/W	6450 lm	46.6 W

Order Code	Full Product Name	Počáteční	Počáteční	Počáteční	Počáteční
		korelační teplota chromatičnosti	účinnost svítidla LED	světelný tok	
	PSD VWB L1600				
37985100	WT470C LED64S/840 PSD WB TC5 L1600	4000 K	140 lm/W	6515 lm	46.6 W
37986800	WT470C LED64S/840 PSD NB TW1 L1600	4000 K	142 lm/W	6618 lm	46.6 W
37988200	WT470C LED64S/840 PSD O L1600	4000 K	132 lm/W	6144 lm	46.6 W
37989900	WT470C LED64S/840 PSD VWB TC5 L1600	4000 K	138 lm/W	6450 lm	46.6 W
37992900	WT470C LED64S/840 PSD NB ELD3 L1600	4000 K	142 lm/W	6618 lm	46.6 W
37993600	WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 L1600	4000 K	140 lm/W	6515 lm	46.6 W
37994300	WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 TW1 L1600	4000 K	140 lm/W	6515 lm	46.6 W
37996700	WT470C LED80S/840 PSU NB ELP3 T30 L1600	4000 K	140 lm/W	8119 lm	58 W
37997400	WT470C LED80S/840 PSU WB TW1 L1600	4000 K	138 lm/W	7992 lm	58 W
37999800	WT470C LED80S/840 PSD VWB L1600	4000 K	136 lm/W	7912 lm	58 W
38000000	WT470C LED80S/840 PSD O L1600	4000 K	130 lm/W	7536 lm	58 W
38003100	WT471C LED42S/840 PSU WB L1300	4000 K	141 lm/W	4293 lm	30.5 W
38004800	WT471C LED42S/840	4000 K	141 lm/W	4293 lm	30.5 W

Pacific LED gen4

Order Code	Full Product Name	Počáteční			
		korelační teplota chromatičnosti	Počáteční účinnost svítidla LED	Počáteční světelný tok	Počáteční příkon
	PSU WB TW3 L1300				
38005500	WT471C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	4000 K	141 lm/W	4293 lm	30.5 W
38006200	WT471C LED64S/840 PSU WB L1600	4000 K	140 lm/W	6515 lm	46.6 W
38007900	WT471C LED64S/840 PSU WB TW3 L1600	4000 K	140 lm/W	6515 lm	46.6 W
38008600	WT471C LED64S/840 PSD WB L1600	4000 K	140 lm/W	6515 lm	46.6 W
38009300	WT471C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	4000 K	140 lm/W	6515 lm	46.6 W
38010900	WT471C LED64S/840 PSD NB L1600	4000 K	142 lm/W	6618 lm	46.6 W
38011600	WT471C LED64S/840 PSD VWB L1600	4000 K	138 lm/W	6450 lm	46.6 W
38013000	WT471C LED80S/840 PSU WB L1600	4000 K	138 lm/W	7992 lm	58 W
38014700	WT471C LED80S/840	4000 K	138 lm/W	7992 lm	58 W

Order Code	Full Product Name	Počáteční			
		korelační teplota chromatičnosti	Počáteční účinnost svítidla LED	Počáteční světelný tok	Počáteční příkon
	PSD WB TW1 L1600				
38026000	WT470X LED35S/840 VWB ACW TC5 L1600	4000 K	145 lm/W	3536 lm	24.4 W
38028400	WT470X LED35S/840 VWB ACW TW1 L1600	4000 K	145 lm/W	3536 lm	24.4 W
38015400	WT480C LED64S/840 PSD WB L1600	4000 K	140 lm/W	6515 lm	46.6 W
38017800	WT480C LED64S/840 PSD NB L1600	4000 K	142 lm/W	6618 lm	46.6 W
38018500	WT480C LED64S/840 PSD VWB L1600	4000 K	138 lm/W	6450 lm	46.6 W
38019200	WT480C LED64S/840 PSD WB TC5 L1600	4000 K	140 lm/W	6515 lm	46.6 W
38022200	WT480C LED64S/840 PSD O L1600	4000 K	132 lm/W	6144 lm	46.6 W
38023900	WT480C LED64S/840 PSD VWB TC5 L1600	4000 K	138 lm/W	6450 lm	46.6 W
38025300	WT481C LED64S/840 PSD WB L1600	4000 K	140 lm/W	6515 lm	46.6 W

