



# Magas fényhasznosítás és kiváló fényminőség

## Pacific LED gen4

A PacificLED gen4 nagy hatékonyságú és megbízható, vízmentes LED-es lámpatest, mely egyenletes fényeloszlású, kiváló fényminőséget biztosít látható csíkok vagy színváltozás nélkül. A család moduláris rendszerű, ami egyszerűbbé teszi a fejlesztést és a karbantartást. Az új optikai rendszer jobb minőségű, torzításmentes világítást biztosít, így ideális választás az általános ipari területek, raktárak és parkolók világításához. A család összetett optikákat is tartalmaz, amelyek számos alkalmazási területen biztosíthatják az optimális világítást. Ipari alkalmazásokhoz a PacificLED gen4 nyitott termékfelépítéssel gondoskodik a szerelvénytálca szerszám nélküli hozzáférhetőségéről, az innovatív végzárón található beépített csatlakozókkal pedig gyors és egyszerű a szerelés. Az egy darabból álló szerelőelem használatával nincsenek többé apró, könnyen elkallódó alkatrészek, amelyek befolyásolhatnák a szerelési folyamatot.

### Előnyök

- Egyenletes fényeloszlást biztosító kiváló minőségű, látható csíkok vagy színváltozás nélküli optikák a jobb vizuális hatás érdekében
- Számos terület világítására alkalmazható, széles tartományt felölelő sugárzási szögek
- Egyszerű felszerelés és karbantartás, a szerelvénytálca szerszám használata nélkül hozzáférhető, és a végzárón beépített csatlakozók találhatóak

## Pacific LED gen4

### Szolgáltatások

- Optikák széles választéka (keskeny, széles, extraszéles és opál), valamint kiváló káprázáskorlátozást biztosító fényáramcsomagok.
- Kimagasló hatásfok, 140 lm/W
- IP66 – por és víz elleni védelem
- A GreenParking rendszer automatikus fény szabályozással javítja az energiahatékonyságot
- Az L70B50 élettartama akár 100 000 óra

### Alkalmazás

- Ipari területek
- Raktárak/logisztikai központok
- Parkolóházak
- hűtőházak

### Tartozékok



Ordercode 04121400

