



Uitstekende lichtkwaliteit met een hoge efficiëntie

Pacific LED gen4

PacificLED gen4 is een zeer efficiënte en betrouwbare waterdichte LED-armatuur die geweldige lichtkwaliteit biedt met een uniforme lichtverdeling zonder zichtbare strepen. Het assortiment heeft een modulair ontwerp, ideaal om een toekomstige upgrade en snel onderhoud mogelijk te maken. Dankzij een breed aanbod aan optieken, is de PacificLED gen4 ideaal voor uiteenlopende industrie toepassingen. Van hoge magazijnen tot lage parkeergarages kan er een optimaal lichtplan worden opgesteld.

Voordelen

- Hoogwaardige optieken met een aangename uniforme lichtverdeling zonder zichtbare strepen of kleurafwijking
- Ruime keuze aan optieken voor een geoptimaliseerd lichtplan bij diverse industrie toepassingen
- Eenvoudige en snelle installatie dankzij de slimme eindakpen en praktische ophangbeugels

Kenmerken

- Ruim assortiment van optieken (smalstralend, breedstralend, erg breedstralend en opaal) en lichtopbrengst met uitstekende anti-verblindingsoplossing.
- Zeer efficiënt, 140 lm/W
- IP66 – bescherming tegen binnendringen van stof en straalwaterdicht
- Het GreenParking-systeem verbetert het energierendement en de levensduur door automatisch te dimmen
- Levensduur van maximaal 100.000 uur bij L70B50, wat zorgt voor een uiterst lange levensduur

Pacific LED gen4

Toepassing

- Industrierreinen
- Magazijnen/distributiecentra
- Parkeergarages
- Koelhuizen

Specificaties

Type	WT470C (standaarduitvoering)
Lichtbron	Vervangbare LED-module
Stralingshoek	NB, WB, VWB, O
Lichtstroom	2300, 3400, 4200, 6400, 8000 (4000 K CCT)
Gecorreleerde kleurtemperatuur	4000 of 6500 K
Kleurweergave-index (CRI)	80
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L80
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur	5%
XT-serie –	L70
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	
XT-serie –	10%
Uitvalpercentage van	

regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur	
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25°C
Bereik van bedrijfstemperatuur	-30 °C tot 45 °C
Driver (VSA)	Geïntegreerd
Netspanning	220-240 V/50-60 Hz
Dimmen	DALI
Materiaal	Buis: polycarbonaat
Kleur	Transparant
Lichtkap	PC
Aansluiting	Push-in connector (PI) of met trekontlasting (PIP)
Onderhoud	Gereedschapsloze toegang voor onderhoud
Installatie	Individueel of in lijn; vastklikken van de armatuur in vooraf gemonteerde plafondbeugels of pendelmontage met kettingen of aan lichtlijnsystemen Doorvoerbedrading mogelijk

Versions



PACIFIC LED WATERPROOF

PACIFIC LED CIRCULAR ECONOMY

Pacific LED gen4

Productgegevens



PacificLED_Gen4-WT470C-
DP02.jpg



PacificLED_Gen4-WT470C-
DP01.jpg



PacificLED gen4 WT470C bracket



PacificLED_Gen4-WT480C-
DP02.jpg



PacificLED_Gen4-WT480C-
DP01.jpg

Toepassingsomstandigheden

Geschikt voor willekeurig schakelen	Niet van toepassing
-------------------------------------	---------------------

Goedkeuring en Toepassing

Mech. impact protection code	IK08
Ingress protection code	IP 66

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsspanning	220-240 V
-----------------	-----------

Algemene informatie

Bundelhoek lichtbron	120 °
CE-markering	CE-markering
Protection class IEC	Veiligheidsklasse I
Driver/VSA meegeleverd	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken
Gloeiraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 5 s
Lichtbron vervangbaar	Ja
Aantal VSA's	1 unit

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële kleurkwaliteit	(0.38, 0.38) SDCM <3
Initiële Kleurweergave-index (CRI)	>80
Tolerantie lichtstroom	+/-7%

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Kleur	White
-------	-------

Toepassingsomstandigheden

Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	Maximaal dimniveau
37914100	WT470C LED23S/840 PSU WB L1300	-25 tot +45 °C	-
37922600	WT470C LED23S/840 PSU WB ELP3 L1300	0 °C tot +35 °C	-
37923300	WT470C LED23S/840 PSD WB L1300	-25 tot +45 °C	1%
37924000	WT470C LED23S/840 PSD WB L700	-25 tot +45 °C	1%
37925700	WT470C LED23S/840 PSD VWB L1300	-25 tot +45 °C	1%
37926400	WT470C LED23S/840 PSD VWB L700	-25 tot +45 °C	1%
37928800	WT470C LED35S/840 PSU WB L1600	-25 tot +45 °C	-
37935600	WT470C LED35S/840 PSD WB L1600	-25 tot +45 °C	1%
37936300	WT470C LED35S/840 PSD WB TW1 L1600	-25 tot +45 °C	1%
37937000	WT470C LED35S/840 PSD VWB TW1 L1600	-25 tot +45 °C	1%
37938700	WT470C LED35S/840 PSD VWB L1600	-25 tot +45 °C	1%
37940000	WT470C LED35S/840 PSD O L1600	-25 tot +45 °C	1%
37941700	WT470C LED42S/840 PSU WB L1300	-25 tot +45 °C	-
37949300	WT470C LED42S/840 PSD WB L1300	-25 tot +45 °C	1%
37950900	WT470C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	-25 tot +45 °C	1%
37951600	WT470C LED42S/840 PSD VWB L1300	-25 tot +45 °C	1%
37981300	WT470C LED64S/840 PSD WB L1600	-25 tot +45 °C	1%
37982000	WT470C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	-25 tot +45 °C	1%
37983700	WT470C LED64S/840 PSD NB L1600	-25 tot +45 °C	1%
37984400	WT470C LED64S/840 PSD VWB L1600	-25 tot +45 °C	1%
37986800	WT470C LED64S/840 PSD NB TW1 L1600	-25 tot +45 °C	1%
37987500	WT470C LED64S/840 PSD VWB TW1 L1600	-25 tot +45 °C	1%
37988200	WT470C LED64S/840 PSD O L1600	-25 tot +45 °C	1%
37990500	WT470C LED64S/865 PSD WB L1600	-25 tot +45 °C	1%
37991200	WT470C LED64S/865 PSD VWB L1600	-25 tot +45 °C	1%
37992900	WT470C LED64S/840 PSD NB ELD3 L1600	0 °C tot +35 °C	1%
37993600	WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 L1600	0 °C tot +35 °C	1%
37994300	WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 TW1 L1600	0 °C tot +35 °C	1%
37999800	WT470C LED80S/840 PSD VWB L1600	-25 tot +45 °C	1%
38000000	WT470C LED80S/840 PSD O L1600	-25 tot +45 °C	1%
38002400	WT471C LED23S/840 PSD VWB L1300	-25 tot +45 °C	1%
38004800	WT471C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300	-25 tot +45 °C	-
38005500	WT471C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	-25 tot +45 °C	1%
38008600	WT471C LED64S/840 PSD WB L1600	-25 tot +45 °C	1%
38009300	WT471C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	-25 tot +45 °C	1%
38010900	WT471C LED64S/840 PSD NB L1600	-25 tot +45 °C	1%
38011600	WT471C LED64S/840 PSD VWB L1600	-25 tot +45 °C	1%
38014700	WT471C LED80S/840 PSD WB TW1 L1600	-25 tot +45 °C	1%
38026000	WT470X LED35S/840 VWB ACW TC5 L1600	-25 tot +45 °C	1%
38028400	WT470X LED35S/840 VWB ACW TW1 L1600	-25 tot +45 °C	1%
38029100	WT470X LED35S/840 VWB ACW TW3 L1600	-25 tot +45 °C	1%
38030700	WT470X LED35S/840 WB ACW TW1 L1600	-25 tot +45 °C	1%
38031400	WT470X LED35S/840 WB ACW TW3 L1600	-25 tot +45 °C	1%
38032100	WT470X LED35S/840 VWB ELP3 ACW TW1 L1600	0 °C tot +35 °C	1%
38033800	WT470X LED64S/840 VWB ACW TW3 L1600	-25 tot +45 °C	1%
38035200	WT470X LED64S/840 WB ACW TW3 L1600	-25 tot +45 °C	1%
38036900	WT470X LED64S/840 VWB ACW TW1 L1600	-25 tot +45 °C	1%
38037600	WT470X LED64S/840 NB ACW TW1 L1600	-25 tot +45 °C	1%
38038300	WT470X LED80S/840 NB ACW TW1 L1600	-25 tot +45 °C	1%

Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	Maximaal dimniveau
38039000	WT470X LED80S/840 WB ACW TW1 L1600	-25 tot +45 °C	1%
38040600	WT470X LED35S/840 VWB ACWH TW1 L1600	-25 tot +45 °C	1%
38041300	WT470X LED35S/840 VWB ACWH TW3 L1600	-25 tot +45 °C	1%
38042000	WT470X LED35S/840 WB ACWH TW1 L1600	-25 tot +45 °C	1%
38043700	WT470X LED64S/840 WB ACWH TW3 L1600	-25 tot +45 °C	1%
38045100	WT470X LED64S/840 VWB ACWH TW1 L1600	-25 tot +45 °C	1%
38046800	WT470X LED64S/840 VWB ACWH TW3 L1600	-25 tot +45 °C	1%
38048200	WT470X LED64S/840 WB ACWH TW1 L1600	-25 tot +45 °C	1%
38015400	WT480C LED64S/840 PSD WB L1600	-30 tot +45 °C	1%
38016100	WT480C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	-30 tot +45 °C	1%
38017800	WT480C LED64S/840 PSD NB L1600	-30 tot +45 °C	1%
38018500	WT480C LED64S/840 PSD VWB L1600	-30 tot +45 °C	1%
38020800	WT480C LED64S/840 PSD NB TW1 L1600	-30 tot +45 °C	1%
38021500	WT480C LED64S/840 PSD VWB TW1 L1600	-30 tot +45 °C	1%
38022200	WT480C LED64S/840 PSD O L1600	-30 tot +45 °C	1%
38025300	WT481C LED64S/840 PSD WB L1600	-30 tot +45 °C	1%
38049900	WT480X LED64S/840 VWB ACWH TW3 L1600	-30 tot +45 °C	1%
38051200	WT480X LED64S/840 WB ACWH TW3 L1600	-30 tot +45 °C	1%
38052900	WT480X LED64S/840 VWB ACW TW3 L1600	-30 tot +45 °C	1%
38054300	WT480X LED64S/840 WB ACW TW3 L1600	-30 tot +45 °C	1%

Regelsystemen en Dimmers

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Order Code	Full Product Name	Dimbaar
37914100	WT470C LED23S/840 PSU WB L1300	Nee	37994300	WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 TW1 L1600	Ja
37922600	WT470C LED23S/840 PSU WB ELP3 L1300	Nee	37999800	WT470C LED80S/840 PSD VWB L1600	Ja
37923300	WT470C LED23S/840 PSD WB L1300	Ja	38000000	WT470C LED80S/840 PSD O L1600	Ja
37924000	WT470C LED23S/840 PSD WB L700	Ja	38002400	WT471C LED23S/840 PSD VWB L1300	Ja
37925700	WT470C LED23S/840 PSD VWB L1300	Ja	38004800	WT471C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300	Nee
37926400	WT470C LED23S/840 PSD VWB L700	Ja	38005500	WT471C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	Ja
37928800	WT470C LED35S/840 PSU WB L1600	Nee	38008600	WT471C LED64S/840 PSD WB L1600	Ja
37935600	WT470C LED35S/840 PSD WB L1600	Ja	38009300	WT471C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	Ja
37936300	WT470C LED35S/840 PSD WB TW1 L1600	Ja	38010900	WT471C LED64S/840 PSD NB L1600	Ja
37937000	WT470C LED35S/840 PSD VWB TW1 L1600	Ja	38011600	WT471C LED64S/840 PSD VWB L1600	Ja
37938700	WT470C LED35S/840 PSD VWB L1600	Ja	38014700	WT471C LED80S/840 PSD WB TW1 L1600	Ja
37940000	WT470C LED35S/840 PSD O L1600	Ja	38026000	WT470X LED35S/840 VWB ACW TC5 L1600	Ja
37941700	WT470C LED42S/840 PSU WB L1300	Nee	38028400	WT470X LED35S/840 VWB ACW TW1 L1600	Ja
37949300	WT470C LED42S/840 PSD WB L1300	Ja	38029100	WT470X LED35S/840 VWB ACW TW3 L1600	Ja
37950900	WT470C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	Ja	38030700	WT470X LED35S/840 WB ACW TW1 L1600	Ja
37951600	WT470C LED42S/840 PSD VWB L1300	Ja	38031400	WT470X LED35S/840 WB ACW TW3 L1600	Ja
37981300	WT470C LED64S/840 PSD WB L1600	Ja	38032100	WT470X LED35S/840 VWB ELP3 ACW TW1 L1600	Ja
37982000	WT470C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	Ja	38033800	WT470X LED64S/840 VWB ACW TW3 L1600	Ja
37983700	WT470C LED64S/840 PSD NB L1600	Ja	38035200	WT470X LED64S/840 WB ACW TW3 L1600	Ja
37984400	WT470C LED64S/840 PSD VWB L1600	Ja	38036900	WT470X LED64S/840 VWB ACW TW1 L1600	Ja
37986800	WT470C LED64S/840 PSD NB TW1 L1600	Ja	38037600	WT470X LED64S/840 NB ACW TW1 L1600	Ja
37987500	WT470C LED64S/840 PSD VWB TW1 L1600	Ja	38038300	WT470X LED80S/840 NB ACW TW1 L1600	Ja
37988200	WT470C LED64S/840 PSD O L1600	Ja	38039000	WT470X LED80S/840 WB ACW TW1 L1600	Ja
37990500	WT470C LED64S/865 PSD WB L1600	Ja	38040600	WT470X LED35S/840 VWB ACWH TW1 L1600	Ja
37991200	WT470C LED64S/865 PSD VWB L1600	Ja	38041300	WT470X LED35S/840 VWB ACWH TW3 L1600	Ja
37992900	WT470C LED64S/840 PSD NB ELD3 L1600	Ja	38042000	WT470X LED35S/840 WB ACWH TW1 L1600	Ja
37993600	WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 L1600	Ja	38043700	WT470X LED64S/840 WB ACWH TW3 L1600	Ja

Pacific LED gen4

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
38045100	WT470X LED64S/840 VWB ACWH TW1 L1600	Ja
38046800	WT470X LED64S/840 VWB ACWH TW3 L1600	Ja
38048200	WT470X LED64S/840 WB ACWH TW1 L1600	Ja
38015400	WT480C LED64S/840 PSD WB L1600	Ja
38016100	WT480C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	Ja
38017800	WT480C LED64S/840 PSD NB L1600	Ja
38018500	WT480C LED64S/840 PSD VWB L1600	Ja
38020800	WT480C LED64S/840 PSD NB TW1 L1600	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
38021500	WT480C LED64S/840 PSD VWB TW1 L1600	Ja
38022200	WT480C LED64S/840 PSD O L1600	Ja
38025300	WT481C LED64S/840 PSD WB L1600	Ja
38049900	WT480X LED64S/840 VWB ACWH TW3 L1600	Ja
38051200	WT480X LED64S/840 WB ACWH TW3 L1600	Ja
38052900	WT480X LED64S/840 VWB ACW TW3 L1600	Ja
38054300	WT480X LED64S/840 WB ACW TW3 L1600	Ja

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Optiektype	Product Family Code
37914100	WT470C LED23S/840 PSU WB L1300	Brede bundel	WT470C
37922600	WT470C LED23S/840 PSU WB ELP3 L1300	Brede bundel	WT470C
37923300	WT470C LED23S/840 PSD WB L1300	Brede bundel	WT470C
37924000	WT470C LED23S/840 PSD WB L700	Brede bundel	WT470C
37925700	WT470C LED23S/840 PSD VWB L1300	Zeer brede bundel	WT470C
37926400	WT470C LED23S/840 PSD VWB L700	Zeer brede bundel	WT470C
37928800	WT470C LED35S/840 PSU WB L1600	Brede bundel	WT470C
37935600	WT470C LED35S/840 PSD WB L1600	Brede bundel	WT470C
37936300	WT470C LED35S/840 PSD WB TW1 L1600	Brede bundel	WT470C
37937000	WT470C LED35S/840 PSD VWB TW1 L1600	Zeer brede bundel	WT470C
37938700	WT470C LED35S/840 PSD VWB L1600	Zeer brede bundel	WT470C
37940000	WT470C LED35S/840 PSD O L1600	Witte reflector en opalen lichtkap	WT470C
37941700	WT470C LED42S/840 PSU WB L1300	Brede bundel	WT470C
37949300	WT470C LED42S/840 PSD WB L1300	Brede bundel	WT470C
37950900	WT470C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	Brede bundel	WT470C
37951600	WT470C LED42S/840 PSD VWB L1300	Zeer brede bundel	WT470C
37981300	WT470C LED64S/840 PSD WB L1600	Brede bundel	WT470C
37982000	WT470C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	Brede bundel	WT470C
37983700	WT470C LED64S/840 PSD NB L1600	Smalle bundel	WT470C
37984400	WT470C LED64S/840 PSD VWB L1600	Zeer brede bundel	WT470C

Order Code	Full Product Name	Optiektype	Product Family Code
37986800	WT470C LED64S/840 PSD NB TW1 L1600	Smalle bundel	WT470C
37987500	WT470C LED64S/840 PSD VWB TW1 L1600	Zeer brede bundel	WT470C
37988200	WT470C LED64S/840 PSD O L1600	Witte reflector en opalen lichtkap	WT470C
37990500	WT470C LED64S/865 PSD WB L1600	Brede bundel	WT470C
37991200	WT470C LED64S/865 PSD VWB L1600	Zeer brede bundel	WT470C
37992900	WT470C LED64S/840 PSD NB ELD3 L1600	Smalle bundel	WT470C
37993600	WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 L1600	Brede bundel	WT470C
37994300	WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 TW1 L1600	Brede bundel	WT470C
37999800	WT470C LED80S/840 PSD VWB L1600	Zeer brede bundel	WT470C
38000000	WT470C LED80S/840 PSD O L1600	Witte reflector en opalen lichtkap	WT470C
38002400	WT471C LED23S/840 PSD VWB L1300	Zeer brede bundel	WT471C
38004800	WT471C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300	Brede bundel	WT471C
38005500	WT471C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	Brede bundel	WT471C
38008600	WT471C LED64S/840 PSD WB L1600	Brede bundel	WT471C
38009300	WT471C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	Brede bundel	WT471C
38010900	WT471C LED64S/840 PSD NB L1600	Smalle bundel	WT471C
38011600	WT471C LED64S/840 PSD VWB L1600	Zeer brede bundel	WT471C
38014700	WT471C LED80S/840 PSD WB TW1 L1600	Brede bundel	WT471C
38026000	WT470X LED35S/840 VWB ACW TC5 L1600	Zeer brede bundel	WT470X
38028400	WT470X LED35S/840 VWB ACW TW1 L1600	Zeer brede bundel	WT470X

Pacific LED gen4

Order Code	Full Product Name	Optiektype	Product Family Code
38029100	WT470X LED35S/840 VWB ACW TW3 L1600	Zeer brede bundel	WT470X
38030700	WT470X LED35S/840 WB ACW TW1 L1600	Brede bundel	WT470X
38031400	WT470X LED35S/840 WB ACW TW3 L1600	Brede bundel	WT470X
38032100	WT470X LED35S/840 VWB ELP3 ACW TW1 L1600	Zeer brede bundel	WT470X
38033800	WT470X LED64S/840 VWB ACW TW3 L1600	Zeer brede bundel	WT470X
38035200	WT470X LED64S/840 WB ACW TW3 L1600	Brede bundel	WT470X
38036900	WT470X LED64S/840 VWB ACW TW1 L1600	Zeer brede bundel	WT470X
38037600	WT470X LED64S/840 NB ACW TW1 L1600	Smalle bundel	WT470X
38038300	WT470X LED80S/840 NB ACW TW1 L1600	Smalle bundel	WT470X
38039000	WT470X LED80S/840 WB ACW TW1 L1600	Brede bundel	WT470X
38040600	WT470X LED35S/840 VWB ACWH TW1 L1600	Zeer brede bundel	WT470X
38041300	WT470X LED35S/840 VWB ACWH TW3 L1600	Zeer brede bundel	WT470X
38042000	WT470X LED35S/840 WB ACWH TW1 L1600	Brede bundel	WT470X
38043700	WT470X LED64S/840 WB ACWH TW3 L1600	Brede bundel	WT470X
38045100	WT470X LED64S/840 VWB ACWH TW1 L1600	Zeer brede bundel	WT470X

Order Code	Full Product Name	Optiektype	Product Family Code
38046800	WT470X LED64S/840 VWB ACWH TW3 L1600	Zeer brede bundel	WT470X
38048200	WT470X LED64S/840 WB ACWH TW1 L1600	Brede bundel	WT470X
38015400	WT480C LED64S/840 PSD WB L1600	Brede bundel	WT480C
38016100	WT480C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	Brede bundel	WT480C
38017800	WT480C LED64S/840 PSD NB L1600	Smalle bundel	WT480C
38018500	WT480C LED64S/840 PSD VWB L1600	Zeer brede bundel	WT480C
38020800	WT480C LED64S/840 PSD NB TW1 L1600	Smalle bundel	WT480C
38021500	WT480C LED64S/840 PSD VWB TW1 L1600	Zeer brede bundel	WT480C
38022200	WT480C LED64S/840 PSD O L1600	Witte reflector en opalen lichtkap	WT480C
38025300	WT481C LED64S/840 PSD WB L1600	Brede bundel	WT481C
38049900	WT480X LED64S/840 VWB ACWH TW3 L1600	Zeer brede bundel	WT470X
38051200	WT480X LED64S/840 WB ACWH TW3 L1600	Brede bundel	WT470X
38052900	WT480X LED64S/840 VWB ACW TW3 L1600	Zeer brede bundel	WT480X
38054300	WT480X LED64S/840 WB ACW TW3 L1600	Brede bundel	WT480X

Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initieel rendement		
			LED-armatuur	Initiële lichtstroom	Initieel systeemvermogen
37914100	WT470C LED23S/840 PSU WB L1300	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W
37922600	WT470C LED23S/840 PSU WB ELP3 L1300	4000 K	143 lm/W	2358 lm	20.4 W
37923300	WT470C LED23S/840 PSD	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W

Order Code	Full Product Name	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initieel rendement		
			LED-armatuur	Initiële lichtstroom	Initieel systeemvermogen
	WB L1300				
37924000	WT470C LED23S/840 PSD WB L700	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W
37925700	WT470C LED23S/840 PSD VWB L1300	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W
37926400	WT470C LED23S/840 PSD	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W

Pacific LED gen4

Order Code	Full Product Name	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initieel rendement		
			LED-armatuur	Initiële lichtstroom	Initieel systeemvermogen
	VWB L700				
37928800	WT470C LED35S/840 PSU WB L1600	4000 K	147 lm/W	3600 lm	24.5 W
37935600	WT470C LED35S/840 PSD WB L1600	4000 K	147 lm/W	3600 lm	24.5 W
37936300	WT470C LED35S/840 PSD WB TW1 L1600	4000 K	147 lm/W	3600 lm	24.5 W
37937000	WT470C LED35S/840 PSD VWB TW1 L1600	4000 K	143 lm/W	3500 lm	24.5 W
37938700	WT470C LED35S/840 PSD VWB L1600	4000 K	143 lm/W	3500 lm	24.5 W
37940000	WT470C LED35S/840 PSD O L1600	4000 K	139 lm/W	3400 lm	24.5 W
37941700	WT470C LED42S/840 PSU WB L1300	4000 K	141 lm/W	4300 lm	30.5 W
37949300	WT470C LED42S/840 PSD WB L1300	4000 K	141 lm/W	4300 lm	30.5 W
37950900	WT470C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	4000 K	141 lm/W	4300 lm	30.5 W
37951600	WT470C LED42S/840 PSD	4000 K	138 lm/W	4200 lm	30.5 W

Order Code	Full Product Name	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initieel rendement		
			LED-armatuur	Initiële lichtstroom	Initieel systeemvermogen
	VWB L1300				
37981300	WT470C LED64S/840 PSD WB L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
37982000	WT470C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
37983700	WT470C LED64S/840 PSD NB L1600	4000 K	142 lm/W	6600 lm	46.5 W
37984400	WT470C LED64S/840 PSD VWB L1600	4000 K	138 lm/W	6400 lm	46.5 W
37986800	WT470C LED64S/840 PSD NB TW1 L1600	4000 K	142 lm/W	6600 lm	46.5 W
37987500	WT470C LED64S/840 PSD VWB TW1 L1600	4000 K	138 lm/W	6400 lm	46.5 W
37988200	WT470C LED64S/840 PSD O L1600	4000 K	131 lm/W	6100 lm	46.5 W
37990500	WT470C LED64S/865 PSD WB L1600	6500 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
37991200	WT470C LED64S/865 PSD VWB L1600	6500 K	138 lm/W	6400 lm	46.5 W
37992900	WT470C LED64S/840 PSD	4000 K	131 lm/W	6600 lm	50.5 W

Pacific LED gen4

Order Code	Full Product Name	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initieel rendement		
			LED-armatuur	Initiële lichtstroom	Initieel systeemvermogen
	NB ELD3 L1600				
37993600	WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 L1600	4000 K	129 lm/W	6500 lm	50.5 W
37994300	WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 TW1 L1600	4000 K	129 lm/W	6500 lm	50.5 W
37999800	WT470C LED80S/840 PSD VWB L1600	4000 K	138 lm/W	8000 lm	58 W
38000000	WT470C LED80S/840 PSD O L1600	4000 K	129 lm/W	7500 lm	58 W
38002400	WT471C LED23S/840 PSD VWB L1300	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W
38004800	WT471C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300	4000 K	141 lm/W	4300 lm	30.5 W
38005500	WT471C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	4000 K	141 lm/W	4300 lm	30.5 W
38008600	WT471C LED64S/840 PSD WB L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
38009300	WT471C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
38010900	WT471C LED64S/	4000 K	142 lm/W	6600 lm	46.5 W

Order Code	Full Product Name	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initieel rendement		
			LED-armatuur	Initiële lichtstroom	Initieel systeemvermogen
	840 PSD NB L1600				
38011600	WT471C LED64S/840 PSD VWB L1600	4000 K	138 lm/W	6400 lm	46.5 W
38014700	WT471C LED80S/840 PSD WB TW1 L1600	4000 K	138 lm/W	8000 lm	58 W
38026000	WT470X LED35S/840 VWB ACW TC5 L1600	4000 K	140 lm/W	3500 lm	25 W
38028400	WT470X LED35S/840 VWB ACW TW1 L1600	4000 K	140 lm/W	3500 lm	25 W
38029100	WT470X LED35S/840 VWB ACW TW3 L1600	4000 K	140 lm/W	3500 lm	25 W
38030700	WT470X LED35S/840 WB ACW TW1 L1600	4000 K	140 lm/W	3500 lm	25 W
38031400	WT470X LED35S/840 WB ACW TW3 L1600	4000 K	144 lm/W	3600 lm	25 W
38032100	WT470X LED35S/840 VWB ELP3 ACW TW1 L1600	4000 K	121 lm/W	3500 lm	29 W
38033800	WT470X LED64S/840 VWB ACW	4000 K	136 lm/W	6400 lm	47 W

Pacific LED gen4

Order Code	Full Product Name	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initieel rendement		
			LED-armatuur	Initiële lichtstroom	Initieel systeemvermogen
	TW3 L1600				
38035200	WT470X LED64S/ 840 WB ACW TW3 L1600	4000 K	138 lm/W	6500 lm	47 W
38036900	WT470X LED64S/ 840 VWB ACW TW1 L1600	4000 K	136 lm/W	6400 lm	47 W
38037600	WT470X LED64S/ 840 NB ACW TW1 L1600	4000 K	140 lm/W	6600 lm	47 W
38038300	WT470X LED80S/ 840 NB ACW TW1 L1600	4000 K	140 lm/W	8119 lm	58.5 W
38039000	WT470X LED80S/ 840 WB ACW TW1 L1600	4000 K	138 lm/W	7992 lm	58.5 W
38040600	WT470X LED35S/ 840 VWB ACWH TW1 L1600	4000 K	140 lm/W	3500 lm	25 W
38041300	WT470X LED35S/ 840 VWB ACWH TW3 L1600	4000 K	140 lm/W	3500 lm	25 W
38042000	WT470X LED35S/ 840 WB ACWH TW1 L1600	4000 K	144 lm/W	3600 lm	25 W
38043700	WT470X LED64S/ 840 WB	4000 K	138 lm/W	6500 lm	47 W

Order Code	Full Product Name	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initieel rendement		
			LED-armatuur	Initiële lichtstroom	Initieel systeemvermogen
	ACWH TW3 L1600				
38045100	WT470X LED64S/ 840 VWB ACWH TW1 L1600	4000 K	136 lm/W	6400 lm	47 W
38046800	WT470X LED64S/ 840 VWB ACWH TW3 L1600	4000 K	136 lm/W	6400 lm	47 W
38048200	WT470X LED64S/ 840 WB ACWH TW1 L1600	4000 K	138 lm/W	6500 lm	47 W
38015400	WT480C LED64S/ 840 PSD WB L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
38016100	WT480C LED64S/ 840 PSD WB TW1 L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
38017800	WT480C LED64S/ 840 PSD NB L1600	4000 K	142 lm/W	6600 lm	46.5 W
38018500	WT480C LED64S/ 840 PSD VWB L1600	4000 K	138 lm/W	6400 lm	46.5 W
38020800	WT480C LED64S/ 840 PSD NB TW1 L1600	4000 K	142 lm/W	6600 lm	46.5 W
38021500	WT480C LED64S/ 840 PSD	4000 K	138 lm/W	6400 lm	46.5 W

Pacific LED gen4

Order Code	Full Product Name	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initieel rendement		
			LED-armatuur	Initiële lichtstroom	Initieel systeemvermogen
	VWB TW1 L1600				
38022200	WT480C LED64S/ 840 PSD O L1600	4000 K	131 lm/W	6100 lm	46.5 W
38025300	WT481C LED64S/ 840 PSD WB L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
38049900	WT480X LED64S/ 840 VWB ACWH TW3 L1600	4000 K	136 lm/W	6400 lm	47 W
38051200	WT480X LED64S/	4000 K	138 lm/W	6500 lm	47 W

Order Code	Full Product Name	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initieel rendement		
			LED-armatuur	Initiële lichtstroom	Initieel systeemvermogen
	840 WB ACWH TW3 L1600				
38052900	WT480X LED64S/ 840 VWB ACW TW3 L1600	4000 K	136 lm/W	6400 lm	47 W
38054300	WT480X LED64S/ 840 WB ACW TW3 L1600	4000 K	138 lm/W	6500 lm	47 W

