



Doskonała jakość światła i wysoka skuteczność świetlna

Pacific LED gen4

PacificLED gen4 to bardzo wydajne i niezawodne hermetyczne oprawy LED oferujące doskonałą jakość światła oraz równomierny rozsył światła bez efektu "cieni i artefaktów kolorystycznych". Seria charakteryzuje się modułową budową ułatwiającą modernizację i konserwację. Nowy układ optyczny zapewnia wolne od zniekształceń oświetlenie, sprawiając, że jest to idealne rozwiązanie do zastosowań przemysłowych, w magazynach i przestrzeniach parkingowych. Rodzina produktów oferuje szeroki wybór optyk, które umożliwiają optymalizację aranżacji oświetlenia i mają szeroki zakres zastosowań. Oświetlenie PacificLED gen4 do zastosowań przemysłowych charakteryzuje się otwartą architekturą, beznarzędziowym dostępem do panelu z modulem LED oraz innowacyjną konstrukcją zaślepki z wbudowanym złączem umożliwiającym szybką i łatwą instalację. Monolityczny uchwyt montażowy oznacza brak małych, luźnych elementów, których zagubienie w przypadku przestrzeni produkcyjnych mogłyby negatywnie zakłócić proces produkcyjny.

Korzyści

- Wysokiej jakości elementy optyczne zapewniające równomierny rozsył światła bez efektu "cieni i artefaktów kolorystycznych" które pozytywnie wpływa na końcowy efekt oświetleniowy
- Szeroki wybór optyk (zróżnicowany kąt rozsyłu światła) umożliwia optymalizację aranżacji oświetlenia i umożliwia szeroki zakres zastosowań
- Bezproblemowa instalacja i konserwacja oraz beznarzędziowy dostęp do panelu z osprzętem zasilającym i zaślepki z wbudowanymi złączami

Pacific LED gen4

Cechy

- Szeroki wybór optyk (kąt rozsyłu światła wąski, szeroki, bardzo szeroki i optyka opalizowana), wysokie wartości strumienia świetlnego z doskonałą kontrolą efektu olśnienia.
- Wysoka skuteczność świetlna, do 147 lm/W
- Klasa szczelności: IP66 — zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody
- System GreenParking zwiększa energooszczędność dzięki automatycznemu ściemnianiu oświetlenia
- Trwałość do 100 000 godzin w przypadku L70B50 oznaczająca dłuższy okres eksploatacji
- Świadectwo dopuszczenia CNBOP dla wersji awaryjnych

Zastosowanie

- Obiekty przemysłowe
- Magazyny / centra dystrybucyjne
- Parkingi wielopoziomowe
- Chłodnie
- Zewnętrzne parkingi i wiaty (pod zadaszeniem)

Akcesoria



Kod zamówieniowy 04121400

