



Utmärkt ljuskvalitet och hög effektivitet

Pacific LED gen4

Pacific LED gen4 är en högeffektiv, tillförlitlig och vattentät LED-armatur med utmärkt ljuskvalitet och jämn ljusfördelning utan synliga ränder eller färgartefakter. Modulkonstruktion som gör det enklare att uppgradera och underhålla installationen. Det nya optiska systemet ger distorsionsfritt ljus med förbättrad visuell vägledning som gör Pacific LED gen4 till det perfekta valet för allmänbelysning av industrier, lagerlokaler och parkeringsplatser. Produktserien innefattar även olika typer av optik som gör det möjligt att skapa optimerade belysningsscheman för en mängd olika användningsområden. För industriella användningsområden erbjuder Pacific LED gen4 öppen produktdesign med verktygslös åtkomst till driftdonshuset samt armaturgavel med inbyggd kontakt för snabb och enkel installation. Monteringsklämma utan lösa smådelar som kan hamna på villovägar och påverka produktionsprocessen.

Fördelar

- Den högkvalitativa optiken har en behaglig och enhetlig ljusfördelning utan synliga ränder eller färgartefakter, för förbättrad visuell vägledning
- Välj bland olika former på ljuskäglan för optimerad belysning för ett brett utbud användningsområden
- Enkel installation och smidigt underhåll, verktygslös åtkomst till driftdonshuset samt armaturgavel med inbyggda kontakter

Funktioner

- Stort urval av optik (smal, bred, mycket bred eller opaliserad) och ljusflöden med utmärkt bländningskontroll.
- Høgt ljusutbyte: 140 lm/W
- IP66 – damm- strålskyddad armatur
- GreenParking-systemet dimrar automatiskt ljuset för ökad energieffektivitet
- Livslängd upp till 100 000 timmar vid L70B50

Pacific LED gen4

Användning

- Industriområden
- Lagerlokaler/distributionscenter
- Parkeringshus
- Kyllageranläggningar

specifikationer

Typ	WT470C (standardutförande)
Ljuskälla	Utbytbar LED-modul
Spridningsvinkel	NB, WB, VWB, O
Ljusflöde	2300, 3400, 4200, 6400, 8000 (4000K CCT)
Korrelerad färgtemperatur	4000 eller 6500K
Färgåtergivningsex	80
Livslängd (nom) (L70B50)	70000 timmar
Genomsnittlig omgivningstemperatur	25°C
Temperaturintervall vid drift	-30°C till +45°C

Driftdon	Inbyggt
Nätspänning	220–240V/50–60Hz
Dimring	DALI
Material	Rör: PC
Färg	Transparent
Optisk kupa	PC
Anslutning	Tryckanslutning (PI) eller anslutning med draggänga (PIP)
Underhåll	Verktygslös åtkomst för underhåll
Installation	Separat eller i serie: klicka fast armaturerna i förskruvade takfästen eller nedpendlat montage med kedjor eller på ljusradssystem Genomkoppling möjlig

Versions



PACIFIC LED WATERPROOF

PACIFIC LED CIRCULAR ECONOMY

Produktinformation



PacificLED_Gen4-WT470C-DP02.jpg



PacificLED_Gen4-WT470C-DP01.jpg

Pacific LED gen4

Produktinformation

PacificLED gen4 WT470C bracket



PacificLED_Gen4-WT480C-DP02.jpg



PacificLED_Gen4-WT480C-DP01.jpg



Användning och godkännande	
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08
Kod för kapslingsklass	IP66
Drift och elektricitet	
Inspänning	220-240 V
Allmän information	
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
CE-märkning	CE märkning
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Driftton ingår	Ja
ENEC-märkning	ENEC märkning
Säkerhetsmärkning, antändlighet	D
Glödtrådstest	Temperatur 850 °C, under 5 s
Utbytbar ljuskälla	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initial kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Init. Färgåtergivningsex	>80
Tolerans för ljusflöde	+/-7%
Mekanik och armaturhus	
Färg	Vit

Användningsförhållanden

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur	Max. dimringsnivå
37914100	WT470C LED23S/840 PSU WB L1300	-25 till +45 °C	-
37915800	WT470C LED23S/840 PSU WB L700	-25 till +45 °C	-
37916500	WT470C LED23S/840 PSU WB TC L1300	-25 till +45 °C	-
37917200	WT470C LED23S/840 PSU WB TW3 L1300	-25 till +45 °C	-
37918900	WT470C LED23S/840 PSU VWB TC L1300	-25 till +45 °C	-
37919600	WT470C LED23S/840 PSU VWB L1300	-25 till +45 °C	-
37920200	WT470C LED23S/840 PSU WB TW1 L1300	-25 till +45 °C	-
37921900	WT470C LED23S/840 PSU WB TC L700	-25 till +45 °C	-
37922600	WT470C LED23S/840 PSU WB ELP3 L1300	0 till +35 °C	-
37923300	WT470C LED23S/840 PSD WB L1300	-25 till +45 °C	1%
37924000	WT470C LED23S/840 PSD WB L700	-25 till +45 °C	1%
37925700	WT470C LED23S/840 PSD VWB L1300	-25 till +45 °C	1%
37926400	WT470C LED23S/840 PSD VWB L700	-25 till +45 °C	1%
37927100	WT470C LED35S/840 PSU WB TC L1600	-25 till +45 °C	-
37928800	WT470C LED35S/840 PSU WB L1600	-25 till +45 °C	-
37929500	WT470C LED35S/840 PSU WB TW3 L1600	-25 till +45 °C	-
37930100	WT470C LED35S/865 PSU O TW3 L1600	-25 till +45 °C	-
37931800	WT470C LED35S/840 PSU VWB L1600	-25 till +45 °C	-
37932500	WT470C LED35S/840 PSU VWB TW1 L1600	-25 till +45 °C	-
37933200	WT470C LED35S/840 PSU VWB TW3 L1600	-25 till +45 °C	-
37934900	WT470C LED35S/840 PSU WB TW1 L1600	-25 till +45 °C	-
37935600	WT470C LED35S/840 PSD WB L1600	-25 till +45 °C	1%
37936300	WT470C LED35S/840 PSD WB TW1 L1600	-25 till +45 °C	1%
37937000	WT470C LED35S/840 PSD VWB TW1 L1600	-25 till +45 °C	1%
37938700	WT470C LED35S/840 PSD VWB L1600	-25 till +45 °C	1%

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur	Max. dimringsnivå
37939400	WT470C LED35S/840 PSD WB TC5 L1600	-25 till +45 °C	1%
37940000	WT470C LED35S/840 PSD O L1600	-25 till +45 °C	1%
37941700	WT470C LED42S/840 PSU WB L1300	-25 till +45 °C	-
37942400	WT470C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300	-25 till +45 °C	-
37943100	WT470C LED42S/840 PSU VWB L1300	-25 till +45 °C	-
37944800	WT470C LED42S/840 PSU O L1300	-25 till +45 °C	-
37945500	WT470C LED42S/840 PSU NB L1300	-25 till +45 °C	-
37946200	WT470C LED42S/840 PSU WB TW1 L1300	-25 till +45 °C	-
37947900	WT470C LED42S/840 PSU WB TC L1300	-25 till +45 °C	-
37948600	WT470C LED42S/840 PSU O TC L1300	-25 till +45 °C	-
37949300	WT470C LED42S/840 PSD WB L1300	-25 till +45 °C	1%
37950900	WT470C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	-25 till +45 °C	1%
37951600	WT470C LED42S/840 PSD VWB L1300	-25 till +45 °C	1%
37952300	WT470C LED42S/840 PSD WB TC5 L1300	-25 till +45 °C	1%
37953000	WT470C LED42S/840 PSD NB TC5 L1300	-25 till +45 °C	1%
37954700	WT470C LED64S/840 PSU WB L1600	-25 till +45 °C	-
37955400	WT470C LED64S/840 PSU NB L1600	-25 till +45 °C	-
37956100	WT470C LED64S/840 PSU WB TW3 L1600	-25 till +45 °C	-
37957800	WT470C LED64S/840 PSU VWB L1600	-25 till +45 °C	-
37958500	WT470C LED64S/840 PSU NB TW3 L1600	-25 till +45 °C	-
37959200	WT470C LED64S/840 PSU WB TC L1600	-25 till +45 °C	-
37960800	WT470C LED64S/840 PSU WB TW1 L1600	-25 till +45 °C	-
37961500	WT470C LED64S/840 PSU VWB TW3 L1600	-25 till +45 °C	-
37962200	WT470C LED64S/840 PSU VWB TC L1600	-25 till +45 °C	-
37963900	WT470C LED64S/840 PSU VWB TW1 L1600	-25 till +45 °C	-
37966000	WT470C LED64S/840 PSU O L1600	-25 till +45 °C	-
37967700	WT470C LED64S/840 PSU NB TC L1600	-25 till +45 °C	-
37968400	WT470C LED64S/840 PSU NB TW1 L1600	-25 till +45 °C	-
37970700	WT470C LED64S/840 PSU VWB ELP3 L1600	0 till +35 °C	-
37971400	WT470C LED64S/840 PSU VWB ELP3 TC5 L1600	0 till +35 °C	-
37972100	WT470C LED64S/840 PSU WB ELP3 TW3 L1600	0 till +35 °C	-
37973800	WT470C LED64S/865 PSU VWB L1600	-25 till +45 °C	-
37974500	WT470C LED64S/865 PSU WB ELP3 TW1 L1600	0 till +35 °C	-
37975200	WT470C LED64S/865 PSU WB TW1 L1600	-25 till +45 °C	-
37976900	WT470C LED64S/865 PSU NB ELP3 TW1 L1600	0 till +35 °C	-
37977600	WT470C LED64S/865 PSU NB TW1 L1600	-25 till +45 °C	-
37978300	WT470C LED64S/840 PSU NB ELP3 L1600	0 till +35 °C	-
37979000	WT470C LED64S/840 PSU WB ELP3 L1600	0 till +35 °C	-
37980600	WT470C LED64S/840 PSU WB ELP3 TW1 L1600	0 till +35 °C	-
37981300	WT470C LED64S/840 PSD WB L1600	-25 till +45 °C	1%
37982000	WT470C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	-25 till +45 °C	1%
37983700	WT470C LED64S/840 PSD NB L1600	-25 till +45 °C	1%
37984400	WT470C LED64S/840 PSD VWB L1600	-25 till +45 °C	1%
37985100	WT470C LED64S/840 PSD WB TC5 L1600	-25 till +45 °C	1%
37986800	WT470C LED64S/840 PSD NB TW1 L1600	-25 till +45 °C	1%
37987500	WT470C LED64S/840 PSD VWB TW1 L1600	-25 till +45 °C	1%
37988200	WT470C LED64S/840 PSD O L1600	-25 till +45 °C	1%
37989900	WT470C LED64S/840 PSD VWB TC5 L1600	-25 till +45 °C	1%
37990500	WT470C LED64S/865 PSD WB L1600	-25 till +45 °C	1%
37991200	WT470C LED64S/865 PSD VWB L1600	-25 till +45 °C	1%
37992900	WT470C LED64S/840 PSD NB ELD3 L1600	0 till +35 °C	1%
37993600	WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 L1600	0 till +35 °C	1%

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur	Max. dimringsnivå
37994300	WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 TW1 L1600	0 till +35 °C	1%
37995000	WT470C LED80S/865 PSU WB L1600	-25 till +45 °C	-
37996700	WT470C LED80S/840 PSU NB ELP3 T30 L1600	0 till +35 °C	-
37997400	WT470C LED80S/840 PSU WB TW1 L1600	-25 till +45 °C	-
37998100	WT470C LED80S/865 PSD WB TC5 L1600	-25 till +45 °C	1%
37999800	WT470C LED80S/840 PSD VWB L1600	-25 till +45 °C	1%
38000000	WT470C LED80S/840 PSD O L1600	-25 till +45 °C	1%
38001700	WT471C LED23S/840 PSU WB TW3 L1300	-25 till +45 °C	-
38002400	WT471C LED23S/840 PSD VWB L1300	-25 till +45 °C	1%
38003100	WT471C LED42S/840 PSU WB L1300	-25 till +45 °C	-
38004800	WT471C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300	-25 till +45 °C	-
38005500	WT471C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	-25 till +45 °C	1%
38006200	WT471C LED64S/840 PSU WB L1600	-25 till +45 °C	-
38007900	WT471C LED64S/840 PSU WB TW3 L1600	-25 till +45 °C	-
38008600	WT471C LED64S/840 PSD WB L1600	-25 till +45 °C	1%
38009300	WT471C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	-25 till +45 °C	1%
38010900	WT471C LED64S/840 PSD NB L1600	-25 till +45 °C	1%
38011600	WT471C LED64S/840 PSD VWB L1600	-25 till +45 °C	1%
38012300	WT471C LED64S/840 PSD-CLO WB TW3 L1600	-25 till +45 °C	1%
38013000	WT471C LED80S/840 PSU WB L1600	-25 till +45 °C	-
38014700	WT471C LED80S/840 PSD WB TW1 L1600	-25 till +45 °C	1%
38033800	WT470X LED64S/840 VWB ACW TW3 L1600	-25 till +45 °C	1%
38038300	WT470X LED80S/840 NB ACW TW1 L1600	-25 till +45 °C	1%
38043700	WT470X LED64S/840 WB ACWH TW3 L1600	-25 till +45 °C	1%
38046800	WT470X LED64S/840 VWB ACWH TW3 L1600	-25 till +45 °C	1%
38015400	WT480C LED64S/840 PSD WB L1600	-30 till +45 °C	1%
38016100	WT480C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	-30 till +45 °C	1%
38017800	WT480C LED64S/840 PSD NB L1600	-30 till +45 °C	1%
38018500	WT480C LED64S/840 PSD VWB L1600	-30 till +45 °C	1%
38019200	WT480C LED64S/840 PSD WB TC5 L1600	-30 till +45 °C	1%
38020800	WT480C LED64S/840 PSD NB TW1 L1600	-30 till +45 °C	1%
38021500	WT480C LED64S/840 PSD VWB TW1 L1600	-30 till +45 °C	1%
38022200	WT480C LED64S/840 PSD O L1600	-30 till +45 °C	1%
38023900	WT480C LED64S/840 PSD VWB TC5 L1600	-30 till +45 °C	1%
38024600	WT480C LED80S/865 PSD WB TC5 L1600	-30 till +45 °C	1%
38025300	WT481C LED64S/840 PSD WB L1600	-30 till +45 °C	1%

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Order Code	Full Product Name	Dimbar
37914100	WT470C LED23S/840 PSU WB L1300	No	37926400	WT470C LED23S/840 PSD VWB L700	Ja
37915800	WT470C LED23S/840 PSU WB L700	No	37927100	WT470C LED35S/840 PSU WB TC L1600	No
37916500	WT470C LED23S/840 PSU WB TC L1300	No	37928800	WT470C LED35S/840 PSU WB L1600	No
37917200	WT470C LED23S/840 PSU WB TW3 L1300	No	37929500	WT470C LED35S/840 PSU WB TW3 L1600	No
37918900	WT470C LED23S/840 PSU VWB TC L1300	No	37930100	WT470C LED35S/865 PSU O TW3 L1600	No
37919600	WT470C LED23S/840 PSU VWB L1300	No	37931800	WT470C LED35S/840 PSU VWB L1600	No
37920200	WT470C LED23S/840 PSU WB TW1 L1300	No	37932500	WT470C LED35S/840 PSU VWB TW1 L1600	No
37921900	WT470C LED23S/840 PSU WB TC L700	No	37933200	WT470C LED35S/840 PSU VWB TW3 L1600	No
37922600	WT470C LED23S/840 PSU WB ELP3 L1300	No	37934900	WT470C LED35S/840 PSU WB TW1 L1600	No
37923300	WT470C LED23S/840 PSD WB L1300	Ja	37935600	WT470C LED35S/840 PSD WB L1600	Ja
37924000	WT470C LED23S/840 PSD WB L700	Ja	37936300	WT470C LED35S/840 PSD WB TW1 L1600	Ja
37925700	WT470C LED23S/840 PSD VWB L1300	Ja	37937000	WT470C LED35S/840 PSD VWB TW1 L1600	Ja

Pacific LED gen4

Order Code	Full Product Name	Dimbar
37938700	WT470C LED35S/840 PSD VWB L1600	Ja
37939400	WT470C LED35S/840 PSD WB TC5 L1600	Ja
37940000	WT470C LED35S/840 PSD O L1600	Ja
37941700	WT470C LED42S/840 PSU WB L1300	No
37942400	WT470C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300	No
37943100	WT470C LED42S/840 PSU VWB L1300	No
37944800	WT470C LED42S/840 PSU O L1300	No
37945500	WT470C LED42S/840 PSU NB L1300	No
37946200	WT470C LED42S/840 PSU WB TW1 L1300	No
37947900	WT470C LED42S/840 PSU WB TC L1300	No
37948600	WT470C LED42S/840 PSU O TC L1300	No
37949300	WT470C LED42S/840 PSD WB L1300	Ja
37950900	WT470C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	Ja
37951600	WT470C LED42S/840 PSD VWB L1300	Ja
37952300	WT470C LED42S/840 PSD WB TC5 L1300	Ja
37953000	WT470C LED42S/840 PSD NB TC5 L1300	Ja
37954700	WT470C LED64S/840 PSU WB L1600	No
37955400	WT470C LED64S/840 PSU NB L1600	No
37956100	WT470C LED64S/840 PSU WB TW3 L1600	No
37957800	WT470C LED64S/840 PSU VWB L1600	No
37958500	WT470C LED64S/840 PSU NB TW3 L1600	No
37959200	WT470C LED64S/840 PSU WB TC L1600	No
37960800	WT470C LED64S/840 PSU WB TW1 L1600	No
37961500	WT470C LED64S/840 PSU VWB TW3 L1600	No
37962200	WT470C LED64S/840 PSU VWB TC L1600	No
37963900	WT470C LED64S/840 PSU VWB TW1 L1600	No
37966000	WT470C LED64S/840 PSU O L1600	No
37967700	WT470C LED64S/840 PSU NB TC L1600	No
37968400	WT470C LED64S/840 PSU NB TW1 L1600	No
37970700	WT470C LED64S/840 PSU VWB ELP3 L1600	No
37971400	WT470C LED64S/840 PSU VWB ELP3 TC5 L1600	No
37972100	WT470C LED64S/840 PSU WB ELP3 TW3 L1600	No
37973800	WT470C LED64S/865 PSU VWB L1600	No
37974500	WT470C LED64S/865 PSU WB ELP3 TW1 L1600	No
37975200	WT470C LED64S/865 PSU WB TW1 L1600	No
37976900	WT470C LED64S/865 PSU NB ELP3 TW1 L1600	No
37977600	WT470C LED64S/865 PSU NB TW1 L1600	No
37978300	WT470C LED64S/840 PSU NB ELP3 L1600	No
37979000	WT470C LED64S/840 PSU WB ELP3 L1600	No
37980600	WT470C LED64S/840 PSU WB ELP3 TW1 L1600	No
37981300	WT470C LED64S/840 PSD WB L1600	Ja
37982000	WT470C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	Ja
37983700	WT470C LED64S/840 PSD NB L1600	Ja
37984400	WT470C LED64S/840 PSD VWB L1600	Ja
37985100	WT470C LED64S/840 PSD WB TC5 L1600	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbar
37986800	WT470C LED64S/840 PSD NB TW1 L1600	Ja
37987500	WT470C LED64S/840 PSD VWB TW1 L1600	Ja
37988200	WT470C LED64S/840 PSD O L1600	Ja
37989900	WT470C LED64S/840 PSD VWB TC5 L1600	Ja
37990500	WT470C LED64S/865 PSD WB L1600	Ja
37991200	WT470C LED64S/865 PSD VWB L1600	Ja
37992900	WT470C LED64S/840 PSD NB ELD3 L1600	Ja
37993600	WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 L1600	Ja
37994300	WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 TW1 L1600	Ja
37995000	WT470C LED80S/865 PSU WB L1600	No
37996700	WT470C LED80S/840 PSU NB ELP3 T30 L1600	No
37997400	WT470C LED80S/840 PSU WB TW1 L1600	No
37998100	WT470C LED80S/865 PSD WB TC5 L1600	Ja
37999800	WT470C LED80S/840 PSD VWB L1600	Ja
38000000	WT470C LED80S/840 PSD O L1600	Ja
38001700	WT471C LED23S/840 PSU WB TW3 L1300	No
38002400	WT471C LED23S/840 PSD VWB L1300	Ja
38003100	WT471C LED42S/840 PSU WB L1300	No
38004800	WT471C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300	No
38005500	WT471C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	Ja
38006200	WT471C LED64S/840 PSU WB L1600	No
38007900	WT471C LED64S/840 PSU WB TW3 L1600	No
38008600	WT471C LED64S/840 PSD WB L1600	Ja
38009300	WT471C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	Ja
38010900	WT471C LED64S/840 PSD NB L1600	Ja
38011600	WT471C LED64S/840 PSD VWB L1600	Ja
38012300	WT471C LED64S/840 PSD-CLO WB TW3 L1600	Ja
38013000	WT471C LED80S/840 PSU WB L1600	No
38014700	WT471C LED80S/840 PSD WB TW1 L1600	Ja
38033800	WT470X LED64S/840 VWB ACW TW3 L1600	Ja
38038300	WT470X LED80S/840 NB ACW TW1 L1600	Ja
38043700	WT470X LED64S/840 WB ACWH TW3 L1600	Ja
38046800	WT470X LED64S/840 VWB ACWH TW3 L1600	Ja
38015400	WT480C LED64S/840 PSD WB L1600	Ja
38016100	WT480C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	Ja
38017800	WT480C LED64S/840 PSD NB L1600	Ja
38018500	WT480C LED64S/840 PSD VWB L1600	Ja
38019200	WT480C LED64S/840 PSD WB TC5 L1600	Ja
38020800	WT480C LED64S/840 PSD NB TW1 L1600	Ja
38021500	WT480C LED64S/840 PSD VWB TW1 L1600	Ja
38022200	WT480C LED64S/840 PSD O L1600	Ja
38023900	WT480C LED64S/840 PSD VWB TC5 L1600	Ja
38024600	WT480C LED80S/865 PSD WB TC5 L1600	Ja
38025300	WT481C LED64S/840 PSD WB L1600	Ja

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Optiktyp	Produktfamiljskod
37914100	WT470C LED23S/840 PSU WB L1300	WB	WT470C
37915800	WT470C LED23S/840 PSU WB L700	WB	WT470C

Order Code	Full Product Name	Optiktyp	Produktfamiljskod
37916500	WT470C LED23S/840 PSU WB TC L1300	WB	WT470C

Pacific LED gen4

Order Code	Full Product Name	Optiktyp	Produktfamiljskod
37917200	WT470C LED23S/840 PSU WB TW3 L1300	WB	WT470C
37918900	WT470C LED23S/840 PSU VWB TC L1300	VWB	WT470C
37919600	WT470C LED23S/840 PSU VWB L1300	VWB	WT470C
37920200	WT470C LED23S/840 PSU WB TW1 L1300	WB	WT470C
37921900	WT470C LED23S/840 PSU WB TC L700	WB	WT470C
37922600	WT470C LED23S/840 PSU WB ELP3 L1300	WB	WT470C
37923300	WT470C LED23S/840 PSD WB L1300	WB	WT470C
37924000	WT470C LED23S/840 PSD WB L700	WB	WT470C
37925700	WT470C LED23S/840 PSD VWB L1300	VWB	WT470C
37926400	WT470C LED23S/840 PSD VWB L700	VWB	WT470C
37927100	WT470C LED35S/840 PSU WB TC L1600	WB	WT470C
37928800	WT470C LED35S/840 PSU WB L1600	WB	WT470C
37929500	WT470C LED35S/840 PSU WB TW3 L1600	WB	WT470C
37930100	WT470C LED35S/865 PSU O TW3 L1600	vit reflektor och opal kupa	WT470C
37931800	WT470C LED35S/840 PSU VWB L1600	VWB	WT470C
37932500	WT470C LED35S/840 PSU VWB TW1 L1600	VWB	WT470C
37933200	WT470C LED35S/840 PSU VWB TW3 L1600	VWB	WT470C
37934900	WT470C LED35S/840 PSU WB TW1 L1600	WB	WT470C
37935600	WT470C LED35S/840 PSD WB L1600	WB	WT470C
37936300	WT470C LED35S/840 PSD WB TW1 L1600	WB	WT470C
37937000	WT470C LED35S/840 PSD VWB TW1 L1600	VWB	WT470C
37938700	WT470C LED35S/840 PSD VWB L1600	VWB	WT470C
37939400	WT470C LED35S/840 PSD WB TC5 L1600	WB	WT470C
37940000	WT470C LED35S/840 PSD O L1600	vit reflektor och opal kupa	WT470C
37941700	WT470C LED42S/840 PSU WB L1300	WB	WT470C
37942400	WT470C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300	WB	WT470C
37943100	WT470C LED42S/840 PSU VWB L1300	VWB	WT470C
37944800	WT470C LED42S/840 PSU O L1300	vit reflektor och opal kupa	WT470C
37945500	WT470C LED42S/840 PSU NB L1300	NB	WT470C
37946200	WT470C LED42S/840 PSU WB TW1 L1300	WB	WT470C
37947900	WT470C LED42S/840 PSU WB TC L1300	WB	WT470C
37948600	WT470C LED42S/840 PSU O TC L1300	vit reflektor och opal kupa	WT470C

Order Code	Full Product Name	Optiktyp	Produktfamiljskod
37949300	WT470C LED42S/840 PSD WB L1300	WB	WT470C
37950900	WT470C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	WB	WT470C
37951600	WT470C LED42S/840 PSD VWB L1300	VWB	WT470C
37952300	WT470C LED42S/840 PSD WB TC5 L1300	WB	WT470C
37953000	WT470C LED42S/840 PSD NB TC5 L1300	NB	WT470C
37954700	WT470C LED64S/840 PSU WB L1600	WB	WT470C
37955400	WT470C LED64S/840 PSU NB L1600	NB	WT470C
37956100	WT470C LED64S/840 PSU WB TW3 L1600	WB	WT470C
37957800	WT470C LED64S/840 PSU VWB L1600	VWB	WT470C
37958500	WT470C LED64S/840 PSU NB TW3 L1600	NB	WT470C
37959200	WT470C LED64S/840 PSU WB TC L1600	WB	WT470C
37960800	WT470C LED64S/840 PSU WB TW1 L1600	WB	WT470C
37961500	WT470C LED64S/840 PSU VWB TW3 L1600	VWB	WT470C
37962200	WT470C LED64S/840 PSU VWB TC L1600	VWB	WT470C
37963900	WT470C LED64S/840 PSU VWB TW1 L1600	VWB	WT470C
37966000	WT470C LED64S/840 PSU O L1600	vit reflektor och opal kupa	WT470C
37967700	WT470C LED64S/840 PSU NB TC L1600	NB	WT470C
37968400	WT470C LED64S/840 PSU NB TW1 L1600	NB	WT470C
37970700	WT470C LED64S/840 PSU VWB ELP3 L1600	VWB	WT470C
37971400	WT470C LED64S/840 PSU VWB ELP3 TC5 L1600	VWB	WT470C
37972100	WT470C LED64S/840 PSU WB ELP3 TW3 L1600	WB	WT470C
37973800	WT470C LED64S/865 PSU VWB L1600	VWB	WT470C
37974500	WT470C LED64S/865 PSU WB ELP3 TW1 L1600	WB	WT470C
37975200	WT470C LED64S/865 PSU WB TW1 L1600	WB	WT470C
37976900	WT470C LED64S/865 PSU NB ELP3 TW1 L1600	NB	WT470C
37977600	WT470C LED64S/865 PSU NB TW1 L1600	NB	WT470C
37978300	WT470C LED64S/840 PSU NB ELP3 L1600	NB	WT470C
37979000	WT470C LED64S/840 PSU WB ELP3 L1600	WB	WT470C

Pacific LED gen4

Order Code	Full Product Name	Optiktyp	Produktfamiljskod
37980600	WT470C LED64S/840 PSU WB ELP3 TW1 L1600	WB	WT470C
37981300	WT470C LED64S/840 PSD WB L1600	WB	WT470C
37982000	WT470C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	WB	WT470C
37983700	WT470C LED64S/840 PSD NB L1600	NB	WT470C
37984400	WT470C LED64S/840 PSD VWB L1600	VWB	WT470C
37985100	WT470C LED64S/840 PSD WB TC5 L1600	WB	WT470C
37986800	WT470C LED64S/840 PSD NB TW1 L1600	NB	WT470C
37987500	WT470C LED64S/840 PSD VWB TW1 L1600	VWB	WT470C
37988200	WT470C LED64S/840 PSD O L1600	vit reflektor och opal kupa	WT470C
37989900	WT470C LED64S/840 PSD VWB TC5 L1600	VWB	WT470C
37990500	WT470C LED64S/865 PSD WB L1600	WB	WT470C
37991200	WT470C LED64S/865 PSD VWB L1600	VWB	WT470C
37992900	WT470C LED64S/840 PSD NB ELD3 L1600	NB	WT470C
37993600	WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 L1600	WB	WT470C
37994300	WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 TW1 L1600	WB	WT470C
37995000	WT470C LED80S/865 PSU WB L1600	WB	WT470C
37996700	WT470C LED80S/840 PSU NB ELP3 T30 L1600	NB	WT470C
37997400	WT470C LED80S/840 PSU WB TW1 L1600	WB	WT470C
37998100	WT470C LED80S/865 PSD WB TC5 L1600	WB	WT470C
37999800	WT470C LED80S/840 PSD VWB L1600	VWB	WT470C
38000000	WT470C LED80S/840 PSD O L1600	vit reflektor och opal kupa	WT470C
38001700	WT471C LED23S/840 PSU WB TW3 L1300	WB	WT471C
38002400	WT471C LED23S/840 PSD VWB L1300	VWB	WT471C
38003100	WT471C LED42S/840 PSU WB L1300	WB	WT471C
38004800	WT471C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300	WB	WT471C

Order Code	Full Product Name	Optiktyp	Produktfamiljskod
38005500	WT471C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	WB	WT471C
38006200	WT471C LED64S/840 PSU WB L1600	WB	WT471C
38007900	WT471C LED64S/840 PSU WB TW3 L1600	WB	WT471C
38008600	WT471C LED64S/840 PSD WB L1600	WB	WT471C
38009300	WT471C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	WB	WT471C
38010900	WT471C LED64S/840 PSD NB L1600	NB	WT471C
38011600	WT471C LED64S/840 PSD VWB L1600	VWB	WT471C
38012300	WT471C LED64S/840 PSD-CLO WB TW3 L1600	WB	WT471C
38013000	WT471C LED80S/840 PSU WB L1600	WB	WT471C
38014700	WT471C LED80S/840 PSD WB TW1 L1600	WB	WT471C
38033800	WT470X LED64S/840 VWB ACW TW3 L1600	VWB	WT470X
38038300	WT470X LED80S/840 NB ACW TW1 L1600	NB	WT470X
38043700	WT470X LED64S/840 WB ACWH TW3 L1600	WB	WT470X
38046800	WT470X LED64S/840 VWB ACWH TW3 L1600	VWB	WT470X
38015400	WT480C LED64S/840 PSD WB L1600	WB	WT480C
38016100	WT480C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	WB	WT480C
38017800	WT480C LED64S/840 PSD NB L1600	NB	WT480C
38018500	WT480C LED64S/840 PSD VWB L1600	VWB	WT480C
38019200	WT480C LED64S/840 PSD WB TC5 L1600	WB	WT480C
38020800	WT480C LED64S/840 PSD NB TW1 L1600	NB	WT480C
38021500	WT480C LED64S/840 PSD VWB TW1 L1600	VWB	WT480C
38022200	WT480C LED64S/840 PSD O L1600	vit reflektor och opal kupa	WT480C
38023900	WT480C LED64S/840 PSD VWB TC5 L1600	VWB	WT480C
38024600	WT480C LED80S/865 PSD WB TC5 L1600	WB	WT480C
38025300	WT481C LED64S/840 PSD WB L1600	WB	WT481C

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Init. Korr. Färgtemperatur	Initialt LED-ljusutbyte	Initialt ljusflöde	Initial ineffekt
37914100	WT470C LED23S/840 PSU WB L1300	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W

Order Code	Full Product Name	Init. Korr. Färgtemperatur	Initialt LED-ljusutbyte	Initialt ljusflöde	Initial ineffekt
37915800	WT470C LED23S/840 PSU WB L700	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W

Pacific LED gen4

Order Code	Full Product Name	Init. Korr. Färgtemperatur	Initialt LED-ljusutbyte	Initialt ljusflöde	Initial ineffekt
37916500	WT470C LED23S/840 PSU WB TC L1300	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W
37917200	WT470C LED23S/840 PSU WB TW3 L1300	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W
37918900	WT470C LED23S/840 PSU VWB TC L1300	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W
37919600	WT470C LED23S/840 PSU VWB L1300	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W
37920200	WT470C LED23S/840 PSU WB TW1 L1300	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W
37921900	WT470C LED23S/840 PSU WB TC L700	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W
37922600	WT470C LED23S/840 PSU WB ELP3 L1300	4000 K	143 lm/W	2358 lm	20.4 W
37923300	WT470C LED23S/840 PSD WB L1300	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W
37924000	WT470C LED23S/840 PSD WB L700	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W
37925700	WT470C LED23S/840 PSD VWB L1300	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W
37926400	WT470C LED23S/840 PSD VWB L700	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W
37927100	WT470C LED35S/840 PSU WB TC L1600	4000 K	143 lm/W	3500 lm	24.5 W
37928800	WT470C LED35S/840 PSU WB L1600	4000 K	147 lm/W	3600 lm	24.5 W
37929500	WT470C LED35S/840 PSU WB TW3 L1600	4000 K	147 lm/W	3600 lm	24.5 W

Order Code	Full Product Name	Init. Korr. Färgtemperatur	Initialt LED-ljusutbyte	Initialt ljusflöde	Initial ineffekt
37930100	WT470C LED35S/865 PSU O TW3 L1600	6500 K	139 lm/W	3400 lm	24.5 W
37931800	WT470C LED35S/840 PSU VWB L1600	4000 K	143 lm/W	3500 lm	24.5 W
37932500	WT470C LED35S/840 PSU VWB TW1 L1600	4000 K	143 lm/W	3500 lm	24.5 W
37933200	WT470C LED35S/840 PSU VWB TW3 L1600	4000 K	143 lm/W	3500 lm	24.5 W
37934900	WT470C LED35S/840 PSU WB TW1 L1600	4000 K	147 lm/W	3600 lm	24.5 W
37935600	WT470C LED35S/840 PSD WB L1600	4000 K	147 lm/W	3600 lm	24.5 W
37936300	WT470C LED35S/840 PSD WB TW1 L1600	4000 K	147 lm/W	3600 lm	24.5 W
37937000	WT470C LED35S/840 PSD VWB TW1 L1600	4000 K	143 lm/W	3500 lm	24.5 W
37938700	WT470C LED35S/840 PSD VWB L1600	4000 K	143 lm/W	3500 lm	24.5 W
37939400	WT470C LED35S/840 PSD WB TC5 L1600	4000 K	147 lm/W	3600 lm	24.5 W
37940000	WT470C LED35S/840 PSD O L1600	4000 K	139 lm/W	3400 lm	24.5 W
37941700	WT470C LED42S/840 PSU WB L1300	4000 K	141 lm/W	4300 lm	30.5 W
37942400	WT470C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300	4000 K	141 lm/W	4300 lm	30.5 W
37943100	WT470C LED42S/840 PSU VWB L1300	4000 K	138 lm/W	4200 lm	30.5 W

Pacific LED gen4

Order Code	Full Product Name	Init. Korr. Färgtemperatur	Initialt LED-ljusutbyte	Initialt ljusflöde	Initial ineffekt
37944800	WT470C LED42S/840 PSU O L1300	4000 K	131 lm/W	4000 lm	30.5 W
37945500	WT470C LED42S/840 PSU NB L1300	4000 K	141 lm/W	4300 lm	30.5 W
37946200	WT470C LED42S/840 PSU WB TW1 L1300	4000 K	141 lm/W	4300 lm	30.5 W
37947900	WT470C LED42S/840 PSU WB TC L1300	4000 K	141 lm/W	4300 lm	30.5 W
37948600	WT470C LED42S/840 PSU O TC L1300	4000 K	131 lm/W	4000 lm	30.5 W
37949300	WT470C LED42S/840 PSD WB L1300	4000 K	141 lm/W	4300 lm	30.5 W
37950900	WT470C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	4000 K	141 lm/W	4300 lm	30.5 W
37951600	WT470C LED42S/840 PSD VWB L1300	4000 K	138 lm/W	4200 lm	30.5 W
37952300	WT470C LED42S/840 PSD WB TC5 L1300	4000 K	141 lm/W	4300 lm	30.5 W
37953000	WT470C LED42S/840 PSD NB TC5 L1300	4000 K	141 lm/W	4300 lm	30.5 W
37954700	WT470C LED64S/840 PSU WB L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
37955400	WT470C LED64S/840 PSU NB L1600	4000 K	142 lm/W	6600 lm	46.5 W
37956100	WT470C LED64S/840 PSU WB TW3 L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
37957800	WT470C LED64S/840 PSU VWB L1600	4000 K	138 lm/W	6400 lm	46.5 W
37958500	WT470C LED64S/840	4000 K	142 lm/W	6600 lm	46.5 W

Order Code	Full Product Name	Init. Korr. Färgtemperatur	Initialt LED-ljusutbyte	Initialt ljusflöde	Initial ineffekt
	PSU NB TW3 L1600				
37959200	WT470C LED64S/840 PSU WB TC L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
37960800	WT470C LED64S/840 PSU WB TW1 L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
37961500	WT470C LED64S/840 PSU VWB TW3 L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
37962200	WT470C LED64S/840 PSU VWB TC L1600	4000 K	138 lm/W	6400 lm	46.5 W
37963900	WT470C LED64S/840 PSU VWB TW1 L1600	4000 K	138 lm/W	6400 lm	46.5 W
37966000	WT470C LED64S/840 PSU O L1600	4000 K	131 lm/W	6100 lm	46.5 W
37967700	WT470C LED64S/840 PSU NB TC L1600	4000 K	142 lm/W	6600 lm	46.5 W
37968400	WT470C LED64S/840 PSU NB TW1 L1600	4000 K	142 lm/W	6600 lm	46.5 W
37970700	WT470C LED64S/840 PSU VWB ELP3 L1600	4000 K	127 lm/W	6400 lm	50.5 W
37971400	WT470C LED64S/840 PSU VWB ELP3 TC5 L1600	4000 K	129 lm/W	6500 lm	50.5 W
37972100	WT470C LED64S/840 PSU WB ELP3 TW3 L1600	4000 K	129 lm/W	6500 lm	50.5 W
37973800	WT470C LED64S/865 PSU VWB L1600	6500 K	138 lm/W	6400 lm	46.5 W
37974500	WT470C LED64S/865	6500 K	129 lm/W	6500 lm	50.5 W

Pacific LED gen4

Order Code	Full Product Name	Init. Korr. Färgtemperatur	Initialt LED-ljusutbyte	Initialt ljusflöde	Initial ineffekt
37975200	PSU WB ELP3 TW1 L1600 WT470C LED64S/865 PSU WB TW1 L1600	6500 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
37976900	WT470C LED64S/865 PSU NB ELP3 TW1 L1600	6500 K	131 lm/W	6600 lm	50.5 W
37977600	WT470C LED64S/865 PSU NB TW1 L1600	6500 K	142 lm/W	6600 lm	46.5 W
37978300	WT470C LED64S/840 PSU NB ELP3 L1600	4000 K	131 lm/W	6600 lm	50.5 W
37979000	WT470C LED64S/840 PSU WB ELP3 L1600	4000 K	129 lm/W	6500 lm	50.5 W
37980600	WT470C LED64S/840 PSU WB ELP3 TW1 L1600	4000 K	129 lm/W	6500 lm	50.5 W
37981300	WT470C LED64S/840 PSD WB L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
37982000	WT470C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
37983700	WT470C LED64S/840 PSD NB L1600	4000 K	142 lm/W	6600 lm	46.5 W
37984400	WT470C LED64S/840 PSD VWB L1600	4000 K	138 lm/W	6400 lm	46.5 W
37985100	WT470C LED64S/840 PSD WB TC5 L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
37986800	WT470C LED64S/840 PSD NB TW1 L1600	4000 K	142 lm/W	6600 lm	46.5 W
37987500	WT470C LED64S/840 PSD VWB TW1 L1600	4000 K	138 lm/W	6400 lm	46.5 W

Order Code	Full Product Name	Init. Korr. Färgtemperatur	Initialt LED-ljusutbyte	Initialt ljusflöde	Initial ineffekt
37988200	WT470C LED64S/840 PSD O L1600	4000 K	131 lm/W	6100 lm	46.5 W
37989900	WT470C LED64S/840 PSD VWB TC5 L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
37990500	WT470C LED64S/865 PSD WB L1600	6500 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
37991200	WT470C LED64S/865 PSD VWB L1600	6500 K	138 lm/W	6400 lm	46.5 W
37992900	WT470C LED64S/840 PSD NB ELD3 L1600	4000 K	131 lm/W	6600 lm	50.5 W
37993600	WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 L1600	4000 K	129 lm/W	6500 lm	50.5 W
37994300	WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 TW1 L1600	4000 K	129 lm/W	6500 lm	50.5 W
37995000	WT470C LED80S/865 PSU WB L1600	6500 K	138 lm/W	8000 lm	58 W
37996700	WT470C LED80S/840 PSU NB ELP3 T30 L1600	4000 K	131 lm/W	8100 lm	62 W
37997400	WT470C LED80S/840 PSU WB TW1 L1600	4000 K	138 lm/W	8000 lm	58 W
37998100	WT470C LED80S/865 PSD WB TC5 L1600	6500 K	138 lm/W	8000 lm	58 W
37999800	WT470C LED80S/840 PSD VWB L1600	4000 K	138 lm/W	8000 lm	58 W
38000000	WT470C LED80S/840 PSD O L1600	4000 K	129 lm/W	7500 lm	58 W
38001700	WT471C LED23S/840 PSU WB TW3 L1300	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W

Pacific LED gen4

Order Code	Full Product Name	Init. Korr. Färgtemperatur	Initialt LED-ljusutbyte	Initialt ljusflöde	Initial ineffekt
38002400	WT471C LED23S/840 PSD VVB L1300	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W
38003100	WT471C LED42S/840 PSU WB L1300	4000 K	141 lm/W	4300 lm	30.5 W
38004800	WT471C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300	4000 K	141 lm/W	4300 lm	30.5 W
38005500	WT471C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	4000 K	141 lm/W	4300 lm	30.5 W
38006200	WT471C LED64S/840 PSU WB L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
38007900	WT471C LED64S/840 PSU WB TW3 L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
38008600	WT471C LED64S/840 PSD WB L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
38009300	WT471C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
38010900	WT471C LED64S/840 PSD NB L1600	4000 K	142 lm/W	6600 lm	46.5 W
38011600	WT471C LED64S/840 PSD VVB L1600	4000 K	138 lm/W	6400 lm	46.5 W
38012300	WT471C LED64S/840 PSD-CLO WB TW3 L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
38013000	WT471C LED80S/840 PSU WB L1600	4000 K	138 lm/W	8000 lm	58 W
38014700	WT471C LED80S/840 PSD WB TW1 L1600	4000 K	138 lm/W	8000 lm	58 W
38033800	WT470X LED64S/840 VWB ACW TW3 L1600	4000 K	136 lm/W	6400 lm	47 W
38038300	WT470X LED80S/840	4000 K	140 lm/W	8119 lm	58.5 W

Order Code	Full Product Name	Init. Korr. Färgtemperatur	Initialt LED-ljusutbyte	Initialt ljusflöde	Initial ineffekt
	NB ACW TW1 L1600				
38043700	WT470X LED64S/840 WB ACWH TW3 L1600	4000 K	138 lm/W	6500 lm	47 W
38046800	WT470X LED64S/840 VWB ACWH TW3 L1600	4000 K	136 lm/W	6400 lm	47 W
38015400	WT480C LED64S/840 PSD WB L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
38016100	WT480C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
38017800	WT480C LED64S/840 PSD NB L1600	4000 K	142 lm/W	6600 lm	46.5 W
38018500	WT480C LED64S/840 PSD VVB L1600	4000 K	138 lm/W	6400 lm	46.5 W
38019200	WT480C LED64S/840 PSD WB TC5 L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
38020800	WT480C LED64S/840 PSD NB TW1 L1600	4000 K	142 lm/W	6600 lm	46.5 W
38021500	WT480C LED64S/840 PSD VVB TW1 L1600	4000 K	138 lm/W	6400 lm	46.5 W
38022200	WT480C LED64S/840 PSD O L1600	4000 K	131 lm/W	6100 lm	46.5 W
38023900	WT480C LED64S/840 PSD VVB TC5 L1600	4000 K	138 lm/W	6400 lm	46.5 W
38024600	WT480C LED80S/865 PSD WB TC5 L1600	6500 K	138 lm/W	8000 lm	58 W
38025300	WT481C LED64S/840 PSD WB L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W

Pacific LED gen4

