



Yüksek verimlilikle mükemmel ışık kalitesi

Pacific LED gen4

PacificLED gen4, görünür şerit etkisi ve renk kaymaları olmadan homojen ışık dağılımıyla mükemmel ışık kalitesi sunan son derece verimli ve güvenilir etanj LED aydınlatma armatürüdür. Ürün ailesi, geliştirme ve bakım kolaylığı sağlamak için modüler bir yapı sunar. Yeni optik sistem daha iyi görsel performansa sahip homojen aydınlatma sağlar, bu da sistemi genel endüstri, depo ve otopark alanları için ideal biçimde uygun hale getirir. Ürün ailesi aynı zamanda geniş bir uygulama aralığı için optimize edilmiş bir aydınlatma düzeni sağlamak üzere birden fazla optik özellik seçeneği de sunar. PacificLED gen4, endüstriyel uygulamalarda, hızlı ve kolay kurulum için sürücüyü aletsiz erişim ve dahili konnektörlü yenilikçi sonlandırma kapağı tasarımıyla kusursuz ürün mimarisi sunar. Tek parça montaj kelepçesi birincil üretim sürecini etkileyebilecek küçük, gevşek bileşen olmamasını sağlar.

Faydaları

- Daha iyi görsel performans için görünür şeritler ve renk yapaylıkları olmadan homojen ışık dağılımına sahip yüksek kaliteli optik özellikler
- Geniş bir uygulama dizisine yönelik optimize edilmiş bir aydınlatma düzeni için geniş ışın şekilleri çeşitleri
- Sürücüyü aletsiz erişim ve dahili konnektörlü uç kapağı sayesinde sorunsuz kurulum ve bakım

Pacific LED gen4

Özellikler

- Mükemmel kamaşma kontrollü geniş optik lens (dar, geniş, çok geniş ve opal) ve lümen paketleri.
- Son derece verimli performans, 140 lm/W
- IP66 - toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı
- GreenParking sistemi otomatik dimlemeyle enerji verimliliğini artırır
- L70B50'de daha uzun kullanım ömrü sağlayacak şekilde 100.000 saate kadar kullanım ömrü

Uygulama

- Endüstriyel Alanlar
- Depolar/dağıtım Merkezleri
- Garajlar
- Soğuk Depolama Tesisleri

Versions



PACIFIC LED WATERPROOF

ÜRÜN BİLGİLERİ



PacificLED_Gen4-WT470C-
DP02.jpg



PacificLED_Gen4-WT470C-
DP01.jpg

Pacific LED gen4

ÜRÜN BİLGİLERİ

PacificLED gen4 WT470C bracket

