



Jargeau 400 LED – tarihi tasarımı modern aydınlatma teknolojisiyle birleştiriyor

Jargeau 400 LED

Jargeau 400 LED 19. yüzyılın dört taraflı sokak lambalarının simgesel özelliklerini 21. yüzyıl aydınlatma armatürlerinin teknik performansı ile birleştirir. Enerji bakımından verimli LEDGINE – O motoru yüksek performanslı optiklerle birleştirirken aynı zamanda dört taraflı armatürün özelliğini de korur. 4-6 metrelik yüksekliklere kurulum için tasarlanan bu aydınlatma armatürü kentsel peyzajlara iyi uyar ve şehir merkezleri, tarihi bölgeler, eski köyler, caddeler, dar sokaklar, meydanlar ve parkları aydınlatmak için idealdir. Jargeau 400 LED aynı zamanda, CityTouch bağlantılı aydınlatma sistemi dahil Philips Aydınlatma tarafından geliştirilen en son teknolojilerin avantajlarını da sağlar.

Faydaları

- Hem çağdaş hem de tarihi ortamlara uyan ikonik aydınlatma armatürü
- Yüksek performanslı LEDGINE – O motoru
- Bakımı kolay
- Servis etiketi ile donatılmıştır. Bu, her bir armatürü benzersiz şekilde tanımlanabilir hale getiren ve bakım, kurulum ve yedek parça bilgilerini sağlayan QR tabanlı tanımlama sistemidir.

Jargeau 400 LED

Özellikler

- Yüksek düzeyde enerji verimliliği ve kapsamlı bir dimleme seçeneği sunan LED armatür
- Geniş yüksek performanslı optik sistemler dizisi
- Montaj seçenekleri çeşitliliği: aydınlatma armatürü farklı sütunlarla, ayaklarla ve çok kollu desteklerle birlikte kullanılabilir

Uygulama

- Şehir merkezleri ve tarihi alanlar
- Yan yollar ve konut bulunan cadde ve sokaklar
- Bisiklet ve yaya yolları
- Meydanlar, parklar ve oyun alanları

Şartlar

Tür	BPP641 (üstten montajlı model) BSP641 (askılı model)
Işık kaynağı	Entegre LED modülü
Güç	Konfigürasyona bağlı olarak en çok 79 W
Işık akısı	Konfigürasyona bağlı olarak 500 - 6.800 (sıcak beyaz), 500 - 7.700 (nötr beyaz)
Aydınlatma armatürü verimi	En fazla 122 lm/W
Renk Sıcaklığı	3.000 - 4.000 K
Renksel Geriverim	80 - 70
İndeksi	
Ortalama kullanım ömrü* 100000 saatte lümen bakım	L96'ya kadar
Ortalama kullanım ömrü 100000 saatte kontrol tertibatı anıza oranı	10%
Performans Ortam Sıcaklığı Tq	+25 °C
Ortalama ortam sıcaklığı	+25 °C

Çalışma sıcaklığı aralığı	-25 - +35 °C
Sürücü	Entegre (kendinden balastlı LED modülü) Philips Xitanium Sürücüsü
Şebeke gerilimi	220-240 V / 50-60 Hz
Dim etme	LumiStep (LS), DynaDimmer (DDF), LineSwitch (D11), Starsense RF Wireless ve CityTouch Ready, Photocell, MiniCell 35, 55, 75 lüks
Optik	Orta Dağılım Işını (DM,DN), Yaya Geçidi, Simetrik, Geniş ve Çok Geniş, Louver
Optik kapak	Temperli düz cam, şeffaf veya buzlu
Malzeme	Muhafaza: Yüksek basınçlı alüminyum Cam: termal olarak sertleştirilmiş, 5 mm kalınlığında
Renk	Siyah N9 (MN332L) Diğer RAL veya AKZO Futura renkleri istek üzerine sunulur
Bakım	Saçağın üstündeki vida açılarak ışık modülü değiştirilebilir
Kurulum	En üst: 60 ve 76 mm ağızlık, yekpare ve açık göbek Askılı 3/4 veya 1"G Önerilen montaj yüksekliği: 4-6 m Ağırlık: en çok 12 kg Maks SCx: 0,13 m²

Versions



Jargeau 400 LED - LED module
8000 lm - 4th generation, screw
fixation



Jargeau 400 LED - LED GreenLine
1400 lm

Jargeau 400 LED

ÜRÜN BİLGİLERİ



Jargeau_400_LED-BPP641-
DP01.tif



Jargeau_400_LED-BPP641-
DP02.tif



Jargeau_400_LED-BPP641-
DP03.tif



Jargeau_400_LED-BPP641-
DP04.tif



Jargeau_400_LED-BPP641-
DP05.tif



Jargeau_400_LED-BPP641-
DP06.tif



Jargeau_400_LED-BPP641-
DP07.tif

Jargeau 400 LED

Onay ve Uygulama

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK09
Ani Akım Koruması (Ortak/ Diferansiyel)	4/4 kV

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Genel Bilgiler

CE işareti	CE mark
Tertibat dahildir	Evet
Alev alma işareti	NO
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Evet
Lamba modeli	4S
Tertibat birimi sayısı	1 unit

Işık Teknik Ayrıntıları

Standart devirme açısı yandan giriş	-
Direk üstü standart eğim açısı	0°
Yukarı doğru ışık çıkış oranı	0,03

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Renk	Black
------	-------

Genel Bilgiler (1/2)

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	Işık kaynağı rengi	Optik kapak/ lens türü	Lamba ailesi kodu
10889200	BPP641 LED80-4S/830 PSU DM70 GF BK 60	120° x 120°	830 sıcak beyaz	GF	LED80
10890800	BPP641 LED43-4S/740 PSU DN11 FG BK DEF2	88° x 157°	740 nötr beyaz	FG	LED43
10893900	BPP641 LED25-4S/830 PSU II DX50 GF BK 60	17° - 5° x 132°	830 sıcak beyaz	GF	LED25
10894600	BPP641 LED43-4S/740 PSU II DS50 FG BK 76	152° x 155°	740 nötr beyaz	FG	LED43
10891500	BSP641 LED14-4S/830 PSU II DS50 GF BK G1	152° x 155°	830 sıcak beyaz	GF	LED14

Genel Bilgiler (2/2)

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağı sayısı	Optik sistem türü	Ürün Ailesi Kodu
10889200	BPP641 LED80-4S/830 PSU DM70 GF BK 60	40	Orta dağıtım 70	BPP641
10890800	BPP641 LED43-4S/740 PSU DN11 FG BK DEF2	20	Dar dağıtım 11	BPP641
10893900	BPP641 LED25-4S/830 PSU II DX50 GF BK 60	20	Çok geniş dağıtım 50	BPP641

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağı sayısı	Optik sistem türü	Ürün Ailesi Kodu
10894600	BPP641 LED43-4S/740 PSU II DS50 FG BK 76	20	Simetrik dağıtım 50	BPP641
10891500	BSP641 LED14-4S/830 PSU II DS50 GF BK G1	12	Simetrik dağıtım 50	BSP641

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	Başlangıçtaki Işık akışı
10889200	BPP641 LED80-4S/830 PSU DM70 GF BK 60	3000 K	≥80	4240 lm
10890800	BPP641 LED43-4S/740 PSU DN11 FG BK DEF2	4000 K	≥70	3354 lm
10893900	BPP641 LED25-4S/830 PSU II DX50 GF BK 60	3000 K	≥80	1900 lm

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	Başlangıçtaki Işık akışı
10894600	BPP641 LED43-4S/740 PSU II DS50 FG BK 76	4000 K	≥70	3440 lm
10891500	BSP641 LED14-4S/830 PSU II DS50 GF BK G1	3000 K	≥80	742 lm

Jargeau 400 LED

