



Ganske enkelt fantastisk LED

Downlight DN060B

LEDINAIRE-serien indeholder et udvalg af populære LED-armaturer, der fås som lagervarer, og som er af høj Philips-kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Pålidelig, energieffektiv og til at betale – nøjagtig alt det, du har brug for.

Fordele

- Philips-kvalitet og -pålidelighed
- Energibesparende
- Behageligt diffust lys

Funktioner

- Forskellige størrelser og lysniveauer tilgængelige
- Forskellige lysfarver tilgængelige
- Moderne, diskret design

Anvendelsesområder

- Gangarealer
- Toiletter
- Venteværelser

Specifikationer

Type	DN060B
Loftstype	Pudset loft (gips)
Lyskilde	LED-modul, der ikke kan udskiftes
Effekt (+/-10%)	9, 18W
Spredningsvinkel	135°
Lysstrøm	800 lm (4000 K), 1800 lm (4000 K)
Korreleret farvetemperatur	3000, 4000K

Farvegengivelsesindeks	>80
Middeldriftslevetid (L70B50)	30.000 timer
Middeldriftslevetid (L80B50)	20.000 timer
Middeldriftslevetid (L90B50)	10.000 timer

Downlight DN060B

Gennemsnitlig omgivende temperatur	25 °C
Driftstemperaturområde	0 til +35 °C
Driver	Indbygget
Netspænding	220-240 V, 50-60 Hz
Materiale	Armaturhus: polykarbonat Reflektor: stål Diffuser: PMMA

Farve	Hvid (WH)
Optikafskærmning	Opal
Tilslutning	Push-in-stik (PI) eller med trækaflastning (PIP)
Vedligeholdelse	Levetidsforseglet optisk modul, som ikke skal rengøres indvendigt
Installation	Fastgørelse med fjederbeslag Mulighed for ledningsgennemføring
Tilbehør	Nej

Versions



LED Module, system flux 1800 lm

Oplysninger om produktet



Downlight-DN060B-DP.jpg



Downlight DN060B

