



Yksinkertaisesti mainio ledi

Downlight-valaisin DN060B

Ledinaire-valikoiman ledivalaisimet ovat taattua Philips-laatua kilpailukykyisellä hinnalla. Luotettavia, energiatehokkaita ja edullisia – juuri sitä, mitä tarvitset.

Hyödyt

- Ammattitasoinen laatu ja luotettavuus
- Energiansäästöä
- Miellyttävä tasainen valo

Ominaisuudet

- Saatavilla useita kokoja ja valotasoja
- Valo saatavilla useissa väreissä
- Nykyaikainen ja ympäristöön sulautuva muotoilu

Käyttökohteet

- Käytävät
- Yleiset WC:t
- Odotustilat

Spesifikaatiot

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Tyyppi | DN060B |
| Kattotyyppi | Kipsilevykatto |
| Valonlähde | Ledimoduuli, ei vaihdettavissa |
| Teho (+/-10 %) | 9, 18 W |
| Keilakulma | 135° |
| Valovirta | 800 lm (4 000 K), 1 800 lm (4 000 K) |
| Vastaava värielämpötila | 3 000, 4 000 K |
| Värintoistoindeksi | >80 |


| | |
|----------------------------------|---------------|
| Käyttöiän mediaani – L70B50 | 30 000 tuntia |
| Käyttöiän mediaani – L80B50 | 20 000 tuntia |
| Käyttöiän mediaani – L90B50 | 10 000 tuntia |
| Keskimmääinen käyttölämpötila | 25 °C |
| Käyttölämpötila | 0...+35 °C |

Downlight-valaisin DN060B


| | |
|----------------------|--|
| Liitäntälaite | Sisäänrakennettu |
| Verkköjännite | 220–240 V / 50–60 Hz |
| Materiaali | Runko: polykarbonaattia Heijastin: terästä Hajotin: PMMA |
| Väri | Valkoinen (WH) |
| Optinen kupu | Opaali |

| | |
|----------------------|---|
| Liitäntä | Pistoliitin (PI) tai liitin vedonpoistimella (PIP) |
| Huolto | Optinen moduuli suljettu koko käyttöiän ajaksi. Sisäpuolta ei tarvitse puhdistaa. |
| Asennus | Kiinnitys jousikiinnikkeillä Läpijohdotus mahdollinen |
| Lisävarusteet | Ei |

Versions



Tuotetiedot



Downlight-DN060B-DP.jpg

Downlight-valaisin DN060B

Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue 0 ... +35 °C

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Mek. iskun suojauskoodi IK02

IP-luokka IP20

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä Ei

Käyttö ja sähkö tiedot

Ottajännite 220-240 V

Yleistä tietoa

Valonlähteen valokeilan kulma 90 x 90 °

CE-merkintä CE-merkintä

Suojausluokka IEC Suojausluokka I

Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä

ENEC-merkintä -

Tulenarkuusmerkintä -

Liitäntälaite -

Hehkulankatesti Lämpötila 650 °C,
kesto 5 s

Valonlähde vaihdettavissa Ei

Liitäntälaitteiden määrä 1 yksikkö

Optiikan tyyppi Symmetrinen

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Alun Värintoistoindeksi >80

Valovuotoleranssi +/-10%

Mekaaniset tiedot ja runko

Väri Valkoinen

Yleistä tietoa

| Order Code | Full Product Name | Lamppuperheen koodi |
|------------|--------------------------|---------------------|
| 30661299 | DN060B LED18S/830 PSU WH | LED18S |
| 30663699 | DN060B LED18S/840 PSU WH | LED18S |
| 30662999 | DN060B LED8S/830 PSU WH | LED8S |
| 30664399 | DN060B LED8S/840 PSU WH | LED8S |

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva) (1/2)

| Order Code | Full Product Name | Alun vast. väri- lämpötila | LED- valaisimen tehokkuus alussa | Valovirta alussa |
|------------|--|-------------------------------|---|---------------------|
| 30661299 | DN060B (0.43, 0.40) SDCM LED18S/83 <5 0 PSU WH | 3000 K | 100 lm/W | 1800 lm |
| 30663699 | DN060B (0.38, 0.38) SDCM LED18S/84 <5 0 PSU WH | 4000 K | 100 lm/W | 1800 lm |

| Order Code | Full Product Name | Alun vast. väri- lämpötila | LED- valaisimen tehokkuus alussa | Valovirta alussa |
|------------|---|-------------------------------|---|---------------------|
| 30662999 | DN060B (0.43, 0.40) SDCM LED8S/83 <5 0 PSU WH | 3000 K | 89 lm/W | 800 lm |
| 30664399 | DN060B (0.38, 0.38) SDCM LED8S/84 <5 0 PSU WH | 4000 K | 89 lm/W | 800 lm |

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva) (2/2)

| Order Code | Full Product Name | Ottoteho alussa |
|------------|--------------------------|-----------------|
| 30661299 | DN060B LED18S/830 PSU WH | 18 W |
| 30663699 | DN060B LED18S/840 PSU WH | 18 W |

| Order Code | Full Product Name | Ottoteho alussa |
|------------|-------------------------|-----------------|
| 30662999 | DN060B LED8S/830 PSU WH | 9 W |
| 30664399 | DN060B LED8S/840 PSU WH | 9 W |

Downlight-valaisin DN060B

