



# Riktigt bra LED-ljus, helt enkelt

## Downlight DN060B

LEDINAIRE-serien omfattar ett urval populära installationsfärdiga LED-armaturer med gedigen Philips-kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Pålitliga, energieffektiva och prisvärda – allt du behöver!

### Fördelar

- Philips-kvalitet och -driftsäkerhet
- Energieffektiv
- Behagligt indirekt ljus

### Funktioner

- Välj bland flera olika färger och ljusnivåer
- Välj bland flera olika ljusfärger
- Modern och diskret design

### Användning

- Korridorer
- Toaletter
- Väntrum

### specifikationer

Typ	DN060B
Tak	Tak med gipsskivor
Ljuskälla	Icke utbytbar LED-modul
Effekt (+/-10%)	9, 18W
Spridningsvinkel	135°
Ljusflöde	800lm (4000K), 1800lm (4000K)
Korrelerad färgtemperatur	3000, 4000K

Färgåtergivningningsindex	>80
Snittlivslängd L70B50	30000 timmar
Snittlivslängd L80B50	20000 timmar
Snittlivslängd L90B50	10000 timmar
Genomsnittlig omgivningstemperatur	25°C
Temperaturintervall vid drift	0°C till +35°C

## Downlight DN060B

<b>Driftdon</b>	Inbyggt
<b>Nätspänning</b>	220–240V/50–60Hz
<b>Material</b>	Armaturhus: polykarbonat Reflektor: stål Diffusor: PMMA
<b>Färg</b>	Vit (WH)
<b>Optisk kupa</b>	Opaliserad

<b>Anslutning</b>	Tryckanslutning (PI) eller anslutning med draggånga (PIP)
<b>Underhåll</b>	Den optiska modulen är livstidsförseglad – ingen invändig rengöring krävs
<b>Installation</b>	Monteras med fjäderklämmor Genomkoppling möjlig
<b>Tillbehör</b>	Nej

### Versions



### Produktinformation



Downlight-DN060B-DP.jpg

# Downlight DN060B

## Användningsförhållanden

Omgivningstemperatur	0 till +35 °C
Lämplig för slumpmässig brytning	Ej relevant

## Användning och godkännande

Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02
Kod för kapslingsklass	IP20

## Styrenheter och dimring

Dimbar	No
--------	----

## Drift och elektricitet

Inspänning	220-240 V
------------	-----------

## Allmän information

Ljuskällans spridningsvinkel	90 x 90 °
CE-märkning	CE märkning
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Driftdon ingår	Ja
ENEC-märkning	-
Säkerhetsmärkning, antändlighet	NO
Driftdon	-
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 5 s
Utbytbar ljuskälla	No
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Optiktyp	symmetrisk

## Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Init. Färgåtergivningsindex	>80
Tolerans för ljusflöde	+/-10%

## Mekanik och armaturhus

Färg	Vit
------	-----

## Allmän information

Order Code	Full Product Name	Lampfamiljskod
30661299	DN060B LED18S/830 PSU WH	LED18S
30663699	DN060B LED18S/840 PSU WH	LED18S
30662999	DN060B LED8S/830 PSU WH	LED8S
30664399	DN060B LED8S/840 PSU WH	LED8S

## Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet	Init. Korr. Färgtemperatur	Initialt LED-ljusutbyte	Initialt ljusflöde
30661299	DN060B LED18S/830 PSU WH	(0.43, 0.40) SDCM <5	3000 K	100 lm/W	1800 lm
30663699	DN060B LED18S/840 PSU WH	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	100 lm/W	1800 lm

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet	Init. Korr. Färgtemperatur	Initialt LED-ljusutbyte	Initialt ljusflöde
30662999	DN060B LED8S/830 PSU WH	(0.43, 0.40) SDCM <5	3000 K	89 lm/W	800 lm
30664399	DN060B LED8S/840 PSU WH	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	89 lm/W	800 lm

## Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Initial ineffekt
30661299	DN060B LED18S/830 PSU WH	18 W
30663699	DN060B LED18S/840 PSU WH	18 W

Order Code	Full Product Name	Initial ineffekt
30662999	DN060B LED8S/830 PSU WH	9 W
30664399	DN060B LED8S/840 PSU WH	9 W

## Downlight DN060B

