



Basit mükemmel LED

Downlight DN060B

LEDINAIRE ürün dizisi, rekabetçi fiyatla yüksek Philips kalite düzeyleriyle sunulan LED aydınlatma armatür ailesidir. Güvenilir, enerji açısından verimli ve ekonomik; tam da ihtiyaç duyduğunuz özellikler.

Faydaları

- Philips kalitesi ve güvenilirliği
- Enerji tasarrufu
- Konforlu ışık dağılımı

Özellikler

- Birden fazla boyut ve ışık düzeyi sunulmaktadır
- Birden fazla ışık rengi sunulmaktadır
- Modern ve sade tasarım

Uygulama

- Koridorlar
- Tuvaletler
- Bekleme odaları

Şartlar

Tip	DN060B
Tavan türü	Alçı (alçıpan) tavan
Işık kaynağı	Değiştirilemez LED modülü
Güç (+/- %10)	9, 18 W
Işın açısı	135°
Işık akısı	800 lm (4000 K), 1800 lm (4000 K)
İlişkili Renk Sıcaklığı	3000, 4000 K
Renksel Geriverim	>80
İndeksi	
Ortalama yararlı ömür	30.000 saat
L70B50	

Ortalama yararlı ömür	20.000 hours
L80B50	
Ortalama yararlı ömür	10.000 saat
L90B50	
Ortalama ortam sıcaklığı	25 °C
Çalışma sıcaklığı aralığı	0 ila +35 °C
Sürücü	Entegre
Şebeke voltajı	220-240 V / 50-60 Hz

Downlight DN060B

Malzeme	Muhafaza gövdesi: polikarbon Reflektör: çelik Difüzer: PMMA
Renk	Beyaz (WH)
Optik kapak	Opal
Bağlantı	İtmeli (PI) veya çekerek çıkarmalı (PIP) konnektör

Bakım	Optik modül tamamen kapatılmıştır; iinin temizlenmesi gerekmez
Kurulum	Sabitleme, yaylı tutucularla yapılır Dahili kablolama mümkündür
Aksesuarlar	Hayır

Versions



LED Module, system flux 1800 lm -
Power supply unit - Symmetrical -
10°



LED Module, system flux 800 lm -
Power supply unit - Symmetrical -
10°

ÜRÜN BİLGİLERİ



Downlight-DN060B-DP.jpg

Downlight DN060B

Uygulama Koşulları

Ortam sıcaklığı aralığı 0 to +35 °C

Onay ve Uygulama

Mekanik çarpışma koruma kodu IK02

Girişime Karşı Koruma Sınıfı IP20

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir Hayır

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı 220 - 240 V V

Genel Bilgiler

Koruma sınıfı IEC Güvenlik sınıfı I

Sürücü -

Değiştirilebilen ışık kaynağı Hayır

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıçtaki Renksel Geriverim >80
İndeksi

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza





Renk White

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Başlangıç Renk Türü	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	Başlangıçtaki ışık Akısı
30661299	DN060B LED18S/830 PSU WH	(0.43, 0.40) SDCM <5	3000 K	100 lm/W	1800 lm
30663699	DN060B LED18S/840 PSU WH	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	100 lm/W	1800 lm
30662999	DN060B LED8S/830 PSU WH	(0.43, 0.40) SDCM <5	3000 K	89 lm/W	800 lm
30664399	DN060B LED8S/840 PSU WH	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	89 lm/W	800 lm

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Başlangıç giriş gücü
30661299	DN060B LED18S/830 PSU WH	18 W
30663699	DN060B LED18S/840 PSU WH	18 W
30662999	DN060B LED8S/830 PSU WH	9 W
30664399	DN060B LED8S/840 PSU WH	9 W



Downlight DN060B

