



GreenPerform Highbay G3 — разумное освещение для вашего предприятия

GreenPerform Highbay G3

Самый экономичный прожектор для освещения предприятий общепромышленного применения — для завода, склада, оптовой базы, закрытого спортзала, для любых помещений с высокими потолками. Светильники можно объединять в группы в зависимости от планировки, при этом для изменения зонирования не нужно менять аппаратную часть, что значительно снижает расходы на введение в эксплуатацию. Сотрудники сами могут регулировать настройки уровня и времени освещения беспроводным путем. Систему светильников можно быстро перегруппировать в случае перестановки в помещении. Светильники GreenPerform Highbay G3 обеспечивают более высокую сравнительную экономию относительно другого светодиодного освещения. Это простое решение проблемы освещения для вашего предприятия.

Преимущества

- Высокая экономия электроэнергии до 88 % по сравнению с системой, использующей лампы HPI-P
- Перспективная система: беспроводное регулирование настроек освещения и быстрая перегруппировка в случае пространственных изменений
- Великолепное качество освещения
- Корпус из литого алюминия с антикоррозийным покрытием
- Изделие успешно протестировано на воздействие солевого тумана до 500 часов

Характеристики

- Высокая эффективность: 130 лм/Вт
- Низкий общий показатель уровня дискомфорта UGR (узкий пучок/20 ~широкий пучок/26) и точный цвет (Индекс цветопередачи CRI> 80)
- Срок службы 50 000 часов с защитой класса IP65 и IK07
- Легкая изящная форма прожектора позволяет подвешивать его или монтировать на опору
- Можно применять совместно с датчиком присутствия и движения PIR 1–10 В (модель PIR)
- Можно применять совместно с системами управления ZigBee, датчиками движения и дневного света (модель ACW)

Применение

- Общепромышленное применение: завод, склад, оптовая база
- Закрытый спортзал
- Другие типы помещений с высокими потолками

Спецификации

Температура	-30 to +45 °C
окружающей среды	-30 to +50 °C
Распределение света	N/A: 30° 60° 60° 60° 100° 100° 100° 60° 60° 100° 100° 60° 60°
светильника	60° 60° 100° 100° 30° 60° 60° 60° 100° 60° 100° 60° 60° 100° 100° 30° 60° 100° 60° 100° 100° 60° 60° 100° 100° 30° 30° 60° 60° 60° 100° 60° 100° 30° 60° 60° 60° 100° 100° 60° 60° 100° 100° 60° 60° 100° 100° 60° 60° 60° 100° 60° 100° 60° 100° 60° 60° 100° 100° 60° 60° 100° 60° 100° 60° 60° 100° 100° 60° 100° 60° 100° 60° 100° 60° 60° 60° 60° 100° 60° 100° 60° 100° 60° 100° 60° 100° 60° 100° 60° 100° 60° 100° 60° 100° 60° 100° 60° 100° 60° 100° 60° 60° 60° 60° 60° 100° 60° 100° 60° 100° 60° 100° 60° 100° 60° 100° 60° 100° 60° 100° 60° 100° 60° 100° 60° 100° 60° 100° 60° 60° 60° 60°
Основной цвет	Dark gray
светильника	Dark Grey (Pantone 8405C
Начальная	4000 , 6500 K
коррелированная	
цветовая температура	

Начальная светоотдача	10000, 11000, 16000, 20000, 29000 lm
Входная частота	50 to 60 Hz
Входное напряжение	220-240 V
Цвет источника света	840 neutral white, 865 cool daylight
Материал	Housing: aluminum die-cast
Материал другой1	Housing: die-cast aluminum: Cover: polycarbonate, flat
Средний срок эксплуатации L70B50	50000 h
Средний срок эксплуатации L80B50	40000 h
Средний срок эксплуатации L90B50	30000 h
Тип	BY698P (Fix driver and Dali driver versions)BY698X (1~10V sensor and Dali ZigBee system versions)

Versions



BY698X LED110 ACW



BY698P LED300



GreenPerform Highbay G3

Versions




Сведения о продукте



GreenPerform Highbay G3
BY698P Fixed Back




GreenPerform Highbay G3
BY698P Fixed Side



GreenPerform Highbay G3
BY698P LED300 Front



GreenPerform Highbay G3
BY698P with Bracket




GreenPerform Highbay G3
BY698P Dali Back



GreenPerform Highbay G3
BY698P Dali Side

GreenPerform Highbay G3


Сведения о продукте




GreenPerform Highbay G3
BY698P LED200 Front




GreenPerform Highbay G3
BY698P LED160 Front



GreenPerform Highbay G3
BY698P LED110 Front




GreenPerform Highbay G3
BY698X PIR Back




GreenPerform Highbay G3
BY698X PIR Front



GreenPerform Highbay G3
BY698X PIR Side Front



GreenPerform Highbay G3
BY698X ACW Back



GreenPerform Highbay G3
BY698X ACW Front



GreenPerform Highbay G3
BY698X ACW Side




BY698X ACW 01


Сведения о продукте



BY698X ACW 03



BY698X ACW 05



BY698X ACW 06



BY698X ACW 07



BY698X ACW 08



BY698X ACW 02



BY698X ACW 04



BY698P Fix



BY698P Fix




BY698P

Сведения о продукте

BY698P



BY698P LED200




BY698P Dali




BY698P Dali




BY698P LED160



BY698P LED110




BY698P LED300




BY689X PIR 1



BY689X PIR 2



Сведения о продукте



BY689X PIR 3



BY689X PIR 4

Соответствие требованиям и область применения

Код степени защиты от механических воздействий IK07

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение 220 to 240 V

Общая информация

Маркировка CE CE mark

Класс защиты по МЭК Класс безопасности I

Тип оптического плафона/линзы PC

Драйвер в комплекте Yes

Знак пожароопасности F

Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки Температура 650°C, продолжительность 5 с

Сменный источник света No

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Нач. коэффициент цветопередачи >80

Допустимое отклонение светового потока +/-10%

Механические компоненты и корпус

Цвет Dark gray

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Средний срок эксплуатации L80B50 40000 h

Средний срок эксплуатации L90B50 30000 h

Условия эксплуатации

Order Code	Full Product Name	Диапазон температуры окружающей среды	Максимальный уровень уменьшения яркости света	Подходит для случайного переключения
911401825797	BY698X LED110/NW NB ACW 4 EN	-30 to +45 °C	10%	Да
911401826397	BY698X LED200/NW WB ACW 4 EN	-30 to +45 °C	10%	Да
911401826497	BY698X LED200/NW NB ACW 4 EN	-30 to +45 °C	10%	Да
911401827097	BY698X LED110/NW WB ACW 4 EN	-30 to +45 °C	10%	Да
911401827397	BY698X LED160/NW NB ACW 4 EN	-30 to +45 °C	10%	Да
911401827497	BY698X LED300/NW NB ACW 4 EN	-30 to +45 °C	5% (1 to 10 V)	Да
911401827897	BY698X LED160/NW WB ACW 4 EN	-30 to +45 °C	10%	Да
911401829297	BY698P LED300/NW PSD WB L3000 EN	-30 to +50 °C	5% (1 to 10 V)	No
911401829597	BY698P LED300/NW PSU WB EN	-30 to +50 °C	-	No
911401829697	BY698P LED300/NW PSD WB EN	-30 to +50 °C	5% (1 to 10 V)	No
911401829897	BY698P LED300/CW PSU WB L3000 EN	-30 to +50 °C	-	No
911401830097	BY698P LED300/NW PSU WB L3000 EN	-30 to +50 °C	-	No
911401829797	BY698X LED300/NW PIR WB EN	-30 to +50 °C	-	Да
911401829997	BY698X LED300/NW PIR WB L3000 EN	-30 to +50 °C	-	Да
911401865499	BY698X LED300/NW PIR NB EN	-30 to +50 °C	-	Да
911401865599	BY698X LED200/NW PIR NB EN	-30 to +50 °C	-	Да
911401865799	BY698X LED160/NW PIR NB EN	-30 to +50 °C	-	Да
911401865899	BY698X LED160/NW PIR WB EN	-30 to +50 °C	-	Да

Order Code	Full Product Name	Диапазон температуры окружающей среды	Максимальный уровень уменьшения яркости света	Подходит для случайного переключения
911401865999	BY698X LED110/NW PIR NB EN	-30 to +50 °C	-	Да
911401866099	BY698X LED110/NW PIR WB EN	-30 to +50 °C	-	Да
911401843599	BY698P LED200/NW PSU NB EN	-30 to +45 °C	-	No
911401843699	BY698P LED200/NW PSU WB EN	-30 to +45 °C	-	No
911401843799	BY698P LED200/NW PSD NB EN	-30 to +50 °C	10%	No
911401843899	BY698P LED200/NW PSD WB EN	-30 to +50 °C	10%	No
911401843999	BY698P LED160/NW PSU NB EN	-30 to +50 °C	-	No
911401844099	BY698P LED160/NW PSU WB EN	-30 to +50 °C	-	No
911401844199	BY698P LED160/NW PSD NB EN	-30 to +50 °C	10%	No
911401844299	BY698P LED160/NW PSD WB EN	-30 to +50 °C	10%	No
911401844399	BY698P LED110/NW PSU NB EN	-30 to +50 °C	-	No
911401844499	BY698P LED110/NW PSU WB EN	-30 to +50 °C	-	No
911401844599	BY698P LED110/NW PSD NB EN	-30 to +50 °C	10%	No
911401844699	BY698P LED110/NW PSD WB EN	-30 to +50 °C	10%	No
911401844999	BY698P LED200/CW PSU WB L3000 EN	-30 to +45 °C	-	No
911401864299	BY698P LED300/NW PSU ENB EN	-30 to +50 °C	-	No
911401864399	BY698P LED300/NW PSU NB EN	-30 to +50 °C	-	No
911401864499	BY698P LED300/NW PSD ENB EN	-30 to +50 °C	5% (1 to 10 V)	No
911401864599	BY698P LED300/NW PSD NB EN	-30 to +50 °C	5% (1 to 10 V)	No
911401864899	BY698P LED300/CW PSU NB L3000 EN	-30 to +50 °C	-	No
911401865699	BY698X LED200/NW PIR WB EN	-30 to +50 °C	-	Да

Соответствие требованиям и область применения

Order Code	Full Product Name	Код защиты от проникновения	Order Code	Full Product Name	Код защиты от проникновения
911401825797	BY698X LED110/NW NB ACW 4 EN	IP54	911401827097	BY698X LED110/NW WB ACW 4 EN	IP54
911401826397	BY698X LED200/NW WB ACW 4 EN	IP54	911401827397	BY698X LED160/NW NB ACW 4 EN	IP54
911401826497	BY698X LED200/NW NB ACW 4 EN	IP54	911401827497	BY698X LED300/NW NB ACW 4 EN	IP54

GreenPerform Highbay G3

Order Code	Full Product Name	Код защиты от проникновения
911401827897	BY698X LED160/NW WB ACW 4 EN	IP54
911401829297	BY698P LED300/NW PSD WB L3000 EN	IP65
911401829597	BY698P LED300/NW PSU WB EN	IP65
911401829697	BY698P LED300/NW PSD WB EN	IP65
911401829897	BY698P LED300/CW PSU WB L3000 EN	IP65
911401830097	BY698P LED300/NW PSU WB L3000 EN	IP65
911401829797	BY698X LED300/NW PIR WB EN	IP65
911401829997	BY698X LED300/NW PIR WB L3000 EN	IP65
911401865499	BY698X LED300/NW PIR NB EN	IP65
911401865599	BY698X LED200/NW PIR NB EN	IP65
911401865799	BY698X LED160/NW PIR NB EN	IP65
911401865899	BY698X LED160/NW PIR WB EN	IP65
911401865999	BY698X LED110/NW PIR NB EN	IP65
911401866099	BY698X LED110/NW PIR WB EN	IP65
911401843599	BY698P LED200/NW PSU NB EN	IP65
911401843699	BY698P LED200/NW PSU WB EN	IP65
911401843799	BY698P LED200/NW PSD NB EN	IP65

Order Code	Full Product Name	Код защиты от проникновения
911401843899	BY698P LED200/NW PSD WB EN	IP65
911401843999	BY698P LED160/NW PSU NB EN	IP65
911401844099	BY698P LED160/NW PSU WB EN	IP65
911401844199	BY698P LED160/NW PSD NB EN	IP65
911401844299	BY698P LED160/NW PSD WB EN	IP65
911401844399	BY698P LED110/NW PSU NB EN	IP65
911401844499	BY698P LED110/NW PSU WB EN	IP65
911401844599	BY698P LED110/NW PSD NB EN	IP65
911401844699	BY698P LED110/NW PSD WB EN	IP65
911401844999	BY698P LED200/CW PSU WB L3000 EN	IP65
911401864299	BY698P LED300/NW PSU ENB EN	IP65
911401864399	BY698P LED300/NW PSU NB EN	IP65
911401864499	BY698P LED300/NW PSD ENB EN	IP65
911401864599	BY698P LED300/NW PSD NB EN	IP65
911401864899	BY698P LED300/CW PSU NB L3000 EN	IP65
911401865699	BY698X LED200/NW PIR WB EN	IP65

Системы управления и регулировка яркости света

Order Code	Full Product Name	Возможность изменения яркости света
911401825797	BY698X LED110/NW NB ACW 4 EN	Yes
911401826397	BY698X LED200/NW WB ACW 4 EN	Yes
911401826497	BY698X LED200/NW NB ACW 4 EN	Yes
911401827097	BY698X LED110/NW WB ACW 4 EN	Yes
911401827397	BY698X LED160/NW NB ACW 4 EN	Yes
911401827497	BY698X LED300/NW NB ACW 4 EN	Yes
911401827897	BY698X LED160/NW WB ACW 4 EN	Yes
911401829297	BY698P LED300/NW PSD WB L3000 EN	Yes
911401829597	BY698P LED300/NW PSU WB EN	No
911401829697	BY698P LED300/NW PSD WB EN	Yes
911401829897	BY698P LED300/CW PSU WB L3000 EN	No
911401830097	BY698P LED300/NW PSU WB L3000 EN	No
911401829797	BY698X LED300/NW PIR WB EN	Yes
911401829997	BY698X LED300/NW PIR WB L3000 EN	Yes
911401865499	BY698X LED300/NW PIR NB EN	Yes
911401865599	BY698X LED200/NW PIR NB EN	Yes
911401865799	BY698X LED160/NW PIR NB EN	Yes
911401865899	BY698X LED160/NW PIR WB EN	Yes
911401865999	BY698X LED110/NW PIR NB EN	Yes
911401866099	BY698X LED110/NW PIR WB EN	Yes

Order Code	Full Product Name	Возможность изменения яркости света
911401843599	BY698P LED200/NW PSU NB EN	No
911401843699	BY698P LED200/NW PSU WB EN	No
911401843799	BY698P LED200/NW PSD NB EN	Yes
911401843899	BY698P LED200/NW PSD WB EN	Yes
911401843999	BY698P LED160/NW PSU NB EN	No
911401844099	BY698P LED160/NW PSU WB EN	No
911401844199	BY698P LED160/NW PSD NB EN	Yes
911401844299	BY698P LED160/NW PSD WB EN	Yes
911401844399	BY698P LED110/NW PSU NB EN	No
911401844499	BY698P LED110/NW PSU WB EN	No
911401844599	BY698P LED110/NW PSD NB EN	Yes
911401844699	BY698P LED110/NW PSD WB EN	Yes
911401844999	BY698P LED200/CW PSU WB L3000 EN	No
911401864299	BY698P LED300/NW PSU ENB EN	No
911401864399	BY698P LED300/NW PSU NB EN	No
911401864499	BY698P LED300/NW PSD ENB EN	Yes
911401864599	BY698P LED300/NW PSD NB EN	Yes
911401864899	BY698P LED300/CW PSU NB L3000 EN	No
911401865699	BY698X LED200/NW PIR WB EN	Yes

Общая информация

Order Code	Full Product Name	Количество единиц	
		ПРА	Тип оптики
911401825797	BY698X LED110/NW NB ACW 4 EN	1 unit	NB
911401826397	BY698X LED200/NW WB ACW 4 EN	1 unit	WB
911401826497	BY698X LED200/NW NB ACW 4 EN	1 unit	NB
911401827097	BY698X LED110/NW WB ACW 4 EN	1 unit	WB

Order Code	Full Product Name	Количество единиц	
		ПРА	Тип оптики
911401827397	BY698X LED160/NW NB ACW 4 EN	1 unit	NB
911401827497	BY698X LED300/NW NB ACW 4 EN	2 units	NB
911401827897	BY698X LED160/NW WB ACW 4 EN	1 unit	WB

GreenPerform Highbay G3

Order Code	Full Product Name	Количество единиц	
		ПРА	Тип оптики
911401829297	BY698P LED300/NW PSD WB L3000 EN	2 units	WB
911401829597	BY698P LED300/NW PSU WB EN	2 units	WB
911401829697	BY698P LED300/NW PSD WB EN	2 units	WB
911401829897	BY698P LED300/CW PSU WB L3000 EN	2 units	WB
911401830097	BY698P LED300/NW PSU WB L3000 EN	2 units	WB
911401829797	BY698X LED300/NW PIR WB EN	2 units	WB
911401829997	BY698X LED300/NW PIR WB L3000 EN	2 units	WB
911401865499	BY698X LED300/NW PIR NB EN	2 units	NB
911401865599	BY698X LED200/NW PIR NB EN	1 unit	NB
911401865799	BY698X LED160/NW PIR NB EN	1 unit	NB
911401865899	BY698X LED160/NW PIR WB EN	1 unit	WB
911401865999	BY698X LED110/NW PIR NB EN	1 unit	NB
911401866099	BY698X LED110/NW PIR WB EN	1 unit	WB
911401843599	BY698P LED200/NW PSU NB EN	1 unit	NB
911401843699	BY698P LED200/NW PSU WB EN	1 unit	WB

Order Code	Full Product Name	Количество единиц	
		ПРА	Тип оптики
911401843799	BY698P LED200/NW PSD NB EN	1 unit	NB
911401843899	BY698P LED200/NW PSD WB EN	1 unit	WB
911401843999	BY698P LED160/NW PSU NB EN	1 unit	NB
911401844099	BY698P LED160/NW PSU WB EN	1 unit	WB
911401844199	BY698P LED160/NW PSD NB EN	1 unit	NB
911401844299	BY698P LED160/NW PSD WB EN	1 unit	WB
911401844399	BY698P LED110/NW PSU NB EN	1 unit	NB
911401844499	BY698P LED110/NW PSU WB EN	1 unit	WB
911401844599	BY698P LED110/NW PSD NB EN	1 unit	NB
911401844699	BY698P LED110/NW PSD WB EN	1 unit	WB
911401844999	BY698P LED200/CW PSU WB L3000 EN	1 unit	WB
911401864299	BY698P LED300/NW PSU ENB EN	2 units	NB
911401864399	BY698P LED300/NW PSU NB EN	2 units	NB
911401864499	BY698P LED300/NW PSD ENB EN	2 units	NB
911401864599	BY698P LED300/NW PSD NB EN	2 units	NB
911401864899	BY698P LED300/CW PSU NB L3000 EN	2 units	NB
911401865699	BY698X LED200/NW PIR WB EN	1 unit	WB

Первоначальная производительность (соответствие МЭК) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Нач. корр. цветовая температура	Начальная эффективность		Начальная светоотдача
			Нач. корр. цветовая температура	Начальная эффективность освещения светодиода	
911401825797	BY698X LED110/NW NB ACW 4 EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	118 lm/W	10000 lm
911401826397	BY698X LED200/NW WB ACW 4 EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	20000 lm
911401826497	BY698X LED200/NW NB ACW 4 EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	20000 lm
911401827097	BY698X LED110/NW WB ACW 4 EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	118 lm/W	10000 lm
911401827397	BY698X LED160/NW NB ACW 4 EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	133 lm/W	16000 lm
911401827497	BY698X LED300/NW NB ACW 4 EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	29000 lm
911401827897	BY698X LED160/NW WB ACW 4 EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	133 lm/W	16000 lm
911401829297	BY698P LED300/NW PSD WB L3000 EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	29000 lm
911401829597	BY698P LED300/NW PSU WB EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	29000 lm
911401829697	BY698P LED300/NW PSD WB EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	29000 lm

GreenPerform Highbay G3

Order Code	Full Product Name	Начальная цветность	Нач. корр. цветовая температура	Начальная эффективность освещения светодиода	Начальная светотдача	Order Code	Full Product Name	Начальная цветность	Нач. корр. цветовая температура	Начальная эффективность освещения светодиода	Начальная светотдача
911401829897	BY698P LED300/CW PSU WB L3000 EN	(0.313.0.324)SDCM<5	6500 K	129 lm/W	29000 lm		NW PSU NB EN				
						911401843699	BY698P LED200/NW PSU WB EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	20000 lm
911401830097	BY698P LED300/NW PSU WB L3000 EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	29000 lm	911401843799	BY698P LED200/NW PSD NB EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	20000 lm
						911401843899	BY698P LED200/NW PSD WB EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	20000 lm
911401829797	BY698X LED300/NW PIR WB EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	29000 lm	911401843999	BY698P LED160/NW PSU NB EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	133 lm/W	16000 lm
911401829997	BY698X LED300/NW PIR WB L3000 EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	29000 lm	911401844099	BY698P LED160/NW PSU WB EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	133 lm/W	16000 lm
911401865499	BY698X LED300/NW PIR NB EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	29000 lm	911401844199	BY698P LED160/NW PSD NB EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	133 lm/W	16000 lm
911401865599	BY698X LED200/NW PIR NB EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	20000 lm	911401844299	BY698P LED160/NW PSD WB EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	133 lm/W	16000 lm
911401865799	BY698X LED160/NW PIR NB EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	133 lm/W	16000 lm	911401844399	BY698P LED110/NW PSU NB EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	11000 lm
911401865899	BY698X LED160/NW PIR WB EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	133 lm/W	16000 lm	911401844499	BY698P LED110/NW PSU WB EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	11000 lm
911401865999	BY698X LED110/NW PIR NB EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	11000 lm	911401844599	BY698P LED110/NW PSD NB EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	118 lm/W	10000 lm
911401866099	BY698X LED110/NW PIR WB EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	11000 lm	911401844699	BY698P LED110/NW PSD WB EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	118 lm/W	10000 lm
911401843599	BY698P LED200/	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	20000 lm	911401844999	BY698P LED200/CW PSU	(0.313.0.324)SDCM<5	6500 K	129 lm/W	20000 lm

Начальная эффективность						Начальная эффективность					
Full Product			Нач. корр. цветовая			Full Product			Нач. корр. цветовая		
Order Code	Name	Начальная цветность	температура	светодиода	Начальная светотдача	Order Code	Name	Начальная цветность	температура	светодиода	Начальная светотдача
911401864299	WB					911401864599	NW PSD				
	L3000						ENB EN				
	EN						BY698P (0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	29000 lm	
911401864399	LED300/					911401864899	LED300/				
	NW PSU						NW PSD				
	ENB EN						NB EN				
911401864499	BY698P (0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	29000 lm		911401865699	BY698P (0.313.0.324)SDCM<5	6500 K	129 lm/W	29000 lm	
	LED300/						LED300/				
	NW PSU						CW PSU				
911401866099	NB EN					911401866599	NB				
	BY698P (0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	29000 lm			L3000				
	LED300/						EN				
911401866599	BY698X (0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	20000 lm		911401866999	BY698X (0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	20000 lm	
	LED200/						LED200/				
	NW PIR						NW PIR				
911401867099	WB EN					911401867599	WB EN				
	BY698X (0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	20000 lm			BY698X (0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	20000 lm	
	LED200/						LED200/				

Первоначальная производительность (соответствие МЭК) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Начальная входная мощность	Order Code	Full Product Name	Начальная входная мощность
911401825797	BY698X LED110/NW NB ACW 4 EN	85 W	911401843599	BY698P LED200/NW PSU NB EN	155 W
911401826397	BY698X LED200/NW WB ACW 4 EN	155 W	911401843699	BY698P LED200/NW PSU WB EN	155 W
911401826497	BY698X LED200/NW NB ACW 4 EN	155 W	911401843799	BY698P LED200/NW PSD NB EN	155 W
911401827097	BY698X LED110/NW WB ACW 4 EN	85 W	911401843899	BY698P LED200/NW PSD WB EN	155 W
911401827397	BY698X LED160/NW NB ACW 4 EN	120 W	911401843999	BY698P LED160/NW PSU NB EN	120 W
911401827497	BY698X LED300/NW NB ACW 4 EN	225 W	911401844099	BY698P LED160/NW PSU WB EN	120 W
911401827897	BY698X LED160/NW WB ACW 4 EN	120 W	911401844199	BY698P LED160/NW PSD NB EN	120 W
911401829297	BY698P LED300/NW PSD WB L3000 EN	225 W	911401844299	BY698P LED160/NW PSD WB EN	120 W
911401829597	BY698P LED300/NW PSU WB EN	225 W	911401844399	BY698P LED110/NW PSU NB EN	85 W
911401829697	BY698P LED300/NW PSD WB EN	225 W	911401844499	BY698P LED110/NW PSU WB EN	85 W
911401829897	BY698P LED300/CW PSU WB L3000 EN	225 W	911401844599	BY698P LED110/NW PSD NB EN	85 W
911401830097	BY698P LED300/NW PSU WB L3000 EN	225 W	911401844699	BY698P LED110/NW PSD WB EN	85 W
911401829797	BY698X LED300/NW PIR WB EN	225 W	911401844999	BY698P LED200/CW PSU WB L3000 EN	155 W
911401829997	BY698X LED300/NW PIR WB L3000 EN	225 W	911401864299	BY698P LED300/NW PSU ENB EN	225 W
911401865499	BY698X LED300/NW PIR NB EN	225 W	911401864399	BY698P LED300/NW PSU NB EN	225 W
911401865599	BY698X LED200/NW PIR NB EN	155 W	911401864499	BY698P LED300/NW PSD ENB EN	225 W
911401865799	BY698X LED160/NW PIR NB EN	120 W	911401864599	BY698P LED300/NW PSD NB EN	225 W
911401865899	BY698X LED160/NW PIR WB EN	120 W	911401864899	BY698P LED300/CW PSU NB L3000 EN	225 W
911401865999	BY698X LED110/NW PIR NB EN	85 W	911401865699	BY698X LED200/NW PIR WB EN	155 W
911401866099	BY698X LED110/NW PIR WB EN	85 W			

