



StoreFlux – kraftig LED effektbelysning, som passer perfekt ind i butiksarkitekturen

StoreFlux gen3 rim

StoreFlux-gitterarmaturet kan udstyres med op til fire LED-moduler og et særligt reflektorsystem, som giver lys i topkvalitet og får både butikken og varerne til at se godt ud. Takket være kombinationen af flere LED-lyskilder med højt lysudbytte i det samme armatur, kan der skabes strålende lyseffekter. StoreFlux har mindre vedligeholdelse end CDM og større effektivitet end halogen.

Fordele

- PerfectAccent-reflektoren giver effektbelysning af høj kvalitet
- Tjener sig ind på kort tid sammenlignet med CDM-armaturer på grund af den høje systemeffektivitet
- LED-teknologien sikrer effektiv og minimal vedligeholdelse

Funktioner

- Flere lyskilder til effektbelysning samlet i ét armatur (1, 2, 3 eller 4 LED-moduler)
- Højt lysudbytte: op til 3900 lm pr. modul (version med op til 3 hoveder)
- Version med og uden kant, mulighed for forskellige RAL-farvekombinationer
- Enkel installation og vedligeholdelse (separat installationsramme samt udskiftelige LED-belysningsenheder og reflektorer)

StoreFlux gen3 rim

Anvendelsesområder


- Detailhandel, mode
- Hotel- og restaurationsbranchen

Specifikationer

Type	GD601B (kant, version med ét hoved)
	GD602B (kant, version med to hoveder)
	GD603B (kant, version med tre hoveder)
	GD604B (kant, version med fire hoveder på række)
	GD605B (kant, version med fire hoveder placeret i firkant)
Lyskilde	LED-modul, der ikke kan udskiftes
Effekt (pr. hoved)	LED11S: 16.5 W
	LED12S: 12.5 W
	LED20S: 20 W
	LED17S: 16 W
	LED27S: 25 W
	LED39S: 39 W
Spredningsvinkel	LED12S/17S/27S/39S: 29 og 35°,
	LED11S/20S: 10°
Lysstrøm (ved 3000 K)	LED11S: 1100 lm
	LED12S: 1.200 lm
	LED20S: 2000 lm
	LED17S: 1700 lm
	LED27S: 2700 lm
	LED39S: 3900 lm
Korreleret farvetemperatur	2700, 3000 eller 4000 K og CrispWhite
Farvegengivelsesindeks	80
	90 (lysfarve 930)
	>95 (CRW)
Middeldriftslevetid (L70B50)	70.000 timer

Middeldriftslevetid (L80B50)	50.000 timer
Middeldriftslevetid (L90B50)	25.000 timer
Fejlfrekvens i driver	1 % pr. 5.000 timer
Gennemsnitlig omgivende temperatur	+25 °C
Driftstemperaturområde	+10 til +35 °C
Driver	Separat
Netspænding	230 eller 240 V/50-60 Hz
Dæmpning	DALI
Materiale	Armaturhus: aluminium, stål
	Frontglas: akryl
Farve	Hvid (WH-WH)
	Fås med forskellige farvekombinationer for armaturhus, hoveder og kant (WH-WH, BK-BK, GR-BK, WH-BK)
Optikafskærmning	Akryl
Tilslutning	Push-in-stik, 3-benet push-in-stik med "loop-through" (CU3), 5-benet push-in-stik med "loop-through" (CU5)
Udvalg af kabler	0,5 m kabel med 3-benet Wieland/Adels stik (CW); 0,5 m kabel med 3-benet Wieland/Adels stik og lås (CW-L); 1 m kabel med eksternt BST14 DALI stik (C1KBST2)
Vedligeholdelse	Udskiftelige belysningsenheder og udskiftelig driver
Installation	Fastgørelse med fjederbeslag
Bemærkninger:	Den optiske enhed kan vippe 30°
	Den optiske enhed kan drejes 360 grader

Versions



Zapuštěné vícezdrojové LED
svítidlo StoreFlux GD603B
s lemem

StoreFlux gen3 rim

Oplysninger om produktet

Set nedefra uden drivere



Set oppefra uden drivere



Rotationssystem set fra siden

