



StoreFlux: potente iluminación de acento LED que se mezcla perfectamente en la arquitectura de la tienda

StoreFlux gen3 con marco

El gridlight StoreFlux se puede equipar con hasta cuatro módulos LED, con un sistema reflector especial que produce luz de alta calidad para favorecer la apariencia de su tienda y sus productos. La combinación de varias fuentes LED con volúmenes lumínicos elevados en una luminaria crea efectos de luz brillante. StoreFlux requiere un mantenimiento reducido en comparación con CDM y una elevada eficiencia en comparación con los halógenos.

Beneficios

- Iluminación de acento de alta calidad gracias a la tecnología de iluminación del reflector PerfectAccent
- Rápida amortización en comparación con las luminarias CDM debido a la gran eficacia del sistema
- Eficiente y poco mantenimiento gracias a la eficiente tecnología LED

StoreFlux gen3 con marco

Características

- Múltiples fuentes de luz de acento en una luminaria (1, 2, 3 o 4 módulos LED)
- Elevado volumen lumínico: hasta 3900 lm por módulo (hasta versión 3 cabezales)
- Versión con marco; está disponible una versión sin marco; hay diferentes combinaciones de color RAL disponibles
- Fácil instalación y mantenimiento (marco de instalación independiente; sistemas de luz LED y reflectores sustituibles)

Aplicaciones

- Minoristas; moda
- HoReCa

Advertencias y seguridad

- La luminaria debe montarse fuera del alcance de la mano. La manipulación del producto cuando está caliente requiere el uso de guantes aislantes
- Un electricista autorizado deberá realizar la instalación y el desmontaje de la luminaria de acuerdo con los últimos reglamentos eléctricos de la IEE o requisitos nacionales
- Todos los datos fotométricos se calculan sin el cristal frontal opcional; el flujo se debe reducir un 3,5 % cuando se usa un cristal frontal
- En caso de que no haya lente de cristal frontal, la limpieza de la óptica solo debería realizarse con aire a presión; está prohibido tocar el LED o el reflector; para zonas con altos niveles de polvo se recomienda encarecidamente el uso del cristal frontal opcional, ya que se puede limpiar con facilidad con un paño de microfibra (seco)
- Para configuraciones con varios focos, usar una fotometría de configuración única y duplicarla según el número de focos en la configuración dada.

Versions



StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD622B BK



StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD623B WH



StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD621B BK



StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD623B BK




StoreFlux gen3 con marco

Versions



StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD622B WH

Plano de dimensiones



Detalles del producto

StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD622B_BK_SPP2-DPP



StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD623B_BK_SPP2-DPP



StoreFlux gen3 con marco

Detalles del producto



StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD623B_WH_SPP2-DPP



StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD621B_BK_SPP2-DPP



StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD621B_WH_SPP2-DPP



StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD622B_WH_SPP2-DPP

Información general	
Marca CE	Sí
Driver incluido	Sí
Certificado ENEC	Certificado ENEC
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables
Fuente de luz sustituible	No
Datos técnicos de la luz	
Ángulo de haz de la fuente de luz	120 °
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Mecánicos y de carcasa	
Color de la carcasa	Blanco RAL 9003
Aprobación y aplicación	
Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02
Código de protección de entrada	IP20
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Condiciones de aplicación	
Adecuado para conmutación aleatoria	No

Información general

Order Code	Full Product Name	Test del hilo incandescente	Número de unidades de equipo	Código de gama de producto
01225700	GD622B 39S/PW930 PSU-E HWB BK	Temperatura 650 °C, duración 30 s	2 unidades	GD622B
01226400	GD623B 27S/830 PSU-E WB WH	Temperatura 650 °C, duración 5 s	3 unidades	GD623B
01213400	GD621B 17S/830 PSU-E MB WH	Temperatura 650 °C, duración 5 s	1 unidad	GD621B
01214100	GD621B 17S/830 PSU-E WB WH	Temperatura 650 °C, duración 5 s	1 unidad	GD621B
01215800	GD621B 27S/840 PSU-E MB WH	Temperatura 650 °C, duración 5 s	1 unidad	GD621B
01216500	GD621B 27S/830 DIA-E MB WH	Temperatura 650 °C, duración 5 s	1 unidad	GD621B
01217200	GD621B 27S/830 DIA-E WB WH	Temperatura 650 °C, duración 5 s	1 unidad	GD621B
01218900	GD621B 20S/PW930 PSU-E HNB WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	1 unidad	GD621B
01219600	GD621B 27S/PW930 PSU-E HMB WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	1 unidad	GD621B
01220200	GD621B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	1 unidad	GD621B
01221900	GD621B 27S/PW930 PSU-E HVWB WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	1 unidad	GD621B
01222600	GD621B 39S/PW930 PSU-E HMB WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	1 unidad	GD621B
01223300	GD621B 39S/PC930 PSU-E HMB WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	1 unidad	GD621B
01212700	GD621B 17S/827 PSU-E WB FG BK	Temperatura 650 °C, duración 5 s	1 unidad	GD621B

Order Code	Full Product Name	Test del hilo incandescente	Número de unidades de equipo	Código de gama de producto
01227100	GD623B 39S/PW930 PSU-E HWB BK	Temperatura 650 °C, duración 30 s	3 unidades	GD623B
01224000	GD622B 27S/830 PSU-E WB WH	Temperatura 650 °C, duración 5 s	2 unidades	GD622B

Datos técnicos de la luz (1/2)

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (Nom)	Índice de reproducción cromática (IRC)	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	Flujo luminoso
01225700	GD622B 39S/PW930 PSU-E HWB BK	3000 K	≥90	135 lm/W	8.000 lm
01226400	GD623B 27S/830 PSU-E WB WH	3000 K	>80	117 lm/W	2.750 lm
01213400	GD621B 17S/830 PSU-E MB WH	3000 K	>80	118 lm/W	1.700 lm
01214100	GD621B 17S/830 PSU-E WB WH	3000 K	>80	118 lm/W	1.700 lm
01215800	GD621B 27S/840 PSU-E MB WH	4000 K	>80	119 lm/W	2.800 lm
01216500	GD621B 27S/830 DIA-E MB WH	3000 K	>80	117 lm/W	2.750 lm
01217200	GD621B 27S/830 DIA-E WB WH	3000 K	>80	117 lm/W	2.750 lm
01218900	GD621B 20S/PW930 PSU-E HNB WH	3000 K	≥90	108 lm/W	2.000 lm
01219600	GD621B 27S/PW930 PSU-E HMB WH	3000 K	≥90	138 lm/W	2.600 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (Nom)	Índice de reproducción cromática (IRC)	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	Flujo luminoso
01220200	GD621B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	≥90	138 lm/W	2.600 lm
01221900	GD621B 27S/PW930 PSU-E HVWB WH	3000 K	≥90	138 lm/W	2.600 lm
01222600	GD621B 39S/PW930 PSU-E HMB WH	3000 K	≥90	133 lm/W	4.000 lm
01223300	GD621B 39S/PC930 PSU-E HMB WH	3000 K	≥90	125 lm/W	4.000 lm
01212700	GD621B 17S/827 PSU-E WB FG BK	2700 K	>80	115 lm/W	1.700 lm
01227100	GD623B 39S/PW930 PSU-E HWB BK	3000 K	≥90	133 lm/W	12.000 lm
01224000	GD622B 27S/830 PSU-E WB WH	3000 K	>80	117 lm/W	2.750 lm

Datos técnicos de la luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tipo de óptica
01225700	GD622B 39S/PW930 PSU-E HWB BK	Haz ancho
01226400	GD623B 27S/830 PSU-E WB WH	Ángulo del haz de 36°
01213400	GD621B 17S/830 PSU-E MB WH	Ángulo del haz de 24°
01214100	GD621B 17S/830 PSU-E WB WH	Ángulo del haz de 36°
01215800	GD621B 27S/840 PSU-E MB WH	Ángulo del haz de 24°
01216500	GD621B 27S/830 DIA-E MB WH	Ángulo del haz de 24°
01217200	GD621B 27S/830 DIA-E WB WH	Ángulo del haz de 36°
01218900	GD621B 20S/PW930 PSU-E HNB WH	Haz estrecho

Order Code	Full Product Name	Tipo de óptica
01219600	GD621B 27S/PW930 PSU-E HMB WH	Haz medio
01220200	GD621B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Haz ancho
01221900	GD621B 27S/PW930 PSU-E HVWB WH	Haz muy ancho
01222600	GD621B 39S/PW930 PSU-E HMB WH	Haz medio
01223300	GD621B 39S/PC930 PSU-E HMB WH	Haz medio
01212700	GD621B 17S/827 PSU-E WB FG BK	Ángulo del haz de 36°
01227100	GD623B 39S/PW930 PSU-E HWB BK	Haz ancho
01224000	GD622B 27S/830 PSU-E WB WH	Ángulo del haz de 36°

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
01225700	GD622B 39S/PW930 PSU-E HWB BK	72 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
01226400	GD623B 27S/830 PSU-E WB WH	71 W

StoreFlux gen3 con marco

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
01213400	GD621B 17S/830 PSU-E MB WH	14,4 W
01214100	GD621B 17S/830 PSU-E WB WH	14,4 W
01215800	GD621B 27S/840 PSU-E MB WH	23,5 W
01216500	GD621B 27S/830 DIA-E MB WH	23,5 W
01217200	GD621B 27S/830 DIA-E WB WH	23,5 W
01218900	GD621B 20S/PW930 PSU-E HNB WH	20,5 W
01219600	GD621B 27S/PW930 PSU-E HMB WH	23 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
01220200	GD621B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	23 W
01221900	GD621B 27S/PW930 PSU-E HVWB WH	23 W
01222600	GD621B 39S/PW930 PSU-E HMB WH	36 W
01223300	GD621B 39S/PC930 PSU-E HMB WH	36 W
01212700	GD621B 17S/827 PSU-E WB FG BK	14,4 W
01227100	GD623B 39S/PW930 PSU-E HWB BK	108 W
01224000	GD622B 27S/830 PSU-E WB WH	47 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
01225700	GD622B 39S/PW930 PSU-E HWB BK	+10 °C a +35 °C
01226400	GD623B 27S/830 PSU-E WB WH	0 °C a +35 °C
01213400	GD621B 17S/830 PSU-E MB WH	0 °C a +35 °C
01214100	GD621B 17S/830 PSU-E WB WH	0 °C a +35 °C
01215800	GD621B 27S/840 PSU-E MB WH	0 °C a +35 °C
01216500	GD621B 27S/830 DIA-E MB WH	0 °C a +35 °C
01217200	GD621B 27S/830 DIA-E WB WH	0 °C a +35 °C
01218900	GD621B 20S/PW930 PSU-E HNB WH	+10 °C a +35 °C

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
01219600	GD621B 27S/PW930 PSU-E HMB WH	+10 °C a +35 °C
01220200	GD621B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	+10 °C a +35 °C
01221900	GD621B 27S/PW930 PSU-E HVWB WH	+10 °C a +35 °C
01222600	GD621B 39S/PW930 PSU-E HMB WH	+10 °C a +35 °C
01223300	GD621B 39S/PC930 PSU-E HMB WH	+10 °C a +35 °C
01212700	GD621B 17S/827 PSU-E WB FG BK	0 °C a +35 °C
01227100	GD623B 39S/PW930 PSU-E HWB BK	+10 °C a +35 °C
01224000	GD622B 27S/830 PSU-E WB WH	0 °C a +35 °C

Controles y regulación

Order Code	Full Product Name	Regulable
01225700	GD622B 39S/PW930 PSU-E HWB BK	No
01226400	GD623B 27S/830 PSU-E WB WH	No
01213400	GD621B 17S/830 PSU-E MB WH	No
01214100	GD621B 17S/830 PSU-E WB WH	No
01215800	GD621B 27S/840 PSU-E MB WH	No
01216500	GD621B 27S/830 DIA-E MB WH	Solo con reguladores específicos
01217200	GD621B 27S/830 DIA-E WB WH	No
01218900	GD621B 20S/PW930 PSU-E HNB WH	No

Order Code	Full Product Name	Regulable
01219600	GD621B 27S/PW930 PSU-E HMB WH	No
01220200	GD621B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	No
01221900	GD621B 27S/PW930 PSU-E HVWB WH	No
01222600	GD621B 39S/PW930 PSU-E HMB WH	No
01223300	GD621B 39S/PC930 PSU-E HMB WH	No
01212700	GD621B 17S/827 PSU-E WB FG BK	No
01227100	GD623B 39S/PW930 PSU-E HWB BK	No
01224000	GD622B 27S/830 PSU-E WB WH	No

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
01225700	GD622B 39S/PW930 PSU-E HWB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
01226400	GD623B 27S/830 PSU-E WB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
01213400	GD621B 17S/830 PSU-E MB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
01214100	GD621B 17S/830 PSU-E WB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
01215800	GD621B 27S/840 PSU-E MB WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
01216500	GD621B 27S/830 DIA-E MB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
01217200	GD621B 27S/830 DIA-E WB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
01218900	GD621B 20S/PW930 PSU-E HNB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
01219600	GD621B 27S/PW930 PSU-E HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
01220200	GD621B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
01221900	GD621B 27S/PW930 PSU-E HVWB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
01222600	GD621B 39S/PW930 PSU-E HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
01223300	GD621B 39S/PC930 PSU-E HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
01212700	GD621B 17S/827 PSU-E WB FG BK	(0.458, 0.410) SDCM <3
01227100	GD623B 39S/PW930 PSU-E HWB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
01224000	GD622B 27S/830 PSU-E WB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3

Condiciones de aplicación

Order Code	Full Product Name	Nivel máximo de atenuación
01225700	GD622B 39S/PW930 PSU-E HWB BK	No aplicable
01226400	GD623B 27S/830 PSU-E WB WH	No aplicable
01213400	GD621B 17S/830 PSU-E MB WH	No aplicable
01214100	GD621B 17S/830 PSU-E WB WH	No aplicable

Order Code	Full Product Name	Nivel máximo de atenuación
01215800	GD621B 27S/840 PSU-E MB WH	No aplicable
01216500	GD621B 27S/830 DIA-E MB WH	10%
01217200	GD621B 27S/830 DIA-E WB WH	No aplicable
01218900	GD621B 20S/PW930 PSU-E HNB WH	No aplicable

StoreFlux gen3 con marco

Order Code	Full Product Name	Nivel máximo de atenuación
01219600	GD621B 27S/PW930 PSU-E HMB WH	No aplicable
01220200	GD621B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	No aplicable
01221900	GD621B 27S/PW930 PSU-E HVWB WH	No aplicable
01222600	GD621B 39S/PW930 PSU-E HMB WH	No aplicable

Order Code	Full Product Name	Nivel máximo de atenuación
01223300	GD621B 39S/PC930 PSU-E HMB WH	No aplicable
01212700	GD621B 17S/827 PSU-E WB FG BK	No aplicable
01227100	GD623B 39S/PW930 PSU-E HWB BK	No aplicable
01224000	GD622B 27S/830 PSU-E WB WH	No aplicable

