



StoreFlux – tehokas LED-korostusvalaisin, joka sulautuu täydellisesti myymälän arkkitehtuuriin

StoreFlux gen3 rim

StoreFlux on kehikkovalaisin, jossa voi olla jopa kolme ledimoduulia ja erikoisheijastinjärjestelmä. Se tuottaa erittäin laadukkaan valon, joka saa myymälän ja tuotteet näyttämään hienoilta. Usean ledivalolähteen ja tehokkaan valovoiman yhdistelmä samassa valaisimessa luo säkenöivän valotehosteen. StoreFlux takaa CDM-ratkaisuihin verrattuna pienet ylläpitokustannukset ja halogeeniratkaisuihin verrattuna suuren tehokkuuden.

Hyödyt

- Erittäin laadukas korostusvalaistus PerfectAccent-heijastimen valojäljen ansiosta
- Lyhyt takaisinmaksuaika CDM-valaisimiin verrattuna järjestelmän suuren tehokkuuden vuoksi

Ominaisuudet

- Useita korostusvalonlähteitä yhdessä valaisimessa (1, 2, tai 3 LED-moduulia)
- Tehokas valovoima: jopa 3 900 lm moduulia kohden (enintään 3-päinen versio)
- Helppo asennus ja ylläpito (erillinen asennuskehys, vaihdettavat LED-valonlähteet ja heijastimet)
- +-30° kallistuskulma
- 0,5 metrin Wieland-kaapeli GST18, jossa urosliitin ja valmius lukituslaitteelle
- Saatavana on myös kehyksetön versio (edellyttää lisävarusteena saatavaa ZD51xB CFRM-RML -asennuskehystä)
- BK ja WH -lopputulos vaihtoehdot

Käyttökohteet

- Myymälät; muoti
- Hotelli- ja ravintolatilat


Spesifikaatiot

Tyyppi	GD601B (kehys, 1-päinen versio)
	GD602B (kehys, 2-päinen versio)
	GD603B (kehys, 3-päinen versio)
	GD604B (kehys, 4-päinen versio, rivissä)
	GD605B (kehys, 4-päinen versio, neliössä)
Valonlähde	LED-moduuli, ei vaihdettavissa
Teho (päästä kohti)	LED11S: 16,5 W
	LED12S: 12,5 W
	LED20S: 20 W
	LED17S: 16 W
	LED27S: 25 W
	LED39S: 39 W
Valokeilan kulma	LED12S/17S/27S/39S: 29 ja 35°,
	LED11S/20S: 10°
Valovuo (3000 K:ssa)	LED11S: 1 100 lm
	LED12S: 1 200 lm
	LED20S: 2 000 lm
	LED17S: 1 700 lm
	LED27S: 2 700 lm
	LED39S: 3 900 lm
Vastaava värilämpötila	2 700, 3 000 tai 4 000 K ja CrispWhite
Värintoistoindeksi	80
	90 (valon väri 930)
	> 95 (CRW)
Keskimääräinen käyttöikä – L70B50	70 000 tuntia
Käyttöiän mediaani – L80B50	50 000 tuntia

Käyttöiän mediaani – L90B50	25 000 tuntia
Ohjaimen vikamäärä	1 % 5 000 tunnissa
Keskimääräinen käyttölämpötila	+25 °C
Käyttölämpötila	+10...+35 °C
Virtalähde	Erillinen
Jännite	230 tai 240 V / 50–60 Hz
Himmennys	DALI
Materiaali	Kotelo: alumiini, teräs
	Etulasi: akryylia
Väri	Valkoinen (WH-WH)
	Rungossa, päissä ja kehyksessä voi olla eri väriyhdistelmiä (WH-WH, BK-BK, GR-BK, WH-BK)
Optinen kupu	Akryylia
Liitäntä	Pistoliitin, 3-napainen pistoliitin ja läpijohdotus (CU3), 5-napainen pistoliitin ja läpijohdotus (CU5)
Kaapelivaihtoehdot	0,5 m kaapeli, jossa 3-napainen Wieland- tai Adels-pistoke (CW), 0,5 m kaapeli, jossa 3-napainen Wieland- tai Adels-pistokelukko (CW-L), 1 m kaapeli, jossa ulkoinen BST14 DALI -liitin (C1KBST2)
Huolto	Vaihdettavat valonlähteet ja ohjain
Asennus	Kiinnitys jousikiinnittimillä
Huomautukset:	Optinen yksikkö, kallistettavuus yli 30°
	Optisen yksikön 360° kierto

StoreFlux gen3 rim

Versions



Zapuštěné vícezdrojové LED
svítidlo StoreFlux GD603B
s lemem

Tuotetiedot

Näkymä alhaalta, ei
liitäntälaitteita



Näkymä ylhäältä, ei
liitäntälaitteita



Kiertojärjestelmä sivulta

